



LEDINAIRE SM060C, mennyezeti – egyszerűen nagyszerű LED

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

A Ledinaire termékcsalád egyszerűen megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron, különböző alkalmazási területekre. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan azt tudja, amire szüksége van.

Előnyök

- Philips minőség és megbízhatóság
- Magas energiamegtakarítás
- Kellemes szórt fény

Szolgáltatások

- Süllyesztett és felületre szerelt változatok
- Modern, diszkrét forma

Alkalmazás

- Irodák (nem képernyőn végzett munkához)
- Tantermek (nem képernyőn végzett munkához)
- Folyosók és közlekedőhelyiségek


LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Versions


**Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC**

Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC

Méretezett rajza




Termék részletei



Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side



Ledinaire surface mounted G2 OC
Optical window



Ledinaire surface mounted G2 PSU
All in lumen selectable side

Ledinaire surface mounted G2
NOC Optical window

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység

Technikai adatok

Univerzális típus	All-in, Multi Lumen
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	120 lm/W
Fényáram	3 400 lm

Működtetés és elektronika

IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Teljesítményfelvétel	33 W
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP20

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Stroboszkóp hatás (SVM)	1,6

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti színérték	(0.38,0.38)SDCM< 5
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Sugárzási szög 84°
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Széles sugárzási szög

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

