



LEDINAIRE – jednoducho skvelé LED svietidlo

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Rad LEDINAIRE obsahuje vybrané populárne svietidlá LED, ktoré ponúkajú vysokú úroveň kvality Philips za výhodnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

Výhody

- Kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- Úspora energie
- Príjemné, rozptýlené svetlo

Vlastnosti

- Vstavané a stropné verzie
- Moderný, nenápadný vzhľad

Aplikácie

- Kancelárie (bez práce s monitormi)
- Triedy (bez práce s monitormi)
- Chodby a komunikačné priestory

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Versions


Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC



Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC




Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte


Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side



Ledinaire surface mounted G2 OC
Optical window



Ledinaire surface mounted G2 PSU
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2
NOC Optical window



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka

Svetelné technické

Typ „všetko v jednom“	All-in, Multi Lumen
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	>80
Merný výkon (menovitý) (nom.)	120 lm/W
Svetelný tok	3 400 lm

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Spotreba	33 W
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03
Krytie IP	IP20

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	−10 až +40 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	–
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	1,6

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatočná chromatickosť	(0.38,0.38)SDCM< 5
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Uhol vyžarovania 84°
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Široké vyžarovanie

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

