



Накладний світильник Ledinaire: просто чудовий світлодіод

Ledinaire surface-mounted

Philips Ledinaire для кріплення на поверхню (SM060C) — це лінійка популярних готових світлодіодних світильників високої якості Philips за конкурентоспроможною ціною. Надійні, енергоефективні та доступні за ціною світильники Ledinaire для поверхневого монтажу призначені для комфортного розсіяного освітлення в різноманітних системах загального освітлення — саме те, що вам потрібно.

Переваги

- Якість і надійність Philips
- Енергозбереження
- Комфортне розсіяне світло

Характеристики

- Втоплені моделі та моделі для поверхневого монтажу
- Сучасний ненав'язливий дизайн
- Швидкознімний з'єднувач, що забезпечує простоту встановлення
- Енергоефективність до 100 лм/Вт
- Тривалий термін служби до 50 000 годин (L70)
- Доступні варіанти, що відповідають вимогам до офісних приміщень (OC) і не відповідають вимогам для офісних приміщень (NOC).

Застосування

- Офіси
- Медичні заклади
- Навчальні заклади

Ledinaire surface-mounted

Версії




Ledinaire surface mounted G2
W20L120 OC




Ledinaire surface mounted G2
W20L120 NOC

Розміри



Деталі по продукції



Ledinaire surface mounted G2 PSU
back side



Ledinaire surface mounted G2 OC
Optical window



Ledinaire surface mounted G2 PSU
All in lumen selectable side



Ledinaire surface mounted G2
NOC Optical window

Ledinaire surface-mounted

Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.

Світлотехнічні

Тип «Входить усе»	All-in, Multi Lumen
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Світловіддача (номінальна) (ном.)	120 lm/W
Світловий потік	3 400 lm

Експлуатаційні й електричні

Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Споживана потужність	33 W
Підходить для довільного перемикання	Ні

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK03
Код захисту від проникнення	IP20

Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля	від -10 °C до +40 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 c
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	1,6

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Початкова колірність	(0.38,0.38)SDCM< 5
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
911401843887	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	Кут променя 84°
911401843787	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	Широкий промінь

Ledinaire surface-mounted

