



Elegan, Lengkap, dan Terjangkau

GreenSpace Surface Mount

Dalam dunia Retail & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. GreenSpace Surface Mount adalah rangkaian produk downlight tingkat awal yang tersedia dalam versi suspensi dan dudukan permukaan, yang menawarkan beragam pilihan lengkap untuk solusi optik, output lumen, dan suhu warna dengan berbagai faktor bentuk.

Benefits

- Tampilan & nuansa elegan.
- Rangkaian lengkap dengan berbagai pemasangan dan faktor bentuk.
- Kontrol silau yang baik dengan kinerja renderasi warna.
- Kualitas dan keandalan terjamin.

Features

- Tersedia versi bulat dan persegi.
- Tersedia versi suspensi dan pemasangan di permukaan.
- UGR19 & CRI90, SDCM≤3
- Tersedia beragam paket lumen, sudut cahaya, dan suhu warna.

Application

- Retail
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)
- Fashion

GreenSpace Surface Mount

Versions



GreenUp Suspended Mount P6 P9









GreenUp Suspended Mount P6S P9S



GreenUp Surface Mount

Dimensional drawing



Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>90
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	200 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Akrilat
Warna Housing	Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Tidak
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan (terukur)	
		Terkorelasi (Nom)	(Nom)	Flux Cahaya
911401599412	SP303P P6S 930 PSU WB	3000 K	91 lm/W	550 lm
911401504322	SP303P P9S 940 PSU VWB	4000 K	87 lm/W	780 lm
911401516022	SM303C P28 940 PSU NB	4000 K	97 lm/W	2.720 lm
911401518022	SM304C P10 930 PSU MB	3000 K	76 lm/W	770 lm
911401518522	SM304C P10 940 PSU WB	4000 K	83 lm/W	860 lm
911401520722	SM304C P12 950 PSU WB	5000 K	86 lm/W	1.050 lm
911401522022	SM304C P15 930 PSU MB	3000 K	75 lm/W	1.130 lm
911401522122	SM304C P15 930 PSU WB	3000 K	78 lm/W	1.170 lm
911401522522	SM304C P15 940 PSU WB	4000 K	82 lm/W	1.230 lm
911401584312	SM303C P6S 940 PSU VWB	4000 K	91 lm/W	550 lm
911401588212	SM303C P9S 940 PSU WB	4000 K	90 lm/W	810 lm
911401507422	SM303C P20 930 PSU WB	3000 K	90 lm/W	1.800 lm
911401507522	SM303C P20 930 PSU VWB	3000 K	89 lm/W	1.780 lm
911401508322	SM303C P20 940 PSU VWB	4000 K	100 lm/W	2.000 lm
911401574912	SM303C P6 927 PSU MB	2700 K	84 lm/W	500 lm
911401575112	SM303C P6 927 PSU VWB	2700 K	84 lm/W	500 lm
911401576312	SM303C P6 940 PSU VWB	4000 K	91 lm/W	550 lm
911401580312	SM303C P9 940 PSU VWB	4000 K	87 lm/W	780 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401599412	SP303P P6S 930 PSU WB	5,4 W
911401504322	SP303P P9S 940 PSU VWB	8,1 W
911401516022	SM303C P28 940 PSU NB	25,2 W
911401518022	SM304C P10 930 PSU MB	11 W
911401518522	SM304C P10 940 PSU WB	11 W
911401520722	SM304C P12 950 PSU WB	10,8 W
911401522022	SM304C P15 930 PSU MB	13,5 W
911401522122	SM304C P15 930 PSU WB	13,5 W
911401522522	SM304C P15 940 PSU WB	13,5 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401584312	SM303C P6S 940 PSU VWB	5,4 W
911401588212	SM303C P9S 940 PSU WB	8,1 W
911401507422	SM303C P20 930 PSU WB	18 W
911401507522	SM303C P20 930 PSU VWB	18 W
911401508322	SM303C P20 940 PSU VWB	18 W
911401574912	SM303C P6 927 PSU MB	5,4 W
911401575112	SM303C P6 927 PSU VWB	5,4 W
911401576312	SM303C P6 940 PSU VWB	5,4 W
911401580312	SM303C P9 940 PSU VWB	8,1 W

