

GreenSpace Surface Mount

SM303C



造型優雅，全方位應用，經濟實惠

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Surface Mount 是專用於懸掛和表面安裝版本的入門級下照燈系列，提供了一系列完整的光學解決方案、流明輸出和色溫選項，並有多種外形尺寸可選。

优点

- 外觀質感高貴優雅。
- 全產品系列，包含多種安裝方式與外型尺寸。
- 眩光控制和演色性效能極佳。
- 保證品質和可靠性。


特点

- 提供圓形和方形版本。
- 提供懸掛和表面安裝版本。
- UGR19 & CRI90、SDCM $\leq$ 3
- 提供範圍廣泛的流明燈具組合、光束角度和色溫。


Applications

- 商店照明
- 旅館照明
- 時尚照明

Versions



GreenUp Suspended Mount
 P6 P9



GreenUp Suspended Mount
 P6S P9S



GreenUp Surface Mount



GreenUp Surface Mount



GreenUp Surface Mount




GreenUp Surface Mount




GreenUp Surface Mount


二维绘图




SM303C P20 940 PSU MB




SP303P P6S 930 PSU NB




SM303C P28 940 PSU WB




SP303P P9 950 PSU WB



SM304C P15 940 PSU WB



SM303C P9 940 PSU VWB



SM303C P6S 940 PSU WB

一般資訊

內附驅動器 是

照明技術

光源光束角度 38 °

運轉與電力

電網頻率	50 to 60 Hz
保護等級 IEC	安全等級 II

機械與外罩

防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
-------------	----------------

認證與應用

ENEC 標誌	-
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C

照明技術

Order Code	Full Product Name	光通量	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	演色性指數 (CRI)
911401596012	SP303P P9 940 PSU NB	690 lm	4000 K	77 lm/W	>90
911401596612	SP303P P9 950 PSU WB	840 lm	5000 K	93 lm/W	>90
911401599212	SP303P P6S 930 PSU NB	460 lm	3000 K	77 lm/W	>90
911401599412	SP303P P6S 930 PSU WB	550 lm	3000 K	91 lm/W	>90
911401504122	SP303P P9S 940 PSU MB	770 lm	4000 K	85 lm/W	>90
911401504322	SP303P P9S 940 PSU VWB	780 lm	4000 K	87 lm/W	>90
911401591512	SP303P P6 930 PSU VWB	520 lm	3000 K	87 lm/W	>90
911401515222	SM303C P28 930 PSU NB	2,490 lm	3000 K	89 lm/W	>90
911401516222	SM303C P28 940 PSU WB	2,740 lm	4000 K	98 lm/W	>90
911401516322	SM303C P28 940 PSU VWB	2,690 lm	4000 K	96 lm/W	>90
911401547932	SM303C P24 940 PSU VWB	2,280 lm	4000 K	95 lm/W	>90
911401518022	SM304C P10 930 PSU MB	770 lm	3000 K	76 lm/W	>90
911401518122	SM304C P10 930 PSU WB	810 lm	3000 K	78 lm/W	>90
911401518522	SM304C P10 940 PSU WB	860 lm	4000 K	83 lm/W	>90
911401518722	SM304C P10 950 PSU WB	890 lm	5000 K	88 lm/W	>90
911401520722	SM304C P12 950 PSU WB	1,050 lm	5000 K	86 lm/W	>90
911401522022	SM304C P15 930 PSU MB	1,130 lm	3000 K	75 lm/W	>90
911401522122	SM304C P15 930 PSU WB	1,170 lm	3000 K	78 lm/W	>90
911401522422	SM304C P15 940 PSU MB	1,170 lm	4000 K	78 lm/W	>90
911401522522	SM304C P15 940 PSU WB	1,230 lm	4000 K	82 lm/W	>90
911401584212	SM303C P6S 940 PSU WB	560 lm	4000 K	94 lm/W	>90
911401584312	SM303C P6S 940 PSU VWB	550 lm	4000 K	91 lm/W	>90
911401584512	SM303C P6S 950 PSU MB	540 lm	5000 K	90 lm/W	>90
911401587412	SM303C P9S 930 PSU WB	780 lm	3000 K	87 lm/W	>90
911401588212	SM303C P9S 940 PSU WB	810 lm	4000 K	90 lm/W	>90
911401507422	SM303C P20 930 PSU WB	1,800 lm	3000 K	90 lm/W	>90
911401508122	SM303C P20 940 PSU MB	1,980 lm	4000 K	99 lm/W	>90

Order Code	Full Product Name	光通量	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	演色性指數 (CRI)
911401508222	SM303C P20 940 PSU WB	2,000 lm	4000 K	100 lm/W	>90
911401508322	SM303C P20 940 PSU VWB	2,000 lm	4000 K	100 lm/W	>90
911401547832	SM303C P20 950 PSU WB	1,800 lm	5000 K	90 lm/W	>90
911401540748	SM303C P8 940 PSU WB PLUS	877 lm	4000 K	110 lm/W	90
911401574912	SM303C P6 927 PSU MB	500 lm	2700 K	84 lm/W	>90
911401575112	SM303C P6 927 PSU VWB	500 lm	2700 K	84 lm/W	>90
911401575512	SM303C P6 930 PSU VWB	520 lm	3000 K	87 lm/W	>90
911401576212	SM303C P6 940 PSU WB	560 lm	4000 K	94 lm/W	>90
911401576312	SM303C P6 940 PSU VWB	550 lm	4000 K	91 lm/W	>90
911401579412	SM303C P9 930 PSU WB	780 lm	3000 K	87 lm/W	>90
911401579512	SM303C P9 930 PSU VWB	760 lm	3000 K	84 lm/W	>90
911401580312	SM303C P9 940 PSU VWB	780 lm	4000 K	87 lm/W	>90

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401596012	SP303P P9 940 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W 9.9 W
911401596612	SP303P P9 950 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W 9.9 W
911401599212	SP303P P6S 930 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W 6.6 W
911401599412	SP303P P6S 930 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W 6.6 W
911401504122	SP303P P9S 940 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W 9.9 W
911401504322	SP303P P9S 940 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W 9.9 W
911401591512	SP303P P6 930 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W 6.6 W
911401515222	SM303C P28 930 PSU NB	200 至 240 V	25.2 W 30.8 W
911401516222	SM303C P28 940 PSU WB	200 至 240 V	25.2 W 30.8 W
911401516322	SM303C P28 940 PSU VWB	200 至 240 V	25.2 W 30.8 W
911401547932	SM303C P24 940 PSU VWB	220-240 V	24 W
911401518022	SM304C P10 930 PSU MB	200 至 240 V	11 W 9 W
911401518122	SM304C P10 930 PSU WB	200 至 240 V	11 W 9 W
911401518522	SM304C P10 940 PSU WB	200 至 240 V	11 W 9 W
911401518722	SM304C P10 950 PSU WB	200 至 240 V	11 W 9 W
911401520722	SM304C P12 950 PSU WB	200 至 240 V	10.8 W 13.2 W
911401522022	SM304C P15 930 PSU MB	200 至 240 V	13.5 W 16.5 W

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401522122	SM304C P15 930 PSU WB	200 至 240 V	13.5 W 16.5 W
911401522422	SM304C P15 940 PSU MB	200 至 240 V	13.5 W 16.5 W
911401522522	SM304C P15 940 PSU WB	200 至 240 V	13.5 W 16.5 W
911401584212	SM303C P6S 940 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W 6.6 W
911401584312	SM303C P6S 940 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W 6.6 W
911401584512	SM303C P6S 950 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W 6.6 W
911401587412	SM303C P9S 930 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W 9.9 W
911401588212	SM303C P9S 940 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W 9.9 W
911401507422	SM303C P20 930 PSU WB	200 至 240 V	18 W 22 W
911401508122	SM303C P20 940 PSU MB	200 至 240 V	18 W 22 W
911401508222	SM303C P20 940 PSU WB	200 至 240 V	18 W 22 W
911401508322	SM303C P20 940 PSU VWB	200 至 240 V	18 W 22 W
911401547832	SM303C P20 950 PSU WB	220-240 V	20 W
911401540748	SM303C P8 940 PSU WB PLUS	100-242 V 100-254 V 220 至 240 V	8 W
911401574912	SM303C P6 927 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W 6.6 W
911401575112	SM303C P6 927 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W 6.6 W
911401575512	SM303C P6 930 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W 6.6 W
911401576212	SM303C P6 940 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W 6.6 W
911401576312	SM303C P6 940 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W 6.6 W
911401579412	SM303C P9 930 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W 9.9 W
911401579512	SM303C P9 930 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W 9.9 W
911401580312	SM303C P9 940 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W 9.9 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401596012	SP303P P9 940 PSU NB	否
911401596612	SP303P P9 950 PSU WB	否
911401599212	SP303P P6S 930 PSU NB	否

Order Code	Full Product Name	可調光
911401599412	SP303P P6S 930 PSU WB	否
911401504122	SP303P P9S 940 PSU MB	否
911401504322	SP303P P9S 940 PSU VWB	否
911401591512	SP303P P6 930 PSU VWB	否
911401515222	SM303C P28 930 PSU NB	否
911401516222	SM303C P28 940 PSU WB	否
911401516322	SM303C P28 940 PSU VWB	否
911401547932	SM303C P24 940 PSU VWB	否
911401518022	SM304C P10 930 PSU MB	否
911401518122	SM304C P10 930 PSU WB	否
911401518522	SM304C P10 940 PSU WB	否
911401518722	SM304C P10 950 PSU WB	否
911401520722	SM304C P12 950 PSU WB	否
911401522022	SM304C P15 930 PSU MB	否
911401522122	SM304C P15 930 PSU WB	否
911401522422	SM304C P15 940 PSU MB	否
911401522522	SM304C P15 940 PSU WB	否
911401584212	SM303C P6S 940 PSU WB	否
911401584312	SM303C P6S 940 PSU VWB	否
911401584512	SM303C P6S 950 PSU MB	否
911401587412	SM303C P9S 930 PSU WB	否
911401588212	SM303C P9S 940 PSU WB	否
911401507422	SM303C P20 930 PSU WB	否
911401508122	SM303C P20 940 PSU MB	否
911401508222	SM303C P20 940 PSU WB	否
911401508322	SM303C P20 940 PSU VWB	否
911401547832	SM303C P20 950 PSU WB	否
911401540748	SM303C P8 940 PSU WB PLUS	固定式
911401574912	SM303C P6 927 PSU MB	否
911401575112	SM303C P6 927 PSU VWB	否
911401575512	SM303C P6 930 PSU VWB	否
911401576212	SM303C P6 940 PSU WB	否
911401576312	SM303C P6 940 PSU VWB	否
911401579412	SM303C P9 930 PSU WB	否
911401579512	SM303C P9 930 PSU VWB	否
911401580312	SM303C P9 940 PSU VWB	否

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	外罩色彩	機械衝擊保護規範	光學罩類型
911401596012	SP303P P9 940 PSU NB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401596612	SP303P P9 950 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401599212	SP303P P6S 930 PSU NB	白色	IK03	丙烯酸酯

Order Code	Full Product Name	外罩色彩	機械衝擊保護規範	光學罩類型
911401599412	SP303P P6S 930 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401504122	SP303P P9S 940 PSU MB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401504322	SP303P P9S 940 PSU VWB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401591512	SP303P P6 930 PSU VWB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401515222	SM303C P28 930 PSU NB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401516222	SM303C P28 940 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401516322	SM303C P28 940 PSU VWB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401547932	SM303C P24 940 PSU VWB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401518022	SM304C P10 930 PSU MB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401518122	SM304C P10 930 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401518522	SM304C P10 940 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401518722	SM304C P10 950 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401520722	SM304C P12 950 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401522022	SM304C P15 930 PSU MB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401522122	SM304C P15 930 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401522422	SM304C P15 940 PSU MB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401522522	SM304C P15 940 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401584212	SM303C P6S 940 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401584312	SM303C P6S 940 PSU VWB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401584512	SM303C P6S 950 PSU MB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401587412	SM303C P9S 930 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401588212	SM303C P9S 940 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401507422	SM303C P20 930 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401508122	SM303C P20 940 PSU MB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401508222	SM303C P20 940 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401508322	SM303C P20 940 PSU VWB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401547832	SM303C P20 950 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401540748	SM303C P8 940 PSU WB PLUS	白色 RAL 9003	IK02	聚碳酸酯樹脂
911401574912	SM303C P6 927 PSU MB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401575112	SM303C P6 927 PSU VWB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401575512	SM303C P6 930 PSU VWB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401576212	SM303C P6 940 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401576312	SM303C P6 940 PSU VWB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401579412	SM303C P9 930 PSU WB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401579512	SM303C P9 930 PSU VWB	白色	IK03	丙烯酸酯
911401580312	SM303C P9 940 PSU VWB	白色	IK03	丙烯酸酯

認證與應用

Order Code	Full Product Name	CE 標誌
911401596012	SP303P P9 940 PSU NB	無
911401596612	SP303P P9 950 PSU WB	無
911401599212	SP303P P6S 930 PSU NB	無

Order Code	Full Product Name	CE 標誌
911401599412	SP303P P6S 930 PSU WB	無
911401504122	SP303P P9S 940 PSU MB	無
911401504322	SP303P P9S 940 PSU VWB	無
911401591512	SP303P P6 930 PSU VWB	無
911401515222	SM303C P28 930 PSU NB	無
911401516222	SM303C P28 940 PSU WB	無
911401516322	SM303C P28 940 PSU VWB	無
911401547932	SM303C P24 940 PSU VWB	無
911401518022	SM304C P10 930 PSU MB	無
911401518122	SM304C P10 930 PSU WB	無
911401518522	SM304C P10 940 PSU WB	無
911401518722	SM304C P10 950 PSU WB	無
911401520722	SM304C P12 950 PSU WB	無
911401522022	SM304C P15 930 PSU MB	無
911401522122	SM304C P15 930 PSU WB	無
911401522422	SM304C P15 940 PSU MB	無
911401522522	SM304C P15 940 PSU WB	無
911401584212	SM303C P6S 940 PSU WB	無
911401584312	SM303C P6S 940 PSU VWB	無
911401584512	SM303C P6S 950 PSU MB	無
911401587412	SM303C P9S 930 PSU WB	無
911401588212	SM303C P9S 940 PSU WB	無
911401507422	SM303C P20 930 PSU WB	無
911401508122	SM303C P20 940 PSU MB	無
911401508222	SM303C P20 940 PSU WB	無
911401508322	SM303C P20 940 PSU VWB	無
911401547832	SM303C P20 950 PSU WB	無
911401540748	SM303C P8 940 PSU WB PLUS	是
911401574912	SM303C P6 927 PSU MB	無
911401575112	SM303C P6 927 PSU VWB	無
911401575512	SM303C P6 930 PSU VWB	無
911401576212	SM303C P6 940 PSU WB	無
911401576312	SM303C P6 940 PSU VWB	無
911401579412	SM303C P9 930 PSU WB	無
911401579512	SM303C P9 930 PSU VWB	無
911401580312	SM303C P9 940 PSU VWB	無

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	光通量容限
911401596012	SP303P P9 940 PSU NB	+/-10%
911401596612	SP303P P9 950 PSU WB	+/-10%
911401599212	SP303P P6S 930 PSU NB	+/-10%

Order Code	Full Product Name	光通量容限
911401599412	SP303P P6S 930 PSU WB	+/-10%
911401504122	SP303P P9S 940 PSU MB	+/-10%
911401504322	SP303P P9S 940 PSU VWB	+/-10%
911401591512	SP303P P6 930 PSU VWB	+/-10%
911401515222	SM303C P28 930 PSU NB	+/-10%
911401516222	SM303C P28 940 PSU WB	+/-10%
911401516322	SM303C P28 940 PSU VWB	+/-10%
911401547932	SM303C P24 940 PSU VWB	+/-10%
911401518022	SM304C P10 930 PSU MB	+/-10%
911401518122	SM304C P10 930 PSU WB	+/-10%
911401518522	SM304C P10 940 PSU WB	+/-10%
911401518722	SM304C P10 950 PSU WB	+/-10%
911401520722	SM304C P12 950 PSU WB	+/-10%
911401522022	SM304C P15 930 PSU MB	+/-10%
911401522122	SM304C P15 930 PSU WB	+/-10%
911401522422	SM304C P15 940 PSU MB	+/-10%
911401522522	SM304C P15 940 PSU WB	+/-10%
911401584212	SM303C P6S 940 PSU WB	+/-10%
911401584312	SM303C P6S 940 PSU VWB	+/-10%
911401584512	SM303C P6S 950 PSU MB	+/-10%
911401587412	SM303C P9S 930 PSU WB	+/-10%
911401588212	SM303C P9S 940 PSU WB	+/-10%
911401507422	SM303C P20 930 PSU WB	+/-10%
911401508122	SM303C P20 940 PSU MB	+/-10%
911401508222	SM303C P20 940 PSU WB	+/-10%
911401508322	SM303C P20 940 PSU VWB	+/-10%
911401547832	SM303C P20 950 PSU WB	+/-10%
911401540748	SM303C P8 940 PSU WB PLUS	-10% / +10%
911401574912	SM303C P6 927 PSU MB	+/-10%
911401575112	SM303C P6 927 PSU VWB	+/-10%
911401575512	SM303C P6 930 PSU VWB	+/-10%
911401576212	SM303C P6 940 PSU WB	+/-10%
911401576312	SM303C P6 940 PSU VWB	+/-10%
911401579412	SM303C P9 930 PSU WB	+/-10%
911401579512	SM303C P9 930 PSU VWB	+/-10%
911401580312	SM303C P9 940 PSU VWB	+/-10%