



造型優雅，全方位應用， 經濟實惠

GreenSpace Surface Mount

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Surface Mount 是專用於懸掛和表面安裝版本的入門級下照燈系列，提供了一系列完整的光學解決方案、流明輸出和色溫選項，並有多種外形尺寸可選。

优点

- 外觀質感高貴優雅。
- 全產品系列，包含多種安裝方式與外型尺寸。
- 眩光控制和演色性效能極佳。
- 保證品質和可靠性。








特点

- 提供圓形和方形版本。
- 提供懸掛和表面安裝版本。
- UGR19 & CRI90、SDCM≤3
- 提供範圍廣泛的流明燈具組合、光束角度和色溫。

应用

- 商店照明
- 旅館照明
- 時尚照明

二维绘图



照明技術	
演色性指數 (CRI)	>90
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 II
線路頻率	50 to 60 Hz
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
光學罩類型	丙烯酸酯
外罩色彩	白色
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
CE 標誌	無
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401592012	SP303P P6 940 PSU NB	4000 K	80 lm/W	480 lm
911401592112	SP303P P6 940 PSU MB	4000 K	89 lm/W	530 lm
911401592212	SP303P P6 940 PSU WB	4000 K	94 lm/W	560 lm
911401592312	SP303P P6 940 PSU VWB	4000 K	91 lm/W	550 lm
911401592412	SP303P P6 950 PSU NB	5000 K	81 lm/W	490 lm
911401592512	SP303P P6 950 PSU MB	5000 K	90 lm/W	540 lm
911401592612	SP303P P6 950 PSU WB	5000 K	97 lm/W	580 lm
911401592712	SP303P P6 950 PSU VWB	5000 K	93 lm/W	560 lm
911401594812	SP303P P9 927 PSU NB	2700 K	72 lm/W	650 lm
911401594912	SP303P P9 927 PSU MB	2700 K	80 lm/W	720 lm
911401595012	SP303P P9 927 PSU WB	2700 K	85 lm/W	770 lm
911401595112	SP303P P9 927 PSU VWB	2700 K	81 lm/W	730 lm
911401595212	SP303P P9 930 PSU NB	3000 K	75 lm/W	680 lm
911401595312	SP303P P9 930 PSU MB	3000 K	83 lm/W	750 lm
911401595412	SP303P P9 930 PSU WB	3000 K	87 lm/W	780 lm
911401595512	SP303P P9 930 PSU VWB	3000 K	84 lm/W	760 lm
911401596012	SP303P P9 940 PSU NB	4000 K	77 lm/W	690 lm
911401596112	SP303P P9 940 PSU MB	4000 K	85 lm/W	770 lm
911401596212	SP303P P9 940 PSU WB	4000 K	90 lm/W	810 lm
911401596312	SP303P P9 940 PSU VWB	4000 K	87 lm/W	780 lm
911401596412	SP303P P9 950 PSU NB	5000 K	78 lm/W	700 lm
911401596512	SP303P P9 950 PSU MB	5000 K	87 lm/W	780 lm
911401596612	SP303P P9 950 PSU WB	5000 K	93 lm/W	840 lm
911401596712	SP303P P9 950 PSU VWB	5000 K	89 lm/W	800 lm
911401598812	SP303P P6S 927 PSU NB	2700 K	76 lm/W	460 lm
911401598912	SP303P P6S 927 PSU MB	2700 K	84 lm/W	500 lm
911401599012	SP303P P6S 927 PSU WB	2700 K	89 lm/W	530 lm
911401599112	SP303P P6S 927 PSU VWB	2700 K	84 lm/W	500 lm
911401599212	SP303P P6S 930 PSU NB	3000 K	77 lm/W	460 lm
911401599312	SP303P P6S 930 PSU MB	3000 K	86 lm/W	520 lm
911401599412	SP303P P6S 930 PSU WB	3000 K	91 lm/W	550 lm
911401599512	SP303P P6S 930 PSU VWB	3000 K	87 lm/W	520 lm
911401500022	SP303P P6S 940 PSU NB	4000 K	80 lm/W	480 lm
911401500122	SP303P P6S 940 PSU MB	4000 K	89 lm/W	530 lm
911401500222	SP303P P6S 940 PSU WB	4000 K	94 lm/W	560 lm
911401500322	SP303P P6S 940 PSU VWB	4000 K	91 lm/W	550 lm
911401500422	SP303P P6S 950 PSU NB	5000 K	81 lm/W	490 lm
911401500522	SP303P P6S 950 PSU MB	5000 K	90 lm/W	540 lm
911401500622	SP303P P6S 950 PSU WB	5000 K	97 lm/W	580 lm
911401500722	SP303P P6S 950 PSU VWB	5000 K	93 lm/W	560 lm
911401502822	SP303P P9S 927 PSU NB	2700 K	72 lm/W	650 lm
911401502922	SP303P P9S 927 PSU MB	2700 K	80 lm/W	720 lm
911401503022	SP303P P9S 927 PSU WB	2700 K	85 lm/W	770 lm
911401503122	SP303P P9S 927 PSU VWB	2700 K	81 lm/W	730 lm
911401503222	SP303P P9S 930 PSU NB	3000 K	75 lm/W	680 lm
911401503322	SP303P P9S 930 PSU MB	3000 K	83 lm/W	750 lm
911401503422	SP303P P9S 930 PSU WB	3000 K	87 lm/W	780 lm
911401503522	SP303P P9S 930 PSU VWB	3000 K	84 lm/W	760 lm
911401504022	SP303P P9S 940 PSU NB	4000 K	77 lm/W	690 lm
911401504122	SP303P P9S 940 PSU MB	4000 K	85 lm/W	770 lm
911401504222	SP303P P9S 940 PSU WB	4000 K	90 lm/W	810 lm

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401504322	SP303P P9S 940 PSU VWB	4000 K	87 lm/W	780 lm
911401504422	SP303P P9S 950 PSU NB	5000 K	78 lm/W	700 lm
911401504522	SP303P P9S 950 PSU MB	5000 K	87 lm/W	780 lm
911401504622	SP303P P9S 950 PSU WB	5000 K	93 lm/W	840 lm
911401504722	SP303P P9S 950 PSU VWB	5000 K	89 lm/W	800 lm
911401590812	SP303P P6 927 PSU NB	2700 K	76 lm/W	460 lm
911401590912	SP303P P6 927 PSU MB	2700 K	84 lm/W	500 lm
911401591012	SP303P P6 927 PSU WB	2700 K	89 lm/W	530 lm
911401591112	SP303P P6 927 PSU VWB	2700 K	84 lm/W	500 lm
911401591212	SP303P P6 930 PSU NB	3000 K	77 lm/W	460 lm
911401591312	SP303P P6 930 PSU MB	3000 K	86 lm/W	520 lm
911401591412	SP303P P6 930 PSU WB	3000 K	91 lm/W	550 lm
911401591512	SP303P P6 930 PSU VWB	3000 K	87 lm/W	520 lm
911401510822	SM303C P24 927 PSU NB	2700 K	86 lm/W	2,060 lm
911401510922	SM303C P24 927 PSU MB	2700 K	87 lm/W	2,090 lm
911401511022	SM303C P24 927 PSU WB	2700 K	88 lm/W	2,110 lm
911401511122	SM303C P24 927 PSU VWB	2700 K	87 lm/W	2,090 lm
911401511222	SM303C P24 930 PSU NB	3000 K	94 lm/W	2,260 lm
911401511322	SM303C P24 930 PSU MB	3000 K	93 lm/W	2,230 lm
911401511422	SM303C P24 930 PSU WB	3000 K	94 lm/W	2,260 lm
911401511522	SM303C P24 930 PSU VWB	3000 K	94 lm/W	2,260 lm
911401512022	SM303C P24 940 PSU NB	4000 K	100 lm/W	2,400 lm
911401512122	SM303C P24 940 PSU MB	4000 K	101 lm/W	2,420 lm
911401512222	SM303C P24 940 PSU WB	4000 K	102 lm/W	2,450 lm
911401512422	SM303C P24 950 PSU NB	5000 K	98 lm/W	2,350 lm
911401512522	SM303C P24 950 PSU MB	5000 K	99 lm/W	2,380 lm
911401512622	SM303C P24 950 PSU WB	5000 K	100 lm/W	2,400 lm
911401512722	SM303C P24 950 PSU VWB	5000 K	99 lm/W	2,380 lm
911401514822	SM303C P28 927 PSU NB	2700 K	83 lm/W	2,320 lm
911401514922	SM303C P28 927 PSU MB	2700 K	83 lm/W	2,320 lm
911401515022	SM303C P28 927 PSU WB	2700 K	84 lm/W	2,350 lm
911401515122	SM303C P28 927 PSU VWB	2700 K	83 lm/W	2,320 lm
911401515222	SM303C P28 930 PSU NB	3000 K	89 lm/W	2,490 lm
911401515322	SM303C P28 930 PSU MB	3000 K	88 lm/W	2,460 lm
911401515422	SM303C P28 930 PSU WB	3000 K	89 lm/W	2,490 lm
911401515522	SM303C P28 930 PSU VWB	3000 K	88 lm/W	2,460 lm
911401516022	SM303C P28 940 PSU NB	4000 K	97 lm/W	2,720 lm
911401516122	SM303C P28 940 PSU MB	4000 K	96 lm/W	2,690 lm
911401516222	SM303C P28 940 PSU WB	4000 K	98 lm/W	2,740 lm
911401516322	SM303C P28 940 PSU VWB	4000 K	96 lm/W	2,690 lm
911401516422	SM303C P28 950 PSU NB	5000 K	95 lm/W	2,660 lm
911401516522	SM303C P28 950 PSU MB	5000 K	94 lm/W	2,630 lm
911401516622	SM303C P28 950 PSU WB	5000 K	96 lm/W	2,690 lm
911401516722	SM303C P28 950 PSU VWB	5000 K	96 lm/W	2,690 lm
911401547932	SM303C P24 940 PSU VWB	4000 K	95 lm/W	2,280 lm
911401517822	SM304C P10 927 PSU MB	2700 K	71 lm/W	730 lm
911401517922	SM304C P10 927 PSU WB	2700 K	75 lm/W	770 lm
911401518022	SM304C P10 930 PSU MB	3000 K	76 lm/W	770 lm
911401518122	SM304C P10 930 PSU WB	3000 K	78 lm/W	810 lm
911401518422	SM304C P10 940 PSU MB	4000 K	80 lm/W	810 lm
911401518522	SM304C P10 940 PSU WB	4000 K	83 lm/W	860 lm
911401518622	SM304C P10 950 PSU MB	5000 K	86 lm/W	870 lm

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401518722	SM304C P10 950 PSU WB	5000 K	88 lm/W	890 lm
911401519822	SM304C P12 927 PSU MB	2700 K	70 lm/W	860 lm
911401519922	SM304C P12 927 PSU WB	2700 K	73 lm/W	890 lm
911401520022	SM304C P12 930 PSU MB	3000 K	75 lm/W	910 lm
911401520122	SM304C P12 930 PSU WB	3000 K	77 lm/W	940 lm
911401520422	SM304C P12 940 PSU MB	4000 K	78 lm/W	950 lm
911401520522	SM304C P12 940 PSU WB	4000 K	81 lm/W	990 lm
911401520622	SM304C P12 950 PSU MB	5000 K	84 lm/W	1,010 lm
911401520722	SM304C P12 950 PSU WB	5000 K	86 lm/W	1,050 lm
911401521822	SM304C P15 927 PSU MB	2700 K	70 lm/W	1,050 lm
911401521922	SM304C P15 927 PSU WB	2700 K	73 lm/W	1,100 lm
911401522022	SM304C P15 930 PSU MB	3000 K	75 lm/W	1,130 lm
911401522122	SM304C P15 930 PSU WB	3000 K	78 lm/W	1,170 lm
911401522422	SM304C P15 940 PSU MB	4000 K	78 lm/W	1,170 lm
911401522522	SM304C P15 940 PSU WB	4000 K	82 lm/W	1,230 lm
911401522622	SM304C P15 950 PSU MB	5000 K	84 lm/W	1,260 lm
911401522722	SM304C P15 950 PSU WB	5000 K	88 lm/W	1,320 lm
911401582812	SM303C P6S 927 PSU NB	2700 K	76 lm/W	460 lm
911401582912	SM303C P6S 927 PSU MB	2700 K	84 lm/W	500 lm
911401583012	SM303C P6S 927 PSU WB	2700 K	89 lm/W	530 lm
911401583112	SM303C P6S 927 PSU VWB	2700 K	84 lm/W	500 lm
911401583212	SM303C P6S 930 PSU NB	3000 K	77 lm/W	460 lm
911401583312	SM303C P6S 930 PSU MB	3000 K	86 lm/W	520 lm
911401583412	SM303C P6S 930 PSU WB	3000 K	91 lm/W	550 lm
911401583512	SM303C P6S 930 PSU VWB	3000 K	87 lm/W	520 lm
911401584012	SM303C P6S 940 PSU NB	4000 K	80 lm/W	480 lm
911401584112	SM303C P6S 940 PSU MB	4000 K	89 lm/W	530 lm
911401584212	SM303C P6S 940 PSU WB	4000 K	94 lm/W	560 lm
911401584312	SM303C P6S 940 PSU VWB	4000 K	91 lm/W	550 lm
911401584412	SM303C P6S 950 PSU NB	5000 K	81 lm/W	490 lm
911401584512	SM303C P6S 950 PSU MB	5000 K	90 lm/W	540 lm
911401584612	SM303C P6S 950 PSU WB	5000 K	97 lm/W	580 lm
911401584712	SM303C P6S 950 PSU VWB	5000 K	93 lm/W	560 lm
911401586812	SM303C P9S 927 PSU NB	2700 K	72 lm/W	650 lm
911401586912	SM303C P9S 927 PSU MB	2700 K	80 lm/W	720 lm
911401587012	SM303C P9S 927 PSU WB	2700 K	85 lm/W	770 lm
911401587112	SM303C P9S 927 PSU VWB	2700 K	81 lm/W	730 lm
911401587212	SM303C P9S 930 PSU NB	3000 K	75 lm/W	680 lm
911401587312	SM303C P9S 930 PSU MB	3000 K	83 lm/W	750 lm
911401587412	SM303C P9S 930 PSU WB	3000 K	87 lm/W	780 lm
911401587512	SM303C P9S 930 PSU VWB	3000 K	84 lm/W	760 lm
911401588012	SM303C P9S 940 PSU NB	4000 K	77 lm/W	690 lm
911401588112	SM303C P9S 940 PSU MB	4000 K	85 lm/W	770 lm
911401588212	SM303C P9S 940 PSU WB	4000 K	90 lm/W	810 lm
911401588312	SM303C P9S 940 PSU VWB	4000 K	87 lm/W	780 lm
911401588412	SM303C P9S 950 PSU NB	5000 K	78 lm/W	700 lm
911401588512	SM303C P9S 950 PSU MB	5000 K	87 lm/W	780 lm
911401588612	SM303C P9S 950 PSU WB	5000 K	93 lm/W	840 lm
911401588712	SM303C P9S 950 PSU VWB	5000 K	89 lm/W	800 lm
911401506822	SM303C P20 927 PSU NB	2700 K	80 lm/W	1,600 lm
911401506922	SM303C P20 927 PSU MB	2700 K	80 lm/W	1,600 lm
911401507022	SM303C P20 927 PSU WB	2700 K	81 lm/W	1,620 lm

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401507122	SM303C P20 927 PSU VWB	2700 K	81 lm/W	1,620 lm
911401507222	SM303C P20 930 PSU NB	3000 K	88 lm/W	1,760 lm
911401507322	SM303C P20 930 PSU MB	3000 K	88 lm/W	1,760 lm
911401507422	SM303C P20 930 PSU WB	3000 K	90 lm/W	1,800 lm
911401507522	SM303C P20 930 PSU VWB	3000 K	89 lm/W	1,780 lm
911401508022	SM303C P20 940 PSU NB	4000 K	99 lm/W	1,980 lm
911401508122	SM303C P20 940 PSU MB	4000 K	99 lm/W	1,980 lm
911401508222	SM303C P20 940 PSU WB	4000 K	100 lm/W	2,000 lm
911401508322	SM303C P20 940 PSU VWB	4000 K	100 lm/W	2,000 lm
911401508422	SM303C P20 950 PSU NB	5000 K	102 lm/W	2,040 lm
911401508522	SM303C P20 950 PSU MB	5000 K	102 lm/W	2,040 lm
911401547832	SM303C P20 950 PSU WB	5000 K	90 lm/W	1,800 lm
911401574812	SM303C P6 927 PSU NB	2700 K	76 lm/W	460 lm
911401574912	SM303C P6 927 PSU MB	2700 K	84 lm/W	500 lm
911401575012	SM303C P6 927 PSU WB	2700 K	89 lm/W	530 lm
911401575112	SM303C P6 927 PSU VWB	2700 K	84 lm/W	500 lm
911401575212	SM303C P6 930 PSU NB	3000 K	77 lm/W	460 lm
911401575312	SM303C P6 930 PSU MB	3000 K	86 lm/W	520 lm
911401575412	SM303C P6 930 PSU WB	3000 K	91 lm/W	550 lm
911401575512	SM303C P6 930 PSU VWB	3000 K	87 lm/W	520 lm
911401576012	SM303C P6 940 PSU NB	4000 K	80 lm/W	480 lm
911401576112	SM303C P6 940 PSU MB	4000 K	89 lm/W	530 lm
911401576212	SM303C P6 940 PSU WB	4000 K	94 lm/W	560 lm
911401576312	SM303C P6 940 PSU VWB	4000 K	91 lm/W	550 lm
911401576412	SM303C P6 950 PSU NB	5000 K	81 lm/W	490 lm
911401576512	SM303C P6 950 PSU MB	5000 K	90 lm/W	540 lm
911401576612	SM303C P6 950 PSU WB	5000 K	97 lm/W	580 lm
911401576712	SM303C P6 950 PSU VWB	5000 K	93 lm/W	560 lm
911401578812	SM303C P9 927 PSU NB	2700 K	72 lm/W	650 lm
911401578912	SM303C P9 927 PSU MB	2700 K	80 lm/W	720 lm
911401579012	SM303C P9 927 PSU WB	2700 K	85 lm/W	770 lm
911401579112	SM303C P9 927 PSU VWB	2700 K	81 lm/W	730 lm
911401579212	SM303C P9 930 PSU NB	3000 K	75 lm/W	680 lm
911401579312	SM303C P9 930 PSU MB	3000 K	83 lm/W	750 lm
911401579412	SM303C P9 930 PSU WB	3000 K	87 lm/W	780 lm
911401579512	SM303C P9 930 PSU VWB	3000 K	84 lm/W	760 lm
911401580012	SM303C P9 940 PSU NB	4000 K	77 lm/W	690 lm
911401580112	SM303C P9 940 PSU MB	4000 K	85 lm/W	770 lm
911401580212	SM303C P9 940 PSU WB	4000 K	90 lm/W	810 lm
911401580312	SM303C P9 940 PSU VWB	4000 K	87 lm/W	780 lm
911401580412	SM303C P9 950 PSU NB	5000 K	78 lm/W	700 lm
911401580512	SM303C P9 950 PSU MB	5000 K	87 lm/W	780 lm
911401580612	SM303C P9 950 PSU WB	5000 K	93 lm/W	840 lm
911401580712	SM303C P9 950 PSU VWB	5000 K	89 lm/W	800 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401592012	SP303P P6 940 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401592112	SP303P P6 940 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401592212	SP303P P6 940 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401592312	SP303P P6 940 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401592412	SP303P P6 950 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401592512	SP303P P6 950 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401592612	SP303P P6 950 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401592712	SP303P P6 950 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401594812	SP303P P9 927 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401594912	SP303P P9 927 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401595012	SP303P P9 927 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401595112	SP303P P9 927 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W
911401595212	SP303P P9 930 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401595312	SP303P P9 930 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401595412	SP303P P9 930 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401595512	SP303P P9 930 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W
911401596012	SP303P P9 940 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401596112	SP303P P9 940 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401596212	SP303P P9 940 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401596312	SP303P P9 940 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W
911401596412	SP303P P9 950 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401596512	SP303P P9 950 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401596612	SP303P P9 950 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401596712	SP303P P9 950 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W
911401598812	SP303P P6S 927 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401598912	SP303P P6S 927 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401599012	SP303P P6S 927 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401599112	SP303P P6S 927 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W
911401599212	SP303P P6S 930 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401599312	SP303P P6S 930 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401599412	SP303P P6S 930 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401599512	SP303P P6S 930 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W
911401500022	SP303P P6S 940 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401500122	SP303P P6S 940 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401500222	SP303P P6S 940 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401500322	SP303P P6S 940 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W
911401500422	SP303P P6S 950 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401500522	SP303P P6S 950 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401500622	SP303P P6S 950 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401500722	SP303P P6S 950 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W
911401502822	SP303P P9S 927 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401502922	SP303P P9S 927 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401503022	SP303P P9S 927 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401503122	SP303P P9S 927 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W
911401503222	SP303P P9S 930 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401503322	SP303P P9S 930 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401503422	SP303P P9S 930 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401503522	SP303P P9S 930 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W
911401504022	SP303P P9S 940 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401504122	SP303P P9S 940 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401504222	SP303P P9S 940 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401504322	SP303P P9S 940 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W
911401504422	SP303P P9S 950 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401504522	SP303P P9S 950 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401504622	SP303P P9S 950 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401504722	SP303P P9S 950 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W
911401590812	SP303P P6 927 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401590912	SP303P P6 927 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401591012	SP303P P6 927 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401591112	SP303P P6 927 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401591212	SP303P P6 930 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401591312	SP303P P6 930 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401591412	SP303P P6 930 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401591512	SP303P P6 930 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W
911401510822	SM303C P24 927 PSU NB	200 至 240 V	21.6 W
911401510922	SM303C P24 927 PSU MB	200 至 240 V	21.6 W
911401511022	SM303C P24 927 PSU WB	200 至 240 V	21.6 W
911401511122	SM303C P24 927 PSU VWB	200 至 240 V	21.6 W
911401511222	SM303C P24 930 PSU NB	200 至 240 V	21.6 W
911401511322	SM303C P24 930 PSU MB	200 至 240 V	21.6 W
911401511422	SM303C P24 930 PSU WB	200 至 240 V	21.6 W
911401511522	SM303C P24 930 PSU VWB	200 至 240 V	21.6 W
911401512022	SM303C P24 940 PSU NB	200 至 240 V	21.6 W
911401512122	SM303C P24 940 PSU MB	200 至 240 V	21.6 W
911401512222	SM303C P24 940 PSU WB	200 至 240 V	21.6 W
911401512422	SM303C P24 950 PSU NB	200 至 240 V	21.6 W
911401512522	SM303C P24 950 PSU MB	200 至 240 V	21.6 W
911401512622	SM303C P24 950 PSU WB	200 至 240 V	21.6 W
911401512722	SM303C P24 950 PSU VWB	200 至 240 V	21.6 W
911401514822	SM303C P28 927 PSU NB	200 至 240 V	25.2 W
911401514922	SM303C P28 927 PSU MB	200 至 240 V	25.2 W
911401515022	SM303C P28 927 PSU WB	200 至 240 V	25.2 W
911401515122	SM303C P28 927 PSU VWB	200 至 240 V	25.2 W
911401515222	SM303C P28 930 PSU NB	200 至 240 V	25.2 W
911401515322	SM303C P28 930 PSU MB	200 至 240 V	25.2 W
911401515422	SM303C P28 930 PSU WB	200 至 240 V	25.2 W
911401515522	SM303C P28 930 PSU VWB	200 至 240 V	25.2 W
911401516022	SM303C P28 940 PSU NB	200 至 240 V	25.2 W
911401516122	SM303C P28 940 PSU MB	200 至 240 V	25.2 W
911401516222	SM303C P28 940 PSU WB	200 至 240 V	25.2 W
911401516322	SM303C P28 940 PSU VWB	200 至 240 V	25.2 W
911401516422	SM303C P28 950 PSU NB	200 至 240 V	25.2 W
911401516522	SM303C P28 950 PSU MB	200 至 240 V	25.2 W
911401516622	SM303C P28 950 PSU WB	200 至 240 V	25.2 W
911401516722	SM303C P28 950 PSU VWB	200 至 240 V	25.2 W
911401547932	SM303C P24 940 PSU VWB	220-240 V	24 W
911401517822	SM304C P10 927 PSU MB	200 至 240 V	11 W
911401517922	SM304C P10 927 PSU WB	200 至 240 V	11 W
911401518022	SM304C P10 930 PSU MB	200 至 240 V	11 W
911401518122	SM304C P10 930 PSU WB	200 至 240 V	11 W
911401518422	SM304C P10 940 PSU MB	200 至 240 V	11 W
911401518522	SM304C P10 940 PSU WB	200 至 240 V	11 W
911401518622	SM304C P10 950 PSU MB	200 至 240 V	11 W
911401518722	SM304C P10 950 PSU WB	200 至 240 V	11 W
911401519822	SM304C P12 927 PSU MB	200 至 240 V	10.8 W
911401519922	SM304C P12 927 PSU WB	200 至 240 V	10.8 W
911401520022	SM304C P12 930 PSU MB	200 至 240 V	10.8 W
911401520122	SM304C P12 930 PSU WB	200 至 240 V	10.8 W
911401520422	SM304C P12 940 PSU MB	200 至 240 V	10.8 W
911401520522	SM304C P12 940 PSU WB	200 至 240 V	10.8 W
911401520622	SM304C P12 950 PSU MB	200 至 240 V	10.8 W
911401520722	SM304C P12 950 PSU WB	200 至 240 V	10.8 W

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401521822	SM304C P15 927 PSU MB	200 至 240 V	13.5 W
911401521922	SM304C P15 927 PSU WB	200 至 240 V	13.5 W
911401522022	SM304C P15 930 PSU MB	200 至 240 V	13.5 W
911401522122	SM304C P15 930 PSU WB	200 至 240 V	13.5 W
911401522422	SM304C P15 940 PSU MB	200 至 240 V	13.5 W
911401522522	SM304C P15 940 PSU WB	200 至 240 V	13.5 W
911401522622	SM304C P15 950 PSU MB	200 至 240 V	13.5 W
911401522722	SM304C P15 950 PSU WB	200 至 240 V	13.5 W
911401582812	SM303C P6S 927 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401582912	SM303C P6S 927 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401583012	SM303C P6S 927 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401583112	SM303C P6S 927 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W
911401583212	SM303C P6S 930 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401583312	SM303C P6S 930 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401583412	SM303C P6S 930 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401583512	SM303C P6S 930 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W
911401584012	SM303C P6S 940 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401584112	SM303C P6S 940 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401584212	SM303C P6S 940 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401584312	SM303C P6S 940 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W
911401584412	SM303C P6S 950 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401584512	SM303C P6S 950 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401584612	SM303C P6S 950 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401584712	SM303C P6S 950 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W
911401586812	SM303C P9S 927 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401586912	SM303C P9S 927 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401587012	SM303C P9S 927 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401587112	SM303C P9S 927 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W
911401587212	SM303C P9S 930 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401587312	SM303C P9S 930 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401587412	SM303C P9S 930 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401587512	SM303C P9S 930 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W
911401588012	SM303C P9S 940 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401588112	SM303C P9S 940 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401588212	SM303C P9S 940 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401588312	SM303C P9S 940 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W
911401588412	SM303C P9S 950 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401588512	SM303C P9S 950 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401588612	SM303C P9S 950 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401588712	SM303C P9S 950 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W
911401506822	SM303C P20 927 PSU NB	200 至 240 V	18 W
911401506922	SM303C P20 927 PSU MB	200 至 240 V	18 W
911401507022	SM303C P20 927 PSU WB	200 至 240 V	18 W
911401507122	SM303C P20 927 PSU VWB	200 至 240 V	18 W

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401507222	SM303C P20 930 PSU NB	200 至 240 V	18 W
911401507322	SM303C P20 930 PSU MB	200 至 240 V	18 W
911401507422	SM303C P20 930 PSU WB	200 至 240 V	18 W
911401507522	SM303C P20 930 PSU VWB	200 至 240 V	18 W
911401508022	SM303C P20 940 PSU NB	200 至 240 V	18 W
911401508122	SM303C P20 940 PSU MB	200 至 240 V	18 W
911401508222	SM303C P20 940 PSU WB	200 至 240 V	18 W
911401508322	SM303C P20 940 PSU VWB	200 至 240 V	18 W
911401508422	SM303C P20 950 PSU NB	200 至 240 V	18 W
911401508522	SM303C P20 950 PSU MB	200 至 240 V	18 W
911401547832	SM303C P20 950 PSU WB	220-240 V	20 W
911401574812	SM303C P6 927 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401574912	SM303C P6 927 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401575012	SM303C P6 927 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401575112	SM303C P6 927 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W
911401575212	SM303C P6 930 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401575312	SM303C P6 930 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401575412	SM303C P6 930 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401575512	SM303C P6 930 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W
911401576012	SM303C P6 940 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401576112	SM303C P6 940 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401576212	SM303C P6 940 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401576312	SM303C P6 940 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W
911401576412	SM303C P6 950 PSU NB	200 至 240 V	5.4 W
911401576512	SM303C P6 950 PSU MB	200 至 240 V	5.4 W
911401576612	SM303C P6 950 PSU WB	200 至 240 V	5.4 W
911401576712	SM303C P6 950 PSU VWB	200 至 240 V	5.4 W
911401578812	SM303C P9 927 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401578912	SM303C P9 927 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401579012	SM303C P9 927 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401579112	SM303C P9 927 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W
911401579212	SM303C P9 930 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401579312	SM303C P9 930 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401579412	SM303C P9 930 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401579512	SM303C P9 930 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W
911401580012	SM303C P9 940 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401580112	SM303C P9 940 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401580212	SM303C P9 940 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401580312	SM303C P9 940 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W
911401580412	SM303C P9 950 PSU NB	200 至 240 V	8.1 W
911401580512	SM303C P9 950 PSU MB	200 至 240 V	8.1 W
911401580612	SM303C P9 950 PSU WB	200 至 240 V	8.1 W
911401580712	SM303C P9 950 PSU VWB	200 至 240 V	8.1 W

