



Το ευέλικτο γραμμικό φωτιστικό

Σήμερα, πολλοί ιδιοκτήτες γραφείων και σχεδιαστές φωτισμού γραφείων προτιμούν τις φωτοσειρές. Ο λόγος είναι απλός. Όχι μόνο αναδεικνύουν τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό του προϊόντος αλλά προσφέρουν και πολύ μεγαλύτερη γκάμα επιλογών και ευελιξία. Κοντές ή μακριές σειρές φωτισμού και φωτιστικά, αυτόνομα φωτιστικά, σε διάφορα σχήματα ακόμη και ποικιλία χρωμάτων, όλα είναι δυνατά. Επιπλέον, με τη σειρά KeyLine, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα διατίθενται σε ανταγωνιστική τιμή ενώ παραμένουν συμβατά με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων. Η KeyLine είναι μια υπέροχη σειρά φωτισμού, μινιμαλιστικού σχεδιασμού και υψηλής φωτεινής ροής για τον φωτισμό και των πλέον φωτεινών χώρων γραφείων, η οποία με τα άνετα, χαμηλά επίπεδα αντανάκλασης δεν προκαλεί κόπωση των ματιών και συμμορφώνεται με το πρότυπο UGR19. Αυτό καθιστά την KeyLine ιδανική για γραμμικές εφαρμογές, όπως και για αυτόνομα, κρεμαστά ή επιφανειακής τοποθέτησης φωτιστικά. Μια σειρά που προσφέρει την απόλυτη ευελιξία και απεριόριστες δυνατότητες. Η ευελιξία σχεδιασμού της σειράς KeyLine επιτυγχάνεται με τη μορφή τμημάτων

διαφορετικού μήκους, χρωμάτων και αποδόσεων φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων των ευθειών γραμμών και των σχημάτων μορφής L. Όλα με υψηλή απόδοση έως και 130 lm/W και την επιλογή αναβάθμισης με τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης και ελέγχου. Σε αυτά προσθέστε μια ελκυστική τιμή και με τη σειρά KeyLine μπορείτε πλέον να απολαύσετε εξαιρετική αξία που εξασφαλίζει επίσης εξαιρετικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Οφέλη

- Κατάλληλο για εφαρμογές γραφείου
- Εξαιρετικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
- Μεγάλη γκάμα επιλογών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες διαφόρων γραφείων

Applications

- Γραφεία
- Καταστήματα
- Κλάδος εκπαίδευσης

Χαρακτηριστικά

- Χαμηλό επίπεδο αντανάκλασης: <UGR19 για ολόκληρη τη σειρά
- Υψηλή απόδοση φωτισμού, έως και 4000 lm για την έκδοση με μήκος 1,2 m


Versions



KeyLine suspended L1200,
white

- Συνδεσιμότητα Interact Ready για ασύρματο έλεγχο
- Βασικές επιλογές με τμήματα διαφορετικού μήκους, χρώματα και αποδόσεις φωτισμού
- Επιλογές προσαρμογής
- Τα φωτιστικά KeyLine διαθέτουν βαθμό προστασίας IP20 και δεν προστατεύονται από τη διείσδυση νερού. Συνιστάται ο έλεγχος του περιβάλλοντος στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό.
- Σε περίπτωση διείσδυσης νερού στα φωτιστικά παρά την προειδοποίηση περί βαθμού προστασίας IPX0, η Philips και η Signify δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια ή να αποτρέψουν το ενδεχόμενο βλάβης. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση του προϊόντος δεν ισχύει και καθίσταται άκυρη.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH

Λεπτομέρειες για το προϊόν

KeyLine line configuration,
white

KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-corner SM350X

KeyLine line coupling, white



KeyLine white line coupling
with coupling piece accessory



KeyLine white with coupling
piece accessory for line
mounting



KeyLine structured optics
UGR19 (PCS)

KeyLine white with
suspension set for suspended
mounting



KeyLine white with ceiling
bracket accessory for surface
mounting



KeyLine white with end-cap
accessory

Γενικές πληροφορίες

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Ετικέτα σέρβις	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Φωτεινή ροή	2.700 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	135 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Τύπος οπτικού συστήματος	Μεσαίας δέσμης

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	21 W
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	1%

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK06 [1 J]

Έγκριση και Εφαρμογή

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C


Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική χρωματικότητα	(0.43, 0.40) SDCM <3

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός ονομασίας σειράς	SM350C [KeyLine]
--------------------------	------------------

Polar normal diagrams



SM350CI - 910925868373