



Den fleksible lyslinjen

Overflatemontert og hengende KeyLine

I disse dager foretrekker mange kontoreiere og kontorbelysningsdesignere linjer med lys. Grunnen er enkel. Ikke bare har lyslinjene en minimalistisk design, de gir også langt flere valgmuligheter og økt fleksibilitet. Korte eller lange linjer og armaturer, frittstående armaturer, forskjellig optikk inkludert asymmetrisk, forskjellige former og til og med en rekke farger; alt er mulig. Og med KeyLine får du alle disse fordelene til en konkurransedyktig pris samtidig som lyslinjene samsvarer med reglene for kontorbelysning. KeyLine er et suverent utvalg av lyslinjer med slank, minimalistisk design og høy lyseffekt som skaper lyse kontorlokaler. Men med komfortable, lave nivåer av blinding er den også lett for øyet og overholder UGR19. Det gjør at KeyLine passer perfekt på lineære bruksområder så vel som til frittstående hengende eller overflatemonterte armaturer (tilbehør bestilles separat). En serie som tilbyr den ultimate fleksibiliteten og ubegrensede muligheter. KeyLine gir designfleksibilitet med ulike lengder, farger og lyseffekter – inkludert L-former og rette linjer. Alle med høy effektivitet opptil 142 lm/W, og mulighet for å oppgradere med trådløs tilkobling og kontroll. Kombinert med attraktive priser gir KeyLine enestående valuta for pengene, noe som sikrer en svært god TCO.

Fordeler

- Passer for kontorbruk
- God TCO
- Bredt utvalg av alternativer til ulike krav for ulike kontorer.

Funksjoner

- Lavt og komfortabelt blendenivå: < UGR19 for hele serien
- Høy lumeneffekt, opptil 4000 lm for versjonen på 1,2 m
- Klar for Interact Connectivity med trådløse drivere
- Standardalternativer i ulike lengder, farger og lyseffekter
- Tilpasningsalternativer

Overflatemontert og hengende KeyLine


Søknad

- Kontorer
- Butikk
- Utdanning

Warnings and safety

- KeyLine-lysarmatur har klassifiseringen IP20 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det foretas en kontroll av hvor egnet monteringsmiljøet er der armaturen skal monteres.
- Hvis lysarmaturene, til tross for advarselen om IPX0-klassifiseringen, utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips og Signify garantere eller hindre feil. Som følge vil produktgarantien ikke gjelde og bli ugyldig.

Versions



KeyLine L-corner, black



KeyLine suspended L1500, bk



KeyLine L-corner, alu





KeyLine SP350P WIA





KeyLine L-corner, white

Målskisse



Overflatemontert og hengende KeyLine

Målskisse




Produkt detaljer



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine Asymmetric SM531C detailed



KeyLine_SM350C_WIA_DPPI



KeyLine line configuration, white




KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-corner SM350X

Overflatemontert og hengende KeyLine

Produkt detaljer




KeyLine black with end-cap accessory



KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set for suspended mounting



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap accessory



KeyLine white with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine structured optics UGR19 (PCS)



KeyLine line coupling, black


Overflatemontert og hengende KeyLine

Produkt detaljer


KeyLine SM350C, alu



KeyLine alu line coupling with coupling piece accessory



KeyLine line configuration, black



KeyLine alu with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine white with suspension set for suspended mounting




KeyLine white with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine white with end-cap accessory




KeyLine alu with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black




KeyLine L-corner, black



Overflatemontert og hengende KeyLine

Produkt detaljer



KeyLine black line coupling with coupling piece accessory




KeyLine black with suspension set for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

Overflatemontert og hengende KeyLine

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mekanikk og innfatning	
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK06
Ingress beskyttelseskode	IP20
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Stroboskopisk effekt	0,4
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskilden kan byttes ut
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Nei
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Nei
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Nei
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Nei
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Nei
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nei
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nei
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Nei
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Nei
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nei
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nei
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Nei
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Nei
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Nei
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nei
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nei
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Nei
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Nei
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Nei
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Nei
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Nei
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Nei
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Nei
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Nei
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Nei
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Nei
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Nei
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Nei
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Nei
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Nei
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Nei
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Nei
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Nei
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Nei
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Nei
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Nei
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Nei
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Nei
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Nei
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Nei
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Nei
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-

Teknisk belysning (1/2)

Overflatemontert og hengende KeyLine

Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	120 grad(er)	4000 K	135 lm/W	2 700 lm
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	120 grad(er)	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	120 grad(er)	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	120 grad(er)	4000 K	136 lm/W	3 400 lm
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	120 grad(er)	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 grad(er)	4000 K	138 lm/W	2 700 lm
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 grad(er)	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 grad(er)	4000 K	135 lm/W	2 700 lm
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 grad(er)	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 grad(er)	3000 K	132 lm/W	2 700 lm
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 grad(er)	3000 K	133 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korreleret fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 grad(er)	3000 K	135 lm/W	2 700 lm
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 grad(er)	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	120 grad(er)	4000 K	135 lm/W	2 700 lm
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 grad(er)	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 grad(er)	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 grad(er)	4000 K	136 lm/W	3 400 lm
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 grad(er)	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	120 grad(er)	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	120 grad(er)	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	120 grad(er)	4000 K	136 lm/W	3 400 lm
910925868386	SM350C 50S/840	120 grad(er)	4000 K	135 lm/W	5 000 lm

Overflatemontert og hengende KeyLine

Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
	PSD PCS L1500 WH				
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 grad(er)	4000 K	138 lm/W	2 700 lm
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	120 grad(er)	4000 K	138 lm/W	2 700 lm
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	120 grad(er)	4000 K	138 lm/W	2 700 lm
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 grad(er)	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	120 grad(er)	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	120 grad(er)	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	120 grad(er)	4000 K	138 lm/W	2 700 lm
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	120 grad(er)	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	120 grad(er)	4000 K	135 lm/W	2 700 lm
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	120 grad(er)	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	120 grad(er)	3000 K	132 lm/W	2 700 lm
910925868371	SM350C 40S/830	120 grad(er)	3000 K	133 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
	PSU PCS L1200 WH				
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	120 grad(er)	3000 K	135 lm/W	2 700 lm
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	120 grad(er)	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	120 grad(er)	4000 K	138 lm/W	2 700 lm
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	120 grad(er)	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	120 grad(er)	4000 K	135 lm/W	2 700 lm
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	120 grad(er)	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	120 grad(er)	4000 K	135 lm/W	2 700 lm
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A	-	4000 K	132 lm/W	5 000 lm

Overflatemontert og hengende KeyLine

Order Code	Full Product	Lyskjeglevinkel for lyskilde	Korreleret	Lysutbytte	Lysytelse
	Name		fargetemperatur (nom.)	(vurdert) (Nom)	
	PCS				
	L1500 WH				

Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Mellomstrålet
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Mellomstrålet
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Mellomstrålet
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Mellomstrålet
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Mellomstrålet
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Mellomstrålet
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Mellomstrålet
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Mellomstrålet
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Mellomstrålet
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Mellomstrålet
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Mellomstrålet
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Mellomstrålet
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Mellomstrålet
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Mellomstrålet
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Mellomstrålet
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Mellomstrålet
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Mellomstrålet
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Mellomstrålet
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Mellomstrålet
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Mellomstrålet
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Mellomstrålet
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Mellomstrålet
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Mellomstrålet
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Mellomstrålet
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Mellomstrålet

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Mellomstrålet
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Mellomstrålet
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Mellomstrålet
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Mellomstrålet
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Mellomstrålet
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Mellomstrålet
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Mellomstrålet
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Mellomstrålet
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Mellomstrålet
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Mellomstrålet
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Mellomstrålet
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Mellomstrålet
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Mellomstrålet
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Mellomstrålet
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Mellomstrålet
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Mellomstrålet
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Asymmetrisk spredningsvinkel
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Asymmetrisk spredningsvinkel

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	220 til 240 V	21 W	Nei
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	220 til 240 V	25 W	Nei
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	220 til 240 V	36,5 W	Nei
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	220 til 240 V	26 W	Nei
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	220 til 240 V	38 W	Nei
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	220 til 240 V	20,5 W	Nei

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	220 til 240 V	30 W	Nei
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	220 til 240 V	21 W	Nei
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	220 til 240 V	31 W	Nei
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	220 til 240 V	20,5 W	Nei
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	220 til 240 V	30 W	Nei
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	220 til 240 V	21 W	Nei

Overflatemontert og hengende KeyLine

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	220 til 240 V	31 W	Nei
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	220 til 240 V	21 W	Nei
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	220 til 240 V	25 W	Nei
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	220 til 240 V	36,5 W	Nei
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	220 til 240 V	26 W	Nei
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	220 til 240 V	38 W	Nei
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	220 til 240 V	25 W	Nei
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	220 til 240 V	36,5 W	Nei
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	220 til 240 V	26 W	Nei
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	220 til 240 V	38 W	Nei
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	220 til 240 V	20,5 W	Nei
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	220 til 240 V	20,5 W	Nei
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	220 til 240 V	20,5 W	Nei
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	220 til 240 V	30 W	Nei
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	220 til 240 V	30 W	Nei
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	220 til 240 V	30 W	Nei
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	220 til 240 V	20,5 W	Nei

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk	Egnet for tilfeldig veksling
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	220 til 240 V	30 W	Nei
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	220 til 240 V	21 W	Nei
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	220 til 240 V	31 W	Nei
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	220 til 240 V	20,5 W	Nei
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	220 til 240 V	30 W	Nei
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	220 til 240 V	21 W	Nei
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	220 til 240 V	31 W	Nei
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	220 til 240 V	20,5 W	Nei
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	220 til 240 V	30 W	Nei
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	220 til 240 V	21 W	Nei
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	220 til 240 V	31 W	Nei
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	220 til 240 V	21 W	Nei
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	220-240 V	30 W	Ikke relevant
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	220-240 V	31 W	Ikke relevant
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	220-240 V	37 W	Ikke relevant
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	220-240 V	38 W	Ikke relevant

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Ja	1%
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Nei	Ikke relevant
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Nei	Ikke relevant
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Ja	1%
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Ja	1%
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nei	Ikke relevant
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nei	Ikke relevant
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nei	Ikke relevant
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nei	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Ja	1%
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nei	Ikke relevant
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nei	Ikke relevant
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Ja	1%
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Ja	1%
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Nei	Ikke relevant
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Nei	Ikke relevant
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Ja	1%

Overflatemontert og hengende KeyLine

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Ja	1%
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Nei	1%
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Nei	1%
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Nei	1%
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Nei	1%
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Nei	1%
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Nei	1%
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Nei	Ikke relevant
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Nei	Ikke relevant
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Nei	Ikke relevant
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Nei	Ikke relevant
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Nei	Ikke relevant
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Nei	Ikke relevant
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Ja	1%
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Ja	1%
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Ja	1%
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Nei	Ikke relevant
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	1%
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Nei	Ikke relevant
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	1%

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Svart
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Svart
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Svart
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Svart
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Svart
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Aluminium
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Aluminium
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Aluminium
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminium
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminium
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Hvit
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Hvit
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Hvit
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Hvit
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Hvit
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Svart
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Hvit
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Svart
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Hvit
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Hvit
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Hvit
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Hvit
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Hvit
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Hvit
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Hvit
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Hvit
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Svart
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Svart
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Svart
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Svart
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Hvit
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Hvit
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Hvit
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Hvit
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Hvit

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	-
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	-
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	-
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	-

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	-
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	-

Overflatemontert og hengende KeyLine

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	-
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	-
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	-
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	-
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	-
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	-
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	-
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	-
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	-
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	-
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	-
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	-
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	-
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	-

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	-
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	-
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	-
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	-
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	-
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	-
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	-
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	-
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	-
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	-
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	-
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	-
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	-
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	-
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Nei
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Nei
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Nei
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Nei

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Brennbarhetsmerke	Flimerverdi (PstLM)
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	For montering på normalt antennbare overflater	1

Order Code	Full Product Name	Brennbarhetsmerke	Flimerverdi (PstLM)
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	For montering på normalt antennbare overflater	1
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	For montering på normalt antennbare overflater	1

Overflatemontert og hengende KeyLine

Order Code	Full Product Name	Brennbarhetsmerke	Flimmerverdi (PstLM)
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	For montering på normalt antennebare overflater	1
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	For montering på normalt antennebare overflater	1
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	For montering på normalt antennebare overflater	1
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	For montering på normalt antennebare overflater	1
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	For montering på normalt antennebare overflater	1
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	For montering på normalt antennebare overflater	1
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	For montering på normalt antennebare overflater	1
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	For montering på normalt antennebare overflater	1
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	For montering på normalt antennebare overflater	1

Order Code	Full Product Name	Brennbarhetsmerke	Flimmerverdi (PstLM)
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	For montering på normalt antennebare overflater	1
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	For montering på normalt antennebare overflater	1
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	For montering på normalt antennebare overflater	1
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	For montering på normalt antennebare overflater	1
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	-
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	-
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	-
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C

Overflatemontert og hengende KeyLine


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	SM350C
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	SM350C
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	SM350C
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	SM350C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868303




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868353




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868366



Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868379




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868355




Polar Normal (separate) - SM350CI -
910925868356

Overflatemontert og hengende KeyLine


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868383




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868352




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868359




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868363




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868375




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868381



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868385




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868388




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868389

Overflatemontert og hengende KeyLine


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868354




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868387




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868362




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868365




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868370




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868384



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868386




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868360




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868361

Overflatemontert og hengende KeyLine


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868367




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868357




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868368




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868358




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868364




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868372



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868376




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868378




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868380

Overflatemontert og hengende KeyLine


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868351




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868369




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868371




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868374




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868373



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868377



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868382



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868390

Overflatemontert og hengende KeyLine

