



Flexibel ljuslinje

KeyLine nedpendlad

Ljusrader är idag mycket populära bland kontorsägare och ljusdesigners på grund av deras minimalistiska design och stora flexibilitet. KeyLine erbjuder alla dessa fördelar till ett konkurrenskraftigt pris och uppfyller alla standarder för kontorsbelysning. KeyLine är en ljusradsserie med tunn, minimalistisk design och högt ljusflöde som effektivt lyser upp kontorsytor. Serien uppfyller UGR19-standarder för låg bländning, vilket gör den behaglig för ögonen. KeyLine passar utmärkt för både linjära användningsområden och som fristående pendel- eller utanpåliggande armaturer (tillbehör beställs separat). Serien erbjuder ultimata flexibilitet med olika längder, färger och ljusflöden, inklusive L-former och raka linjer. Med en hög effektivitet på upp till 142 lm/W och möjligheten att uppgradera till trådlös uppkoppling och styrning, ger KeyLine utmärkt valuta för pengarna och en låg total ägandekostnad (TCO).

Fördelar

- Väl lämpad för användning på kontor
- Utmärkt total ägandekostnad (TCO)
- Flera monteringsalternativ anpassade för olika kontorsbehov

Funktioner



- God avbländning: Hela serien uppfyller UGR19
- Hög ljusstyrka; upp till 4 000 lm hos 1,2m-versionen
- Interact Ready via trådlöst drivdon
- Standardalternativ med olika längder, färger och ljusflöden
- Konfigurerbar

Användning

- Kontor
- Butik
- Skolor

KeyLine nedpendlad

Måttskiss




Produktinformation



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine Asymmetric SM531C detailed



KeyLine_SM350C_WIA_DPPI



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-corner SM350X

KeyLine nedpendlad

Produktinformation




KeyLine black with end-cap accessory



KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set for suspended mounting



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap accessory



KeyLine white with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine structured optics UGR19 (PCS)



KeyLine line coupling, black


KeyLine nedpendlad

Produktinformation

KeyLine SM350C, alu



KeyLine alu line coupling with coupling piece accessory



KeyLine line configuration, black



KeyLine alu with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine white with suspension set for suspended mounting



KeyLine white with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine white with end-cap accessory



KeyLine alu with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black




KeyLine L-corner, black



KeyLine nedpendlad

Produktinformation



KeyLine black line coupling with coupling piece accessory




KeyLine black with suspension set for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

KeyLine nedpendlad

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	>80
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06
Kod för kapslingsklass	IP20
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Stroboskopisk effekt	0,4
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Nej
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Nej
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Nej
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Nej
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Nej
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nej
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nej
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Nej
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Nej
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nej
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nej
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Nej
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Nej
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Nej
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nej
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nej
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Nej
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Nej
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Nej
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Nej
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Nej
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Nej
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Nej
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Nej
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Nej
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Nej
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Nej
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Nej
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Nej
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Nej
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Nej
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Nej
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Nej
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Nej
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Nej
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Nej
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Nej
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Nej
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Nej
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Nej
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Nej
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-

Ljusteknik (1/2)

KeyLine nedpendlad

Order Code	Full Product		Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde)	
	Name	Ljuskällans spridningsvinkel		(nom)	Ljusflöde
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	120 °	4000 K	135 lm/W	2 700 lm
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	120 °	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	120 °	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	4000 K	136 lm/W	3 400 lm
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	2 700 lm
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	135 lm/W	2 700 lm
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	132 lm/W	2 700 lm
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	133 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full Product		Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde)	
	Name	Ljuskällans spridningsvinkel		(nom)	Ljusflöde
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	135 lm/W	2 700 lm
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	120 °	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	120 °	4000 K	135 lm/W	2 700 lm
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	136 lm/W	3 400 lm
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	120 °	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	120 °	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	4000 K	136 lm/W	3 400 lm

KeyLine nedpendlad

Order Code	Full	Ljuskällans spridningsvinkel	Korrelerad	Ljusutbyte	Ljusflöde
	Product		färgtemperatur	(märkvärde)	
	Name	(Nom)	(nom)		
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	138 lm/W	2 700 lm
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2 700 lm
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2 700 lm
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	120 °	4000 K	138 lm/W	2 700 lm
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	120 °	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	4000 K	135 lm/W	2 700 lm
910925868360	SM350C 40S/840	120 °	4000 K	133 lm/W	4 000 lm

Order Code	Full	Ljuskällans spridningsvinkel	Korrelerad	Ljusutbyte	Ljusflöde
	Product		färgtemperatur	(märkvärde)	
	Name	(Nom)	(nom)		
	PSD PCS L1200 WH				
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	120 °	3000 K	132 lm/W	2 700 lm
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	120 °	3000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	120 °	3000 K	135 lm/W	2 700 lm
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	120 °	3000 K	129 lm/W	4 000 lm
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	120 °	4000 K	138 lm/W	2 700 lm
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	120 °	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	4000 K	135 lm/W	2 700 lm
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	120 °	4000 K	135 lm/W	2 700 lm
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm

KeyLine nedpendlad

Order Code	Full Product		Korrelerad	Ljusutbyte	Ljusflöde
	Name	Ljuskällans spridningsvinkel	färgtemperatur (Nom)	(märkvärde) (nom)	
910505103702	SM351C	-	4000 K	133 lm/W	4 000 lm
	40S/840				
	PSD A				
	PCS				
	L1200				
	WH				
910505103703	SM351C	-	4000 K	135 lm/W	5 000 lm
	50S/840				
	PSU A				

Order Code	Full Product		Korrelerad	Ljusutbyte	Ljusflöde
	Name	Ljuskällans spridningsvinkel	färgtemperatur (Nom)	(märkvärde) (nom)	
	PCS				
	L1500				
	WH				
910505103704	SM351C	-	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
	50S/840				
	PSD A				
	PCS				
	L1500				
	WH				

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Medelstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Medelstrålande spridningsvinkel

KeyLine nedpendlad

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Medelstrålande spridningsvinkel
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Medelstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Medelstrålande spridningsvinkel
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Asymmetrisk spridningsvinkel
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Asymmetrisk spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Strömförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	220–240 V	21 W	Nej
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	220–240 V	25 W	Nej
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	220–240 V	36,5 W	Nej
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	220–240 V	26 W	Nej
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	220–240 V	38 W	Nej
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	220–240 V	20,5 W	Nej
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	220–240 V	30 W	Nej
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	220–240 V	21 W	Nej
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	220–240 V	31 W	Nej
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	220–240 V	20,5 W	Nej
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	220–240 V	30 W	Nej
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	220–240 V	21 W	Nej

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Strömförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	220–240 V	31 W	Nej
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	220–240 V	21 W	Nej
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	220–240 V	25 W	Nej
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	220–240 V	36,5 W	Nej
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	220–240 V	26 W	Nej
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	220–240 V	38 W	Nej
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	220–240 V	25 W	Nej
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	220–240 V	36,5 W	Nej
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	220–240 V	26 W	Nej
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	220–240 V	38 W	Nej
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	220–240 V	20,5 W	Nej
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	220–240 V	20,5 W	Nej

KeyLine nedpendlad

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Strömförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	220–240 V	20,5 W	Nej
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	220–240 V	30 W	Nej
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	220–240 V	30 W	Nej
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	220–240 V	30 W	Nej
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	220–240 V	20,5 W	Nej
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	220–240 V	30 W	Nej
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	220–240 V	21 W	Nej
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	220–240 V	31 W	Nej
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	220–240 V	20,5 W	Nej
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	220–240 V	30 W	Nej
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	220–240 V	21 W	Nej

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Strömförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	220–240 V	31 W	Nej
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	220–240 V	20,5 W	Nej
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	220–240 V	30 W	Nej
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	220–240 V	21 W	Nej
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	220–240 V	31 W	Nej
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	220–240 V	21 W	Nej
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	220–240 V	30 W	Ej tillämpligt
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	220–240 V	31 W	Ej tillämpligt
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	220–240 V	37 W	Ej tillämpligt
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	220–240 V	38 W	Ej tillämpligt

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Ja	1%
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Nej	Inte tillämpbar
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Nej	Inte tillämpbar
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Ja	1%
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Ja	1%
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nej	Inte tillämpbar
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Nej	Inte tillämpbar
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nej	Inte tillämpbar
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Nej	Inte tillämpbar
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Ja	1%
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nej	Inte tillämpbar
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Nej	Inte tillämpbar
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Ja	1%
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Ja	1%
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Nej	Inte tillämpbar
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Nej	Inte tillämpbar
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Ja	1%
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Ja	1%
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Nej	1%
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Nej	1%
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Nej	1%
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Nej	1%

KeyLine nedpendlad

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Nej	1%
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Nej	1%
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Nej	Inte tillämpbar
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Nej	Inte tillämpbar
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Nej	Inte tillämpbar
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Nej	Inte tillämpbar
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Nej	Inte tillämpbar
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Nej	Inte tillämpbar
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Ja	1%
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Ja	1%
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Ja	1%
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Nej	Inte tillämpbar
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	1%
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Nej	Inte tillämpbar
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	1%

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Svart
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Svart
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Svart
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Svart
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Svart
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Aluminium
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Aluminium
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Aluminium
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminium
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Aluminium
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Vit
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Vit
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Vit
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Vit
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Vit
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Svart
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Aluminium
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Vit
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Svart
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Vit
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Vit
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Vit
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Vit
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Vit
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Vit
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Vit
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Vit
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Svart
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Svart
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Svart
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Svart
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Vit
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Vit
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Vit
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Vit
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Vit

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	-
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	-
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	-
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	-
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	-
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	-
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	-
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	-
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	-
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	-
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	-
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	-
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	-
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	-
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	-

KeyLine nedpendlad

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	-
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	-
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	-
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	-
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	-
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	-
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	-
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	-
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	-
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	-
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	-
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	-
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	-

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	-
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	-
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	-
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	-
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	-
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	-
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	-
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	-
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Nej
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Nej
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Nej
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Nej

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Flimmervärde (PstLM)
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	För montering på normalt lättantändliga ytor	1

Order Code	Full Product Name	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Flimmervärde (PstLM)
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	För montering på normalt lättantändliga ytor	1

KeyLine nedpendlad

Order Code	Full Product Name	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Flimmervärde (PstLM)
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	För montering på normalt lättantändliga ytor	1

Order Code	Full Product Name	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Flimmervärde (PstLM)
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	För montering på normalt lättantändliga ytor	1
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	-
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	-
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	-
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	-

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C




Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X

KeyLine nedpendlad

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	SM350C
910505103702	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	SM350C
910505103703	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	SM350C
910505103704	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	SM350C




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868303

Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868353

Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868366




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868379


Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868355

Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868356


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868383




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868352




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868359




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868363




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868375




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868381



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868385




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868388




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868389


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868354




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868387




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868362




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868365




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868370




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868384



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868386




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868360




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868361


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868367




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868357




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868368




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868358




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868364




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868372



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868376




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868378




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868380


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868351




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868369




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868371




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868374




Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868373



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868377



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868382



Polar Normal (separate) - SM350CI - 910925868390

