



Гнучка лінійна система освітлення

Сьогодні багато власників офісів і дизайнерів офісного освітлення віддають перевагу лініям світла. Причина проста. Системи лінійного освітлення відрізняються не лише мінімалістичним дизайном, але й широким вибором варіантів зі зручним монтажем. Короткі або довгі лінії та світильники, автономні світильники, різна оптика, в тому числі асиметрична, різні форми і навіть різноманітні кольори; все можливо. А з KeyLine усі ці переваги доступні за конкурентоспроможною ціною, але при цьому відповідають нормам офісного освітлення. KeyLine – це чудовий асортимент лінійних світильників із компактним, мінімалістичним дизайном і високою світлосилою для організації найяскравішого освітлення в офісних просторах. Але завдяки зручному низькому рівню відблисків він також приємний для ока та відповідає UGR19. Це робить KeyLine ідеальним для лінійного застосування, а також для автономних підвісних або накладних світильників (аксесуари замовляються окремо). Асортимент, який пропонує максимальну гнучкість і необмежені можливості. Гнучкість дизайну світильників

KeyLine представлена різним варіантами довжини, кольорів і світлосили, зокрема пропонуються світильники з кутовою формою та прямими лініями. Світильники відрізняються економічністю до 142 лм/Вт, а також можливістю модернізації для бездротового підключення та керування. Приваблива ціна KeyLine робить це рішення дуже вигідним і забезпечує чудову загальну вартість володіння.

Переваги

- Підходить для використання в офісних приміщеннях
- Чудова сукупна вартість володіння
- Широкий вибір варіантів для задоволення потреб різних офісних приміщень

Applications

- Офіси
- Крамниці
- Навчальні заклади

Характеристики

- Комфортне світло з низьким рівнем відблисків: весь асортимент відповідає стандарту <UGR 19
- Висока світлосила, до 4000 лм для варіанта 1,2 м

Версії



- Сумісність з Interact Connectivity з бездротовими драйверами
- Стандартні варіанти різної довжини, кольору й світлосили
- Можливості налаштування
- Клас захисту світильників KeyLine від впливу води — IP20 (незахищений). Рекомендується встановлювати світильник лише у відповідному середовищі.
- Якщо наведена вище рекомендація не виконана й світильники контактують з водою, Philips або Signify не гарантують безпечну експлуатацію, а гарантія в такому разі не застосовується і втрачає чинність.



KeyLine suspended L1500, alu



KeyLine suspended L1500, white



KeyLine SP350P WIA



KeyLine suspended L1200, white



KeyLine suspended L1200, bk





KeyLine L-corner, white




KeyLine Asymmetric SM531C SPP

Розміри



SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH

SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH



SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH


Деталі по продукції



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine Asymmetric SM531C detailed



KeyLine_SM350C_WIA_DPP1



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-corner SM350X




KeyLine black with end-cap accessory



KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set for suspended mounting



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap accessory



KeyLine white with coupling piece accessory for line mounting




KeyLine structured optics UGR19 (PCS)



KeyLine line coupling, black



KeyLine SM350C, alu



KeyLine alu line coupling with coupling piece accessory



KeyLine line configuration, black



KeyLine alu with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine white with suspension set for suspended mounting



KeyLine white with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine white with end-cap accessory




KeyLine alu with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black



KeyLine L-corner, black



KeyLine black line coupling
with coupling piece accessory



KeyLine black with
suspension set for suspended
mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

Загальна інформація

Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Кут променю джерела світла	120 °

Експлуатаційні й електричні

Частота мережі	50 to 60 Hz
Клас захисту IEC	Клас безпеки I

Механічні деталі й корпус

Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK06 [1 Дж]

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення	Ні
--------------------------------	----

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +35 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку +/-10%

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Тип оптичного пристрою
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	2 700 lm	4000 K	135 lm/W	Середній промінь
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	3 400 lm	4000 K	142 lm/W	Середній промінь
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	5 000 lm	4000 K	135 lm/W	Середній промінь
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	3 400 lm	4000 K	136 lm/W	Середній промінь
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	5 000 lm	4000 K	135 lm/W	Середній промінь
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	2 700 lm	4000 K	138 lm/W	Середній промінь
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	4 000 lm	4000 K	133 lm/W	Середній промінь
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	2 700 lm	4000 K	135 lm/W	Середній промінь
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	4 000 lm	4000 K	133 lm/W	Середній промінь
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	2 700 lm	3000 K	132 lm/W	Середній промінь
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	4 000 lm	3000 K	133 lm/W	Середній промінь
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	2 700 lm	3000 K	135 lm/W	Середній промінь
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	4 000 lm	3000 K	129 lm/W	Середній промінь
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	2 700 lm	4000 K	135 lm/W	Середній промінь
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	3 400 lm	4000 K	142 lm/W	Середній промінь
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	5 000 lm	4000 K	135 lm/W	Середній промінь
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	3 400 lm	4000 K	136 lm/W	Середній промінь
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	5 000 lm	4000 K	135 lm/W	Середній промінь
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	3 400 lm	4000 K	142 lm/W	Середній промінь
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	5 000 lm	4000 K	135 lm/W	Середній промінь
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	3 400 lm	4000 K	136 lm/W	Середній промінь
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	5 000 lm	4000 K	135 lm/W	Середній промінь
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	2 700 lm	4000 K	135 lm/W	Середній промінь
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	2 700 lm	4000 K	135 lm/W	Середній промінь
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	2 700 lm	4000 K	135 lm/W	Середній промінь

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номіальна) (ном.)	Тип оптичного пристрою
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	4 000 lm	4000 K	133 lm/W	Середній промінь
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	4 000 lm	4000 K	133 lm/W	Середній промінь
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	4 000 lm	4000 K	133 lm/W	Середній промінь
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	2 700 lm	4000 K	138 lm/W	Середній промінь
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	4 000 lm	4000 K	133 lm/W	Середній промінь
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	2 700 lm	4000 K	135 lm/W	Середній промінь
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	4 000 lm	4000 K	133 lm/W	Середній промінь
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	2 700 lm	3000 K	132 lm/W	Середній промінь
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	4 000 lm	3000 K	133 lm/W	Середній промінь
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	2 700 lm	3000 K	135 lm/W	Середній промінь
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	4 000 lm	3000 K	129 lm/W	Середній промінь
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	2 700 lm	4000 K	138 lm/W	Середній промінь
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	4 000 lm	4000 K	133 lm/W	Середній промінь
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	2 700 lm	4000 K	135 lm/W	Середній промінь
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	4 000 lm	4000 K	133 lm/W	Середній промінь
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	2 700 lm	4000 K	135 lm/W	Середній промінь
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	4 000 lm	4000 K	133 lm/W	Асиметричний кут променю

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Вхідна напруга	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Від 220 до 240 V	25 W	Hi
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Від 220 до 240 V	36,5 W	Hi
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Від 220 до 240 V	26 W	Hi
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Від 220 до 240 V	38 W	Hi
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	30 W	Hi
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	31 W	Hi
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	30 W	Hi
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	31 W	Hi
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Від 220 до 240 V	25 W	Hi
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Від 220 до 240 V	36,5 W	Hi
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Від 220 до 240 V	26 W	Hi
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Від 220 до 240 V	38 W	Hi
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Від 220 до 240 V	25 W	Hi
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Від 220 до 240 V	36,5 W	Hi
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Від 220 до 240 V	26 W	Hi

Order Code	Full Product Name	Вхідна напруга	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Від 220 до 240 V	38 W	Hi
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Від 220 до 240 V	30 W	Hi
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	30 W	Hi
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Від 220 до 240 V	30 W	Hi
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	30 W	Hi
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	31 W	Hi
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	30 W	Hi
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Від 220 до 240 V	31 W	Hi
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Від 220 до 240 V	20,5 W	Hi
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Від 220 до 240 V	30 W	Hi
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Від 220 до 240 V	31 W	Hi
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Від 220 до 240 V	21 W	Hi
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	220-240 V	30 W	Не застосовується

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Так	1%
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Hi	Не застосовується
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Hi	Не застосовується
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Так	1%
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Так	1%
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Hi	Не застосовується
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Hi	Не застосовується
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Так	1%
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Так	1%
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Hi	Не застосовується
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Hi	Не застосовується
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Так	1%
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Так	1%
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Так	1%
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Hi	Не застосовується
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Hi	Не застосовується
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Так	1%

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Так	1%
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Hi	Не застосовується
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Hi	Не застосовується
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Так	1%
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Так	1%
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Hi	1%
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Hi	1%
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Hi	1%
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Hi	1%
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Hi	1%
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Hi	1%
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Hi	Не застосовується
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Hi	Не застосовується
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Так	1%
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Так	1%
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Hi	Не застосовується
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Hi	Не застосовується
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Так	1%
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Так	1%
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Hi	Не застосовується
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Hi	Не застосовується
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Так	1%
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Так	1%
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Так	1%
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Hi	Не застосовується

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Чорний
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Чорний
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Чорний
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Чорний
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Чорний
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Алюміній
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Алюміній
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Алюміній
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Алюміній
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Алюміній
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Алюміній
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Алюміній
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Алюміній

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Алюміній
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Алюміній
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Алюміній
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Алюміній
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Алюміній
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Білий
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Білий
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Білий
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Білий
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Алюміній
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Білий
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Чорний
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Алюміній
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Білий
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Чорний
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Білий
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Білий
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Білий
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Білий
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Білий
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Білий
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Білий
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Білий
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Чорний
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Чорний
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Чорний
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Чорний
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Білий
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Білий

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні

Order Code	Full Product Name	Позначка займистості
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає ІЕС)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	(0.39, 0.38) SDCM <3
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3

Дані про виріб

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910925868390	SM350X 27S/840 PSD PCS N BK	SM350X

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910925868378	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
910925868381	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK	SM350C
910925868384	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
910925868387	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	SM350C
910925868303	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868353	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868356	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868359	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868368	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868370	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU	SM350C
910925868372	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868374	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU	SM350C
910925868388	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	SM350X
910925868376	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
910925868379	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU	SM350C
910925868382	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
910925868385	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	SM350C
910925868377	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
910925868380	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH	SM350C
910925868383	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
910925868386	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	SM350C
910925868362	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
910925868363	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
910925868364	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
910925868365	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	SM350C
910925868366	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	SM350C
910925868367	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	SM350C
910925868351	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868354	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868357	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868360	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868369	SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868371	SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH	SM350C
910925868373	SM350C 27S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868375	SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH	SM350C
910925868352	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
910925868355	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 BK	SM350C
910925868358	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
910925868361	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	SM350C
910925868389	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	SM350X
910505103701	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	SM350C


Polar normal diagrams



SM350CI - 910925868303

SM350CI - 910925868353


SM350CI - 910925868366



SM350CI - 910925868379

SM350CI - 910925868355


SM350CI - 910925868356




SM350CI - 910925868383

SM350CI - 910925868352


SM350CI - 910925868359




SM350CI - 910925868363




SM350CI - 910925868375




SM350CI - 910925868381




SM350CI - 910925868385




SM350CI - 910925868388




SM350CI - 910925868389




SM350CI - 910925868354




SM350CI - 910925868387




SM350CI - 910925868362




SM350CI - 910925868365




SM350CI - 910925868370




SM350CI - 910925868384




SM350CI - 910925868386




SM350CI - 910925868360




SM350CI - 910925868361




SM350CI - 910925868367




SM350CI - 910925868357




SM350CI - 910925868368




SM350CI - 910925868358




SM350CI - 910925868364




SM350CI - 910925868372




SM350CI - 910925868376




SM350CI - 910925868378




SM350CI - 910925868380




SM350CI - 910925868351




SM350CI - 910925868369




SM350CI - 910925868371




SM350CI - 910925868374




SM350CI - 910925868373



SM350CI - 910925868377



SM350CI - 910925868382



SM350CI - 910925868390