



Terang dengan lampu linear

GreenSpace Linear accent adalah penawaran produk lengkap dengan berbagai modul. Dengan desain modularnya, produk ini menawarkan output lumen yang fleksibel untuk berbagai penggunaan dalam ruangan, seperti kantor, ritel, dan horeka. Rangkaian produk ini tersedia dalam mode pemasangan di permukaan dan tertanam dengan CRI90 tinggi dan 3 sudut cahaya yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan cahaya penggunaan dalam ruangan. Antarmuka kontrol Dali dan 1-10V juga memfasilitasi integrasi sistem pada masa mendatang.

Benefits

- Output lumen yang fleksibel dengan beberapa desain modul
- Indeks renderasi warna tinggi memberikan kenyamanan visual yang lebih baik untuk penggunaan di kantor dan ritel
- 3 cahaya yang berbeda memudahkan desainer pencahayaan dalam berbagai penggunaan
- Tersedia antarmuka sistem untuk memudahkan kontrol lampu

Applications

- Kantor terbuka
- Retail
- Ruang rapat
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)

Features

- Tersedia berbagai kombinasi modul
- Tersedia pemasangan di permukaan dan tertanam

- Tersedia indeks renderasi warna tinggi CRI 90
- Pilihan cahaya sempit/sedang/lebar
- Tersedia antarmuka sistem kontrol Dali/1-10V

Versions



GreenSpace Linear Accent



GreenSpace Linear Accent



GreenSpace Linear Accent



GreenSpace Linear Accent



GreenSpace Linear Accent

Dimensional drawing



SM386C S10 P20 940 PSD WB BK

RS386B S5 P10 940 PSD-E WB WH



RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya

Teknis Lampu

Indeks renderasi warna (CRI) >90

Pengoperasian dan Kelistrikan

Tegangan Masuk 220 hingga 240 V

Frekuensi Garis 50 or 60 Hz

Kelas perlindungan IEC Keamanan kelas II

Mekanis dan Housing

Warna Housing Hitam dan putih

Kode perlindungan masuknya debu dan air IP20 [Perlindungan jari]

Kode pelindung dampak mekanis IK02 [0,2 J standar]

Tipe penutup optik Pelindung polikarbonat dan optik reflektif-tinggi sangat berkilap

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE Tidak

Kisaran suhu ambien -20 hingga +40 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya +/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401510402	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH	575 lm	3000 K	64 lm/W
911401510702	RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH	575 lm	3500 K	64 lm/W
911401510802	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH	575 lm	4000 K	64 lm/W
911401522002	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB WH	575 lm	4000 K	64 lm/W
911401526902	SM386C S10 P20 940 PSD WB BK	1.150 lm	4000 K	65 lm/W
911401511802	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH	1.150 lm	3000 K	65 lm/W
911401511902	RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH	1.150 lm	3500 K	65 lm/W
911401512202	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH	1.150 lm	4000 K	65 lm/W
911401523402	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB WH	1.150 lm	4000 K	65 lm/W
911401511102	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK	575 lm	3000 K	64 lm/W
911401511502	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK	575 lm	4000 K	64 lm/W
911401513902	RS386B S5 P10 930 PSR-E WB BK	575 lm	3000 K	64 lm/W
911401522302	RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK	575 lm	3000 K	64 lm/W
911401522502	RS386B S5 P10 935 PSD-E MB BK	575 lm	3500 K	64 lm/W
911401522702	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB BK	575 lm	4000 K	64 lm/W

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)
911401512502	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK	1.150 lm	3000 K	65 lm/W
911401512902	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK	1.150 lm	4000 K	65 lm/W
911401515702	RS386B S10 P20 940 PSR-E WB BK	1.150 lm	4000 K	65 lm/W
911401524002	RS386B S10 P20 935 PSD-E WB BK	1.150 lm	3500 K	65 lm/W
911401524102	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB BK	1.150 lm	4000 K	65 lm/W

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401510402	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH	9 W
911401510702	RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH	9 W
911401510802	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH	9 W
911401522002	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB WH	10 W
911401526902	SM386C S10 P20 940 PSD WB BK	18 W
911401511802	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH	18 W
911401511902	RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH	18 W
911401512202	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH	18 W
911401523402	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB WH	18 W
911401511102	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK	9 W
911401511502	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK	9 W
911401513902	RS386B S5 P10 930 PSR-E WB BK	10 W
911401522302	RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK	10 W
911401522502	RS386B S5 P10 935 PSD-E MB BK	10 W
911401522702	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB BK	10 W
911401512502	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK	18 W
911401512902	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK	18 W
911401515702	RS386B S10 P20 940 PSR-E WB BK	18 W
911401524002	RS386B S10 P20 935 PSD-E WB BK	18 W
911401524102	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB BK	18 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401510402	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH	Tidak
911401510702	RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH	Tidak
911401510802	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH	Tidak
911401522002	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB WH	Ya
911401526902	SM386C S10 P20 940 PSD WB BK	Ya
911401511802	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH	Tidak
911401511902	RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH	Tidak
911401512202	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH	Tidak
911401523402	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB WH	Ya

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401511102	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK	Tidak
911401511502	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK	Tidak
911401513902	RS386B S5 P10 930 PSR-E WB BK	Ya
911401522302	RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK	Ya
911401522502	RS386B S5 P10 935 PSD-E MB BK	Ya
911401522702	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB BK	Ya
911401512502	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK	Tidak
911401512902	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK	Tidak
911401515702	RS386B S10 P20 940 PSR-E WB BK	Ya
911401524002	RS386B S10 P20 935 PSD-E WB BK	Ya
911401524102	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB BK	Ya