



Terang dengan lampu linear

GreenSpace linear accent

GreenSpace Linear accent adalah penawaran produk lengkap dengan berbagai modul. Dengan desain modularnya, produk ini menawarkan output lumen yang fleksibel untuk berbagai penggunaan dalam ruangan, seperti kantor, ritel, dan horeka. Rangkaian produk ini tersedia dalam mode pemasangan di permukaan dan tertanam dengan CRI90 tinggi dan 3 sudut cahaya yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan cahaya penggunaan dalam ruangan. Antarmuka kontrol Dali dan 1-10V juga memfasilitasi integrasi sistem pada masa mendatang.

Benefits

- Output lumen yang fleksibel dengan beberapa desain modul
- Indeks renderasi warna tinggi memberikan kenyamanan visual yang lebih baik untuk penggunaan di kantor dan ritel
- 3 cahaya yang berbeda memudahkan desainer pencahayaan dalam berbagai penggunaan
- Tersedia antarmuka sistem untuk memudahkan kontrol lampu

Features

- Tersedia berbagai kombinasi modul
- Tersedia pemasangan di permukaan dan tertanam
- Tersedia indeks renderasi warna tinggi CRI 90
- Pilihan cahaya sempit/sedang/lebar
- Tersedia antarmuka sistem kontrol Dali/1-10V

Application

- Kantor terbuka
- Retail
- Ruang rapat
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)

GreenSpace linear accent

Versions



GreenSpace Linear Accent






GreenSpace Linear Accent



GreenSpace Linear Accent

Dimensional drawing



GreenSpace linear accent

Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	>90
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Pelindung polikarbonat dan optik reflektif-tinggi sangat berkilap
Warna Housing	Hitam dan putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK02
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Tidak
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan	
		Terkorelasi (Nom)	(terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401510402	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH	3000 K	64 lm/W	575 lm
911401510702	RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH	3500 K	64 lm/W	575 lm
911401510802	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401522002	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB WH	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401526902	SM386C S10 P20 940 PSD WB BK	4000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401511802	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH	3000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401511902	RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH	3500 K	65 lm/W	1.150 lm
911401512202	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH	4000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401523402	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB WH	4000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401511102	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK	3000 K	64 lm/W	575 lm
911401511502	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401513902	RS386B S5 P10 930 PSR-E WB BK	3000 K	64 lm/W	575 lm
911401522302	RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK	3000 K	64 lm/W	575 lm
911401522502	RS386B S5 P10 935 PSD-E MB BK	3500 K	64 lm/W	575 lm
911401522702	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB BK	4000 K	64 lm/W	575 lm
911401512502	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK	3000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401512902	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK	4000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401515702	RS386B S10 P20 940 PSR-E WB BK	4000 K	65 lm/W	1.150 lm
911401524002	RS386B S10 P20 935 PSD-E WB BK	3500 K	65 lm/W	1.150 lm
911401524102	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB BK	4000 K	65 lm/W	1.150 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401510402	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH	9 W
911401510702	RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH	9 W
911401510802	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH	9 W
911401522002	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB WH	10 W
911401526902	SM386C S10 P20 940 PSD WB BK	18 W
911401511802	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH	18 W
911401511902	RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH	18 W
911401512202	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH	18 W
911401523402	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB WH	18 W
911401511102	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK	9 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401511502	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK	9 W
911401513902	RS386B S5 P10 930 PSR-E WB BK	10 W
911401522302	RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK	10 W
911401522502	RS386B S5 P10 935 PSD-E MB BK	10 W
911401522702	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB BK	10 W
911401512502	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK	18 W
911401512902	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK	18 W
911401515702	RS386B S10 P20 940 PSR-E WB BK	18 W
911401524002	RS386B S10 P20 935 PSD-E WB BK	18 W
911401524102	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB BK	18 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401510402	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB WH	Tidak
911401510702	RS386B S5 P10 935 PSU-E WB WH	Tidak
911401510802	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB WH	Tidak
911401522002	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB WH	Ya
911401526902	SM386C S10 P20 940 PSD WB BK	Ya
911401511802	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB WH	Tidak
911401511902	RS386B S10 P20 935 PSU-E NB WH	Tidak
911401512202	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB WH	Tidak
911401523402	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB WH	Ya

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401511102	RS386B S5 P10 930 PSU-E WB BK	Tidak
911401511502	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK	Tidak
911401513902	RS386B S5 P10 930 PSR-E WB BK	Ya
911401522302	RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK	Ya
911401522502	RS386B S5 P10 935 PSD-E MB BK	Ya
911401522702	RS386B S5 P10 940 PSD-E WB BK	Ya
911401512502	RS386B S10 P20 930 PSU-E WB BK	Tidak
911401512902	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK	Tidak
911401515702	RS386B S10 P20 940 PSR-E WB BK	Ya

GreenSpace linear accent

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401524002	RS386B S10 P20 935 PSD-E WB BK	Ya

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401524102	RS386B S10 P20 940 PSD-E WB BK	Ya

