



Philips StoreSet Linear – et slankt, diskret design til fremtidens butikker

StoreSet Linear er et ultrafleksibelt lineært armatur til skinneresystemer i detailhandel, der tilbyder en fremragende kvalitet med et løfte om fremtidssikrede muligheder for opgraderinger. I detailhandel som supermarkeder, butikker, shoppingscentre og kiosker kan ethvert lineært panel kombineres med et bredt udvalg af spots fra vores portefølje og integreres problemfrit i dit eksisterende skinneresystem. Så du kan få dine varer til at funkke og skille sig ud på hylderne, såvel som i gangarealer og på åbne områder. StoreSet Linear (SM504T) har et diskret, slankt paneldesign, der gør det nemt at placere armaturerne hvor som helst langs skinnerne – og samtidig kan imødekomme fremtidige ændringer af butikkens indretning. Versioner med en trådløs driver tilbyder forbedret komfort med dæmpning og sceneindstilling på eksisterende tre-kredsløbs skinnemonteret infrastruktur uden behov for en kablet kontroller. Derudover vil integrerede sensorer til dataindsamling kaste lys over indsigtsfulde og detaljerede oplysninger, som du kan bruge til at understøtte din virksomhed.

Fordele

- Brugerdefineret stemningsbelysning med et armatur, der fleksibelt kan placeres, så det passer til enhver form for butiksindretning
- Fremragende lyskvalitet med et bredt udvalg af højeffektiv optik og forskellige farveløsninger
- Slankt, diskret lineært design, der kan blandes med effektbelysningsprojektører
- Nem vedligeholdelse med værktøjsfri adgang til driveren
- Belysning designet til cirkularitet

Applications

- Supermarkeder og store detailbutikker
- Detailhandel
- Tankstationer og dagligvarebutikker
- Shoppingscentre, kiosker og nærbutikker

Versions



StoreSet Linear full length,
black




StoreSet Linear full length,
white



StoreSet Linear full length,
silver

Målskitse



SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA

Funktioner

- Fås med et bredt udvalg af lysstråler med Optisuit-optik
- Installation med 3C skinne (SM504T)
- Effektiv løsning: op til 150 lumen pr. watt (XA-version)
- Robust, men let aluminiumkonstruktion med endekapper i plast
- Lysstyring: Kablet (DALI) og trådløs forbindelse, indendørs positioneringsmuligheder er tilgængelige til aktivering af vores intelligente Interact for Retail- og Interact Pro-systemer
- Valg af farvekvalitet: standard, CRI90 og PremiumWhite
- Belysning designet til cirkulær økonomi med reparationsbar driver og sensorintegration
- Skærmen og de optiske overflader må kun rengøres med en fugfri klud og uden rengøringsmidler.

Oplysninger om produktet



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, black



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, white



StoreSet Linear top view track adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, black



StoreSet Linear top view track adaptor, silver



StoreSet Linear top view track adaptor, black



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, black

Generelle oplysninger

Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Lyskildens strålevinkel	120 °
-------------------------	-------

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Indbygget lysstyringssystem	Synlig lyskommunikation
-----------------------------	-------------------------

Mekanik og armaturhus

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Flimmerværdi (PstLM)	1
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Produktdata

Produktseriekode	SM504T [STORESET LINEAR]
------------------	--------------------------

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Optiktype
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	6.100 lm	4000 K	129 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	8.000 lm	3000 K	140 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	8.000 lm	3000 K	137 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	6.100 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	6.100 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	8.000 lm	4000 K	148 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	6.100 lm	3000 K	119 lm/W	>80	Bred strålevinkel

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Optiktype
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	6.100 lm	3000 K	119 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	6.100 lm	4000 K	129 lm/W	>80	Asymmetrisk spejl, aksevinkel 20°
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	6.600 lm	4000 K	154 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik 45°
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	8.000 lm	4000 K	150 lm/W	>80	Asymmetrisk spejl, aksevinkel 20°
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	8.000 lm	4000 K	150 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik 45°
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	6.600 lm	3000 K	150 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	6.600 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	9.000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	6.800 lm	3000 K	138 lm/W	>90	Bred strålevinkel
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	6.700 lm	4000 K	145 lm/W	>90	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	7.900 lm	3000 K	136 lm/W	>90	Bred strålevinkel
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	7.900 lm	4000 K	141 lm/W	>90	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	8.700 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	6.100 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	8.000 lm	4000 K	148 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505104971	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB WH	8.000 lm	3000 K	140 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	6.600 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	9.200 lm	4000 K	146 lm/W	>80	Bred strålevinkel

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	47 W
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	57 W
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	57 W
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	51 W
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	47 W
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	54 W
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	51 W
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	51 W
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	47 W
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	43 W
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	54 W
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	54 W
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	44 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	41 W
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	58 W
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	48 W
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	45 W
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	58 W
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	55 W
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	63 W
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	47 W
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	54 W
910505104971	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB WH	57 W
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	46 W
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	63 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt dæmpningsniveau
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Nej	Ikke relevant
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	Nej	Ikke relevant
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	Nej	Ikke relevant
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Nej	Ikke relevant
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Ja	1%
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Nej	Ikke relevant
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Nej	Ikke relevant
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Nej	Ikke relevant
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Nej	Ikke relevant
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Ja	1%
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Ja	1%
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Nej	Ikke relevant
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Ja	1%
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Ja	1%
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Ja	1%
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Ja	1%
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Ja	1%
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	Nej	Ikke relevant
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505104971	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Ja	1%
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Nej	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Sort
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Sort
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Sort
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	Sort
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	Sort
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Sort
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Hvid
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Hvid
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Hvid
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Hvid
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Hvid
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Hvid
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Hvid
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Hvid
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Hvid
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Hvid
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Hvid
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Hvid
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Hvid
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Hvid
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	Hvid
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Hvid
910505104971	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB WH	Hvid
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Sølv
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Sølv

Godkendelse og anvendelsesområde


Order Code	Full Product Name	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	-
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	-
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	0,9
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	0,4
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	0,4
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	0,4
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	-
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	-
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	-
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	-
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	-

Order Code	Full Product Name	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	-
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	-
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	-
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	-
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	-
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	-
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	-
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	-
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	0,9
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	0,4
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	0,4
910505104971	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB WH	0,4
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	-
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	-


Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505104971	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3


Polar normal diagrams




SM504TI - 910505102222




SM504TI - 910505102224




SM504TI - 910505102213




SM504TI - 910505102210




SM504TI - 910505102215




SM504TI - 910505102396




SM504TI - 910505102211




SM504TI - 910505102214




SM504TI - 910505102209




SM504TI - 910505102223




SM504TI - 910505102219




SM504TI - 910505102228




SM504TI - 910505102212




SM504TI - 910505102218




SM504TI - 910505102395




SM504TI - 910505102399




SM504TI - 910505102401




SM504TI - 910505102567




SM504TI - 910505102565




SM504TI - 910505104965




SM504TI - 910505104962




SM504TI - 910505104963



SM504TI - 910505104964



SM504TI - 910505104961



SM504TI - 910505104971