



StoreSet Linear – Karcsú, diszkrét kialakítás a jövő kisebb formátumú üzletei számára

A StoreSet Linear egy rendkívül rugalmas lineáris lámpatest kiskereskedelmi sínrendszerekhez, amely kiváló minőséget biztosít jövőbiztos fejlesztések ígéretével. Kiskereskedelmi alkalmazási területeken, például bevásárlóközpontokban, városi formátumú üzletekben, expressz üzletekben stb. mindegyik lineáris panel kombinálható portfóliónk számos szpotlámpájával, és zökkenőmentesen integrálható a meglévő sínrendszerbe. Így a termékek jól láthatók lesznek a polcokon, valamint a folyosókon és nyílt területeken. A StoreSet Linear (SM504T) diszkrét, vékony panelkialakítása megkönnyíti a lámpatestek tetszés szerinti elhelyezését a sínek mentén – és az alkalmazkodást a jövőbeni elrendezési változásokhoz. A vezeték nélküli előtéttel felszerelt változatok fokozott kényelmet biztosítanak a fényerő-szabályozással és a látványelemek elhelyezésével a meglévő háromfázisú áramkörrel rendelkező, sínre szerelt infrastruktúrán, vezetékes vezérlőelemek nélkül. Ezenkívül az adatgyűjtéshez beépített érzékelők éles, részletekbe menő információkra derítenek fényt, amelyeket felhasználhat vállalkozása támogatására.

Előnyök

- Testreszabott bolti hangulatok megteremtése, nagy fénysűrűségű lineáris lámpatestekkel, minden bolti elrendezéshez igazítható
- Kiváló fényminőség nagy hatékonyságú optikák és különböző színreceptek széles választékával kombinálva
- Vékony, diszkrét lineáris kialakítás, amely kiemelővilágítású fénycsővel kombinálható
- Könnyű karbantartás az előtét nélküli szerelési rendszerrel
- A körforgásos gazdaságért tervezett világítástechnika

Applications

- Élelmiszerüzletek és nagyobb kiskereskedelmi egységek
- Üzletek
- Benzin és kényelem
- Városi formátumú üzletek, expressz üzletek, közelségi formátumok

Versions



StoreSet Linear full length,
black



StoreSet Linear full length,
silver


Szolgáltatások

- Sugárzási szögek széles választéka OptiSuit optikákkal
- 3 fázisú sín (SM504T) szerelés
- Takarékos megoldás: akár 150 lumen/watt (XA változat)
- Robusztus, de könnyű alumíniumkonstrukció műanyag végzárókkal
- Vezérlőelemek: Vezetékes (DALI) és vezeték nélküli kapcsolat, beltéri pozicionálási lehetőségek állnak rendelkezésre a csatlakoztatott Interact for Retail és Interact Pro rendszereink engedélyezéséhez
- Színminőségi lehetőségek: standard, CRI90 és PremiumWhite
- A körforgásos gazdaság számára tervezett világítástechnika, javítható vezérlővel és integrált érzékelőkkel
- Az előtét és az optikai felületeket mindig csak szöszmentes kendővel és tisztítószerrel szabad tisztítani.



StoreSet Linear full length,
white

Méretezett rajza



SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA

Termék részletei



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, black



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, white



StoreSet Linear top view track adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, black



StoreSet Linear top view track adaptor, silver



StoreSet Linear top view track adaptor, black



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, black

Általános információ

Cserélhető fényforrás	Nem
Előtétgységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	>80
A fényforrás sugárzási szöge	120 fok

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Beépített vezérlés	Látható fény általi kommunikáció
--------------------	----------------------------------

Mechanika és tokozás

Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
---------------------	--------

Termékadatok

Termékcsalád kódja	SM504T [STORESET LINEAR]
--------------------	--------------------------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Az optika típusa
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	6 100 lm	4000 K	129 lm/W	Széles sugárzási szög
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	8 000 lm	3000 K	140 lm/W	Széles sugárzási szög
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	6 100 lm	3000 K	119 lm/W	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált színhő- mérséklet (név- leges)	Fényhasznosítás (névleges) (névle- ges)	Az optika típusa
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	6 100 lm	3000 K	119 lm/W	Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	6 100 lm	4000 K	129 lm/W	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	6 600 lm	4000 K	154 lm/W	Dupla aszimmetrikus optika, 45°
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	8 000 lm	4000 K	150 lm/W	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°
01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	8 000 lm	4000 K	150 lm/W	Dupla aszimmetrikus optika, 45°
01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	6 600 lm	3000 K	150 lm/W	Széles sugárzási szög
01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	6 600 lm	4000 K	160 lm/W	Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög
01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	9 000 lm	4000 K	155 lm/W	Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög
01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	6 600 lm	3000 K	143 lm/W	Széles sugárzási szög
01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	9 200 lm	4000 K	146 lm/W	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	47 W
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	57 W
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	51 W
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	51 W
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	47 W
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	43 W
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	54 W
01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	54 W
01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	44 W
01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	41 W
01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	58 W
01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	46 W
01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	63 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Igen	1%
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Nem	Nem alkalmazható
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Igen	1%
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Nem	Nem alkalmazható
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Nem	Nem alkalmazható
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Nem	Nem alkalmazható
01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Nem	Nem alkalmazható
01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Igen	1%

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Igen	1%
01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Nem	Nem alkalmazható
01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Igen	1%
01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Nem	Nem alkalmazható


Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Fekete
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Fekete
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Fehér
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Fehér
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Fehér
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Fehér
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Fehér
01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Fehér
01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Fehér
01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Fehér
01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Fehér
01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Ezüst
01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Ezüst


Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	(0.43, 0.40) SDCM<3
01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3


Polar normal diagrams




SM504TI - 910505102222




SM504TI - 910505102224




SM504TI - 910505102213




SM504TI - 910505102210




SM504TI - 910505102215




SM504TI - 910505102211




SM504TI - 910505102214




SM504TI - 910505102209




SM504TI - 910505102223




SM504TI - 910505102219



SM504TI - 910505102228



SM504TI - 910505102212



SM504TI - 910505102218