



# StoreSet Linear – Karcsú, diszkrét kialakítás a jövő kisebb formátumú üzletei számára

## StoreSet Linear

A StoreSet Linear egy rendkívül rugalmas lineáris lámpatest kiskereskedelmi sínrendszerekhez, amely kiváló minőséget biztosít jövőbiztos fejlesztések ígéretével. Kiskereskedelmi alkalmazási területeken, például bevásárlóközpontokban, városi formátumú üzletekben, expressz üzletekben stb. mindegyik lineáris panel kombinálható portfólióink számos szpotlámpájával, és zökkenőmentesen integrálható a meglévő sínrendszerbe. Így a termékek jól láthatók lesznek a polcokon, valamint a folyosókon és nyílt területeken. A StoreSet Linear (SM504T) diszkrét, vékony panelkialakítása megkönnyíti a lámpatestek tetszés szerinti elhelyezését a sínek mentén – és az alkalmazkodást a jövőbeni elrendezési változásokhoz. A vezeték nélküli előtéttel felszerelt változatok fokozott kényelmet biztosítanak a fényerő-szabályozással és a látványelemek elhelyezésével a meglévő háromfázisú áramkörrel rendelkező, sínre szerelt infrastruktúrán, vezetékes vezérlőelemek nélkül. Ezenkívül az adatgyűjtéshez beépített érzékelők éles, részletekbe menő információkra derítenek fényt, amelyeket felhasználhat vállalkozása támogatására.

## StoreSet Linear

### Előnyök

- Testreszabott bolti hangulatok megteremtése, nagy fényáramú lineáris lámpatestekkel, minden bolti elrendezéshez igazítható
- Kiváló fényminőség nagy hatékonyságú optikák és különböző színreceptek széles választékával kombinálva
- Vékony, diszkrét lineáris kialakítás, amely kiemelővilágítású fényvetőkkel kombinálható
- Könnyű karbantartás az előtéthez való szerszám nélküli hozzáféréssel
- A körforgásos gazdaságért tervezett világítástechnika

### Szolgáltatások

- Sugárzási szögek széles választéka OptiSuit optikákkal
- 3 fázisú sínes (SM504T) szerelés
- Takarékos megoldás: akár 150 lumen/watt (XA változat)
- Robusztus, de könnyű alumíniumkonstrukció műanyag végzárókkal
- Vezérlőelemek: Vezetékes (DALI) és vezeték nélküli kapcsolat, beltéri pozicionálási lehetőségek állnak rendelkezésre a csatlakoztatott Interact for Retail és Interact Pro rendszereink engedélyezéséhez
- Színminőségi lehetőségek: standard, CRI90 és PremiumWhite
- A körforgásos gazdaság számára tervezett világítástechnika, javítható vezérlővel és integrált érzékelőkkel

### Alkalmazás

- Élelmiszerüzletek és nagyobb kiskereskedelmi egységek
- Üzletek
- Benzin és kényelem
- Városi formátumú üzletek, expressz üzletek, közelségi formátumok

### Figyelmeztetések és biztonság

- Az előtétöt és az optikai felületeket mindig csak szöszmentes kendővel és tisztítószerek nélkül szabad tisztítani.


### Versions



StoreSet Linear full length, black

# StoreSet Linear

## Méretezett rajza



## Termék részletei

StoreSet Linear close-up track adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, silver



# StoreSet Linear

## Termék részletei



StoreSet Linear top view  
mechanical adaptor, black



StoreSet Linear close-up mech  
adaptor + endcap, white



StoreSet Linear close-up mech  
adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech  
adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear close-up track  
adaptor + endcap, white



StoreSet Linear top view track  
adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech  
adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track  
adaptor + endcap, black

## StoreSet Linear

### Termék részletei

StoreSet Linear top view track  
adaptor, silver



StoreSet Linear top view track  
adaptor, black



StoreSet Linear top view  
mechanical adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech  
adaptor + endcap, black



## Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen

## Technikai adatok

A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
Színvisszaadási index (CRI)	>80

## Működtetés és elektronika

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen

## Mechanika és tokozás

Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzal teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

## Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
---------------------	--------

## Termékadatok

Termékcsalád kódja	SM504T
--------------------	--------

## Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált		Fényáram	Az optika típusa
		szín hőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)		
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	129 lm/W	6 100 lm	Széles sugárzási szög
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	140 lm/W	8 000 lm	Széles sugárzási szög
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	3000 K	119 lm/W	6 100 lm	Széles sugárzási szög
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	3000 K	119 lm/W	6 100 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	4000 K	129 lm/W	6 100 lm	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	4000 K	154 lm/W	6 600 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 45°
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	4000 K	150 lm/W	8 000 lm	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°
01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	4000 K	150 lm/W	8 000 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 45°
01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	3000 K	150 lm/W	6 600 lm	Széles sugárzási szög
01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	4000 K	160 lm/W	6 600 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög
01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	4000 K	155 lm/W	9 000 lm	Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög
01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	3000 K	143 lm/W	6 600 lm	Széles sugárzási szög
01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	4000 K	146 lm/W	9 200 lm	Széles sugárzási szög

## Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	47 W	01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	54 W
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	57 W	01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	44 W
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	51 W	01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	41 W
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	51 W	01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	58 W
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	47 W	01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	46 W
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	43 W	01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	63 W
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	54 W			

## Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Igen	Látható fény általi kommunikáció	1%
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Nem	-	Nem alkalmazható
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Nem	-	Nem alkalmazható
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Igen	Látható fény általi kommunikáció	1%
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Nem	-	Nem alkalmazható
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Nem	-	Nem alkalmazható
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Nem	-	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Beépített vezérlés	Maximális szabályozási szint
01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Nem	-	Nem alkalmazható
01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Igen	Látható fény általi kommunikáció	1%
01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Igen	Látható fény általi kommunikáció	1%
01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Nem	-	Nem alkalmazható
01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Igen	Látható fény általi kommunikáció	1%
01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Nem	-	Nem alkalmazható

## Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Fekete
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Fekete
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Fehér
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Fehér
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Fehér
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Fehér
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Fehér


Order Code	Full Product Name	Ház színe
01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Fehér
01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Fehér
01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Fehér
01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Fehér
01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Ezüst
01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Ezüst

## Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	(0.43, 0.40) SDCM<3
01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102222




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102224




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102213




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102210




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102215




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102211



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102214




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102209




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102223


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - SM504TI -  
910505102219**



**Polar Normal (separate) - SM504TI -  
910505102228**



**Polar Normal (separate) - SM504TI -  
910505102212**



**Polar Normal (separate) - SM504TI -  
910505102218**

