



StoreSet Linear: un design sottile e discreto per i negozi di formato più piccolo del futuro

StoreSet Linear è un apparecchio per illuminazione lineare ed estremamente flessibile per i sistemi a binario del commercio al dettaglio. Offre un'eccellente qualità della luce fornendo un'installazione di illuminazione aggiornabile a prova di futuro. Nelle applicazioni di vendita al dettaglio come supermercati, negozi con format urbano e negozi express, ogni pannello lineare può essere combinato con un'ampia gamma di lampade spot dal nostro portafoglio e integrato senza problemi nel sistema a binario esistente per far risplendere i tuoi prodotti e metterli in risalto sugli scaffali nelle corsie e negli spazi aperti. StoreSet Linear (SM504T) ha un design sottile e discreto e gli apparecchi per illuminazione possono essere posizionati con facilità lungo i binari per adattarsi a futuri cambiamenti di layout. Le versioni con driver wireless garantiscono un maggiore comfort grazie alla possibilità di modificare l'intensità luminosa e l'impostazione della scena sull'infrastruttura a binario a tre circuiti esistente senza necessità di utilizzare controlli cablati. Inoltre, i sensori integrati per la raccolta dei dati ti consentiranno di avere informazioni dettagliate e granulari per supportare la tua attività.

Vantaggi

- Atmosfere personalizzate nel punto vendita grazie ad apparecchi per illuminazione lineari a flusso elevato e alla flessibilità di posizionamento, che ne consente l'adattamento a qualsiasi layout del negozio
- Eccellente qualità della luce combinata con l'elevata efficienza di una vasta gamma di ottiche e vari set-up di colori
- Design lineare, sottile e discreto che può essere combinato con proiettori per illuminazione d'accento
- Facilità di manutenzione con accesso senza utensili al driver
- Progetto illuminotecnico incentrato sulla circolarità

Applications

- Supermercati e grandi superfici di vendita
- Retail
- Distributori e minimarket
- Negozi con format urbano, negozi express, negozi di prossimità

Versions



StoreSet Linear full length,
black



StoreSet Linear full length,
silver

Caratteristiche

- Ampia gamma di fasci con ottica OptiSuit disponibile
- Installazione su binario 3C (SM504T)
- Soluzione efficiente: fino a 150 lumen per Watt (versione XA)
- Struttura in alluminio robusta ma leggera con attacchi terminali in plastica
- Controlli: connettività cablata (DALI) e wireless, opzioni di indoor positioning disponibili per abilitare i nostri sistemi connessi Interact for Retail e Interact Pro
- Scelte di qualità del colore: standard, CRI90 e PremiumWhite
- Progetto illuminotecnico incentrato sulla circolarità con driver funzionale e sensori integrati
- La copertura e le superfici ottiche devono essere pulite esclusivamente senza detergenti e con un panno liscio.



StoreSet Linear full length,
white

Disegno tecnico



SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA

Dati del prodotto



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, black



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, white



StoreSet Linear top view track adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, black



StoreSet Linear top view track adaptor, silver



StoreSet Linear top view track adaptor, black



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, black

Informazioni generali

Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	Sì

Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
---	-------

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	Sì
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Controlli e dimmerazione

Controllo integrato	Comunicazione a luce visibile
---------------------	-------------------------------

Meccanica e corpo

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Dati del prodotto

Codice famiglia prodotto	SM504T [STORESET LINEAR]
--------------------------	--------------------------

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Tipo di ottica
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	6.100 lm	4000 K	129 lm/W	>80	Fascio largo
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	8.000 lm	3000 K	140 lm/W	>80	Fascio largo
01403900	SM504T 80S/940 PSU WB BK	7.900 lm	4000 K	143 lm/W	>90	Fascio largo
01407700	SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK	6.700 lm	4000 K	142 lm/W	>90	Fascio largo
01408400	SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK	6.500 lm	3500 K	144 lm/W	>90	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
01409100	SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK	7.900 lm	3000 K	136 lm/W	>90	Fascio largo
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	6.100 lm	3000 K	119 lm/W	>80	Fascio largo

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Tipo di ottica
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	6.100 lm	3000 K	119 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	6.100 lm	4000 K	129 lm/W	>80	Asimmetrica speculare angolo 20°
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	6.600 lm	4000 K	154 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 45°
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	8.000 lm	4000 K	150 lm/W	>80	Asimmetrica speculare angolo 20°
01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	8.000 lm	4000 K	150 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 45°
01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	6.600 lm	3000 K	150 lm/W	>80	Fascio largo
01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	6.600 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	9.000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
01402200	SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH	6.700 lm	3000 K	139 lm/W	>90	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
01404600	SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH	8.000 lm	3500 K	137 lm/W	>90	Asimmetrica speculare angolo 20°
01406000	SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH	8.900 lm	3000 K	130 lm/W	>90	Ottica asimmetrica doppia 45°
01410700	SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH	7.800 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Asimmetrica speculare angolo 20°
01411400	SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH	8.800 lm	4000 K	144 lm/W	>90	Ottica asimmetrica doppia 45°
01412100	SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH	9.000 lm	3500 K	136 lm/W	>90	Ottica asimmetrica doppia fascio stretto 25°
01413800	SM504T 66S/830 WIA DA35W WH	6.600 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
01415200	SM504T 66S/930 WIA WB WH	6.800 lm	3000 K	138 lm/W	>90	Fascio largo
01416900	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	6.700 lm	4000 K	145 lm/W	>90	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
01417600	SM504T 80S/830 WIA A20 WH	8.000 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Asimmetrica speculare angolo 20°
01418300	SM504T 80S/840 WIA WB WH	8.000 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Fascio largo
01419000	SM504T 80S/930 WIA WB WH	7.900 lm	3000 K	136 lm/W	>90	Fascio largo
01420600	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	7.900 lm	4000 K	141 lm/W	>90	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
01421300	SM504T 66S/930 PSU WB WH	6.800 lm	3000 K	141 lm/W	>90	Fascio largo
01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	6.600 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Fascio largo
01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	9.200 lm	4000 K	146 lm/W	>80	Fascio largo
01405300	SM504T 90S/930 PSU WB SI	9.000 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Fascio largo
01414500	SM504T 66S/840 WIA WB SI	6.600 lm	4000 K	154 lm/W	>80	Fascio largo

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	47 W
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	57 W
01403900	SM504T 80S/940 PSU WB BK	55 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
01407700	SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK	45 W
01408400	SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK	45 W
01409100	SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK	58 W
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	51 W
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	51 W
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	47 W
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	43 W
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	54 W
01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	54 W
01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	44 W
01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	41 W
01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	58 W
01402200	SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH	48 W
01404600	SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH	58 W
01406000	SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH	68 W
01410700	SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH	58 W
01411400	SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH	61 W
01412100	SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH	65 W
01413800	SM504T 66S/830 WIA DA35W WH	46 W
01415200	SM504T 66S/930 WIA WB WH	48 W
01416900	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	45 W
01417600	SM504T 80S/830 WIA A20 WH	57 W
01418300	SM504T 80S/840 WIA WB WH	54 W
01419000	SM504T 80S/930 WIA WB WH	58 W
01420600	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	55 W
01421300	SM504T 66S/930 PSU WB WH	48 W
01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	46 W
01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	63 W
01405300	SM504T 90S/930 PSU WB SI	68 W
01414500	SM504T 66S/840 WIA WB SI	43 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Sì	1%
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	No	Non applicabile
01403900	SM504T 80S/940 PSU WB BK	No	Non applicabile
01407700	SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK	Sì	1%
01408400	SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK	Sì	1%
01409100	SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK	Sì	1%
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	No	Non applicabile
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Sì	1%
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	No	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	No	Non applicabile
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	No	Non applicabile
01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	No	Non applicabile
01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Sì	1%
01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Sì	1%
01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	No	Non applicabile
01402200	SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH	No	Non applicabile
01404600	SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH	No	Non applicabile
01406000	SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH	No	Non applicabile
01410700	SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH	Sì	1%
01411400	SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH	Sì	1%
01412100	SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH	Sì	1%
01413800	SM504T 66S/830 WIA DA35W WH	Sì	1%
01415200	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Sì	1%
01416900	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Sì	1%
01417600	SM504T 80S/830 WIA A20 WH	Sì	1%
01418300	SM504T 80S/840 WIA WB WH	Sì	1%
01419000	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Sì	1%
01420600	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Sì	1%
01421300	SM504T 66S/930 PSU WB WH	No	Non applicabile
01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Sì	1%
01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	No	Non applicabile
01405300	SM504T 90S/930 PSU WB SI	No	Non applicabile
01414500	SM504T 66S/840 WIA WB SI	Sì	1%

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Nero
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Nero
01403900	SM504T 80S/940 PSU WB BK	Nero
01407700	SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK	Nero
01408400	SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK	Nero
01409100	SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK	Nero
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Bianco
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Bianco
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Bianco
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Bianco
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Bianco
01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Bianco
01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Bianco
01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Bianco
01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Bianco


Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
01402200	SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH	Bianco
01404600	SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH	Bianco
01406000	SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH	Bianco
01410700	SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH	Bianco
01411400	SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH	Bianco
01412100	SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH	Bianco
01413800	SM504T 66S/830 WIA DA35W WH	Bianco
01415200	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Bianco
01416900	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Bianco
01417600	SM504T 80S/830 WIA A20 WH	Bianco
01418300	SM504T 80S/840 WIA WB WH	Bianco
01419000	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Bianco
01420600	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Bianco
01421300	SM504T 66S/930 PSU WB WH	Bianco
01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Argento
01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Argento
01405300	SM504T 90S/930 PSU WB SI	Argento
01414500	SM504T 66S/840 WIA WB SI	Argento

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
01230100	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
01234900	SM504T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
01403900	SM504T 80S/940 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
01407700	SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
01408400	SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK	(0.39, 0.38) SDCM<3
01409100	SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
01228800	SM504T 61S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
01229500	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
01231800	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01233200	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01237000	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01238700	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01242400	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	(0.43, 0.40) SDCM<3
01243100	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
01247900	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
01402200	SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH	(0.42, 0.39) SDCM<3
01404600	SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH	(0.39, 0.38) SDCM<3
01406000	SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH	(0.42, 0.39) SDCM<3
01410700	SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH	(0.42, 0.39) SDCM<3
01411400	SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01412100	SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH	(0.39, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
01413800	SM504T 66S/830 WIA DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
01415200	SM504T 66S/930 WIA WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
01416900	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01417600	SM504T 80S/830 WIA A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
01418300	SM504T 80S/840 WIA WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01419000	SM504T 80S/930 WIA WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
01420600	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01421300	SM504T 66S/930 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
01232500	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
01241700	SM504T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
01405300	SM504T 90S/930 PSU WB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
01414500	SM504T 66S/840 WIA WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3


Polar normal diagrams



SM504TI - 910505102222

SM504TI - 910505102387


SM504TI - 910505102392




SM504TI - 910505102224

SM504TI - 910505102213


SM504TI - 910505102210




SM504TI - 910505102385




SM504TI - 910505102389




SM504TI - 910505102388




SM504TI - 910505102215




SM504TI - 910505102396




SM504TI - 910505102211




SM504TI - 910505102214




SM504TI - 910505102209




SM504TI - 910505102223




SM504TI - 910505102219




SM504TI - 910505102228




SM504TI - 910505102384




SM504TI - 910505102212




SM504TI - 910505102218




SM504TI - 910505102397




SM504TI - 910505102395




SM504TI - 910505102394




SM504TI - 910505102398




SM504TI - 910505102383




SM504TI - 910505102382




SM504TI - 910505102402




SM504TI - 910505102386




SM504TI - 910505102393




SM504TI - 910505102390



SM504TI - 910505102391



SM504TI - 910505102399



SM504TI - 910505102401