



## StoreSet Linear – Een slank, discreet ontwerp voor de kleinere winkels van de toekomst

StoreSet Linear is een ultraflexibel lineair armatuur voor railsystemen in de detailhandel, die een uitstekende kwaliteit biedt en in de toekomst nog kan worden verbeterd. In supermarkten en winkels in de binnenstad kan elk lineair paneel worden gecombineerd met een groot aantal spotjes uit ons assortiment. Dit kan soepel worden geïntegreerd in uw bestaande railsysteem. Zo kunt u uw producten in de spotlights zetten, in de schappen, gangpaden en open gebieden. StoreSet Linear (SM504T) heeft een discreet, slank paneelontwerp zodat u de armaturen eenvoudig overal op de rails kunt plaatsen en eenvoudig wijzigingen kunt maken in de indeling. Versies met een draadloze driver hebben nog meer comfort met opties voor dimmen en het instellen van scènes op de bestaande infrastructuur met een 3-fasen spanningsrail, zonder dat er bedrade regelsystemen nodig zijn. Met de geïntegreerde sensoren voor dataverzameling kunt u informatie inzichtelijk maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

## Voordelen

- Aangepaste winkelsfeer met een lineaire armatuur met een hoge lichtstroom en flexibele positionering, die past bij elke winkleinrichting
- Uitmuntende lichtkwaliteit gecombineerd met een ruim assortiment van optieken met een hoog rendement en verschillende kleurreepten
- Slank, discreet, lineair ontwerp dat kan worden gecombineerd met projectors voor accentverlichting
- Gemakkelijk onderhoud met gereedschapsloze toegang tot de driver
- Verlichting ontworpen voor circulariteit

## Applications

- Supermarkten en grote winkelketens
- Winkels
- Benzinestations en levensmiddelenwinkels
- Stadswinkels, outlets, buurtwinkels


## Versions



StoreSet Linear full length,  
black




StoreSet Linear full length,  
white



StoreSet Linear full length,  
silver

## Maatschets



SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH

## Kenmerken

- Groot assortiment van bundels met OptiSuit-optieken verkrijgbaar
- Installatie van een 3C-spanningsrail (SM504T)
- Efficiënte oplossing: tot 150 lumen per Watt (XA-uitvoering)
- Robuuste, maar lichtgewicht aluminium constructie met plastic eindkappen
- Regelaars: bedrade (DALI) en draadloze connectiviteit, opties voor indoor positioning beschikbaar voor de connected systemen Interact for Retail en Interact Pro
- Keuze in kleurkwaliteit: standaard, CRI90 en PremiumWhite
- Verlichting ontworpen voor circulariteit met repareerbare driver en geïntegreerde sensoren
- De overkapping en optische oppervlakken mogen alleen worden gereinigd met een zachte, pluïsvrije doek en zonder schoonmaakmiddelen.

Productgegevens



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, black



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, white



StoreSet Linear top view track adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, black



StoreSet Linear top view track adaptor, silver



StoreSet Linear top view track adaptor, black



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, black

**Algemene informatie**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Lichtbron vervangbaar | Nee    |
| Aantal VSA's          | 1 unit |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja     |
| Servicetag            | Ja     |

**Gegevens lichttechniek**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Bundelhoek lichtbron | 120 graden |
|----------------------|------------|

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Ingangsspanning                       | 220 tot 240 V       |
| Ingangsfrequentie                     | 50 to 60 Hz         |
| Geschikt voor willekeurige schakeling | Ja                  |
| IEC beschermingsklasse                | Veiligheidsklasse I |

### Dimbaarheid en regelsystemen

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Ingebouwde regeling | zichtbaar licht communicatie |
|---------------------|------------------------------|

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Beschermingsklasse | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie   | IK02 [0,2 ] standaard]            |

### Keurmerken en classificaties

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Gloeidraadtest              | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                  |
| Brandbaarheidsmarkering     | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| CE-markering                | Ja                                             |
| ENEC-markering              | ENEC-markering                                 |
| Bereik omgevingstemperatuur | +10 tot +35 °C                                 |

### Initiële prestaties (conform IEC)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Tolerantie lichtstroom | +/-10% |
|------------------------|--------|

### Productgegevens

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Code productfamilie | SM504T [STORESET LINEAR] |
|---------------------|--------------------------|

## Gegevens lichttechniek

| Order Code    | Full Product Name                 | Lichtstroom | Gecorre-leerde kleur-temperatuur (nom.) | Lichtrende-ment (gespec.) (nom.) | Kleurweer-gave-index (CRI) | Optiektype                                     |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 8720169012301 | SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK      | 6.100 lm    | 4000 K                                  | 129 lm/W                         | >80                        | Brede bundel                                   |
| 8720169012349 | SM504T 80S/830 PSU WB BK          | 8.000 lm    | 3000 K                                  | 140 lm/W                         | >80                        | Brede bundel                                   |
| 8720169014039 | SM504T 80S/940 PSU WB BK          | 7.900 lm    | 4000 K                                  | 143 lm/W                         | >90                        | Brede bundel                                   |
| 8720169014077 | SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK      | 6.700 lm    | 4000 K                                  | 142 lm/W                         | >90                        | Brede bundel                                   |
| 8720169014084 | SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK | 6.500 lm    | 3500 K                                  | 144 lm/W                         | >90                        | Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel |
| 8720169014091 | SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK      | 7.900 lm    | 3000 K                                  | 136 lm/W                         | >90                        | Brede bundel                                   |
| 8720169012288 | SM504T 61S/830 PSU WB WH          | 6.100 lm    | 3000 K                                  | 119 lm/W                         | >80                        | Brede bundel                                   |

| Order Code    | Full Product Name                  | Lichtstroom | Gecorre-<br>leerde kleur-<br>temperatuur<br>(nom.) | Lichtrende-<br>ment<br>(gespec.)<br>(nom.) | Kleurweer-<br>gave-index<br>(CRI) | Optiektype                                     |
|---------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 8720169012295 | SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH    | 6.100 lm    | 3000 K                                             | 119 lm/W                                   | >80                               | Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel |
| 8720169012318 | SM504T 61S/840 PSU A20 WH          | 6.100 lm    | 4000 K                                             | 129 lm/W                                   | >80                               | Spiegel met asymmetrische ashoek 20°           |
| 8720169012332 | SM504T 66S/840 PSU DA45 WH         | 6.600 lm    | 4000 K                                             | 154 lm/W                                   | >80                               | Dubbel asymmetrische optiek 45°                |
| 8720169012370 | SM504T 80S/840 PSU A20 WH          | 8.000 lm    | 4000 K                                             | 150 lm/W                                   | >80                               | Spiegel met asymmetrische ashoek 20°           |
| 8720169012387 | SM504T 80S/840 PSU DA45 WH         | 8.000 lm    | 4000 K                                             | 150 lm/W                                   | >80                               | Dubbel asymmetrische optiek 45°                |
| 8720169012424 | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA    | 6.600 lm    | 3000 K                                             | 150 lm/W                                   | >80                               | Brede bundel                                   |
| 8720169012431 | SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA | 6.600 lm    | 4000 K                                             | 160 lm/W                                   | >80                               | Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel |
| 8720169012479 | SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA     | 9.000 lm    | 4000 K                                             | 155 lm/W                                   | >80                               | Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel |
| 8720169014022 | SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH      | 6.700 lm    | 3000 K                                             | 139 lm/W                                   | >90                               | Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel |
| 8720169014046 | SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH        | 8.000 lm    | 3500 K                                             | 137 lm/W                                   | >90                               | Spiegel met asymmetrische ashoek 20°           |
| 8720169014060 | SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH       | 8.900 lm    | 3000 K                                             | 130 lm/W                                   | >90                               | Dubbel asymmetrische optiek 45°                |
| 8720169014107 | SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH    | 7.800 lm    | 3000 K                                             | 134 lm/W                                   | >90                               | Spiegel met asymmetrische ashoek 20°           |
| 8720169014114 | SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH     | 8.800 lm    | 4000 K                                             | 144 lm/W                                   | >90                               | Dubbel asymmetrische optiek 45°                |
| 8720169014121 | SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH  | 9.000 lm    | 3500 K                                             | 136 lm/W                                   | >90                               | Dubbel asymmetrische optiek 25°, smalle bundel |
| 8720169014138 | SM504T 66S/830 WIA DA35W WH        | 6.600 lm    | 3000 K                                             | 143 lm/W                                   | >80                               | Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel |
| 8720169014152 | SM504T 66S/930 WIA WB WH           | 6.800 lm    | 3000 K                                             | 138 lm/W                                   | >90                               | Brede bundel                                   |
| 8720169014169 | SM504T 66S/940 WIA DA35W WH        | 6.700 lm    | 4000 K                                             | 145 lm/W                                   | >90                               | Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel |
| 8720169014176 | SM504T 80S/830 WIA A20 WH          | 8.000 lm    | 3000 K                                             | 134 lm/W                                   | >80                               | Spiegel met asymmetrische ashoek 20°           |
| 8720169014183 | SM504T 80S/840 WIA WB WH           | 8.000 lm    | 4000 K                                             | 160 lm/W                                   | >80                               | Brede bundel                                   |
| 8720169014190 | SM504T 80S/930 WIA WB WH           | 7.900 lm    | 3000 K                                             | 136 lm/W                                   | >90                               | Brede bundel                                   |
| 8720169014206 | SM504T 80S/940 WIA DA35W WH        | 7.900 lm    | 4000 K                                             | 141 lm/W                                   | >90                               | Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel |
| 8720169014213 | SM504T 66S/930 PSU WB WH           | 6.800 lm    | 3000 K                                             | 141 lm/W                                   | >90                               | Brede bundel                                   |
| 8720169012325 | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI       | 6.600 lm    | 3000 K                                             | 143 lm/W                                   | >80                               | Brede bundel                                   |
| 8720169012417 | SM504T 90S/840 PSU WB SI           | 9.200 lm    | 4000 K                                             | 146 lm/W                                   | >80                               | Brede bundel                                   |
| 8720169014053 | SM504T 90S/930 PSU WB SI           | 9.000 lm    | 3000 K                                             | 132 lm/W                                   | >90                               | Brede bundel                                   |
| 8720169014145 | SM504T 66S/840 WIA WB SI           | 6.600 lm    | 4000 K                                             | 154 lm/W                                   | >80                               | Brede bundel                                   |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name            | Energieverbruik |
|---------------|------------------------------|-----------------|
| 8720169012301 | SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK | 47 W            |

| Order Code    | Full Product Name                  | Energieverbruik |
|---------------|------------------------------------|-----------------|
| 8720169012349 | SM504T 80S/830 PSU WB BK           | 57 W            |
| 8720169014039 | SM504T 80S/940 PSU WB BK           | 55 W            |
| 8720169014077 | SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK       | 45 W            |
| 8720169014084 | SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK  | 45 W            |
| 8720169014091 | SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK       | 58 W            |
| 8720169012288 | SM504T 61S/830 PSU WB WH           | 51 W            |
| 8720169012295 | SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH    | 51 W            |
| 8720169012318 | SM504T 61S/840 PSU A20 WH          | 47 W            |
| 8720169012332 | SM504T 66S/840 PSU DA45 WH         | 43 W            |
| 8720169012370 | SM504T 80S/840 PSU A20 WH          | 54 W            |
| 8720169012387 | SM504T 80S/840 PSU DA45 WH         | 54 W            |
| 8720169012424 | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA    | 44 W            |
| 8720169012431 | SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA | 41 W            |
| 8720169012479 | SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA     | 58 W            |
| 8720169014022 | SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH      | 48 W            |
| 8720169014046 | SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH        | 58 W            |
| 8720169014060 | SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH       | 68 W            |
| 8720169014107 | SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH    | 58 W            |
| 8720169014114 | SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH     | 61 W            |
| 8720169014121 | SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH  | 65 W            |
| 8720169014138 | SM504T 66S/830 WIA DA35W WH        | 46 W            |
| 8720169014152 | SM504T 66S/930 WIA WB WH           | 48 W            |
| 8720169014169 | SM504T 66S/940 WIA DA35W WH        | 45 W            |
| 8720169014176 | SM504T 80S/830 WIA A20 WH          | 57 W            |
| 8720169014183 | SM504T 80S/840 WIA WB WH           | 54 W            |
| 8720169014190 | SM504T 80S/930 WIA WB WH           | 58 W            |
| 8720169014206 | SM504T 80S/940 WIA DA35W WH        | 55 W            |
| 8720169014213 | SM504T 66S/930 PSU WB WH           | 48 W            |
| 8720169012325 | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI       | 46 W            |
| 8720169012417 | SM504T 90S/840 PSU WB SI           | 63 W            |
| 8720169014053 | SM504T 90S/930 PSU WB SI           | 68 W            |
| 8720169014145 | SM504T 66S/840 WIA WB SI           | 43 W            |

## Dimbaarheid en regelsystemen

| Order Code    | Full Product Name                 | Dimbaar | Maximaal dimniveau  |
|---------------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| 8720169012301 | SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK      | Ja      | 1%                  |
| 8720169012349 | SM504T 80S/830 PSU WB BK          | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169014039 | SM504T 80S/940 PSU WB BK          | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169014077 | SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK      | Ja      | 1%                  |
| 8720169014084 | SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK | Ja      | 1%                  |
| 8720169014091 | SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK      | Ja      | 1%                  |
| 8720169012288 | SM504T 61S/830 PSU WB WH          | Nee     | Niet van toepassing |

| Order Code    | Full Product Name                  | Dimbaar | Maximaal dimniveau  |
|---------------|------------------------------------|---------|---------------------|
| 8720169012295 | SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH    | Ja      | 1%                  |
| 8720169012318 | SM504T 61S/840 PSU A20 WH          | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169012332 | SM504T 66S/840 PSU DA45 WH         | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169012370 | SM504T 80S/840 PSU A20 WH          | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169012387 | SM504T 80S/840 PSU DA45 WH         | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169012424 | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA    | Ja      | 1%                  |
| 8720169012431 | SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA | Ja      | 1%                  |
| 8720169012479 | SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA     | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169014022 | SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH      | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169014046 | SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH        | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169014060 | SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH       | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169014107 | SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH    | Ja      | 1%                  |
| 8720169014114 | SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH     | Ja      | 1%                  |
| 8720169014121 | SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH  | Ja      | 1%                  |
| 8720169014138 | SM504T 66S/830 WIA DA35W WH        | Ja      | 1%                  |
| 8720169014152 | SM504T 66S/930 WIA WB WH           | Ja      | 1%                  |
| 8720169014169 | SM504T 66S/940 WIA DA35W WH        | Ja      | 1%                  |
| 8720169014176 | SM504T 80S/830 WIA A20 WH          | Ja      | 1%                  |
| 8720169014183 | SM504T 80S/840 WIA WB WH           | Ja      | 1%                  |
| 8720169014190 | SM504T 80S/930 WIA WB WH           | Ja      | 1%                  |
| 8720169014206 | SM504T 80S/940 WIA DA35W WH        | Ja      | 1%                  |
| 8720169014213 | SM504T 66S/930 PSU WB WH           | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169012325 | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI       | Ja      | 1%                  |
| 8720169012417 | SM504T 90S/840 PSU WB SI           | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169014053 | SM504T 90S/930 PSU WB SI           | Nee     | Niet van toepassing |
| 8720169014145 | SM504T 66S/840 WIA WB SI           | Ja      | 1%                  |

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

| Order Code    | Full Product Name                 | Kleur behuizing |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| 8720169012301 | SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK      | Zwart           |
| 8720169012349 | SM504T 80S/830 PSU WB BK          | Zwart           |
| 8720169014039 | SM504T 80S/940 PSU WB BK          | Zwart           |
| 8720169014077 | SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK      | Zwart           |
| 8720169014084 | SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK | Zwart           |
| 8720169014091 | SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK      | Zwart           |
| 8720169012288 | SM504T 61S/830 PSU WB WH          | Wit             |
| 8720169012295 | SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH   | Wit             |
| 8720169012318 | SM504T 61S/840 PSU A20 WH         | Wit             |
| 8720169012332 | SM504T 66S/840 PSU DA45 WH        | Wit             |
| 8720169012370 | SM504T 80S/840 PSU A20 WH         | Wit             |
| 8720169012387 | SM504T 80S/840 PSU DA45 WH        | Wit             |
| 8720169012424 | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA   | Wit             |


| Order Code    | Full Product Name                  | Kleur behuizing |
|---------------|------------------------------------|-----------------|
| 8720169012431 | SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA | Wit             |
| 8720169012479 | SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA     | Wit             |
| 8720169014022 | SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH      | Wit             |
| 8720169014046 | SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH        | Wit             |
| 8720169014060 | SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH       | Wit             |
| 8720169014107 | SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH    | Wit             |
| 8720169014114 | SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH     | Wit             |
| 8720169014121 | SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH  | Wit             |
| 8720169014138 | SM504T 66S/830 WIA DA35W WH        | Wit             |
| 8720169014152 | SM504T 66S/930 WIA WB WH           | Wit             |
| 8720169014169 | SM504T 66S/940 WIA DA35W WH        | Wit             |
| 8720169014176 | SM504T 80S/830 WIA A20 WH          | Wit             |
| 8720169014183 | SM504T 80S/840 WIA WB WH           | Wit             |
| 8720169014190 | SM504T 80S/930 WIA WB WH           | Wit             |
| 8720169014206 | SM504T 80S/940 WIA DA35W WH        | Wit             |
| 8720169014213 | SM504T 66S/930 PSU WB WH           | Wit             |
| 8720169012325 | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI       | Zilver          |
| 8720169012417 | SM504T 90S/840 PSU WB SI           | Zilver          |
| 8720169014053 | SM504T 90S/930 PSU WB SI           | Zilver          |
| 8720169014145 | SM504T 66S/840 WIA WB SI           | Zilver          |

## Initiële prestaties (conform IEC)


| Order Code    | Full Product Name                  | Aanvankelijke kleurkwaliteit |
|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| 8720169012301 | SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK       | (0.38, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169012349 | SM504T 80S/830 PSU WB BK           | (0.43, 0.40) SDCM<3          |
| 8720169014039 | SM504T 80S/940 PSU WB BK           | (0.38, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169014077 | SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK       | (0.38, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169014084 | SM504T 66S/PW935 DIA-VLC DA35W BK  | (0.39, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169014091 | SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK       | (0.43, 0.40) SDCM<3          |
| 8720169012288 | SM504T 61S/830 PSU WB WH           | (0.43, 0.40) SDCM<3          |
| 8720169012295 | SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH    | (0.43, 0.40) SDCM<3          |
| 8720169012318 | SM504T 61S/840 PSU A20 WH          | (0.38, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169012332 | SM504T 66S/840 PSU DA45 WH         | (0.38, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169012370 | SM504T 80S/840 PSU A20 WH          | (0.38, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169012387 | SM504T 80S/840 PSU DA45 WH         | (0.38, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169012424 | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA    | (0.43, 0.40) SDCM<3          |
| 8720169012431 | SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA | (0.38, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169012479 | SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA     | (0.38, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169014022 | SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH      | (0.42, 0.39) SDCM<3          |
| 8720169014046 | SM504T 80S/PW935 PSU A20 WH        | (0.39, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169014060 | SM504T 90S/PW930 PSU DA45 WH       | (0.42, 0.39) SDCM<3          |
| 8720169014107 | SM504T 80S/PW930 DIA-VLC A20 WH    | (0.42, 0.39) SDCM<3          |

| Order Code    | Full Product Name                 | Aanvankelijke kleurkwaliteit |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 8720169014114 | SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH    | (0.38, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169014121 | SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH | (0.39, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169014138 | SM504T 66S/830 WIA DA35W WH       | (0.43, 0.40) SDCM<3          |
| 8720169014152 | SM504T 66S/930 WIA WB WH          | (0.43, 0.40) SDCM<3          |
| 8720169014169 | SM504T 66S/940 WIA DA35W WH       | (0.38, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169014176 | SM504T 80S/830 WIA A20 WH         | (0.43, 0.40) SDCM<3          |
| 8720169014183 | SM504T 80S/840 WIA WB WH          | (0.38, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169014190 | SM504T 80S/930 WIA WB WH          | (0.43, 0.40) SDCM<3          |
| 8720169014206 | SM504T 80S/940 WIA DA35W WH       | (0.38, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169014213 | SM504T 66S/930 PSU WB WH          | (0.43, 0.40) SDCM<3          |
| 8720169012325 | SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI      | (0.43, 0.40) SDCM<3          |
| 8720169012417 | SM504T 90S/840 PSU WB SI          | (0.38, 0.38) SDCM<3          |
| 8720169014053 | SM504T 90S/930 PSU WB SI          | (0.43, 0.40) SDCM<3          |
| 8720169014145 | SM504T 66S/840 WIA WB SI          | (0.38, 0.38) SDCM<3          |


## Polar normal diagrammen




SM504TI - 910505102222




SM504TI - 910505102387




SM504TI - 910505102392




SM504TI - 910505102224




SM504TI - 910505102213




SM504TI - 910505102210




SM504TI - 910505102385




SM504TI - 910505102389




SM504TI - 910505102388




SM504TI - 910505102215




SM504TI - 910505102396




SM504TI - 910505102211




SM504TI - 910505102214




SM504TI - 910505102209




SM504TI - 910505102223




SM504TI - 910505102219




SM504TI - 910505102228




SM504TI - 910505102384




SM504TI - 910505102212




SM504TI - 910505102218




SM504TI - 910505102397




SM504TI - 910505102395




SM504TI - 910505102394




SM504TI - 910505102398




SM504TI - 910505102383




SM504TI - 910505102382




SM504TI - 910505102402




SM504TI - 910505102386




SM504TI - 910505102393




SM504TI - 910505102390



SM504TI - 910505102391



SM504TI - 910505102399



SM504TI - 910505102401