



StoreSet Linear – En slank og diskret design for fremtidens mindre butikker

StoreSet Linear er en ultra-fleksibel lineær armatur for skinneresystemer som gir utmerket kvalitet med løfte om fremtidssikre oppgraderinger. Til bruksområder for detaljhandel som supermarkeder, mindre butikker og kiosker kan hvert lineære panel kombineres med et bredt spekter av spotlights fra porteføljen vår og integreres problemfritt i det eksisterende skinneresystemet ditt – så du kan få varene til å skinne og skille seg ut i hyllene så vel som i gangene og åpne områder. StoreSet Linear (SM504T) har en diskret, slank paneldesign som gjør det enkelt å plassere armaturene hvor som helst du vil langs skinnene – og imøtekomme fremtidige endringer i oppsettet. Versjoner med trådløs driver gir bedre komfort med dimming og sceneinnstilling på eksisterende tre-faset skinnemontert infrastruktur uten behov for kablede kontroller – pluss integrerte sensorer for datainnsamling som gir deg detaljert informasjon du kan dra nytte av.

Fordeler

- Unik stemningsbelysning i butikken med høytytende lysarmaturer og fleksibel plassering
- Utmerket lyskvalitet kombinert med et bredt spekter av høyeffektiv optikk og ulike fargeoppskrifter
- Slankt, diskret lineært design, som kan blandes med aksentbelysningslyskastere

- Enkelt vedlikehold med verktøyfri tilgang til driveren
- Belysning designet for sirkulær økonomi

Applications

- Dagligvare- og storhandel
- Butikk

- Bensinstasjoner og nærbutikker
- Mindre butikker, kiosker, nærbutikker

Funksjoner

- Bredt utvalg av lyskjemper med OptiSuit-optikk tilgjengelig
- Montering på 3C-skinne (SM504T)
- Effektiv løsning: opptil 150 lumen per watt (XA-versjon)
- Robust, men lett aluminiumskonstruksjon med endefester i plast

- Kontroller: kablet (DALI) og trådløs tilkobling, alternativer for innendørs posisjonering er tilgjengelige for å aktivere våre tilkoblede systemer Interact for Retail og Interact Pro
- Valg av fargekvalitet: standard, CRI90 og PremiumWhite
- Belysning utformet for sirkulær økonomi med reparerbar driver og integrerte sensorer
- Kuppelen og de optiske overflatene skal kun rengjøres med en løfri klut og uten rengjøringsmidler.

Versions



StoreSet Linear full length,
black




StoreSet Linear full length,
white



StoreSet Linear full length,
silver

Målskisse



SM504T 80S/930 WIA WB WH

Produkt detaljer



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, black



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, white



StoreSet Linear top view track adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, black



StoreSet Linear top view track adaptor, silver



StoreSet Linear top view track adaptor, black



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, black

Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Lyskjevinkel for lyskilde	120 grad(er)
---------------------------	--------------

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Innebygd styring	Synlig lyskommunikasjon
------------------	-------------------------

Mekanikk og innfatning

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Flimmerverdi (PstLM)	1
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Produktdata

Produktseriekode	SM504T [STORESET LINEAR]
------------------	--------------------------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert far- getemperatur (nom.)	Lysutbytte (vur- dert) (Nom)	Fargegjengi- velsesindeks (CRI)	Optikktype
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	6 100 lm	4000 K	129 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	8 000 lm	3000 K	140 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	8 000 lm	3000 K	137 lm/W	>80	Bredstrålet
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	6 100 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Bredstrålet
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	6 100 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Bredstrålet
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	8 000 lm	4000 K	148 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	6 100 lm	3000 K	119 lm/W	>80	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korreleret far- getemperatur (nom.)	Lysutbytte (vur- dert) (Nom)	Fargegjengi- velsesindeks (CRI)	Optikktype
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	6 100 lm	3000 K	119 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	6 100 lm	4000 K	129 lm/W	>80	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	6 600 lm	4000 K	154 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk 45°
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	8 000 lm	4000 K	150 lm/W	>80	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	8 000 lm	4000 K	150 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk 45°
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	6 600 lm	3000 K	150 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	6 600 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	9 000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	6 800 lm	3000 K	138 lm/W	>90	Bredstrålet
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	6 700 lm	4000 K	145 lm/W	>90	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	7 900 lm	3000 K	136 lm/W	>90	Bredstrålet
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	7 900 lm	4000 K	141 lm/W	>90	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	8 700 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	6 100 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Bredstrålet
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	8 000 lm	4000 K	148 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	6 600 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	9 200 lm	4000 K	146 lm/W	>80	Bredstrålet

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	47 W
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	57 W
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	57 W
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	51 W
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	47 W
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	54 W
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	51 W
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	51 W
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	47 W
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	43 W
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	54 W
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	54 W
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	44 W
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	41 W
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	58 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	48 W
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	45 W
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	58 W
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	55 W
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	63 W
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	47 W
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	54 W
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	46 W
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	63 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Nei	Ikke relevant
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	Nei	Ikke relevant
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	Nei	Ikke relevant
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Nei	Ikke relevant
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Ja	1%
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Nei	Ikke relevant
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Nei	Ikke relevant
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Nei	Ikke relevant
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Nei	Ikke relevant
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Ja	1%
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Ja	1%
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Nei	Ikke relevant
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Ja	1%
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Ja	1%
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Ja	1%
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Ja	1%
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Ja	1%
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	Nei	Ikke relevant
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Ja	1%
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Nei	Ikke relevant

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Svart

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Svart
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Svart
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	Svart
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	Svart
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Svart
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Hvit
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Hvit
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Hvit
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Hvit
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Hvit
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Hvit
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Hvit
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Hvit
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Hvit
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Hvit
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Hvit
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Hvit
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Hvit
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Hvit
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	Hvit
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Hvit
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Sølvfarget
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Sølvfarget

Godkjenning og bruksområde


Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	-
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	-
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	0,9
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	0,4
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	0,4
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	0,4
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	-
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	-
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	-
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	-
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	-
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	-
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	-
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	-
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	-

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	-
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	-
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	-
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	-
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	0,9
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	0,4
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	0,4
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	-
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	-


Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3


Polarkoordinatsystem




SM504TI - 910505102222




SM504TI - 910505102224




SM504TI - 910505102213




SM504TI - 910505102210




SM504TI - 910505102215




SM504TI - 910505102396




SM504TI - 910505102211




SM504TI - 910505102214




SM504TI - 910505102209




SM504TI - 910505102223




SM504TI - 910505102219




SM504TI - 910505102228




SM504TI - 910505102212




SM504TI - 910505102218




SM504TI - 910505102395




SM504TI - 910505102399




SM504TI - 910505102401




SM504TI - 910505102567




SM504TI - 910505102565




SM504TI - 910505104965




SM504TI - 910505104962



SM504TI - 910505104963



SM504TI - 910505104964



SM504TI - 910505104961