



# StoreSet Linear – En slank og diskret design for fremtidens mindre butikker

## StoreSet Linear

StoreSet Linear er en ultra-fleksibel lineær armatur for skinneresystemer som gir utmerket kvalitet med løfte om fremtidssikre oppgraderinger. Til bruksområder for detaljhandel som supermarkeder, mindre butikker og kiosker kan hvert lineære panel kombineres med et bredt spekter av spotlights fra porteføljen vår og integreres problemfritt i det eksisterende skinneresystemet ditt – så du kan få varene til å skinne og skille seg ut i hyllene så vel som i gangene og åpne områder. StoreSet Linear (SM504T) har en diskret, slank paneldesign som gjør det enkelt å plassere armaturene hvor som helst du vil langs skinnene – og imøtekomme fremtidige endringer i oppsettet. Versjoner med trådløs driver gir bedre komfort med dimming og sceneinnstilling på eksisterende tre-faset skinnemontert infrastruktur uten behov for kablede kontroller – pluss integrerte sensorer for datainnsamling som gir deg detaljert informasjon du kan dra nytte av.

### Fordeler

- Unik stemningsbelysning i butikken med høytytende lysarmaturer og fleksibel plassering
- Utmerket lyskvalitet kombinert med et bredt spekter av høyeffektiv optikk og ulike fargeoppskrifter
- Slankt, diskret lineært design, som kan blandes med aksentbelysningslyskastere
- Enkelt vedlikehold med verktøyfri tilgang til driveren
- Belysning designet for sirkulær økonomi

## StoreSet Linear

### Funksjoner

- Bredt utvalg av lyskjegler med OptiSuit-optikk tilgjengelig
- Montering på 3C-skinne (SM504T)
- Effektiv løsning: opptil 150 lumen per watt (XA-versjon)
- Robust, men lett aluminiumskonstruksjon med endefester i plast
- Kontroller: kablet (DALI) og trådløs tilkobling, alternativer for innendørs posisjonering er tilgjengelige for å aktivere våre tilkoblede systemer Interact for Retail og Interact Pro
- Valg av fargekvalitet: standard, CRI90 og PremiumWhite
- Belysning utformet for sirkulær økonomi med reparerbar driver og integrerte sensorer


### Søknad

- Dagligvare- og storhandel
- Butikk
- Bensinstasjoner og nærbutikker
- Mindre butikker, kiosker, nærbutikker

### Warnings and safety


- Kuppelen og de optiske overflatene skal kun rengjøres med en løfri klut og uten rengjøringsmidler.

### Versions



StoreSet Linear full length, silver

### Målskisse



# StoreSet Linear

## Produkt detaljer

StoreSet Linear close-up track adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, black



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, white



# StoreSet Linear

## Produkt detaljer



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, white



StoreSet Linear top view track adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, black



StoreSet Linear top view track adaptor, silver



StoreSet Linear top view track adaptor, black

## Produkt detaljer

StoreSet Linear top view  
mechanical adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech  
adaptor + endcap, black



### Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet

### Teknisk belysning

Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
------------------------------	--------------

### Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

### Mekanikk og innfatning

Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02
Ingress beskyttelseskode	IP20

### Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

### Produktdata

Produktseriekode	SM504T
------------------	--------

### Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskilden kan byttes ut	Service Tag
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Nei	Ja
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Nei	Ja
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Nei	Ja
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	-	-
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	-	-
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	-	-
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Nei	Ja
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Nei	Ja
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Nei	Ja
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Nei	Ja
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Nei	Ja
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Nei	Ja
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Nei	Ja
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Nei	Ja
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Nei	Ja
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Nei	Ja
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Nei	Ja
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Nei	Ja
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Nei	Ja
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Nei	Ja
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	-	-
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	-	-
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Nei	Ja
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Nei	Ja

## Teknisk belysning (1/2)

## StoreSet Linear

Order Code	Full	Korrelert	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte		Order Code	Full	Korrelert	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte	
	Product Name	fargetemperatur (nom.)		(vurdert)	Lysytelse		Product Name	fargetemperatur (nom.)		(vurdert)	(Nom)
910505102211	SM504T 61S/84 0 DIA- VLC WB BK	4000 K	>80	129 lm/W	6 100 lm	910505102219	SM504T 80S/84 0 PSU DA45 WH	4000 K	>80	150 lm/W	8 000 lm
910505102215	SM504T 80S/83 0 PSU WB BK	3000 K	>80	140 lm/W	8 000 lm	910505102223	SM504T 66S/83 0 DIA- VLC WB WH XA	3000 K	>80	150 lm/W	6 600 lm
910505102565	SM504T 80S/83 0 DIA- VLC WB BK	3000 K	>80	137 lm/W	8 000 lm	910505102224	SM504T 66S/84 0 DIA- VLC DA35W WH XA	4000 K	>80	160 lm/W	6 600 lm
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	120 lm/W	6 100 lm	910505102228	SM504T 90S/84 0 PSU DA35W WH XA	4000 K	>80	155 lm/W	9 000 lm
910505104963	SM504T 61S/84 0 PSU WB BK	4000 K	>80	130 lm/W	6 100 lm	910505102395	SM504T 66S/93 0 WIA WB WH	3000 K	>90	138 lm/W	6 800 lm
910505104964	SM504T 80S/84 0 DIA- VLC WB BK	4000 K	>80	148 lm/W	8 000 lm	910505102396	SM504T 66S/94 0 WIA DA35W WH	4000 K	>90	145 lm/W	6 700 lm
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	119 lm/W	6 100 lm	910505102399	SM504T 80S/93 0 WIA WB WH	3000 K	>90	136 lm/W	7 900 lm
910505102210	SM504T 61S/830 DIA- VLC DA35W WH	3000 K	>80	119 lm/W	6 100 lm	910505102401	SM504T 80S/94 0 WIA DA35W WH	4000 K	>90	141 lm/W	7 900 lm
910505102212	SM504T 61S/84 0 PSU A20 WH	4000 K	>80	129 lm/W	6 100 lm	910505102567	SM504T 90S/83 0 DIA- VLC DA35W WH	3000 K	>80	135 lm/W	8 700 lm
910505102214	SM504T 66S/84 0 PSU DA45 WH	4000 K	>80	154 lm/W	6 600 lm	910505104962	SM504T 61S/84 0 PSU WB WH	4000 K	>80	130 lm/W	6 100 lm
910505102218	SM504T 80S/84 0 PSU A20 WH	4000 K	>80	150 lm/W	8 000 lm						

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
	910505104965	SM504T 80S/84 0 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	148 lm/W		8 000 lm	910505102222	SM504T 90S/84 0 PSU WB SI	4000 K	>80
910505102213	SM504T 66S/83	3000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm						

## Teknisk belysning (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikktype	Order Code	Full Product Name	Optikktype
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Bredstrålet	910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Bredstrålet
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Bredstrålet	910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Bredstrålet	910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	Bredstrålet	910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Bredstrålet
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	Bredstrålet	910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Bredstrålet	910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Bredstrålet
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Bredstrålet	910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet	910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°	910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	Bredstrålet
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Dobbel asymmetrisk optikk 45°	910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Bredstrålet
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°	910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Bredstrålet
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Dobbel asymmetrisk optikk 45°	910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Bredstrålet

## Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	47 W	910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	44 W
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	57 W	910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	41 W
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	57 W	910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	58 W
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	51 W	910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	48 W
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	47 W	910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	45 W
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	54 W	910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	58 W
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	51 W	910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	55 W
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	51 W	910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	63 W
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	47 W	910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	47 W
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	43 W	910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	54 W
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	54 W	910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	46 W
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	54 W	910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	63 W

## Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan		Maksimalt dimmenivå
		dimmes	Innebygd styring	
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	Syntlig lyskommunikasjon	1%
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Nei	-	Ikke relevant
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Ja	Syntlig lyskommunikasjon	1%
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	Nei	-	Ikke relevant
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	Nei	-	Ikke relevant
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	Syntlig lyskommunikasjon	1%
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Nei	-	Ikke relevant
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Ja	Syntlig lyskommunikasjon	1%
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Nei	-	Ikke relevant
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Nei	-	Ikke relevant
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Nei	-	Ikke relevant
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Nei	-	Ikke relevant
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Ja	Syntlig lyskommunikasjon	1%

Order Code	Full Product Name	Kan		Maksimalt dimmenivå
		dimmes	Innebygd styring	
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Ja	Syntlig lyskommunikasjon	1%
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Nei	-	Ikke relevant
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Ja	-	1%
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Ja	-	1%
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Ja	-	1%
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Ja	-	1%
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Ja	Syntlig lyskommunikasjon	1%
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	Nei	-	Ikke relevant
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	Syntlig lyskommunikasjon	1%
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Ja	Syntlig lyskommunikasjon	1%
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Nei	-	Ikke relevant

## Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfnatningsfarge
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Svart
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Svart
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Svart
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	Svart
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	Svart
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Svart
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Hvit
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Hvit
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Hvit
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Hvit
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Hvit
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Hvit

Order Code	Full Product Name	Innfnatningsfarge
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Hvit
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Hvit
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Hvit
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Hvit
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Hvit
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Hvit
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Hvit
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Hvit
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	Hvit
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Hvit
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Sølvfarget
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Sølvfarget

## Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Flimrerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	-	-
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	-	-

Order Code	Full Product Name	Flimrerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	1	0,9
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	1	0,4

# StoreSet Linear

Order Code	Full Product Name	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	1	0,4
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	1	0,4
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	-	-
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	-	-
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	-	-
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	-	-
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	-	-
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	-	-
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	-	-
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	-	-
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	-	-


Order Code	Full Product Name	Flimmerverdi (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	-	-
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	-	-
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	-	-
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	-	-
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	1	0,9
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	1	0,4
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	1	0,4
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	-	-
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	-	-

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102222




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102224




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102213


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102210




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102215




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102396




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102211




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102214




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102209



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102223




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102219




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102228




## Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - SM504TI -  
910505104963**



**Polar Normal (separate) - SM504TI -  
910505104964**



**Polar Normal (separate) - SM504TI -  
910505104961**

