



StoreSet Linear – Stilren, diskret design för framtidens butiker

StoreSet Linear är en extremt flexibel linjär armatur för skensystem i butiker som ger utmärkt kvalitet och utlovar framtidssäkrade uppgraderingar. När det gäller användning i butiker som stormarknader, citybutiker och expressbutiker kan varje linjär panel kombineras med en mängd olika spottar från vårt sortiment, och enkelt integreras i ditt befintliga skensystem. Du kan alltså lysa upp dina varor och få dem att sticka ut i både hyllor, gångar och öppna ytor. StoreSet Linear (SM504T) har en diskret och tunn paneldesign som gör det enkelt att placera armaturerna var du vill längs skenorna – och anpassa dem till framtida förändringar i layouten. Versioner med ett trådlöst driftdon ger ökad komfort med dimrings- och sceninställning på befintligt system monterat på 3-fasskena utan behov av kabelanslutna styrsystem. Dessutom kan integrerade sensorer för datainsamling ge viktig och detaljerad information som du kan använda som stöd i din affärsverksamhet.

Fördelar

- Anpassa dina butiksmiljöer med flexibla, linjära armaturer med högt ljusflöde som passar alla butiker, oavsett layout
- Utmärkt ljuskvalitet i kombination med många olika typer av högeffektiv optik och olika färginställningar
- Tunn, diskret och linjär design som kan kombineras med spotlights för accentbelysning

- Enkelt underhåll med åtkomst till driftdon utan verktyg
- Belysning utformad för cirkularitet

Applications

- Livsmedelskedjor och stora butikskedjor
- Butik

- Bensin- och servicebutiker
- Citybutiker, expressbutiker, närbutiker

Funktioner

- Brett urval av ljusfördelning med OptiSuit-optik
- 3-fas (SM504T) skeninstallation
- Effektiv lösning: upp till 150 lumen per watt (XA-utförande)
- Robust aluminiumkonstruktion med låg vikt och armaturgavlar av plast

- Styrsystem: Kabelbunden (DALI) och trådlös anslutningsmöjlighet, alternativ för inomhuspositionering finns tillgängliga för våra intelligenta system Interact for Retail och Interact Pro
- Alternativ för färgkvalitet: standard, CRI90 och PremiumWhite
- Belysning utformad för cirkularitet med hållbart driftdon och integrerade sensorer
- Skärmtaket och de optiska ytorna får endast rengöras med en luddfri trasa och utan rengöringsmedel.

Versions



StoreSet Linear full length,
black




StoreSet Linear full length,
white



StoreSet Linear full length,
silver

Måttskiss



SM504T 61S/840 PSU WB BK

Produktinformation



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, black



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, white



StoreSet Linear top view track adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, black



StoreSet Linear top view track adaptor, silver



StoreSet Linear top view track adaptor, black



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, black

Allmän information

Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
------------------------------	-------

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för sluppmässig brytning	Ja
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Styrenheter och dimring

Inbyggd styrning	Visible light communication
------------------	-----------------------------

Mekanik och armaturhus

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Användning och godkännande

Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Flimmervärde (PstLM)	1
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Produktdata

Produktfamiljskod	SM504T [STORESET LINEAR]
-------------------	--------------------------

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivningsindex	Optiktyp
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	6 100 lm	4000 K	129 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	8 000 lm	3000 K	140 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	8 000 lm	3000 K	137 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	6 100 lm	3000 K	120 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	6 100 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	8 000 lm	4000 K	148 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	6 100 lm	3000 K	119 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivningsindex	Optiktyp
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	6 100 lm	3000 K	119 lm/W	>80	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	6 100 lm	4000 K	129 lm/W	>80	Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	6 600 lm	4000 K	154 lm/W	>80	Dubbelasymmetrisk optik 45°
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	8 000 lm	4000 K	150 lm/W	>80	Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	8 000 lm	4000 K	150 lm/W	>80	Dubbelasymmetrisk optik 45°
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	6 600 lm	3000 K	150 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	6 600 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	9 000 lm	4000 K	155 lm/W	>80	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	6 800 lm	3000 K	138 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	6 700 lm	4000 K	145 lm/W	>90	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	7 900 lm	3000 K	136 lm/W	>90	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	7 900 lm	4000 K	141 lm/W	>90	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	8 700 lm	3000 K	135 lm/W	>80	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	6 100 lm	4000 K	130 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	8 000 lm	4000 K	148 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	6 600 lm	3000 K	143 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	9 200 lm	4000 K	146 lm/W	>80	Bredstrålande spridningsvinkel

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	47 W
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	57 W
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	57 W
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	51 W
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	47 W
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	54 W
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	51 W
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	51 W
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	47 W
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	43 W
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	54 W
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	54 W
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	44 W
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	41 W
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	58 W

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	48 W
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	45 W
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	58 W
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	55 W
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	63 W
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	47 W
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	54 W
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	46 W
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	63 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	Nej	Inte tillämpbar
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	Nej	Inte tillämpbar
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Ja	1%
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Ja	1%
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Ja	1%
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Nej	Inte tillämpbar
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Ja	1%
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Ja	1%
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Ja	1%
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Ja	1%
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Ja	1%
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	Nej	Inte tillämpbar
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Ja	1%
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Nej	Inte tillämpbar

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Svart

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Svart
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Svart
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	Svart
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	Svart
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Svart
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Vit
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Vit
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Vit
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Vit
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Vit
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Vit
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Vit
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Vit
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Vit
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Vit
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Vit
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Vit
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Vit
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Vit
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	Vit
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Vit
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Silver
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Silver

Användning och godkännande


Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	-
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	-
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	0,9
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	0,4
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	0,4
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	0,4
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	-
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	-
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	-
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	-
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	-
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	-
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	-
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	-
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	-

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	-
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	-
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	-
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	-
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	0,9
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	0,4
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	0,4
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	-
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	-

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3


Polar normal diagrams



SM504TI - 910505102222

SM504TI - 910505102224


SM504TI - 910505102213



SM504TI - 910505102210

SM504TI - 910505102215


SM504TI - 910505102396




SM504TI - 910505102211

SM504TI - 910505102214


SM504TI - 910505102209




SM504TI - 910505102223




SM504TI - 910505102219




SM504TI - 910505102228




SM504TI - 910505102212




SM504TI - 910505102218




SM504TI - 910505102395




SM504TI - 910505102399




SM504TI - 910505102401




SM504TI - 910505102567




SM504TI - 910505102565




SM504TI - 910505104965




SM504TI - 910505104962



SM504TI - 910505104963



SM504TI - 910505104964



SM504TI - 910505104961