



StoreSet Linear – Stilren, diskret design för framtidens butiker

StoreSet Linear

StoreSet Linear är en extremt flexibel linjär armatur för skensystem i butiker som ger utmärkt kvalitet och utlovar framtidssäkrade uppgraderingar. När det gäller användning i butiker som stormarknader, citybutiker och expressbutiker kan varje linjär panel kombineras med en mängd olika spottar från vårt sortiment, och enkelt integreras i ditt befintliga skensystem. Du kan alltså lysa upp dina varor och få dem att sticka ut i både hyllor, gångar och öppna ytor. StoreSet Linear (SM504T) har en diskret och tunn paneldesign som gör det enkelt att placera armaturerna var du vill längs skenorna – och anpassa dem till framtida förändringar i layouten. Versioner med ett trådlöst driftdon ger ökad komfort med dimrings- och sceninställning på befintligt system monterat på 3-fasskena utan behov av kabelanslutna styrsystem. Dessutom kan integrerade sensorer för datainsamling ge viktig och detaljerad information som du kan använda som stöd i din affärsverksamhet.

Fördelar

- Anpassa dina butiksmiljöer med flexibla, linjära armaturer med högt ljusflöde som passar alla butiker, oavsett layout
- Utmärkt ljuskvalitet i kombination med många olika typer av högeffektiv optik och olika färginställningar
- Tunn, diskret och linjär design som kan kombineras med spotlights för accentbelysning
- Enkelt underhåll med åtkomst till driftdon utan verktyg
- Belysning utformad för cirkularitet

Funktioner

- Brett urval av ljusfördelning med OptiSuit-optik
- 3-fas (SM504T) skeninstallation
- Effektiv lösning: upp till 150 lumen per watt (XA-utförande)
- Robust aluminiumkonstruktion med låg vikt och armaturgavlar av plast
- Styrsystem: Kabelbunden (DALI) och trådlös anslutningsmöjlighet, alternativ för inomhuspositionering finns tillgängliga för våra intelligenta system Interact for Retail och Interact Pro
- Alternativ för färgkvalitet: standard, CRI90 och PremiumWhite
- Belysning utformad för cirkularitet med hållbart driftdon och integrerade sensorer


Användning

- Livsmedelskedjor och stora butikskedjor
- Butik
- Bensin- och servicebutiker
- Citybutiker, expressbutiker, närbutiker

Varning och Säkerhet

- Skärmtaket och de optiska ytorna får endast rengöras med en luddfri trasa och utan rengöringsmedel.

Måttskiss



Produktinformation

StoreSet Linear close-up track
adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track
adaptor on track, white



Produktinformation

StoreSet Linear close-up mech
adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track
adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track
adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear top view
mechanical adaptor, silver



StoreSet Linear top view
mechanical adaptor, black



StoreSet Linear close-up mech
adaptor + endcap, white



StoreSet Linear close-up mech
adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech
adaptor + endcap, silver



Produktinformation



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, white



StoreSet Linear top view track adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, black



StoreSet Linear top view track adaptor, silver



StoreSet Linear top view track adaptor, black



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, black

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Mekanik och armaturhus	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Produktdata	
Produktfamiljskod	SM504T

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla	Service tag
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Nej	Ja
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Nej	Ja
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Nej	Ja
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	-	-
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	-	-
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	-	-
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Nej	Ja
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Nej	Ja
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Nej	Ja
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Nej	Ja
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Nej	Ja
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Nej	Ja
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Nej	Ja
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Nej	Ja
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Nej	Ja
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Nej	Ja
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Nej	Ja
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Nej	Ja
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Nej	Ja
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Nej	Ja
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	-	-
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	-	-
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Nej	Ja
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Nej	Ja

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	
				Ljusflöde	
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	129 lm/W	6 100 lm
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	140 lm/W	8 000 lm
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	3000 K	>80	137 lm/W	8 000 lm
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	120 lm/W	6 100 lm
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	130 lm/W	6 100 lm
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	148 lm/W	8 000 lm
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	119 lm/W	6 100 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
	PSU WB WH				
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	3000 K	>80	119 lm/W	6 100 lm
910505102212	SM504T 61S/84 0 PSU A20 WH	4000 K	>80	129 lm/W	6 100 lm
910505102214	SM504T 66S/84 0 PSU DA45 WH	4000 K	>80	154 lm/W	6 600 lm
910505102218	SM504T 80S/84 0 PSU A20 WH	4000 K	>80	150 lm/W	8 000 lm
910505102219	SM504T 80S/84 0 PSU DA45 WH	4000 K	>80	150 lm/W	8 000 lm
910505102223	SM504T 66S/83 0 DIA-VLC WB WH XA	3000 K	>80	150 lm/W	6 600 lm
910505102224	SM504T 66S/84 0 DIA-VLC DA35W WH XA	4000 K	>80	160 lm/W	6 600 lm
910505102228	SM504T 90S/84 0 PSU	4000 K	>80	155 lm/W	9 000 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
	DA35W WH XA				
910505102395	SM504T 66S/93 0 WIA WB WH	3000 K	>90	138 lm/W	6 800 lm
910505102396	SM504T 66S/94 0 WIA DA35W WH	4000 K	>90	145 lm/W	6 700 lm
910505102399	SM504T 80S/93 0 WIA WB WH	3000 K	>90	136 lm/W	7 900 lm
910505102401	SM504T 80S/94 0 WIA DA35W WH	4000 K	>90	141 lm/W	7 900 lm
910505102567	SM504T 90S/83 0 DIA-VLC DA35W WH	3000 K	>80	135 lm/W	8 700 lm
910505104962	SM504T 61S/84 0 PSU WB WH	4000 K	>80	130 lm/W	6 100 lm
910505104965	SM504T 80S/84 0 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	148 lm/W	8 000 lm
910505102213	SM504T 66S/83 0 DIA-VLC WB SI	3000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
910505102222	SM504T 90S/84 0 PSU WB SI	4000 K	>80	146 lm/W	9 200 lm

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Dubbelasymmetrisk optik 45°
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Dubbelasymmetrisk optik 45°
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	47 W
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	57 W
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	57 W
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	51 W
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	47 W
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	54 W
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	51 W
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	51 W
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	47 W
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	43 W
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	54 W
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	54 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	Nej	Inte tillämpbar
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	Nej	Inte tillämpbar
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Ja	1%
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Nej	Inte tillämpbar

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	44 W
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	41 W
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	58 W
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	48 W
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	45 W
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	58 W
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	55 W
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	63 W
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	47 W
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	54 W
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	46 W
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	63 W

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Ja	1%
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Ja	1%
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Nej	Inte tillämpbar
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Ja	1%
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Ja	1%
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Ja	1%
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Ja	1%
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Ja	1%
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	Nej	Inte tillämpbar
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Ja	1%
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Nej	Inte tillämpbar

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Svart
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Svart
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	Svart
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	Svart
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	Svart
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Svart
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Vit
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Vit
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Vit
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Vit
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Vit
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Vit

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Vit
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Vit
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Vit
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	Vit
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	Vit
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	Vit
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	Vit
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	Vit
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	Vit
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Vit
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Silver
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Silver

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	-	-
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	-	-
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	1	0,9
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	1	0,4
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	1	0,4
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	1	0,4
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	-	-
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	-	-
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	-	-
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	-	-
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	-	-
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	-	-
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	-	-

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	-	-
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	-	-
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	-	-
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	-	-
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	-	-
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	-	-
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	1	0,9
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	1	0,4
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	1	0,4
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	-	-
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	-	-

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)




Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102565	SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505104961	SM504T 61S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505104963	SM504T 61S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505104964	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102395	SM504T 66S/930 WIA WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102396	SM504T 66S/940 WIA DA35W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102399	SM504T 80S/930 WIA WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102401	SM504T 80S/940 WIA DA35W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102567	SM504T 90S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505104962	SM504T 61S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505104965	SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102222




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102224




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102213




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102210



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102215



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102396



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102211




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102214




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102209




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102223




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102219




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102228




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102212




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102218




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102395



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102399




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102401




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102567


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM504TI -
910505102565




Polar Normal (separate) - SM504TI -
910505104965




Polar Normal (separate) - SM504TI -
910505104962



Polar Normal (separate) - SM504TI -
910505104963



Polar Normal (separate) - SM504TI -
910505104964



Polar Normal (separate) - SM504TI -
910505104961

