



StoreSet Linear – Geleceğin daha küçük formatlı mağazaları için ince ve göze çarpmayan bir tasarım

StoreSet Linear, geleceğe hazır yükseltmelerin yanı sıra mükemmel kalite sunan, perakende ray sistemleri için ultra esnek bir lineer aydınlatma armatürüdür. Süpermarketler, şehir formatlı mağazalar, ekspres mağazalar gibi perakende uygulamalarında, her bir lineer panel portföyümüzdeki çok çeşitli spotlarla birleştirilebilir ve mevcut ray sisteminize sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Böylece ürünlerinize ışıltı katabilir, raflarda, reyonlarda ve açık alanlarda öne çıkabilirsiniz. StoreSet Linear (SM504T), aydınlatma armatürlerini raylar boyunca istediğiniz yere kolayca yerleştirmenizi ve gelecekteki düzen değişikliklerine uyumlu hale getirebilmenizi sağlayan gizli ve ince bir panel tasarımına sahiptir. Kablosuz sürücülü versiyonlar, kablolu kontrollere ihtiyaç duymadan, mevcut üç devreli raylı altyapıda karartma ve sahne ayarlama ile gelişmiş konfor sunar. Ayrıca veri toplama için entegre sensörler, işinizi desteklemek için kullanabileceğiniz derinlemesine, ayrıntılı bilgilere ışık tutar.

[BENEFITS]

- Herhangi bir mağaza yerleşimine uyacak şekilde yüksek akıllı doğrusal lambalar ve esnek yerleştirme olanağı ile özelleştirilmiş mağaza ortamları
- Çok çeşitli yüksek verimlilikte optik yelpazesi ve çeşitli renk tarifleriyle birleştirilmiş mükemmel ışık kalitesi

- Vurgulu aydınlatma projektörleriyle karıştırılabilen ince, göze çarpmayan doğrusal tasarım
- Sürücüyü aletsiz erişim ile kolay bakım
- Dairesellik için tasarlanmış aydınlatma

[APPLICATIONS]

- Gıda ve Büyük Perakendeciler
- Perakende
- Benzin ve Dinlenme Tesisleri
- Şehir formatındaki mağazalar, ekspres mağazalar, yakınlık formatları

[FEATURES]


- OptiSuit optikli çok çeşitli ışınlar mevcuttur
- 3C hat (SM504T) kurulumu

[VERSIONS]



StoreSet Linear full length, black

[DIMENSIONALDRAWING]



SM504T 80S/830 PSU WB BK

[PRODUCTDETAILS]

StoreSet Linear close-up track adaptor on track, black



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, black



- Verimli çözüm: 150 lümen/watt'a kadar (XA modeli)
 - Plastik uç kapaklı sağlam ancak hafif alüminyum yapı
 - Kontroller: Kablolu (DALI) ve kablosuz bağlantı, Interact for Retail ve Interact Pro bağlantılı sistemlerimizi etkinleştirmek için mevcut iç mekan konumlandırma seçenekleri
 - Renk kalitesi seçenekleri: standart, CRI90 ve PremiumWhite
 - Dayanıklı sürücü ve entegre sensörler ile dairesellik için tasarlanmış aydınlatma
- Saçak ve optik yüzeyler sadece tüy bırakmayan bir bezle ve deterjan kullanılmadan temizlenmelidir.



StoreSet Linear close-up
mech adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track
adaptor + endcap, black



StoreSet Linear top view track
adaptor, black



StoreSet Linear close-up
mech adaptor + endcap, black

Genel Bilgiler

Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	8.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	140 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Optik sistem türü	Geniş ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	57 W
Rastgele anahtara uygun	Evet
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Siyah
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.43, 0.40) SDCM<3

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	SM504T [STORESET LINEAR]
------------------	--------------------------

[POLARNORMALDIAGRAMS]



SM504TI - 910505102215