



StoreSet Linear – тонкий, непомітний дизайн для магазинів майбутнього меншого формату

StoreSet Linear — це надгнучкий лінійний світильник для рейкових систем у роздрібній торгівлі, який пропонує відмінну якість та обіцяє можливість оновлення в майбутньому. У роздрібній торгівлі, наприклад у супермаркетах, магазинах міського формату, експрес-магазинах, кожна лінійна панель може бути поєднана з широким асортиментом точкових світильників із нашого портфоліо та легко інтегрована в наявну трекову систему. Тож ви можете надати своїм товарам блиску та виділитися на полицях, а також у проходах та на відкритих майданчиках. Світильники StoreSet Linear (SM504T) мають стриманий, тонкий дизайн панелі, що дозволяє легко розташовувати їх у будь-якому місці вздовж рейок, а також пристосовуватися до майбутніх змін планування. Версії з бездротовим драйвером пропонують підвищений комфорт завдяки дімеруванню та налаштуванню сцени на існуючій триконтурній рейковій інфраструктурі без необхідності дротового керування. Крім того, вбудовані датчики для збирання даних нададуть цінну докладну інформацію, яку ви зможете використовувати для підтримки свого бізнесу.

Переваги

- Індивідуальне створення атмосфери в магазині завдяки лінійним світильникам з високим світловим потоком та гнучкому розміщенню, що підходить для будь-якого планування магазину
- Чудова якість світла з широким спектром високоефективної оптики й світлових відтінків
- Тонкий, непомітний лінійний дизайн, який можна поєднувати з прожекторами для спрямованого освітлення
- Просте обслуговування завдяки доступу до драйвера без використання інструментів
- Освітлення, розроблене з урахуванням циркулярної економіки

Applications

- Продовольчі крамниці та супермаркети
- Крамниці
- Бензин і зручність
- Магазины міського формату, експрес-магазини, магазини поблизу

Версії



StoreSet Linear full length,
black



StoreSet Linear full length,
silver


Характеристики

- Доступний широкий вибір променів з оптикою OptiSuit
- Монтаж ЗС-рейки (SM504T)
- Ефективне рішення: до 150 лм/Вт (модель ХА)
- Міцна, але легка алюмінієва конструкція з пластиковими торцевими кришками
- Засоби керування: дротові (DALI) та бездротові інтерфейси, варіанти позиціонування всередині приміщень, доступні для мережевих систем Interact Retail та Interact Pro
- Вибір якості кольору: стандартне, CRI 90 та PremiumWhite
- Освітлення, розроблене з урахуванням циркулярної економіки, з обслуговуванням драйвером та вбудованими датчиками
- Тент та оптичні поверхні слід очищати лише безворсовою тканиною без використання миючих засобів.



StoreSet Linear full length,
white

Розміри



SM504T 90S/840 PSU WB SI

Деталі по продукції



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, silver

StoreSet Linear top view
mechanical adaptor, black



StoreSet Linear close-up
mech adaptor + endcap,
white



StoreSet Linear close-up
mech adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up
mech adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear close-up track
adaptor + endcap, white



StoreSet Linear top view track
adaptor, white



StoreSet Linear close-up
mech adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track
adaptor + endcap, black



StoreSet Linear top view track
adaptor, silver



StoreSet Linear top view track
adaptor, black



StoreSet Linear top view
mechanical adaptor, white



StoreSet Linear close-up
mech adaptor + endcap, black



Загальна інформація

Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Кут променю джерела світла	120 °

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Так
Клас захисту IEC	Клас безпеки I

Елементи керування й затемнення

Вбудований контроль	Технологія обміну даними через видиме світло
---------------------	--

Механічні деталі й корпус

Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +35 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку +/-10%

Дані про виріб

Код сімейства продуктів

SM504T [STORESET LINEAR]

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Тип оптичного пристрою
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	6 100 lm	4000 K	129 lm/W	Широкий промінь
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	8 000 lm	3000 K	140 lm/W	Широкий промінь
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	6 100 lm	3000 K	119 lm/W	Широкий промінь
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	6 100 lm	3000 K	119 lm/W	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	6 100 lm	4000 K	129 lm/W	Кут осі асиметричного дзеркала 20°
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	6 600 lm	4000 K	154 lm/W	Подвійний асиметричний оптичний пристрій 45°
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	8 000 lm	4000 K	150 lm/W	Кут осі асиметричного дзеркала 20°
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	8 000 lm	4000 K	150 lm/W	Подвійний асиметричний оптичний пристрій 45°
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	6 600 lm	3000 K	150 lm/W	Широкий промінь
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	6 600 lm	4000 K	160 lm/W	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	9 000 lm	4000 K	155 lm/W	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	6 600 lm	3000 K	143 lm/W	Широкий промінь
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	9 200 lm	4000 K	146 lm/W	Широкий промінь

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	47 W
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	57 W
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	51 W
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	51 W
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	47 W
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	43 W
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	54 W
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	54 W
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	44 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	41 W
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	58 W
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	46 W
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	63 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Так	1%
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Hi	Не застосовується
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Hi	Не застосовується
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Так	1%
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Hi	Не застосовується
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Hi	Не застосовується
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Hi	Не застосовується
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Hi	Не застосовується
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Так	1%
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Так	1%
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Hi	Не застосовується
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Так	1%
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Hi	Не застосовується

Механічні деталі й корпус


Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Чорний
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Чорний
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Білий
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Білий
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Білий
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Білий
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Білий
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Білий
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Білий
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Білий
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Білий
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Сріблястий
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Сріблястий

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3


Polar normal diagrams




SM504TI - 910505102222




SM504TI - 910505102224




SM504TI - 910505102213




SM504TI - 910505102210




SM504TI - 910505102215




SM504TI - 910505102211




SM504TI - 910505102214




SM504TI - 910505102209




SM504TI - 910505102223




SM504TI - 910505102219



SM504TI - 910505102228



SM504TI - 910505102212



SM504TI - 910505102218