



StoreSet Linear – тонкий, непомітний дизайн для магазинів майбутнього меншого формату

StoreSet Linear

StoreSet Linear — це надгнучкий лінійний світильник для рейкових систем у роздрібній торгівлі, який пропонує відмінну якість та обіцяє можливість оновлення в майбутньому. У роздрібній торгівлі, наприклад у супермаркетах, магазинах міського формату, експрес-магазинах, кожна лінійна панель може бути поєднана з широким асортиментом точкових світильників із нашого портфолію та легко інтегрована в наявну трекову систему. Тож ви можете надати своїм товарам блиску та виділитися на полицях, а також у проходах та на відкритих майданчиках. Світильники StoreSet Linear (SM504T) мають стриманий, тонкий дизайн панелі, що дозволяє легко розташовувати їх у будь-якому місці вздовж рейок, а також пристосовуватися до майбутніх змін планування. Версії з бездротовим драйвером пропонують підвищений комфорт завдяки дімеруванню та налаштуванню сцени на існуючій триконтурній рейковій інфраструктурі без необхідності дротового керування. Крім того, вбудовані датчики для збирання даних нададуть цінну докладну інформацію, яку ви зможете використовувати для підтримки свого бізнесу.

StoreSet Linear

Переваги

- Індивідуальне створення атмосфери в магазині завдяки лінійним світильникам з високим світловим потоком та гнучкому розміщенню, що підходить для будь-якого планування магазину
- Чудова якість світла з широким спектром вискоефективної оптики й світлових відтінків
- Тонкий, непомітний лінійний дизайн, який можна поєднувати з прожекторами для спрямованого освітлення
- Просте обслуговування завдяки доступу до драйвера без використання інструментів
- Освітлення, розроблене з урахуванням циркулярної економіки

Характеристики

- Доступний широкий вибір променів з оптикою OptiSuit
- Монтаж ЗС-рейки (SM504T)
- Ефективне рішення: до 150 лм/Вт (модель ХА)
- Міцна, але легка алюмінієва конструкція з пластиковими торцевими кришками
- Засоби керування: дротові (DALI) та бездротові інтерфейси, варіанти позиціонування всередині приміщень, доступні для мережевих систем Interact Retail та Interact Pro
- Вибір якості кольору: стандартне, CRI 90 та PremiumWhite
- Освітлення, розроблене з урахуванням циркулярної економіки, з обслуговуванням драйвером та вбудованими датчиками


Застосування

- Продовольчі крамниці та супермаркети
- Крамниці
- Бензин і зручність
- Магазины міського формату, експрес-магазини, магазини поблизу

Попередження та безпека

- Тент та оптичні поверхні слід очищати лише безворсовою тканиною без використання миючих засобів.

Розміри



Деталі по продукції

StoreSet Linear close-up track adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor on track, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, silver



StoreSet Linear top view mechanical adaptor, black



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, white



StoreSet Linear

Деталі по продукції



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor + endcap, silver



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, white



StoreSet Linear top view track adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech adaptor on track, black



StoreSet Linear close-up track adaptor + endcap, black



StoreSet Linear top view track adaptor, silver



StoreSet Linear top view track adaptor, black

Деталі по продукції

StoreSet Linear top view
mechanical adaptor, white



StoreSet Linear close-up mech
adaptor + endcap, black



Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так

Світлотехнічні

Кут променя джерела світла	120 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80

Експлуатаційні й електричні

Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Так

Механічні деталі й корпус

Код захисту від механічного впливу	IK02
Код захисту від проникнення	IP20

Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +35 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
--	--------

Дані про виріб

Код сімейства продуктів	SM504T
-------------------------	--------

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік	Тип оптичного пристрою
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	129 lm/W	6 100 lm	Широкий промінь
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	140 lm/W	8 000 lm	Широкий промінь
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	3000 K	119 lm/W	6 100 lm	Широкий промінь
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	3000 K	119 lm/W	6 100 lm	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	4000 K	129 lm/W	6 100 lm	Кут осі асиметричного дзеркала 20°
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	4000 K	154 lm/W	6 600 lm	Подвійний асиметричний оптичний пристрій 45°
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	4000 K	150 lm/W	8 000 lm	Кут осі асиметричного дзеркала 20°
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	4000 K	150 lm/W	8 000 lm	Подвійний асиметричний оптичний пристрій 45°
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	3000 K	150 lm/W	6 600 lm	Широкий промінь
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	4000 K	160 lm/W	6 600 lm	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	4000 K	155 lm/W	9 000 lm	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	3000 K	143 lm/W	6 600 lm	Широкий промінь

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловий потік	Тип оптичного пристрою
		колірна температура (ном.)	Світловідача (номінальна) (ном.)		
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	4000 K	146 lm/W	9 200 lm	Широкий промінь

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	47 W
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	57 W
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	51 W
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	51 W
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	47 W
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	43 W
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	54 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	54 W
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	44 W
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	41 W
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	58 W
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	46 W
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	63 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	3		Максимальний рівень зменшення яскравості
		регульованою яскравістю	Вбудований контроль	
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Hi	-	Не застосовується
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Hi	-	Не застосовується
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Hi	-	Не застосовується
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Hi	-	Не застосовується
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Hi	-	Не застосовується

Order Code	Full Product Name	3		Максимальний рівень зменшення яскравості
		регульованою яскравістю	Вбудований контроль	
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Hi	-	Не застосовується
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Hi	-	Не застосовується
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Hi	-	Не застосовується

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	Чорний
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	Чорний
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	Білий

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	Білий
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	Білий
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	Білий

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	Білий
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	Білий
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	Білий
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	Білий




Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	Білий
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	Сріблястий
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	Сріблястий

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102211	SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102215	SM504T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102209	SM504T 61S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102210	SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102212	SM504T 61S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102214	SM504T 66S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102218	SM504T 80S/840 PSU A20 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102219	SM504T 80S/840 PSU DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102223	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB WH XA	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102224	SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102228	SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102213	SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102222	SM504T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3




Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - SM504T1 - 910505102222

Polar Normal (separate) - SM504T1 - 910505102224

Polar Normal (separate) - SM504T1 - 910505102213




Polar Normal (separate) - SM504T1 - 910505102210


Polar Normal (separate) - SM504T1 - 910505102215

Polar Normal (separate) - SM504T1 - 910505102211


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102214




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102209




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102223




Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102219



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102228



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102212



Polar Normal (separate) - SM504TI - 910505102218

