



StoreSet Evo: Bæredygtig belysning til fremtidens butikker

StoreSet Evo kombinerer slankt, moderne design og ensartet lysfordeling med en bred vifte af OptiSuit-optik for at opfylde forskellige anvendelser. Dette system opfylder vores strenge kriterier for cirkulær belysning, hvilket skaber en behagelig stemning i butikken, samtidig med at det bidrager til dine bæredygtigheds mål. StoreSet Evo kan bruges på tværs af en bred vifte af detailanvendelsesområder: kan nemt sluttes til strømskinner, Maxos fusionsstruktur eller forsænkede lofter.

Fordele

- Tiltalende udseende og fornemmelse: StoreSet evos slanke og moderne design integreres diskret i din butiks layout
- Nem installation: Centralt et-punkts-skinneophæng med rotation giver dig fuld fleksibilitet, når du installerer, omplacerer og vedligeholder dine lysarmaturer
- Fremtidssikret anvendelse: Dens modulære komponenter, drivere og lysmotorer er designet til nem vedligeholdelse og udskiftning for at forlænge produktets levetid

Applications

- Supermarkeder
- Store detailbutikker
- Hypermarkeder

Versions

Funktioner

- Slankt og moderne design passer perfekt ind i butiksinteriør
- Fremragende lyskvalitet med klassens bedste effektivitet
- Bredt udvalg af OptiSuit-optik, der kan opfylde mange forskellige anvendelser
- Giver ensartet lysfordeling og sparer energi
- Nem vedligeholdelse med hurtig og værktøjsfri driveradgang
- Opfylder kriterierne for cirkulær belysning
- Skærmen og de optiske overflader må kun rengøres med en fnugfri klud og uden rengøringsmidler. Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og afkølet.


Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Målskitse



SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH



SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE

Oplysninger om produktet



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Lyskildens strålevinkel	120 °
-------------------------	-------

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Indbygget lysstyringssystem	Synlig lyskommunikation
-----------------------------	-------------------------

Mekanik og armaturhus

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Optiktype
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Asymmetrisk spejl, aksevinkel 20°
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Asymmetrisk spejl, aksevinkel 20°
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Optiktype
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	8.100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	8.000 lm	3000 K	154 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	8.100 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	8.300 lm	4000 K	156 lm/W	>90	Mellem strålevinkel
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	8.300 lm	4000 K	156 lm/W	>90	Bred strålevinkel
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik, 25° bredstrålende
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	9.200 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik, 25°, smalstrålende
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	9.200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik, 25° bredstrålende
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	9.200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Asymmetrisk spejl, aksevinkel 20°
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik, 25°, smalstrålende
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik 45°
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	9.400 lm	4000 K	154 lm/W	>90	Bred strålevinkel
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Asymmetrisk spejl, aksevinkel 20°
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	8.100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Asymmetrisk spejl, aksevinkel 20°
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	8.000 lm	3000 K	154 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik, 25° bredstrålende
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	8.100 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Bred strålevinkel
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	9.200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik, 25° bredstrålende
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	9.200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Dobbelt asymmetrisk optik 45°

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	52 W
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	58 W
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	53 W
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	59 W
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	67 W
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	67 W
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	67 W
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	67 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt dæmpningsniveau
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Nej	Ikke relevant
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Nej	Ikke relevant
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Nej	Ikke relevant
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Nej	Ikke relevant
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Nej	Ikke relevant
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Nej	Ikke relevant
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Nej	Ikke relevant
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Nej	Ikke relevant
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Maksimalt dæmpningsniveau
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Ja	1%
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Ja	1%
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Ja	1%
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Ja	1%
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Nej	Ikke relevant
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Nej	Ikke relevant
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Nej	Ikke relevant
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Nej	Ikke relevant
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Nej	Ikke relevant
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Nej	Ikke relevant
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Nej	Ikke relevant
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Nej	Ikke relevant
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Nej	Ikke relevant
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Ja	1%
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Nej	Ikke relevant
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Ja	1%
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Ja	1%

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Sort
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Sort
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Sort
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Sort
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Sort
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Sort
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Sort
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Sort
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Sort
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Sort
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Sort
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Sort
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Sort
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Sort
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Sort

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Sort
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Sort
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Sort
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Sort
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Sort
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Sort
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Hvid
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Hvid
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Hvid
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Hvid
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Hvid
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Hvid
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Hvid
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Hvid
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Hvid
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Hvid
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Hvid
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Hvid

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	SM515T
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	SM515T
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	SM515T
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	SM515T
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	SM515T
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	SM515T
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	SM515T


Polar normal diagrams



SM515TI - 910505102665

SM515TI - 910505102662


SM515TI - 910505102663




SM515TI - 910505102664

SM515TI - 910505102669


SM515TI - 910505102666




SM515TI - 910505102668




SM515TI - 910505102667




SM515TI - 910505102703




SM515TI - 910505102725




SM515TI - 910505102709




SM515TI - 910505102710




SM515TI - 910505102708




SM515TI - 910505102714




SM515TI - 910505102728




SM515TI - 910505102712




SM515TI - 910505102723




SM515TI - 910505102705




SM515TI - 910505102716




SM515TI - 910505102715




SM515TI - 910505102698




SM515TI - 910505102721




SM515TI - 910505102697




SM515TI - 910505102692




SM515TI - 910505102711




SM515TI - 910505102696




SM515TI - 910505102713




SM515TI - 910505102702




SM515TI - 910505102706




SM515TI - 910505102699



SM515TI - 910505102719



SM515TI - 910505102718



SM515TI - 910505102717