



StoreSet Evo: Nachhaltige Beleuchtung für die Geschäfte der Zukunft

StoreSet Evo kombiniert ein schlankes, modernes Design und eine gleichförmige Lichtverteilung mit einer breiten Palette von OptiSuit-Optiken, um verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden. Dieses System erfüllt unsere strengen Kriterien für Beleuchtung aus einer Kreislaufwirtschaft, schafft ein angenehmes Ambiente im Geschäft und trägt gleichzeitig zu Deinen Nachhaltigkeitszielen bei. StoreSet Evo kann in einer Vielzahl von Einzelhandelsanwendungen eingesetzt werden: Es kann einfach mit Stromschienen, einem Maxos Fusion-Backbone oder Deckeneinbauleuchten verbunden werden.

Vorteile

- Ansprechendes Erscheinungsbild: Das schlanke und moderne Design von StoreSet Evo fügt sich unauffällig in das Layout Deines Geschäfts ein
- Leichte Installation: Die zentrale, drehbare Aufhängung der Schiene an einem Punkt bietet Dir völlige Flexibilität bei der Installation, Neupositionierung und Wartung Deiner Leuchten
- Zukunftssichere Anwendung: Die modularen Komponenten, Treiber und Lichtmodule sind so konzipiert, dass sie einfach gewartet und ausgetauscht werden können, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern

Applications

- Lebensmittel- und Großhandel
- Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte

Versions



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T-SI



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

Merkmale

- Das schlanke und moderne Design fügt sich nahtlos in die Ladeneinrichtung ein
 - Hervorragende Lichtqualität mit erstklassiger Effizienz
 - Große Auswahl an OptiSuit-Optiken für verschiedene Anwendungsbereiche
 - Sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und spart gleichzeitig Energie
 - Einfache Wartung mit werkzeuglosem Zugang zum Betriebsgerät
 - Erfüllt die Kriterien für Beleuchtung aus einer Kreislaufwirtschaft
-
- Das Leuchtendach und die optischen Oberflächen dürfen nur mit einem fusselfreien Tuch und ohne Reinigungsmittel gereinigt werden. Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein.




Storeset Evo recessed-mounted,
RC516B, black, standard product photo,
tilted view from below




Storeset Evo recessed-mounted,
RC517B white


Abmessungsskizzen




SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH



RC516B 80S/830 PSU DA25N WH



SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH



RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE

Produktdetails



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo recessed-
mounted, RC517B white



StoreSet Evo SM515T SI05



StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP




Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo recessed-
mounted, RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, white



StoreSet Evo SM515T-SI02



StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo recessed-
mounted, RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo recessed-
mounted, RC517B white




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Allgemeine Informationen

Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Betriebsgerät inklusive	Ja
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
-------------------------------------	----------

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Ja
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Lichtregelung und Dimmen

Lichtregelung	Visible Light Communication
---------------	-----------------------------

Mechanik und Gehäuse

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Nein
-------------------------	------

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
8720169586956	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169586994	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	6.700 lm	4000 K	157 lm/W	>80	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
8720169587038	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	6.700 lm	4000 K	163 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169587076	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169587137	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	6.900 lm	3000 K	153 lm/W	>90	Breitstrahlend (WB)
8720169587212	SM515T 80S/830 PSU WB BK	8.100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169587236	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	8.000 lm	3000 K	154 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169587250	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	8.000 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169587274	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	8.100 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169587502	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	8.300 lm	4000 K	156 lm/W	>90	Tiefbreitstrahlend (MB)
8720169587526	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	8.300 lm	4000 K	156 lm/W	>90	Breitstrahlend (WB)
8720169587540	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik (25°), breitstrahlend
8720169587564	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169587588	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	9.200 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
8720169587601	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	9.200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik (25°), breitstrahlend
8720169587663	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	9.200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169587687	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
8720169587724	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
8720169587762	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik (45°)
8720169587809	SM515T 90S/840 PSU WB BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169587847	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	9.500 lm	3000 K	146 lm/W	>90	Breitstrahlend (WB)
8720169587861	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	9.400 lm	4000 K	154 lm/W	>90	Breitstrahlend (WB)
8720169586574	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	8.100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Ähnlichste Farbtemperatur	Nennlichtausbeute (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Optik
8720169587199	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	8.100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
8720169587700	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
8720169587748	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
8720169587786	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik (45°)
8720169587823	SM515T 90S/840 PSU WB SI	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169586598	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169586611	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169586635	RC517B 66S/830 PSU WB WH	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169586659	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169586673	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	6.700 lm	4000 K	163 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169586697	RC517B 66S/840 PSU WB WH	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169586710	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	6.600 lm	4000 K	163 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	6.700 lm	4000 K	163 lm/W	>80	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
8720169586444	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	9.000 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169586932	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
8720169586970	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169587014	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
8720169587052	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169587090	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169587113	SM515T 66S/840 PSU WB WH	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169587151	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	8.100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
8720169587175	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	8.000 lm	3000 K	154 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik (25°), breitstrahlend
8720169587298	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	8.100 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Breitstrahlend (WB)
8720169587625	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	9.200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik (25°), breitstrahlend
8720169587649	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	9.200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Doppelt asymmetrische Optik (45°)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
8720169586956	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	43 W
8720169586994	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	41 W
8720169587038	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	41 W
8720169587076	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
8720169587137	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	45 W
8720169587212	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
8720169587236	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	52 W
8720169587250	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	50 W
8720169587274	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	58 W
8720169587502	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	53 W
8720169587526	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
8720169587540	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	59 W
8720169587564	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
8720169587588	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
8720169587601	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	67 W
8720169587663	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
8720169587687	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
8720169587724	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	67 W
8720169587762	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	67 W
8720169587809	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W
8720169587847	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	65 W
8720169587861	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
8720169586574	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	64 W
8720169587199	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	64 W
8720169587700	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	67 W
8720169587748	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	67 W
8720169587786	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	67 W
8720169587823	SM515T 90S/840 PSU WB SI	67 W
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	46 W
8720169586598	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	50 W
8720169586611	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	43 W
8720169586635	RC517B 66S/830 PSU WB WH	50 W
8720169586659	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	43 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
8720169586673	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	41 W
8720169586697	RC517B 66S/840 PSU WB WH	46 W
8720169586710	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	41 W
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	41 W
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	59 W
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	43 W
8720169586444	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	56 W
8720169586932	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	50 W
8720169586970	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
8720169587014	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	46 W
8720169587052	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
8720169587090	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
8720169587113	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
8720169587151	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
8720169587175	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
8720169587298	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
8720169587625	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W
8720169587649	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	67 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Nein	Nicht anwendbar
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Nein	Nicht anwendbar
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Nein	Nicht anwendbar
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Nein	Nicht anwendbar
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Nein	Nicht anwendbar
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Ja	1%
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Ja	1%
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Ja	1%
8720169586956	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
8720169586994	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	Ja	1%
8720169587038	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
8720169587076	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Nein	Nicht anwendbar
8720169587137	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
8720169587212	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Nein	Nicht anwendbar
8720169587236	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Nein	Nicht anwendbar
8720169587250	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	Ja	1%
8720169587274	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
8720169587502	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Ja	1%
8720169587526	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
8720169587540	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Ja	1%
8720169587564	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
8720169587588	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Ja	1%
8720169587601	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Ja	1%
8720169587663	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
8720169587687	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Nein	Nicht anwendbar
8720169587724	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Nein	Nicht anwendbar
8720169587762	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Nein	Nicht anwendbar
8720169587809	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Nein	Nicht anwendbar
8720169587847	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
8720169587861	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
8720169586574	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	Nein	Nicht anwendbar
8720169587199	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	Nein	Nicht anwendbar
8720169587700	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	Nein	Nicht anwendbar
8720169587748	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Nein	Nicht anwendbar
8720169587786	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	Nein	Nicht anwendbar
8720169587823	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Nein	Nicht anwendbar
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	Ja	1%
8720169586598	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	Ja	1%
8720169586611	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Ja	1%
8720169586635	RC517B 66S/830 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
8720169586659	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	Nein	Nicht anwendbar
8720169586673	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Ja	1%
8720169586697	RC517B 66S/840 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
8720169586710	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	Nein	Nicht anwendbar
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Nein	Nicht anwendbar
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Nein	Nicht anwendbar
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Ja	1%
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Ja	1%
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Ja	1%
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Ja	1%
8720169586444	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Ja	1%
8720169586932	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	Ja	1%
8720169586970	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
8720169587014	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	Ja	1%
8720169587052	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
8720169587090	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Nein	Nicht anwendbar
8720169587113	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
8720169587151	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Maximaler Dimmlevel
8720169587175	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Nein	Nicht anwendbar
8720169587298	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
8720169587625	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Ja	1%
8720169587649	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Ja	1%

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Schwarz
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Schwarz
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Schwarz
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Schwarz
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Schwarz
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Schwarz
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Schwarz
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Schwarz
8720169586956	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	Schwarz
8720169586994	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	Schwarz
8720169587038	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	Schwarz
8720169587076	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Schwarz
8720169587137	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Schwarz
8720169587212	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Schwarz
8720169587236	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Schwarz
8720169587250	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	Schwarz
8720169587274	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Schwarz
8720169587502	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Schwarz
8720169587526	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Schwarz
8720169587540	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Schwarz
8720169587564	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Schwarz
8720169587588	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Schwarz
8720169587601	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Schwarz
8720169587663	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Schwarz
8720169587687	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Schwarz
8720169587724	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Schwarz
8720169587762	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Schwarz
8720169587809	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Schwarz
8720169587847	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Schwarz
8720169587861	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Schwarz
8720169586574	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	Weiß
8720169587199	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	Silber
8720169587700	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	Silber
8720169587748	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Silber
8720169587786	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	Silber

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
8720169587823	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Silber
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	Weiß
8720169586598	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	Weiß
8720169586611	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Weiß
8720169586635	RC517B 66S/830 PSU WB WH	Weiß
8720169586659	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	Weiß
8720169586673	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Weiß
8720169586697	RC517B 66S/840 PSU WB WH	Weiß
8720169586710	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	Weiß
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Weiß
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Weiß
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Weiß
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Weiß
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Weiß
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Weiß
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Weiß
8720169586444	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Weiß
8720169586932	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	Weiß
8720169586970	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Weiß
8720169587014	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	Weiß
8720169587052	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Weiß
8720169587090	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Weiß
8720169587113	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Weiß
8720169587151	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Weiß
8720169587175	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Weiß
8720169587298	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Weiß
8720169587625	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Weiß
8720169587649	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Weiß

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586956	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586994	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587038	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8720169587076	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169587137	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169587212	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169587236	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169587250	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587274	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587502	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587526	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587540	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169587564	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169587588	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587601	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587663	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587687	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587724	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587762	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587809	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587847	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169587861	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586574	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169587199	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169587700	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587748	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587786	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587823	SM515T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586598	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586611	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586635	RC517B 66S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586659	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586673	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586697	RC517B 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586710	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169586444	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169586932	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	(0.43, 0.40) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
8720169586970	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169587014	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587052	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587090	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169587113	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587151	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169587175	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
8720169587298	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587625	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169587649	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8720169586079	SM515T 90S/830 PSU WB BK	SM515T
8720169586093	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
8720169586178	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
8720169586192	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
8720169586215	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
8720169586314	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
8720169586338	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
8720169586352	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
8720169586956	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515S
8720169586994	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	SM515S
8720169587038	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	SM515S
8720169587076	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
8720169587137	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
8720169587212	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
8720169587236	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	SM515T
8720169587250	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
8720169587274	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
8720169587502	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
8720169587526	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
8720169587540	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	SM515T
8720169587564	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
8720169587588	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
8720169587601	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	SM515T
8720169587663	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
8720169587687	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
8720169587724	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	SM515T
8720169587762	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	SM515T
8720169587809	SM515T 90S/840 PSU WB BK	SM515T
8720169587847	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
8720169587861	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
8720169586574	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	RC516B
8720169587199	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	SM515T
8720169587700	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	SM515T
8720169587748	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	SM515T
8720169587786	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	SM515T
8720169587823	SM515T 90S/840 PSU WB SI	SM515T
8720169586376	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	RC517B
8720169586598	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	RC517B
8720169586611	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	RC517B
8720169586635	RC517B 66S/830 PSU WB WH	RC517B
8720169586659	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	RC517B
8720169586673	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	RC517B
8720169586697	RC517B 66S/840 PSU WB WH	RC517B
8720169586710	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	RC517B
8720169586116	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
8720169586130	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
8720169586154	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
8720169586239	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	SM515T
8720169586253	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
8720169586277	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	SM515T
8720169586291	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	SM515T
8720169586444	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	SM515T
8720169586932	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	SM515S
8720169586970	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
8720169587014	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	SM515S
8720169587052	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
8720169587090	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
8720169587113	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
8720169587151	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
8720169587175	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
8720169587298	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
8720169587625	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T
8720169587649	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	SM515T


Lichtverteilungskurve



SM515TI - 910505102665

SM515TI - 910505102662


SM515TI - 910505102663



SM515TI - 910505102671

SM515TI - 910505102664


SM515TI - 910505102674




SM515TI - 910505102670

SM515TI - 910505102669


SM515TI - 910505102676




SM515TI - 910505102666




SM515TI - 910505102675




SM515TI - 910505102668




SM515TI - 910505102673




SM515TI - 910505102672




SM515TI - 910505102667




SM515TI - 910505102703




SM515TI - 910505102725




SM515TI - 910505102709




SM515TI - 910505102679




SM515TI - 910505102720




SM515TI - 910505102710




SM515TI - 910505102682




SM515TI - 910505102708




SM515TI - 910505102714




SM515TI - 910505102691




SM515TI - 910505102688




SM515TI - 910505102728




SM515TI - 910505102712




SM515TI - 910505102685




SM515TI - 910505102707




SM515TI - 910505102694




SM515TI - 910505102723




SM515TI - 910505102693




SM515TI - 910505102705




SM515TI - 910505102716




SM515TI - 910505102695




SM515TI - 910505102715




SM515TI - 910505102726




SM515TI - 910505102701




SM515TI - 910505102698




SM515TI - 910505102721




SM515TI - 910505102689




SM515TI - 910505102697




SM515TI - 910505102692




SM515TI - 910505102711




SM515TI - 910505102690




SM515TI - 910505102686




SM515TI - 910505102727




SM515TI - 910505102696




SM515TI - 910505102713




SM515TI - 910505102724




SM515TI - 910505102702




SM515TI - 910505102706




SM515TI - 910505102699




SM515TI - 910505102722




SM515TI - 910505102719




SM515TI - 910505102718




SM515TI - 910505102717




SM515TI - 910505102704




SM515TI - 910505102677



SM515TI - 910505102683



SM515TI - 910505102687



SM515TI - 910505102684