



StoreSet Evo: Nachhaltige Beleuchtung für die Geschäfte der Zukunft

StoreSet EVO

StoreSet Evo kombiniert ein schlankes, modernes Design und eine gleichförmige Lichtverteilung mit einer breiten Palette von OptiSuit-Optiken, um verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden. Dieses System erfüllt unsere strengen Kriterien für Beleuchtung aus einer Kreislaufwirtschaft, schafft ein angenehmes Ambiente im Geschäft und trägt gleichzeitig zu Deinen Nachhaltigkeitszielen bei. StoreSet Evo kann in einer Vielzahl von Einzelhandelsanwendungen eingesetzt werden: Es kann einfach mit Stromschienen, einem Maxos Fusion-Backbone oder Deckeneinbauleuchten verbunden werden.

Vorteile

- Ansprechendes Erscheinungsbild: Das schlanke und moderne Design von StoreSet Evo fügt sich unauffällig in das Layout Deines Geschäfts ein
- Leichte Installation: Die zentrale, drehbare Aufhängung der Schiene an einem Punkt bietet Dir völlige Flexibilität bei der Installation, Neupositionierung und Wartung Deiner Leuchten
- Zukunftssichere Anwendung: Die modularen Komponenten, Treiber und Lichtmodule sind so konzipiert, dass sie einfach gewartet und ausgetauscht werden können, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern

StoreSet EVO

Merkmale

- Das schlanke und moderne Design fügt sich nahtlos in die Ladeneinrichtung ein
- Hervorragende Lichtqualität mit erstklassiger Effizienz
- Große Auswahl an OptiSuit-Optiken für verschiedene Anwendungsbereiche
- Sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und spart gleichzeitig Energie
- Einfache Wartung mit werkzeuglosem Zugang zum Betriebsgerät
- Erfüllt die Kriterien für Beleuchtung aus einer Kreislaufwirtschaft

Anwendung

- Lebensmittel- und Großhandel
- Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte

Hinweise

- Das Leuchtdach und die optischen Oberflächen dürfen nur mit einem fusselreien Tuch und ohne Reinigungsmittel gereinigt werden. Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein.

Versions







Storeset Evo recessed-mounted,
RC516B, black, standard product
photo, tilted view from below



StoreSet Evo SM515T-SI

Abmessungsskizzen



StoreSet EVO

Produktdetails




StoreSet Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo track-mounted,
SM515T, silver



StoreSet Evo track-mounted,
SM515T black




StoreSet Evo recessed-mounted,
RC517B white

StoreSet Evo SM515T SI05



StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP

StoreSet Evo track-mounted,
SM515T white



Produktdetails



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo recessed-mounted,
RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, white



StoreSet Evo SM515T-SI02



StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP

StoreSet EVO

Produktdetails



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo recessed-mounted,
RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo recessed-mounted,
RC517B white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

Produktdetails



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit
Service Tag	Ja

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
-------------------------------------	----------

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Ja

Mechanik und Gehäuse

Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Notfallbetrieb

Zentrale Notbeleuchtung	Nein
-------------------------	------

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	3000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	143 lm/W	6.600 lm
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	3000 K	>80	134 lm/W	6.700 lm
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	3000 K	>80	157 lm/W	6.600 lm
58695600	SM515S 66S/830 DIA- VLC WB BK HE	3000 K	>80	157 lm/W	6.600 lm
58699400	SM515S 66S/840 DIA- VLC A20 BK HE	4000 K	>80	157 lm/W	6.700 lm
58703800	SM515S 66S/840 DIA- VLC WB BK HE	4000 K	>80	163 lm/W	6.700 lm
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	157 lm/W	6.600 lm
58713700	SM515T 66S/930 DIA- VLC WB BK HE	3000 K	>90	153 lm/W	6.900 lm
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	126 lm/W	8.100 lm
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	154 lm/W	8.000 lm
58725000	SM515T 80S/840 DIA- VLC MB BK HE	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
58727400	SM515T 805/840 DIA- VLC WB BK	4000 K	>80	139 lm/W	8.100 lm
58750200	SM515T 805/940 DIA- VLC MB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8.300 lm
58752600	SM515T 805/940 DIA- VLC WB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8.300 lm
58754000	SM515T 905/830 DIA- VLC DA25W BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58756400	SM515T 905/830 DIA- VLC WB BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58758800	SM515T 905/840 DIA- VLC DA25N BK	4000 K	>80	160 lm/W	9.200 lm
58760100	SM515T 905/840 DIA- VLC DA25W BK	4000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58766300	SM515T 905/840 DIA- VLC WB BK	4000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58768700	SM515T 905/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58772400	SM515T 905/840 PSU DA25N BK	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58776200	SM515T 905/840 PSU DA45 BK	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58780900	SM515T 905/840 PSU WB BK	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58784700	SM515T 905/930 DIA- VLC WB BK HE	3000 K	>90	146 lm/W	9.500 lm
58786100	SM515T 905/940 DIA- VLC WB BK HE	4000 K	>90	154 lm/W	9.400 lm
58657499	RC516B 805/830 PSU DA25N WH	3000 K	>80	126 lm/W	8.100 lm
58719900	SM515T 805/830 PSU DA35W SI	3000 K	>80	126 lm/W	8.100 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
58770000	SM515T 905/840 PSU A20 SI	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58774800	SM515T 905/840 PSU DA25N SI	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58778600	SM515T 905/840 PSU DA45 SI	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58782300	SM515T 905/840 PSU WB SI	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58637699	RC517B 66S/840 DIA- CLO-VLC WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6.600 lm
58659899	RC517B 66S/830 DIA- CLO-VLC WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6.700 lm
58661199	RC517B 66S/830 DIA- CLO-VLC WB WH HE	3000 K	>80	157 lm/W	6.600 lm
58663599	RC517B 66S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6.700 lm
58665999	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	3000 K	>80	157 lm/W	6.600 lm
58667399	RC517B 66S/840 DIA- CLO-VLC WB WH HE	4000 K	>80	163 lm/W	6.700 lm
58669799	RC517B 66S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6.600 lm
58671099	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	4000 K	>80	163 lm/W	6.600 lm
58611600	SM515T 905/830 PSU WB WH	3000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	3000 K	>80	134 lm/W	6.700 lm
58615400	SM515T 905/830 PSU DA35W WH	3000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	4000 K	>80	163 lm/W	6.700 lm
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	3000 K	>80	157 lm/W	6.600 lm
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	9.000 lm
58693200	SM515S 66S/830 DIA- VLC DA25N WH	3000 K	>80	134 lm/W	6.700 lm
58697000	SM515S 66S/830 DIA- VLC WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6.700 lm
58701400	SM515S 66S/840 DIA- VLC DA25N WH	4000 K	>80	143 lm/W	6.600 lm
58705200	SM515S 66S/840 DIA- VLC WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6.600 lm
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	3000 K	>80	157 lm/W	6.600 lm
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6.600 lm
58715100	SM515T 80S/830 DIA- VLC A20 WH	3000 K	>80	126 lm/W	8.100 lm
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	3000 K	>80	154 lm/W	8.000 lm
58729800	SM515T 80S/840 DIA- VLC WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	8.100 lm
58762500	SM515T 90S/840 DIA- VLC DA25W WH	4000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58764900	SM515T 90S/840 DIA- VLC DA45 WH	4000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Breitstrahlend (WB)
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Breitstrahlend (WB)
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	Breitstrahlend (WB)
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	Breitstrahlend (WB)
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Breitstrahlend (WB)
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Breitstrahlend (WB)
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Breitstrahlend (WB)
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Breitstrahlend (WB)
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Breitstrahlend (WB)
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Tiefbreitstrahlend (MB)
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Breitstrahlend (WB)
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Doppelt asymmetrische Optik (25°), breitstrahlend
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Breitstrahlend (WB)
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Doppelt asymmetrische Optik (25°), breitstrahlend
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Breitstrahlend (WB)
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Doppelt asymmetrische Optik (45°)
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Breitstrahlend (WB)
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Breitstrahlend (WB)
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Breitstrahlend (WB)
58657499	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)

Order Code	Full Product Name	Optik
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	Doppelt asymmetrische Optik (45°)
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Breitstrahlend (WB)
58637699	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	Breitstrahlend (WB)
58659899	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	Breitstrahlend (WB)
58661199	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Breitstrahlend (WB)
58663599	RC517B 66S/830 PSU WB WH	Breitstrahlend (WB)
58665999	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	Breitstrahlend (WB)
58667399	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Breitstrahlend (WB)
58669799	RC517B 66S/840 PSU WB WH	Breitstrahlend (WB)
58671099	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	Breitstrahlend (WB)
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Breitstrahlend (WB)
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Doppelt asymmetrische Optik (35°), breitstrahlend
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Breitstrahlend (WB)
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Breitstrahlend (WB)
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Breitstrahlend (WB)
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	Doppelt asymmetrische Optik, engstrahlend (25°)
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Breitstrahlend (WB)
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Breitstrahlend (WB)
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Breitstrahlend (WB)
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Asymmetrischer Spiegelachsenwinkel (20°)
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Doppelt asymmetrische Optik (25°), breitstrahlend
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Breitstrahlend (WB)
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Doppelt asymmetrische Optik (25°), breitstrahlend
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Doppelt asymmetrische Optik (45°)

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	43 W
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	41 W
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	41 W
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	45 W
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	52 W
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	50 W
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	58 W
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	53 W
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	59 W
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	67 W
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	67 W
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	67 W
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	65 W
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
58657499	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	64 W
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	64 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	67 W
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	67 W
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	67 W
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	67 W
58637699	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	46 W
58659899	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	50 W
58661199	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	43 W
58663599	RC517B 66S/830 PSU WB WH	50 W
58665999	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
58667399	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	41 W
58669799	RC517B 66S/840 PSU WB WH	46 W
58671099	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	41 W
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	41 W
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	59 W
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	43 W
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	56 W
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	50 W
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	46 W
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	67 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Maximaler	
		Dimmbar	Dimmlevel
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Nein	Nicht anwendbar
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Nein	Nicht anwendbar
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Nein	Nicht anwendbar
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Nein	Nicht anwendbar
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Nein	Nicht anwendbar
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Ja	1%
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Ja	1%
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Ja	1%
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	Ja	1%
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Nein	Nicht anwendbar
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Nein	Nicht anwendbar
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler	
		Dimmbar	Dimmlevel
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	Ja	1%
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Ja	1%
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Ja	1%
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Ja	1%
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Ja	1%
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Nein	Nicht anwendbar
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Nein	Nicht anwendbar
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Nein	Nicht anwendbar
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Nein	Nicht anwendbar
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Maximaler	
		Dimmbar	Dimmlevel
58657499	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	Nein	Nicht anwendbar
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	Nein	Nicht anwendbar
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	Nein	Nicht anwendbar
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Nein	Nicht anwendbar
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	Nein	Nicht anwendbar
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Nein	Nicht anwendbar
58637699	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	Ja	1%
58659899	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	Ja	1%
58661199	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Ja	1%
58663599	RC517B 66S/830 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
58665999	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	Nein	Nicht anwendbar
58667399	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Ja	1%
58669799	RC517B 66S/840 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
58671099	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	Nein	Nicht anwendbar
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Nein	Nicht anwendbar
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Nein	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler	
		Dimmbar	Dimmlevel
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Ja	1%
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Ja	1%
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Ja	1%
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Ja	1%
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Ja	1%
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	Ja	1%
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	Ja	1%
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Nein	Nicht anwendbar
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Nein	Nicht anwendbar
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Ja	1%
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Nein	Nicht anwendbar
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Ja	1%
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Ja	1%

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Schwarz
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Schwarz
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Schwarz
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Schwarz
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Schwarz
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Schwarz
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Schwarz
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Schwarz
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	Schwarz
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	Schwarz
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	Schwarz
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Schwarz
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Schwarz
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Schwarz
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Schwarz
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	Schwarz
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Schwarz
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Schwarz
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Schwarz
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Schwarz
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Schwarz
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Schwarz
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Schwarz
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Schwarz
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Schwarz
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Schwarz
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Schwarz
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Schwarz
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Schwarz
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Schwarz

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
58657499	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	Weiß
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	Silber
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	Silber
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Silber
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	Silber
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Silber
58637699	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	Weiß
58659899	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	Weiß
58661199	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Weiß
58663599	RC517B 66S/830 PSU WB WH	Weiß
58665999	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	Weiß
58667399	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	Weiß
58669799	RC517B 66S/840 PSU WB WH	Weiß
58671099	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	Weiß
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Weiß
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Weiß
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Weiß
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Weiß
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Weiß
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Weiß
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Weiß
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Weiß
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	Weiß
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Weiß
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	Weiß
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Weiß
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Weiß
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Weiß
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Weiß
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Weiß
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Weiß

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Weiß

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58657499	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58637699	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58659899	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58661199	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58663599	RC517B 66S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58665999	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58667399	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58669799	RC517B 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58671099	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3




Produktdaten

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	SM515T
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515S

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	SM515S
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	SM515S
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	SM515T
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	SM515T

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode	Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T	58667399	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH HE	RC517B
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	SM515T	58669799	RC517B 66S/840 PSU WB WH	RC517B
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T	58671099	RC517B 66S/840 PSU WB WH HE	RC517B
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T	58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	SM515T	58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T	58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T	58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	SM515T
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	SM515T	58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	SM515T	58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	SM515T
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	SM515T	58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	SM515T
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T	58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	SM515T
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T	58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	SM515S
58657499	RC516B 80S/830 PSU DA25N WH	RC516B	58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	SM515T	58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	SM515S
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	SM515T	58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	SM515T	58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	SM515T	58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	SM515T	58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
58637699	RC517B 66S/840 DIA-CLO-VLC WB WH	RC517B	58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
58659899	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH	RC517B	58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
58661199	RC517B 66S/830 DIA-CLO-VLC WB WH HE	RC517B	58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T
58663599	RC517B 66S/830 PSU WB WH	RC517B	58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	SM515T
58665999	RC517B 66S/830 PSU WB WH HE	RC517B			




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102665

Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102662

Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102663




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102671


Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102664

Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102674


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102670




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102669




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102676




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102666




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102675




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102668



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102673




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102672




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102667


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102703




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102725




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102709




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102679




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102720




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102710



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102682




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102708




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102714


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102691




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102688




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102728




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102712




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102685




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102707



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102694




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102723




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102693


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102705




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102716




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102695




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102715




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102726




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102701



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102698




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102721




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102689


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102697




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102692




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102711




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102690




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102686




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102727



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102696




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102713




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102724


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102702




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102706




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102699




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102722




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102719




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102718



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102717




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102704




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102677


Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102683**



**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102687**



**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102684**

