



StoreSet Evo: Vastuullista valaistusta tulevaisuuden myymälätiloihin

StoreSet Evo on moderni myymälävalaistusratkaisu, joka yhdistää tyylikkään muotokielen, tasaisen valonjaon ja laajan OptiSuit-optiikkavalikoiman, josta löytyy sopiva vaihtoehto jokaiseen tarpeeseen. Valaistusratkaisu täyttää tiukat Lighting for Circularity -kiertotalouskriteerimme ja luo miellyttävän tunnelman myymälään edistäen samalla kestävän kehityksen tavoitteitasi. StoreSet Evoa voidaan käyttää useissa myymäläkohteissa: se voidaan liittää helposti virtakiskoihin, Maxos fusion -runkoon tai uppoasennuksiin katossa.

Hyödyt

- Tyylikäs ja moderni: StoreSet Evon sulavalinjainen muotokieli sulautuu kaikenlaisten myymälätilojen sisustukseen
- Mukautuva ratkaisu: Helppo asentaa kolmivaihekiskoon, valaisimen sijoittelua voidaan muuttaa tarpeen mukaan ja valaisinta voidaan myös kiertää
- Tulevaisuudenkestävä: modulaariset komponentit ja liitälaitteet on suunniteltu helposti huollettaviksi ja vaihdettaviksi, mikä pidentää tuotteen käyttöikää

Applications

- Elintarvikeliikkeet ja suuret vähittäismyymälät
- Supermarketit ja hypermarketit

Versions




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

Mittapiirros



SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH



SM515T 80S/830 PSU WB BK

Tuotetiedot



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Ominaisuudet

- Modernin tyylikäs muotokieli sopii lukuisiin eri myymälätiloihin
- Erinomainen valon laatu
- Laaja OptiSuit-optiikkavalikoima, tasainen valonjako
- Korkea valotehokkuus, energiaa säästävä ratkaisu
- Voidaan huoltaa helposti ja nopeasti ilman työkaluja
- Kiertotaloutta tukeva valaistusratkaisu
- Kuvun ja optiset pinnat saa puhdistaa vain nukkaamattomalla liinalla ilman puhdistusaineita. Huollettava tuote on sammutettava ja sen on annettava jäähtyä.



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	120 °
-------------------------	-------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Integroitu ohjaus	Koodattu valo
-------------------	---------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Hätätilakäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
-----------------------------------	----

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi- ilmiön arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpö-tila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Värintoistoindeksi (CRI)	Optiikan tyyppi
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	9 200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	9 200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 35°, leveä valokeila
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	6 600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20°
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	6 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20°
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 35°, leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokuus (nimellinen)	Värintoistoindeksi (CRI)	Optiikan tyyppi
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	6 600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	8 100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	8 000 lm	3000 K	154 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	8 100 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	8 300 lm	4000 K	156 lm/W	>90	Keskileveä valokeila
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	8 300 lm	4000 K	156 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 25°, leveä valokeila
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	9 200 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, kapea keila 25°
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	9 200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 25°, leveä valokeila
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	9 200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20°
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, kapea keila 25°
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 45°
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	9 400 lm	4000 K	154 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	9 200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	6 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20°
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	9 200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 35°, leveä valokeila
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	6 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	6 600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	6 600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	6 600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	8 100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20°
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	8 000 lm	3000 K	154 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 25°, leveä valokeila
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	8 100 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Leveä valokeila
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	9 200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 25°, leveä valokeila
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	9 200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 45°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	52 W
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	58 W
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	53 W
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	59 W
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	67 W
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	67 W
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	67 W
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	67 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Ei	Ei sovellettavissa
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Ei	Ei sovellettavissa
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Kyllä	1%

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Kyllä	1%
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Kyllä	1%
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Kyllä	1%
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Kyllä	1%
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Kyllä	1%
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Kyllä	1%
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Kyllä	1%
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Kyllä	1%
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Kyllä	1%
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Kyllä	1%
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Ei	Ei sovellettavissa
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Kyllä	1%
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Ei	Ei sovellettavissa
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Kyllä	1%
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Kyllä	1%
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Kyllä	1%

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Musta
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Musta
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Musta
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Musta
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Musta
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Musta
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Musta
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Musta
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Musta
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Musta
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Musta
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Musta
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Musta
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Musta
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Musta

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Musta
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Musta
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Musta
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Musta
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Musta
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Musta
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Valkoinen
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Valkoinen
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Valkoinen
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Valkoinen
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Valkoinen
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Valkoinen
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Valkoinen
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Valkoinen
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Valkoinen
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Valkoinen
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Valkoinen
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Valkoinen

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	SM515T
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	SM515T
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	SM515T
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	SM515T
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	SM515T
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	SM515T
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	SM515T


Polar normal diagrams



SM515TI - 910505102665

SM515TI - 910505102662


SM515TI - 910505102663




SM515TI - 910505102664

SM515TI - 910505102669


SM515TI - 910505102666




SM515TI - 910505102668




SM515TI - 910505102667




SM515TI - 910505102703




SM515TI - 910505102725




SM515TI - 910505102709




SM515TI - 910505102710




SM515TI - 910505102708




SM515TI - 910505102714




SM515TI - 910505102728




SM515TI - 910505102712




SM515TI - 910505102723




SM515TI - 910505102705




SM515TI - 910505102716




SM515TI - 910505102715




SM515TI - 910505102698




SM515TI - 910505102721




SM515TI - 910505102697




SM515TI - 910505102692




SM515TI - 910505102711




SM515TI - 910505102696




SM515TI - 910505102713




SM515TI - 910505102702




SM515TI - 910505102706




SM515TI - 910505102699



SM515TI - 910505102719



SM515TI - 910505102718



SM515TI - 910505102717