



StoreSet Evo: Vastuullista valaistusta tulevaisuuden myymälätiloihin

StoreSet Evo

StoreSet Evo on moderni myymälävalaistusratkaisu, joka yhdistää tyylikkään muotokielen, tasaisen valonjaon ja laajan OptiSuit-optiikkavalikoiman, josta löytyy sopiva vaihtoehto jokaiseen tarpeeseen. Valaistusratkaisu täyttää tiukat Lighting for Circularity -kiertotalouskriteerimme ja luo miellyttävän tunnelman myymälään edistäen samalla kestävän kehityksen tavoitteitasi. StoreSet Evoa voidaan käyttää useissa myymäläkohteissa: se voidaan liittää helposti virtakiskoihin, Maxos fusion -runkoon tai uppoasennuksiin katossa.

Hyödyt

- Tyylikäs ja moderni: StoreSet Evon sulavalinjainen muotokieli sulautuu kaikenlaisten myymälätilojen sisustukseen
- Mukautuva ratkaisu: Helppo asentaa kolmivaihekiskoon, valaisimen sijoittelua voidaan muuttaa tarpeen mukaan ja valaisinta voidaan myös kiertää
- Tulevaisuudenkestävä: modulaariset komponentit ja liitäntälaitteet on suunniteltu helposti huollettaviksi ja vaihdettaviksi, mikä pidentää tuotteen käyttöikää

Ominaisuudet

- Modernin tyylikäs muotokieli sopii lukuisiin eri myymälätiloihin
- Erinomainen valon laatu
- Laaja OptiSuit-optiikkavalikoima, tasainen valonjako
- Korkea valotehokkuus, energiaa säästävä ratkaisu
- Voidaan huoltaa helposti ja nopeasti ilman työkaluja
- Kiertotaloutta tukeva valaistusratkaisu

Käyttökohteet

- Elintarvikeliikkeet ja suuret vähittäismyymälät
- Supermarketit ja hypermarketit

Rajoitukset ja turvallisuus



- Kuvun ja optiset pinnat saa puhdistaa vain nukkaamattomalla liinalla ilman puhdistusaineita. Huollettava tuote on sammutettava ja sen on annettava jäähtyä.

Versions

Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Mittapiirros



Tuotetiedot



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Tuotetiedot



**Storeset Evo track-mounted,
SM515T black**



**Storeset Evo track-mounted,
SM515T black**



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



**Storeset Evo track-mounted,
SM515T black**



**Storeset Evo track-mounted,
SM515T white**



**Storeset Evo track-mounted,
SM515T black**



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, white



**Storeset Evo track-mounted,
SM515T black**

Tuotetiedot



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	120 °
Käyttö- ja sähkötiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokan koodi	IP20
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvalaistus	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	157 lm/W	6 600 lm
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	126 lm/W	8 100 lm
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	154 lm/W	8 000 lm
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	139 lm/W	8 100 lm
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8 300 lm
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8 300 lm
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8 700 lm
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8 700 lm
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	4000 K	>80	160 lm/W	9 200 lm
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	154 lm/W	9 400 lm
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	3000 K	>80	157 lm/W	6 600 lm
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	3000 K	>80	126 lm/W	8 100 lm
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	3000 K	>80	154 lm/W	8 000 lm
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	8 100 lm
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Leveä valokeila
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 35°, leveä valokeila
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20°
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20°
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 35°, leveä valokeila
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Leveä valokeila
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Leveä valokeila
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Leveä valokeila
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Leveä valokeila
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Keskileveä valokeila
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Leveä valokeila
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 25°, leveä valokeila
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Leveä valokeila
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, kapea keila 25°
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 25°, leveä valokeila
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Leveä valokeila
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20°

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka, kapea keila 25°
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 45°
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Leveä valokeila
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Leveä valokeila
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Leveä valokeila
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20°
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 35°, leveä valokeila
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Leveä valokeila
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Leveä valokeila
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Leveä valokeila
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Leveä valokeila
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Epäsymmetrinen heijastin, akselikulma 20°
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 25°, leveä valokeila
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Leveä valokeila
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 25°, leveä valokeila
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Kaksoisepäsymmetrinen optiikka 45°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	52 W
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	58 W
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	53 W
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	59 W
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	67 W
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	67 W
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	67 W
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	67 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Ei	Ei sovellettavissa
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Ei	Ei sovellettavissa
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Kyllä	1%
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Kyllä	1%
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Kyllä	1%
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Kyllä	1%
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Kyllä	1%
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Kyllä	1%

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Kyllä	1%
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Kyllä	1%
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Ei	Ei sovellettavissa
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Kyllä	1%
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Ei	Ei sovellettavissa
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Kyllä	1%
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Kyllä	1%
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Ei	Ei sovellettavissa
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Ei	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Kyllä	1%
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Ei	Ei sovellettavissa
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Kyllä	1%

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Musta
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Musta
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Musta
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Musta
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Musta
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Musta
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Musta
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Musta
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Musta
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Musta
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Musta
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Musta
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Musta
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Musta
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Musta
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Musta
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Musta

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Kyllä	1%
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Kyllä	1%


Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Musta
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Musta
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Musta
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Musta
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Valkoinen
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Valkoinen
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Valkoinen
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Valkoinen
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Valkoinen
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Valkoinen
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Valkoinen
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Valkoinen
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Valkoinen
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Valkoinen
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Valkoinen
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Valkoinen

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	SM515T
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	SM515T
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	SM515T
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	SM515T
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	SM515T
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	SM515T
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	SM515T


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102665




Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102662




Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102663



Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102664




Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102669




Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102666


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102668




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102667




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102703




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102725




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102709




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102710



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102708




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102714




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102728


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102712




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102723




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102705




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102716




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102715




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102698



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102721




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102697




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102692


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102711




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102696




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102713




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102702




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102706




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102699



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102719



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102718



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102717

