



# StoreSet Evo : un éclairage durable pour les magasins du futur

## StoreSet Evo

StoreSet Evo combine un design contemporain élancé et une distribution de lumière uniforme, avec une large gamme de faisceaux OptiSuit pour répondre à diverses applications. Ce système répond à nos critères stricts d'éclairage pour la circularité, créant une ambiance agréable en magasin tout en contribuant à vos objectifs de durabilité. StoreSet Evo peut être utilisé dans une large gamme d'applications de vente au détail : peut être facilement connecté à des rails électriques, à un tronc de fusion Maxos ou à des plafonds encastrés.

### Avantages

- Aspect et présentation attrayants : le design contemporain et élancé de StoreSet evo s'intègre discrètement dans l'agencement de votre magasin
- Facilité d'installation : la suspension sur rail central en un point avec rotation vous offre une flexibilité totale lors de l'installation, du repositionnement et de l'entretien de vos luminaires
- Application à l'épreuve du temps : ses composants modulaires, ballasts et moteurs de lumière sont conçus pour faciliter l'entretien et le remplacement afin de prolonger la durée de vie du produit

### Fonctions

- Le design contemporain et élancé s'intègre parfaitement dans l'intérieur des magasins
- Qualité de lumière exceptionnelle avec une efficacité inégalée
- Large gamme de faisceaux OptiSuit pour répondre à diverses applications
- Fournit une distribution uniforme de l'éclairage tout en économisant de l'énergie
- Entretien facile avec accès au ballast rapide et sans outil
- Répond aux critères d'éclairage pour la circularité

# StoreSet Evo


## Application

- Détailants alimentaires et grands détaillants
- Supermarchés et hypermarchés

## Mises en garde et sécurité

- Le capot et les surfaces optiques ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon non pelucheux et sans détergent. Pendant l'entretien, le produit doit être éteint et refroidi.

## Schéma dimensionnel



## Détails sur le produit



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white

## StoreSet Evo

### Détails sur le produit



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black

## StoreSet Evo

### Détails sur le produit



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Nombre d'appareillages	1 unité
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe électrique I
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Indice de protection	IP20
Fonctionnement de secours	
Secours centralisé	Non
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Données du produit	
Code famille de produits	SM515T

## Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée	Efficacité lumineuse	Flux	Type d'optique
		(nom.)	(nominale)	lumineux	
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	3000 K	124 lm/W	9 200 lm	Faisceau extensif
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	3000 K	124 lm/W	9 200 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	3000 K	134 lm/W	6 700 lm	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	4000 K	137 lm/W	9 200 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	3000 K	152 lm/W	8 700 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	3000 K	152 lm/W	8 700 lm	Faisceau extensif
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	3000 K	157 lm/W	6 600 lm	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	126 lm/W	8 100 lm	Faisceau extensif
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	4000 K	124 lm/W	9 200 lm	Optique asymétrique double 25°, faisceau extensif
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	4000 K	137 lm/W	9 200 lm	Faisceau extensif
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	3000 K	124 lm/W	9 200 lm	Faisceau extensif
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	3000 K	134 lm/W	6 700 lm	Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	3000 K	124 lm/W	9 200 lm	Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	4000 K	143 lm/W	6 600 lm	Faisceau extensif

## Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	67 W
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W

# StoreSet Evo

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W

## Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse		Niveau de gradation maximal
		l'intensité	Niveau de gradation maximal	
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Non	Non applicable	
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Non	Non applicable	
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Non	Non applicable	
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Non	Non applicable	
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Oui	1%	
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Oui	1%	
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Oui	1%	
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Non	Non applicable	

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse		Niveau de gradation maximal
		l'intensité	Niveau de gradation maximal	
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Oui	1%	
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Non	Non applicable	
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Non	Non applicable	
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Non	Non applicable	
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Non	Non applicable	
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Non	Non applicable	

## Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Noir
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Noir
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Noir
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Noir
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Noir
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Noir
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Noir


Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Noir
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Noir
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Noir
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Blanc
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Blanc
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Blanc
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Blanc

## Performances initiales


Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102665




Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102662




Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102663




Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102664




Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102674




Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102669



Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102676




Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102666




Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102675


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102668




Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102725



Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102705



Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102715



Polar Normal (separate) - SM515TI -  
910505102699

