



StoreSet Evo: Fenntartható világítás a jövő üzleteibe

A StoreSet Evo ötvözi a vékony, modern kialakítást és az egyenletes fényeloszlást, mindezt az OptiSuit optikák széles választékával ötvözve, hogy ezáltal megfeleljen a különféle alkalmazási területeken történő használatnak. A rendszer megfelel a körforgásos gazdaságért tervezett világítástechnikára vonatkozó szigorú kritériumoknak, kellemes bolti légkört teremtve, miközben hozzájárul a fenntarthatósági céljai eléréséhez. A StoreSet Evo a kiskereskedelmi alkalmazások széles körében használható: könnyen csatlakoztatható az áramsínekhez, a Maxos fusion gerincekhez vagy a süllyesztett mennyezetekhez.

Előnyök

- Megnyerő megjelenés és légkör: a StoreSet Evo karcsú és modern kialakítása észrevétlenül beleolvad a bolti elrendezésbe
- Egyszerű felszerelés: az elforgatható, egyponthoz központi felfüggesztő sín teljes mértékű rugalmasságot biztosít a lámpatestek beszerelése, áthelyezése és karbantartása során
- Időtálló alkalmazhatóság: a világítótest moduláris alkatrészeit, előtétjeit és fényrendszereit az egyszerű karbantartást és cserélhetőséget szem előtt tartva tervezték a termék élettartamának meghosszabbítása érdekében
- OptiSuit optikák széles választéka a különböző alkalmazási területekhez
- Egyenletes fényeloszlást biztosít, miközben energiát takarít meg
- Könnyű karbantartás az előtéthez való könnyű és szerszám nélküli hozzáférésnek köszönhetően
- Megfelel a körforgásos gazdaságért tervezett világítástechnika kritériumainak
- Az előtétet és az optikai felületeket mindig csak szöszmentes kendővel és tisztítószerrel szabad tisztítani. Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni.

Applications

- Élelmiszerüzletek és nagyobb kiskereskedelmi egységek
- Bevásárlóközpontok és hipermarketek

Szolgáltatások

- A vékony és modern kialakítás feltűnésmentesen illeszkedik az üzlethelyiségek belső tereibe
- Kiváló fényminőség és páratlan hatékonyság

Versions



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



StoreSet Evo SM515T-SI

Méretezett rajza



SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH

SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE

Termék részletei



Storeset Evo track-mounted, SM515T black



Storeset Evo track-mounted, SM515T black



Storeset Evo track-mounted, SM515T black



Storeset Evo track-mounted, SM515T, silver




Storeset Evo track-mounted, SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI05

StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted, SM515T white



Storeset Evo track-mounted, SM515T white



Storeset Evo track-mounted, SM515T black



Storeset Evo track-mounted, SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted, SM515T white



Storeset Evo track-mounted, SM515T black




Storeset Evo trunking-mounted, SM515S, white



StoreSet Evo SM515T-SI02



StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP





Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervíz címke	Igen

Technikai adatok

A fényforrás sugárzási szöge	120 fok
------------------------------	---------

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Beépített vezérlés	Látható fény általi kommunikáció
--------------------	----------------------------------

Mechanika és tokozás

Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Vészhelyzeti működés

Központi vészvilágítás	Nem
------------------------	-----

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +40 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
---------------------	--------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált szín- hőmérséklet (névleges)	Fényhasznosít- ás (névleges) (névleges)	Színvisszaa- dási index (CRI)	Az optika típusa
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	9 200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	6 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	6 600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	6 600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	8 100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	8 300 lm	4000 K	156 lm/W	>90	Széles sugárzási szög
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	9 200 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Dupla aszimmetrikus optika, 25°-os keskeny sugárzási szög
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	9 200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	9 500 lm	3000 K	146 lm/W	>90	Széles sugárzási szög
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	9 400 lm	4000 K	154 lm/W	>90	Széles sugárzási szög
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	6 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	9 200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Dupla aszimmetrikus optika, 35°, széles sugárzási szög
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	9 000 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Korrelált szín- hőmérséklet (névleges)	Fényhasznosí- tás (névleges) (névleges)	Színvisszaa- dási index (CRI)	Az optika típusa
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	6 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	6 600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	6 600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	6 600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Széles sugárzási szög
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	8 100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Aszimmetrikus tükör, tengelyszög 20°
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	8 000 lm	3000 K	154 lm/W	>80	Dupla aszimmetrikus optika, 25°, széles sugárzási szög
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	8 100 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Széles sugárzási szög

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	65 W
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	67 W
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	56 W
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Maximális szabályozási szint
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Nem	Nem alkalmazható
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Nem	Nem alkalmazható
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Igen	1%
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Igen	1%
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Igen	1%
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Nem	Nem alkalmazható
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Nem	Nem alkalmazható
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Igen	1%
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Igen	1%
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Igen	1%
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Igen	1%
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Nem	Nem alkalmazható
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Igen	1%
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Igen	1%
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Nem	Nem alkalmazható
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Nem	Nem alkalmazható
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Nem	Nem alkalmazható
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Igen	1%
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Igen	1%
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Igen	1%
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Igen	1%
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Nem	Nem alkalmazható
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Nem	Nem alkalmazható
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Igen	1%
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Nem	Nem alkalmazható
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Igen	1%

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Ház színe
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Fekete
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Fekete
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Fekete
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Fekete
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Fekete
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Fekete
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Fekete
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Fekete
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Fekete
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Fekete
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Fekete

Order Code	Full Product Name	Ház színe
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Fekete
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Fekete
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Fekete
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Ezüst
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Fehér
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Fehér
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Fehér
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Fehér
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Fehér
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Fehér
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Fehér
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Fehér
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Fehér
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Fehér
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Fehér

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Termékadatok

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	SM515T
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	SM515T
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T


Polar normal diagrams



SM515TI - 910505102665

SM515TI - 910505102663


SM515TI - 910505102671



SM515TI - 910505102674

SM515TI - 910505102676


SM515TI - 910505102666




SM515TI - 910505102675

SM515TI - 910505102668


SM515TI - 910505102703




SM515TI - 910505102709




SM515TI - 910505102679




SM515TI - 910505102714




SM515TI - 910505102728




SM515TI - 910505102705




SM515TI - 910505102726




SM515TI - 910505102698




SM515TI - 910505102697




SM515TI - 910505102692




SM515TI - 910505102711




SM515TI - 910505102727




SM515TI - 910505102696




SM515TI - 910505102713




SM515TI - 910505102702



SM515TI - 910505102699



SM515TI - 910505102719



SM515TI - 910505102718