



StoreSet Evo: illuminazione sostenibile per i negozi del futuro

StoreSet Evo combina un design sottile e contemporaneo e una distribuzione uniforme della luce, con un'ampia gamma di ottiche OptiSuit per soddisfare una varietà di applicazioni. Questo sistema soddisfa i nostri rigorosi criteri di illuminazione per la circolarità, creando un ambiente piacevole all'interno del negozio e contribuendo al contempo ai tuoi obiettivi di sostenibilità. La gamma StoreSet Evo può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni di vendita al dettaglio: può essere facilmente collegata a binari elettrici, strutture Maxos Fusion o controsoffitti incassati.

Vantaggi

- Aspetto accattivante: il design sottile e contemporaneo di StoreSet Evo si fonde discretamente con il layout del tuo negozio
- Facilità di installazione: la sospensione a binario centrale in un punto con rotazione offre completa flessibilità durante l'installazione, il riposizionamento e la manutenzione degli apparecchi per illuminazione
- Applicazione a prova di futuro: i suoi componenti modulari, i driver e i motori di illuminazione sono progettati per offrire facilità di manutenzione e sostituzione per prolungare la vita del prodotto

Applications

- Supermercati e grandi superfici di vendita
- Supermercati e ipermercati

Versions

Storesset Evo track-mounted,
SM515T black



Storesset Evo track-mounted,
SM515T white




Caratteristiche

- Il design sottile e contemporaneo si fonde perfettamente con gli interni del punto vendita
- Eccezionale qualità della luce con l'efficienza migliore della categoria
- Ampia gamma di ottiche OptiSuit per soddisfare varie applicazioni
- Offre una distribuzione uniforme dell'illuminazione risparmiando energia
- Manutenzione semplice con accesso al driver rapido e senza utensili
- Soddisfa i criteri di illuminazione per la circolarità
- La calotta e le superfici ottiche devono essere pulite esclusivamente con un panno che non lascia residui e senza detergenti. Durante la manutenzione, il prodotto deve essere spento e freddo.


StoreSet Evo SM515T-SI



Disegno tecnico



SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE



SM515T 66S/830 PSU WB BK HE

Dati del prodotto




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI05



StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, white



StoreSet Evo SM515T-SI02



StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Informazioni generali

Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	Sì

Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
---	-------

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	Sì
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Controlli e dimmerazione

Controllo integrato	Comunicazione a luce visibile
---------------------	-------------------------------

Meccanica e corpo

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
-------------------------	----

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +40° C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Tipo di ottica
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Fascio largo
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Asimmetrica speculare angolo 20°

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Tipo di ottica
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Asimmetrica speculare angolo 20°
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Fascio largo
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Asimmetrica speculare angolo 20°
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Fascio largo
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	6.700 lm	4000 K	157 lm/W	>80	Asimmetrica speculare angolo 20°
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	6.700 lm	4000 K	163 lm/W	>80	Fascio largo
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Fascio largo
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	6.900 lm	3000 K	153 lm/W	>90	Fascio largo
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	8.000 lm	3000 K	154 lm/W	>80	Fascio largo
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	8.000 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Fascio medio
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	8.100 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Fascio largo
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	8.300 lm	4000 K	156 lm/W	>90	Fascio medio
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	8.300 lm	4000 K	156 lm/W	>90	Fascio largo
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 25° fascio largo
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Fascio largo
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	9.200 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia fascio stretto 25°
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	9.200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 25° fascio largo
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	9.200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Fascio largo
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Asimmetrica speculare angolo 20°
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia fascio stretto 25°
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 45°
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Fascio largo
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	9.500 lm	3000 K	146 lm/W	>90	Fascio largo
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	9.400 lm	4000 K	154 lm/W	>90	Fascio largo
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	8.100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Asimmetrica speculare angolo 20°
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia fascio stretto 25°
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 45°
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	9.200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Fascio largo
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Fascio largo

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Tipo di ottica
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Asimmetrica speculare angolo 20°
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	9.200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	6.700 lm	4000 K	163 lm/W	>80	Asimmetrica speculare angolo 20°
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	8.700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Fascio largo
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Asimmetrica speculare angolo 20°
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	9.000 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Fascio largo
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia fascio stretto 25°
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	6.700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Fascio largo
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia fascio stretto 25°
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Fascio largo
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	6.600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Fascio largo
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	6.600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Fascio largo
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	8.100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Asimmetrica speculare angolo 20°
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	8.000 lm	3000 K	154 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 25° fascio largo
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	8.100 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Fascio largo
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	9.200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 25° fascio largo
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	9.200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Ottica asimmetrica doppia 45°

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	43 W
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	41 W
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	41 W
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	45 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	52 W
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	50 W
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	58 W
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	53 W
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	59 W
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	67 W
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	67 W
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	67 W
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	65 W
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	64 W
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	67 W
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	67 W
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	67 W
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	67 W
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	41 W
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	59 W
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	43 W
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	56 W
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	50 W
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	46 W
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	67 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	No	Non applicabile
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	No	Non applicabile
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	No	Non applicabile
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	No	Non applicabile
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	No	Non applicabile
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Sì	1%
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Sì	1%
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Sì	1%
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	Sì	1%
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	Sì	1%
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	Sì	1%
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	No	Non applicabile
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Sì	1%
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	No	Non applicabile
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	Sì	1%
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Sì	1%
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Sì	1%
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Sì	1%
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Sì	1%
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Sì	1%
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Sì	1%
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Sì	1%
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Sì	1%
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	No	Non applicabile
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	No	Non applicabile
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	No	Non applicabile
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	No	Non applicabile
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Sì	1%
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Sì	1%
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	No	Non applicabile
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	No	Non applicabile
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	No	Non applicabile
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	No	Non applicabile
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	No	Non applicabile
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	No	Non applicabile
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	No	Non applicabile
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	No	Non applicabile
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Sì	1%
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Sì	1%
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Sì	1%
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Sì	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Livello massimo di attenuazione
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Sì	1%
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	Sì	1%
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Sì	1%
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	Sì	1%
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Sì	1%
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	No	Non applicabile
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	No	Non applicabile
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Sì	1%
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	No	Non applicabile
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Sì	1%
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Sì	1%
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Sì	1%

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Nero
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Nero
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Nero
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Nero
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Nero
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Nero
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Nero
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Nero
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	Nero
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	Nero
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	Nero
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Nero
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Nero
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Nero
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	Nero
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Nero
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Nero
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Nero
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Nero
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Nero
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Nero
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Nero
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Nero
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Nero
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Nero
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Nero
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Nero

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Nero
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Nero
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	Argento
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	Argento
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Argento
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	Argento
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Argento
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Bianco
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Bianco
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Bianco
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Bianco
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Bianco
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Bianco
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Bianco
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Bianco
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	Bianco
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Bianco
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	Bianco
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Bianco
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Bianco
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Bianco
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Bianco
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Bianco
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Bianco
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Bianco
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Bianco

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Dati del prodotto

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	SM515T
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515S
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	SM515S
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	SM515S
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	SM515T
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	SM515T
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	SM515T
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	SM515T
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	SM515T
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	SM515T
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	SM515T
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	SM515T
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	SM515T
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	SM515T
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	SM515T
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	SM515T
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	SM515T
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	SM515T

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	SM515T
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	SM515S
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	SM515S
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	SM515T


Polar normal diagrams



SM515TI - 910505102665

SM515TI - 910505102662


SM515TI - 910505102663




SM515TI - 910505102671

SM515TI - 910505102664


SM515TI - 910505102674




SM515TI - 910505102670




SM515TI - 910505102669




SM515TI - 910505102676




SM515TI - 910505102666




SM515TI - 910505102675




SM515TI - 910505102668




SM515TI - 910505102673




SM515TI - 910505102672




SM515TI - 910505102667




SM515TI - 910505102703




SM515TI - 910505102725




SM515TI - 910505102709




SM515TI - 910505102679




SM515TI - 910505102720




SM515TI - 910505102710




SM515TI - 910505102708




SM515TI - 910505102714




SM515TI - 910505102691




SM515TI - 910505102728




SM515TI - 910505102712




SM515TI - 910505102707




SM515TI - 910505102694




SM515TI - 910505102723




SM515TI - 910505102693




SM515TI - 910505102716




SM515TI - 910505102695




SM515TI - 910505102715




SM515TI - 910505102726




SM515TI - 910505102701




SM515TI - 910505102698




SM515TI - 910505102721




SM515TI - 910505102697




SM515TI - 910505102692




SM515TI - 910505102711




SM515TI - 910505102690




SM515TI - 910505102727




SM515TI - 910505102696




SM515TI - 910505102713




SM515TI - 910505102724




SM515TI - 910505102702




SM515TI - 910505102706




SM515TI - 910505102699




SM515TI - 910505102722




SM515TI - 910505102719



SM515TI - 910505102718



SM515TI - 910505102717



SM515TI - 910505102704