



StoreSet Evo: illuminazione sostenibile per i negozi del futuro

StoreSet Evo

StoreSet Evo combina un design sottile e contemporaneo e una distribuzione uniforme della luce, con un'ampia gamma di ottiche OptiSuit per soddisfare una varietà di applicazioni. Questo sistema soddisfa i nostri rigorosi criteri di illuminazione per la circolarità, creando un ambiente piacevole all'interno del negozio e contribuendo al contempo ai tuoi obiettivi di sostenibilità. La gamma StoreSet Evo può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni di vendita al dettaglio: può essere facilmente collegata a binari elettrici, strutture Maxos Fusion o controsoffitti incassati.

Vantaggi

- Aspetto accattivante: il design sottile e contemporaneo di StoreSet Evo si fonde discretamente con il layout del tuo negozio
- Facilità di installazione: la sospensione a binario centrale in un punto con rotazione offre completa flessibilità durante l'installazione, il riposizionamento e la manutenzione degli apparecchi per illuminazione
- Applicazione a prova di futuro: i suoi componenti modulari, i driver e i motori di illuminazione sono progettati per offrire facilità di manutenzione e sostituzione per prolungare la vita del prodotto

StoreSet Evo

Caratteristiche

- Il design sottile e contemporaneo si fonde perfettamente con gli interni del punto vendita
- Eccezionale qualità della luce con l'efficienza migliore della categoria
- Ampia gamma di ottiche OptiSuit per soddisfare varie applicazioni
- Offre una distribuzione uniforme dell'illuminazione risparmiando energia
- Manutenzione semplice con accesso al driver rapido e senza utensili
- Soddisfa i criteri di illuminazione per la circolarità



Applicazione

- Supermercati e grandi superfici di vendita
- Supermercati e ipermercati

Warnings and safety

- La calotta e le superfici ottiche devono essere pulite esclusivamente con un panno che non lascia residui e senza detersivi. Durante la manutenzione, il prodotto deve essere spento e freddo.

Disegno tecnico



Dati del prodotto



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

StoreSet Evo

Dati del prodotto




Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI05



StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

StoreSet Evo

Dati del prodotto




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, white



StoreSet Evo SM515T-SI02



StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

StoreSet Evo

Dati del prodotto



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Informazioni generali

Driver incluso	Sì
Numero di riduttori	1 unità
Service tag	Sì

Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
---	-------

Funzionamento e parte elettrica

Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	Sì

Meccanica e corpo

Codice di protezione dagli impatti meccanici e una gestione termica	IK02 IP20
---	--------------

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
-------------------------	----

Approvazione e applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +40° C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	3000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	143 lm/W	6.600 lm
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	3000 K	>80	134 lm/W	6.700 lm
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	3000 K	>80	157 lm/W	6.600 lm
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>80	157 lm/W	6.600 lm
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	4000 K	>80	157 lm/W	6.700 lm
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>80	163 lm/W	6.700 lm
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	157 lm/W	6.600 lm
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>90	153 lm/W	6.900 lm
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	154 lm/W	8.000 lm
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	4000 K	>80	160 lm/W	8.000 lm
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	139 lm/W	8.100 lm
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8.300 lm
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8.300 lm
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	4000 K	>80	160 lm/W	9.200 lm
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	4000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>90	146 lm/W	9.500 lm
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	154 lm/W	9.400 lm
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	3000 K	>80	126 lm/W	8.100 lm
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	3000 K	>80	134 lm/W	6.700 lm
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	3000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	4000 K	>80	163 lm/W	6.700 lm
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	3000 K	>80	157 lm/W	6.600 lm
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	9.000 lm
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	3000 K	>80	134 lm/W	6.700 lm
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6.700 lm
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	4000 K	>80	143 lm/W	6.600 lm
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6.600 lm
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	3000 K	>80	157 lm/W	6.600 lm
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6.600 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	3000 K	>80	126 lm/W	8.100 lm
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	3000 K	>80	154 lm/W	8.000 lm
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	8.100 lm
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	4000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	4000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Fascio largo
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Asimmetrica speculare angolo 20°
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Asimmetrica speculare angolo 20°
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Fascio largo
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Asimmetrica speculare angolo 20°
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	Fascio largo
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	Asimmetrica speculare angolo 20°
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	Fascio largo
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Fascio largo
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Fascio largo
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Fascio largo
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	Fascio medio
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Fascio largo
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Fascio medio
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Fascio largo
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Ottica asimmetrica doppia 25° fascio largo
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Fascio largo
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Ottica asimmetrica doppia fascio stretto 25°
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Ottica asimmetrica doppia 25° fascio largo
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Fascio largo
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Asimmetrica speculare angolo 20°

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Ottica asimmetrica doppia fascio stretto 25°
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Ottica asimmetrica doppia 45°
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Fascio largo
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Fascio largo
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Fascio largo
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	Asimmetrica speculare angolo 20°
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Ottica asimmetrica doppia fascio stretto 25°
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	Ottica asimmetrica doppia 45°
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Fascio largo
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Fascio largo
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Asimmetrica speculare angolo 20°
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Asimmetrica speculare angolo 20°
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Fascio largo
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Asimmetrica speculare angolo 20°
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Fascio largo
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	Ottica asimmetrica doppia fascio stretto 25°
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Fascio largo
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	Ottica asimmetrica doppia fascio stretto 25°
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Fascio largo
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Fascio largo
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Fascio largo

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Asimmetrica speculare angolo 20°
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Ottica asimmetrica doppia 25° fascio largo

Order Code	Full Product Name	Tipo di ottica
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Fascio largo
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Ottica asimmetrica doppia 25° fascio largo
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Ottica asimmetrica doppia 45°

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	43 W
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	41 W
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	41 W
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	45 W
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	52 W
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	50 W
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	58 W
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	53 W
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	59 W
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	67 W
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	67 W
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	67 W
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	65 W
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	64 W
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	67 W
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	67 W
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	67 W
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	67 W
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	41 W
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	59 W
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	43 W
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	56 W
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	50 W
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	46 W
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	67 W

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	No	-	Non applicabile
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	No	-	Non applicabile
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	No	-	Non applicabile
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	No	-	Non applicabile
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	No	-	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Si	-	1%
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Si	-	1%
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Si	-	1%
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	Si	Comunicazione a luce visibile	1%

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	No	-	Non applicabile
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	No	-	Non applicabile
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	No	-	Non applicabile
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	No	-	Non applicabile
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	No	-	Non applicabile
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	No	-	Non applicabile
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	No	-	Non applicabile
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	No	-	Non applicabile
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	No	-	Non applicabile

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile	Controllo integrato	Livello massimo di attenuazione
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	No	-	Non applicabile
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	No	-	Non applicabile
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	No	-	Non applicabile
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	No	-	Non applicabile
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	No	-	Non applicabile
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Si	-	1%
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Si	-	1%
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Si	-	1%
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Si	-	1%
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Si	-	1%
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	No	-	Non applicabile
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	No	-	Non applicabile
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	No	-	Non applicabile
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Si	Comunicazione a luce visibile	1%

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Nero

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Nero

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Nero
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Nero
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Nero
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Nero
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Nero
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Nero
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	Nero
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	Nero
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	Nero
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Nero
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Nero
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Nero
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	Nero
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Nero
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Nero
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Nero
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Nero
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Nero
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Nero
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Nero
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Nero
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Nero
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Nero
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Nero
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Nero
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Nero

Order Code	Full Product Name	Colore alloggiamento
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Nero
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	Argento
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	Argento
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Argento
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	Argento
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Argento
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Bianco
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Bianco
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Bianco
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	Bianco
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Bianco
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	Bianco
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	Bianco
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Bianco
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	Bianco
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Bianco
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	Bianco
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Bianco
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Bianco
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Bianco
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Bianco
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Bianco
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Bianco
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Bianco
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Bianco

Performance iniziale (conforme a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	(0.43, 0.40) SDCM<3
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Dati del prodotto


Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
58607900	SM515T 90S/830 PSU WB BK	SM515T
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
58621500	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
58695600	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515S
58699400	SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE	SM515S
58703800	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE	SM515S
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
58713700	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58723600	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	SM515T
58725000	SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
58727400	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58750200	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58754000	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	SM515T
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
58760100	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	SM515T
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	SM515T
58776200	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	SM515T
58780900	SM515T 90S/840 PSU WB BK	SM515T

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58719900	SM515T 80S/830 PSU DA35W SI	SM515T
58770000	SM515T 90S/840 PSU A20 SI	SM515T
58774800	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	SM515T
58778600	SM515T 90S/840 PSU DA45 SI	SM515T
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	SM515T
58611600	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
58623900	SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE	SM515T
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
58627700	SM515T 90S/830 WIA WB WH HE	SM515T
58629100	SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE	SM515T
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	SM515T
58693200	SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH	SM515S
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
58701400	SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH	SM515S
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T
58764900	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	SM515T


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102665




Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102662




Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102663


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102671




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102664




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102674




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102670




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102669




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102676



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102666




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102675




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102668


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102673




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102672




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102667




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102703




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102725




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102709



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102679




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102720




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102710


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102708




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102714




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102691




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102728




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102712




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102707



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102694




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102723




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102693


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102716




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102695




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102715




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102726




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102701




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102698



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102721




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102697




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102692


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102711




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102690




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102727




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102696




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102713




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102724



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102702




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102706




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102699


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102722




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102719



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102718



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102717



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102704

