



# StoreSet Evo: illuminazione sostenibile per i negozi del futuro

## StoreSet Evo

StoreSet Evo combina un design sottile e contemporaneo e una distribuzione uniforme della luce, con un'ampia gamma di ottiche OptiSuit per soddisfare una varietà di applicazioni. Questo sistema soddisfa i nostri rigorosi criteri di illuminazione per la circolarità, creando un ambiente piacevole all'interno del negozio e contribuendo al contempo ai tuoi obiettivi di sostenibilità. La gamma StoreSet Evo può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni di vendita al dettaglio: può essere facilmente collegata a binari elettrici, strutture Maxos Fusion o controsoffitti incassati.

### Vantaggi

- Aspetto accattivante: il design sottile e contemporaneo di StoreSet Evo si fonde discretamente con il layout del tuo negozio
- Facilità di installazione: la sospensione a binario centrale in un punto con rotazione offre completa flessibilità durante l'installazione, il riposizionamento e la manutenzione degli apparecchi per illuminazione
- Applicazione a prova di futuro: i suoi componenti modulari, i driver e i motori di illuminazione sono progettati per offrire facilità di manutenzione e sostituzione per prolungare la vita del prodotto

### Caratteristiche

- Il design sottile e contemporaneo si fonde perfettamente con gli interni del punto vendita
- Eccezionale qualità della luce con l'efficienza migliore della categoria
- Ampia gamma di ottiche OptiSuit per soddisfare varie applicazioni
- Offre una distribuzione uniforme dell'illuminazione risparmiando energia
- Manutenzione semplice con accesso al driver rapido e senza utensili
- Soddisfa i criteri di illuminazione per la circolarità



### Applicazione

- Supermercati e grandi superfici di vendita
- Supermercati e ipermercati

### Warnings and safety

- La calotta e le superfici ottiche devono essere pulite esclusivamente con un panno che non lascia residui e senza detergenti. Durante la manutenzione, il prodotto deve essere spento e freddo.

### Disegno tecnico



### Dati del prodotto



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black

Dati del prodotto




Storeset Evo track-mounted,  
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI05



StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white

Dati del prodotto




Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo trunking-mounted,  
SM515S, white



StoreSet Evo SM515T-SI02



StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black

Dati del prodotto



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo trunking-mounted,  
SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black

| Informazioni generali                        |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Driver incluso                               | Sì                                                  |
| Numero di riduttori                          | 1 unità                                             |
| Service tag                                  | Sì                                                  |
| Dati tecnici di illuminazione                |                                                     |
| Angolo del fascio della sorgente luminosa    | 120 °                                               |
| Funzionamento e parte elettrica              |                                                     |
| Classe di protezione IEC                     | Classe di isolamento I                              |
| Tensione in ingresso                         | Da 220 a 240 V                                      |
| Frequenza di linea                           | 50 to 60 Hz                                         |
| Adatto per la commutazione casuale           | Sì                                                  |
| Meccanica e corpo                            |                                                     |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02                                                |
| e una gestione termica                       | IP20                                                |
| Funzionamento di emergenza                   |                                                     |
| Emergenza centralizzata                      | No                                                  |
| Approvazione e applicazione                  |                                                     |
| Intervallo temperatura ambiente              | Da +10 a +40° C                                     |
| Marchio CE                                   | Sì                                                  |
| Marchio ENEC                                 | Marchio ENEC                                        |
| Marchio di infiammabilità                    | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Test filo incandescente                      | Temperatura 650 °C, durata 30 s                     |
| Valore di tremolio (PstLM)                   | 1                                                   |
| Effetto stroboscopico                        | 0,4                                                 |
| Performance iniziale (conforme a IEC)        |                                                     |
| Tolleranza al flusso luminoso                | +/-10%                                              |

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

| Order Code | Full Product Name                  | Temperatura di colore correlata (Nom) | Indice di resa cromatica (CRI) | Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | Flusso luminoso |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|            |                                    |                                       |                                |                                         |                 |
| 58607900   | SM515T 90S/830 PSU WB BK           | 3000 K                                | >80                            | 124 lm/W                                | 9.200 lm        |
| 58609300   | SM515T 90S/830 PSU DA35W BK        | 3000 K                                | >80                            | 124 lm/W                                | 9.200 lm        |
| 58617800   | SM515T 66S/840 PSU A20 BK          | 4000 K                                | >80                            | 143 lm/W                                | 6.600 lm        |
| 58619200   | SM515T 66S/830 PSU A20 BK          | 3000 K                                | >80                            | 134 lm/W                                | 6.700 lm        |
| 58621500   | SM515T 90S/840 PSU DA35W BK        | 4000 K                                | >80                            | 137 lm/W                                | 9.200 lm        |
| 58631400   | SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE     | 3000 K                                | >80                            | 152 lm/W                                | 8.700 lm        |
| 58633800   | SM515T 90S/830 WIA WB BK HE        | 3000 K                                | >80                            | 152 lm/W                                | 8.700 lm        |
| 58635200   | SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE       | 3000 K                                | >80                            | 157 lm/W                                | 6.600 lm        |
| 58695600   | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE    | 3000 K                                | >80                            | 157 lm/W                                | 6.600 lm        |
| 58699400   | SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE   | 4000 K                                | >80                            | 157 lm/W                                | 6.700 lm        |
| 58703800   | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE    | 4000 K                                | >80                            | 163 lm/W                                | 6.700 lm        |
| 58707600   | SM515T 66S/830 PSU WB BK HE        | 3000 K                                | >80                            | 157 lm/W                                | 6.600 lm        |
| 58713700   | SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE    | 3000 K                                | >90                            | 153 lm/W                                | 6.900 lm        |
| 58723600   | SM515T 80S/830 PSU WB BK HE        | 3000 K                                | >80                            | 154 lm/W                                | 8.000 lm        |
| 58725000   | SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE    | 4000 K                                | >80                            | 160 lm/W                                | 8.000 lm        |
| 58727400   | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK       | 4000 K                                | >80                            | 139 lm/W                                | 8.100 lm        |
| 58750200   | SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE    | 4000 K                                | >90                            | 156 lm/W                                | 8.300 lm        |
| 58752600   | SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE    | 4000 K                                | >90                            | 156 lm/W                                | 8.300 lm        |
| 58754000   | SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE | 3000 K                                | >80                            | 152 lm/W                                | 8.700 lm        |
| 58756400   | SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE    | 3000 K                                | >80                            | 152 lm/W                                | 8.700 lm        |
| 58758800   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK    | 4000 K                                | >80                            | 160 lm/W                                | 9.200 lm        |
| 58760100   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK    | 4000 K                                | >80                            | 124 lm/W                                | 9.200 lm        |
| 58766300   | SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK       | 4000 K                                | >80                            | 124 lm/W                                | 9.200 lm        |
| 58768700   | SM515T 90S/840 PSU A20 BK          | 4000 K                                | >80                            | 137 lm/W                                | 9.200 lm        |

| Order Code | Full Product Name                   | Temperatura di<br>colore correlata<br>(Nom) | Indice di<br>resa<br>cromatica<br>(CRI) | Efficienza luminosa<br>(specificata) (Nom) | Flusso<br>luminoso |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 58772400   | SM515T 90S/840 PSU<br>DA25N BK      | 4000 K                                      | >80                                     | 137 lm/W                                   | 9.200 lm           |
| 58776200   | SM515T 90S/840 PSU<br>DA45 BK       | 4000 K                                      | >80                                     | 137 lm/W                                   | 9.200 lm           |
| 58780900   | SM515T 90S/840 PSU WB<br>BK         | 4000 K                                      | >80                                     | 137 lm/W                                   | 9.200 lm           |
| 58784700   | SM515T 90S/930 DIA-<br>VLC WB BK HE | 3000 K                                      | >90                                     | 146 lm/W                                   | 9.500 lm           |
| 58786100   | SM515T 90S/940 DIA-<br>VLC WB BK HE | 4000 K                                      | >90                                     | 154 lm/W                                   | 9.400 lm           |
| 58719900   | SM515T 80S/830 PSU<br>DA35W SI      | 3000 K                                      | >80                                     | 126 lm/W                                   | 8.100 lm           |
| 58770000   | SM515T 90S/840 PSU<br>A20 SI        | 4000 K                                      | >80                                     | 137 lm/W                                   | 9.200 lm           |
| 58774800   | SM515T 90S/840 PSU<br>DA25N SI      | 4000 K                                      | >80                                     | 137 lm/W                                   | 9.200 lm           |
| 58778600   | SM515T 90S/840 PSU<br>DA45 SI       | 4000 K                                      | >80                                     | 137 lm/W                                   | 9.200 lm           |
| 58782300   | SM515T 90S/840 PSU WB<br>SI         | 4000 K                                      | >80                                     | 137 lm/W                                   | 9.200 lm           |
| 58611600   | SM515T 90S/830 PSU WB<br>WH         | 3000 K                                      | >80                                     | 124 lm/W                                   | 9.200 lm           |
| 58613000   | SM515T 66S/830 PSU<br>A20 WH        | 3000 K                                      | >80                                     | 134 lm/W                                   | 6.700 lm           |
| 58615400   | SM515T 90S/830 PSU<br>DA35W WH      | 3000 K                                      | >80                                     | 124 lm/W                                   | 9.200 lm           |
| 58623900   | SM515T 66S/840 WIA<br>A20 WH HE     | 4000 K                                      | >80                                     | 163 lm/W                                   | 6.700 lm           |
| 58625300   | SM515T 90S/830 WIA<br>DA35W WH HE   | 3000 K                                      | >80                                     | 152 lm/W                                   | 8.700 lm           |
| 58627700   | SM515T 90S/830 WIA WB<br>WH HE      | 3000 K                                      | >80                                     | 152 lm/W                                   | 8.700 lm           |
| 58629100   | SM515T 66S/830 WIA<br>A20 WH HE     | 3000 K                                      | >80                                     | 157 lm/W                                   | 6.600 lm           |
| 58644400   | SM515T 90S/840 WIA WB<br>WH HE      | 4000 K                                      | >80                                     | 160 lm/W                                   | 9.000 lm           |
| 58693200   | SM515S 66S/830 DIA-<br>VLC DA25N WH | 3000 K                                      | >80                                     | 134 lm/W                                   | 6.700 lm           |
| 58697000   | SM515S 66S/830 DIA-<br>VLC WB WH    | 3000 K                                      | >80                                     | 134 lm/W                                   | 6.700 lm           |
| 58701400   | SM515S 66S/840 DIA-<br>VLC DA25N WH | 4000 K                                      | >80                                     | 143 lm/W                                   | 6.600 lm           |
| 58705200   | SM515S 66S/840 DIA-<br>VLC WB WH    | 4000 K                                      | >80                                     | 143 lm/W                                   | 6.600 lm           |
| 58709000   | SM515T 66S/830 PSU WB<br>WH HE      | 3000 K                                      | >80                                     | 157 lm/W                                   | 6.600 lm           |
| 58711300   | SM515T 66S/840 PSU WB<br>WH         | 4000 K                                      | >80                                     | 143 lm/W                                   | 6.600 lm           |

| Order Code | Full Product Name                   | Temperatura di<br>colore correlata<br>(Nom) | Indice di<br>resa<br>cromatica<br>(CRI) | Efficienza luminosa<br>(specificata) (Nom) | Flusso<br>luminoso |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|            |                                     |                                             |                                         |                                            |                    |
| 58715100   | SM515T 80S/830 DIA-<br>VLC A20 WH   | 3000 K                                      | >80                                     | 126 lm/W                                   | 8.100 lm           |
| 58717500   | SM515T 80S/830 PSU<br>DA25W WH HE   | 3000 K                                      | >80                                     | 154 lm/W                                   | 8.000 lm           |
| 58729800   | SM515T 80S/840 DIA-<br>VLC WB WH    | 4000 K                                      | >80                                     | 139 lm/W                                   | 8.100 lm           |
| 58762500   | SM515T 90S/840 DIA-<br>VLC DA25W WH | 4000 K                                      | >80                                     | 124 lm/W                                   | 9.200 lm           |
| 58764900   | SM515T 90S/840 DIA-<br>VLC DA45 WH  | 4000 K                                      | >80                                     | 124 lm/W                                   | 9.200 lm           |

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

| Order Code | Full Product Name                  | Tipo di ottica                                  |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 58607900   | SM515T 90S/830 PSU WB BK           | Fascio largo                                    |
| 58609300   | SM515T 90S/830 PSU DA35W BK        | Ottica asimmetrica doppia 35°<br>fascio largo   |
| 58617800   | SM515T 66S/840 PSU A20 BK          | Asimmetrica speculare angolo 20°                |
| 58619200   | SM515T 66S/830 PSU A20 BK          | Asimmetrica speculare angolo 20°                |
| 58621500   | SM515T 90S/840 PSU DA35W BK        | Ottica asimmetrica doppia 35°<br>fascio largo   |
| 58631400   | SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE     | Ottica asimmetrica doppia 35°<br>fascio largo   |
| 58633800   | SM515T 90S/830 WIA WB BK HE        | Fascio largo                                    |
| 58635200   | SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE       | Asimmetrica speculare angolo 20°                |
| 58695600   | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE    | Fascio largo                                    |
| 58699400   | SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE   | Asimmetrica speculare angolo 20°                |
| 58703800   | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE    | Fascio largo                                    |
| 58707600   | SM515T 66S/830 PSU WB BK HE        | Fascio largo                                    |
| 58713700   | SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE    | Fascio largo                                    |
| 58723600   | SM515T 80S/830 PSU WB BK HE        | Fascio largo                                    |
| 58725000   | SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE    | Fascio medio                                    |
| 58727400   | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK       | Fascio largo                                    |
| 58750200   | SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE    | Fascio medio                                    |
| 58752600   | SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE    | Fascio largo                                    |
| 58754000   | SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE | Ottica asimmetrica doppia 25°<br>fascio largo   |
| 58756400   | SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE    | Fascio largo                                    |
| 58758800   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK    | Ottica asimmetrica doppia<br>fascio stretto 25° |
| 58760100   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK    | Ottica asimmetrica doppia 25°<br>fascio largo   |
| 58766300   | SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK       | Fascio largo                                    |
| 58768700   | SM515T 90S/840 PSU A20 BK          | Asimmetrica speculare angolo 20°                |

| Order Code | Full Product Name               | Tipo di ottica                                  |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 58772400   | SM515T 90S/840 PSU DA25N BK     | Ottica asimmetrica doppia<br>fascio stretto 25° |
| 58776200   | SM515T 90S/840 PSU DA45 BK      | Ottica asimmetrica doppia 45°                   |
| 58780900   | SM515T 90S/840 PSU WB BK        | Fascio largo                                    |
| 58784700   | SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE | Fascio largo                                    |
| 58786100   | SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE | Fascio largo                                    |
| 58719900   | SM515T 80S/830 PSU DA35W SI     | Ottica asimmetrica doppia 35°<br>fascio largo   |
| 58770000   | SM515T 90S/840 PSU A20 SI       | Asimmetrica speculare angolo 20°                |
| 58774800   | SM515T 90S/840 PSU DA25N SI     | Ottica asimmetrica doppia<br>fascio stretto 25° |
| 58778600   | SM515T 90S/840 PSU DA45 SI      | Ottica asimmetrica doppia 45°                   |
| 58782300   | SM515T 90S/840 PSU WB SI        | Fascio largo                                    |
| 58611600   | SM515T 90S/830 PSU WB WH        | Fascio largo                                    |
| 58613000   | SM515T 66S/830 PSU A20 WH       | Asimmetrica speculare angolo 20°                |
| 58615400   | SM515T 90S/830 PSU DA35W WH     | Ottica asimmetrica doppia 35°<br>fascio largo   |
| 58623900   | SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE    | Asimmetrica speculare angolo 20°                |
| 58625300   | SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE  | Ottica asimmetrica doppia 35°<br>fascio largo   |
| 58627700   | SM515T 90S/830 WIA WB WH HE     | Fascio largo                                    |
| 58629100   | SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE    | Asimmetrica speculare angolo 20°                |
| 58644400   | SM515T 90S/840 WIA WB WH HE     | Fascio largo                                    |
| 58693200   | SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH | Ottica asimmetrica doppia<br>fascio stretto 25° |
| 58697000   | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH    | Fascio largo                                    |
| 58701400   | SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH | Ottica asimmetrica doppia<br>fascio stretto 25° |
| 58705200   | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH    | Fascio largo                                    |
| 58709000   | SM515T 66S/830 PSU WB WH HE     | Fascio largo                                    |
| 58711300   | SM515T 66S/840 PSU WB WH        | Fascio largo                                    |

| Order Code | Full Product Name              | Tipo di ottica                             |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 58715100   | SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH  | Asimmetrica speculare angolo 20°           |
| 58717500   | SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE | Ottica asimmetrica doppia 25° fascio largo |

| Order Code | Full Product Name               | Tipo di ottica                             |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 58729800   | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH    | Fascio largo                               |
| 58762500   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH | Ottica asimmetrica doppia 25° fascio largo |
| 58764900   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH  | Ottica asimmetrica doppia 45°              |

Funzionamento e parte elettrica

| Order Code | Full Product Name                  | Consumo energetico |
|------------|------------------------------------|--------------------|
| 58607900   | SM515T 90S/830 PSU WB BK           | 74 W               |
| 58609300   | SM515T 90S/830 PSU DA35W BK        | 74 W               |
| 58617800   | SM515T 66S/840 PSU A20 BK          | 46 W               |
| 58619200   | SM515T 66S/830 PSU A20 BK          | 50 W               |
| 58621500   | SM515T 90S/840 PSU DA35W BK        | 67 W               |
| 58631400   | SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE     | 59 W               |
| 58633800   | SM515T 90S/830 WIA WB BK HE        | 59 W               |
| 58635200   | SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE       | 43 W               |
| 58695600   | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE    | 43 W               |
| 58699400   | SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE   | 41 W               |
| 58703800   | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE    | 41 W               |
| 58707600   | SM515T 66S/830 PSU WB BK HE        | 43 W               |
| 58713700   | SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE    | 45 W               |
| 58723600   | SM515T 80S/830 PSU WB BK HE        | 52 W               |
| 58725000   | SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE    | 50 W               |
| 58727400   | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK       | 58 W               |
| 58750200   | SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE    | 53 W               |
| 58752600   | SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE    | 53 W               |
| 58754000   | SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE | 59 W               |
| 58756400   | SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE    | 59 W               |
| 58758800   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK    | 67 W               |
| 58760100   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK    | 67 W               |
| 58766300   | SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK       | 67 W               |
| 58768700   | SM515T 90S/840 PSU A20 BK          | 67 W               |
| 58772400   | SM515T 90S/840 PSU DA25N BK        | 67 W               |
| 58776200   | SM515T 90S/840 PSU DA45 BK         | 67 W               |
| 58780900   | SM515T 90S/840 PSU WB BK           | 67 W               |

| Order Code | Full Product Name               | Consumo energetico |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| 58784700   | SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE | 65 W               |
| 58786100   | SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE | 61 W               |
| 58719900   | SM515T 80S/830 PSU DA35W SI     | 64 W               |
| 58770000   | SM515T 90S/840 PSU A20 SI       | 67 W               |
| 58774800   | SM515T 90S/840 PSU DA25N SI     | 67 W               |
| 58778600   | SM515T 90S/840 PSU DA45 SI      | 67 W               |
| 58782300   | SM515T 90S/840 PSU WB SI        | 67 W               |
| 58611600   | SM515T 90S/830 PSU WB WH        | 74 W               |
| 58613000   | SM515T 66S/830 PSU A20 WH       | 50 W               |
| 58615400   | SM515T 90S/830 PSU DA35W WH     | 74 W               |
| 58623900   | SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE    | 41 W               |
| 58625300   | SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE  | 59 W               |
| 58627700   | SM515T 90S/830 WIA WB WH HE     | 59 W               |
| 58629100   | SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE    | 43 W               |
| 58644400   | SM515T 90S/840 WIA WB WH HE     | 56 W               |
| 58693200   | SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH | 50 W               |
| 58697000   | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH    | 50 W               |
| 58701400   | SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH | 46 W               |
| 58705200   | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH    | 46 W               |
| 58709000   | SM515T 66S/830 PSU WB WH HE     | 43 W               |
| 58711300   | SM515T 66S/840 PSU WB WH        | 46 W               |
| 58715100   | SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH   | 64 W               |
| 58717500   | SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE  | 52 W               |
| 58729800   | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH    | 58 W               |
| 58762500   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH | 67 W               |
| 58764900   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH  | 67 W               |

Controlli e dimmerazione

| Order Code | Full Product Name                | Dimmerabile | Livello massimo di attenuazione |
|------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 58607900   | SM515T 90S/830 PSU WB BK         | No          | Non applicabile                 |
| 58609300   | SM515T 90S/830 PSU DA35W BK      | No          | Non applicabile                 |
| 58617800   | SM515T 66S/840 PSU A20 BK        | No          | Non applicabile                 |
| 58619200   | SM515T 66S/830 PSU A20 BK        | No          | Non applicabile                 |
| 58621500   | SM515T 90S/840 PSU DA35W BK      | No          | Non applicabile                 |
| 58631400   | SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE   | Si          | 1%                              |
| 58633800   | SM515T 90S/830 WIA WB BK HE      | Si          | 1%                              |
| 58635200   | SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE     | Si          | 1%                              |
| 58695600   | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE  | Si          | 1%                              |
| 58699400   | SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE | Si          | 1%                              |
| 58703800   | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE  | Si          | 1%                              |

| Order Code | Full Product Name                  | Dimmerabile | Livello massimo di attenuazione |
|------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 58707600   | SM515T 66S/830 PSU WB BK HE        | No          | Non applicabile                 |
| 58713700   | SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE    | Si          | 1%                              |
| 58723600   | SM515T 80S/830 PSU WB BK HE        | No          | Non applicabile                 |
| 58725000   | SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE    | Si          | 1%                              |
| 58727400   | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK       | Si          | 1%                              |
| 58750200   | SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE    | Si          | 1%                              |
| 58752600   | SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE    | Si          | 1%                              |
| 58754000   | SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE | Si          | 1%                              |
| 58756400   | SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE    | Si          | 1%                              |
| 58758800   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK    | Si          | 1%                              |

| Order Code | Full Product Name               | Livello massimo di |                 |
|------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
|            |                                 | Dimmerabile        | attenuazione    |
| 58760100   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK | Si                 | 1%              |
| 58766300   | SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK    | Si                 | 1%              |
| 58768700   | SM515T 90S/840 PSU A20 BK       | No                 | Non applicabile |
| 58772400   | SM515T 90S/840 PSU DA25N BK     | No                 | Non applicabile |
| 58776200   | SM515T 90S/840 PSU DA45 BK      | No                 | Non applicabile |
| 58780900   | SM515T 90S/840 PSU WB BK        | No                 | Non applicabile |
| 58784700   | SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE | Si                 | 1%              |
| 58786100   | SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE | Si                 | 1%              |
| 58719900   | SM515T 80S/830 PSU DA35W SI     | No                 | Non applicabile |
| 58770000   | SM515T 90S/840 PSU A20 SI       | No                 | Non applicabile |
| 58774800   | SM515T 90S/840 PSU DA25N SI     | No                 | Non applicabile |
| 58778600   | SM515T 90S/840 PSU DA45 SI      | No                 | Non applicabile |
| 58782300   | SM515T 90S/840 PSU WB SI        | No                 | Non applicabile |
| 58611600   | SM515T 90S/830 PSU WB WH        | No                 | Non applicabile |
| 58613000   | SM515T 66S/830 PSU A20 WH       | No                 | Non applicabile |
| 58615400   | SM515T 90S/830 PSU DA35W WH     | No                 | Non applicabile |

| Order Code | Full Product Name               | Livello massimo di |                 |
|------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
|            |                                 | Dimmerabile        | attenuazione    |
| 58623900   | SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE    | Si                 | 1%              |
| 58625300   | SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE  | Si                 | 1%              |
| 58627700   | SM515T 90S/830 WIA WB WH HE     | Si                 | 1%              |
| 58629100   | SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE    | Si                 | 1%              |
| 58644400   | SM515T 90S/840 WIA WB WH HE     | Si                 | 1%              |
| 58693200   | SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH | Si                 | 1%              |
| 58697000   | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH    | Si                 | 1%              |
| 58701400   | SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH | Si                 | 1%              |
| 58705200   | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH    | Si                 | 1%              |
| 58709000   | SM515T 66S/830 PSU WB WH HE     | No                 | Non applicabile |
| 58711300   | SM515T 66S/840 PSU WB WH        | No                 | Non applicabile |
| 58715100   | SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH   | Si                 | 1%              |
| 58717500   | SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE  | No                 | Non applicabile |
| 58729800   | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH    | Si                 | 1%              |
| 58762500   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH | Si                 | 1%              |
| 58764900   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH  | Si                 | 1%              |

Meccanica e corpo

| Order Code | Full Product Name                  | Colore alloggiamento |
|------------|------------------------------------|----------------------|
| 58607900   | SM515T 90S/830 PSU WB BK           | Nero                 |
| 58609300   | SM515T 90S/830 PSU DA35W BK        | Nero                 |
| 58617800   | SM515T 66S/840 PSU A20 BK          | Nero                 |
| 58619200   | SM515T 66S/830 PSU A20 BK          | Nero                 |
| 58621500   | SM515T 90S/840 PSU DA35W BK        | Nero                 |
| 58631400   | SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE     | Nero                 |
| 58633800   | SM515T 90S/830 WIA WB BK HE        | Nero                 |
| 58635200   | SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE       | Nero                 |
| 58695600   | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE    | Nero                 |
| 58699400   | SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE   | Nero                 |
| 58703800   | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE    | Nero                 |
| 58707600   | SM515T 66S/830 PSU WB BK HE        | Nero                 |
| 58713700   | SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE    | Nero                 |
| 58723600   | SM515T 80S/830 PSU WB BK HE        | Nero                 |
| 58725000   | SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE    | Nero                 |
| 58727400   | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK       | Nero                 |
| 58750200   | SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE    | Nero                 |
| 58752600   | SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE    | Nero                 |
| 58754000   | SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE | Nero                 |
| 58756400   | SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE    | Nero                 |
| 58758800   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK    | Nero                 |
| 58760100   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK    | Nero                 |
| 58766300   | SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK       | Nero                 |
| 58768700   | SM515T 90S/840 PSU A20 BK          | Nero                 |
| 58772400   | SM515T 90S/840 PSU DA25N BK        | Nero                 |
| 58776200   | SM515T 90S/840 PSU DA45 BK         | Nero                 |
| 58780900   | SM515T 90S/840 PSU WB BK           | Nero                 |

| Order Code | Full Product Name               | Colore alloggiamento |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| 58784700   | SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE | Nero                 |
| 58786100   | SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE | Nero                 |
| 58719900   | SM515T 80S/830 PSU DA35W SI     | Argento              |
| 58770000   | SM515T 90S/840 PSU A20 SI       | Argento              |
| 58774800   | SM515T 90S/840 PSU DA25N SI     | Argento              |
| 58778600   | SM515T 90S/840 PSU DA45 SI      | Argento              |
| 58782300   | SM515T 90S/840 PSU WB SI        | Argento              |
| 58611600   | SM515T 90S/830 PSU WB WH        | Bianco               |
| 58613000   | SM515T 66S/830 PSU A20 WH       | Bianco               |
| 58615400   | SM515T 90S/830 PSU DA35W WH     | Bianco               |
| 58623900   | SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE    | Bianco               |
| 58625300   | SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE  | Bianco               |
| 58627700   | SM515T 90S/830 WIA WB WH HE     | Bianco               |
| 58629100   | SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE    | Bianco               |
| 58644400   | SM515T 90S/840 WIA WB WH HE     | Bianco               |
| 58693200   | SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH | Bianco               |
| 58697000   | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH    | Bianco               |
| 58701400   | SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH | Bianco               |
| 58705200   | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH    | Bianco               |
| 58709000   | SM515T 66S/830 PSU WB WH HE     | Bianco               |
| 58711300   | SM515T 66S/840 PSU WB WH        | Bianco               |
| 58715100   | SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH   | Bianco               |
| 58717500   | SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE  | Bianco               |
| 58729800   | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH    | Bianco               |
| 58762500   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH | Bianco               |
| 58764900   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH  | Bianco               |

Performance iniziale (conforme a IEC)

| Order Code | Full Product Name                  | Cromaticità iniziale |
|------------|------------------------------------|----------------------|
| 58607900   | SM515T 90S/830 PSU WB BK           | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58609300   | SM515T 90S/830 PSU DA35W BK        | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58617800   | SM515T 66S/840 PSU A20 BK          | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58619200   | SM515T 66S/830 PSU A20 BK          | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58621500   | SM515T 90S/840 PSU DA35W BK        | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58631400   | SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE     | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58633800   | SM515T 90S/830 WIA WB BK HE        | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58635200   | SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE       | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58695600   | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE    | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58699400   | SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE   | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58703800   | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58707600   | SM515T 66S/830 PSU WB BK HE        | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58713700   | SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE    | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58723600   | SM515T 80S/830 PSU WB BK HE        | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58725000   | SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58727400   | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK       | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58750200   | SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58752600   | SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58754000   | SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58756400   | SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE    | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58758800   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58760100   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58766300   | SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK       | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58768700   | SM515T 90S/840 PSU A20 BK          | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58772400   | SM515T 90S/840 PSU DA25N BK        | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58776200   | SM515T 90S/840 PSU DA45 BK         | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58780900   | SM515T 90S/840 PSU WB BK           | (0.38, 0.38) SDCM<3  |

| Order Code | Full Product Name               | Cromaticità iniziale |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| 58784700   | SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58786100   | SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58719900   | SM515T 80S/830 PSU DA35W SI     | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58770000   | SM515T 90S/840 PSU A20 SI       | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58774800   | SM515T 90S/840 PSU DA25N SI     | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58778600   | SM515T 90S/840 PSU DA45 SI      | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58782300   | SM515T 90S/840 PSU WB SI        | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58611600   | SM515T 90S/830 PSU WB WH        | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58613000   | SM515T 66S/830 PSU A20 WH       | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58615400   | SM515T 90S/830 PSU DA35W WH     | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58623900   | SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58625300   | SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE  | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58627700   | SM515T 90S/830 WIA WB WH HE     | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58629100   | SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE    | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58644400   | SM515T 90S/840 WIA WB WH HE     | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58693200   | SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58697000   | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH    | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58701400   | SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58705200   | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58709000   | SM515T 66S/830 PSU WB WH HE     | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58711300   | SM515T 66S/840 PSU WB WH        | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58715100   | SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH   | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58717500   | SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE  | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 58729800   | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58762500   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 58764900   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH  | (0.38, 0.38) SDCM<3  |

Dati del prodotto




| Order Code | Full Product Name                  | Codice famiglia prodotto |
|------------|------------------------------------|--------------------------|
| 58607900   | SM515T 90S/830 PSU WB BK           | SM515T                   |
| 58609300   | SM515T 90S/830 PSU DA35W BK        | SM515T                   |
| 58617800   | SM515T 66S/840 PSU A20 BK          | SM515T                   |
| 58619200   | SM515T 66S/830 PSU A20 BK          | SM515T                   |
| 58621500   | SM515T 90S/840 PSU DA35W BK        | SM515T                   |
| 58631400   | SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE     | SM515T                   |
| 58633800   | SM515T 90S/830 WIA WB BK HE        | SM515T                   |
| 58635200   | SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE       | SM515T                   |
| 58695600   | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB BK HE    | SM515S                   |
| 58699400   | SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE   | SM515S                   |
| 58703800   | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB BK HE    | SM515S                   |
| 58707600   | SM515T 66S/830 PSU WB BK HE        | SM515T                   |
| 58713700   | SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE    | SM515T                   |
| 58723600   | SM515T 80S/830 PSU WB BK HE        | SM515T                   |
| 58725000   | SM515T 80S/840 DIA-VLC MB BK HE    | SM515T                   |
| 58727400   | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK       | SM515T                   |
| 58750200   | SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE    | SM515T                   |
| 58752600   | SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE    | SM515T                   |
| 58754000   | SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE | SM515T                   |
| 58756400   | SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE    | SM515T                   |
| 58758800   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK    | SM515T                   |

| Order Code | Full Product Name               | Codice famiglia prodotto |
|------------|---------------------------------|--------------------------|
| 58760100   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK | SM515T                   |
| 58766300   | SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK    | SM515T                   |
| 58768700   | SM515T 90S/840 PSU A20 BK       | SM515T                   |
| 58772400   | SM515T 90S/840 PSU DA25N BK     | SM515T                   |
| 58776200   | SM515T 90S/840 PSU DA45 BK      | SM515T                   |
| 58780900   | SM515T 90S/840 PSU WB BK        | SM515T                   |
| 58784700   | SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE | SM515T                   |
| 58786100   | SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE | SM515T                   |
| 58719900   | SM515T 80S/830 PSU DA35W SI     | SM515T                   |
| 58770000   | SM515T 90S/840 PSU A20 SI       | SM515T                   |
| 58774800   | SM515T 90S/840 PSU DA25N SI     | SM515T                   |
| 58778600   | SM515T 90S/840 PSU DA45 SI      | SM515T                   |
| 58782300   | SM515T 90S/840 PSU WB SI        | SM515T                   |
| 58611600   | SM515T 90S/830 PSU WB WH        | SM515T                   |
| 58613000   | SM515T 66S/830 PSU A20 WH       | SM515T                   |
| 58615400   | SM515T 90S/830 PSU DA35W WH     | SM515T                   |
| 58623900   | SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE    | SM515T                   |
| 58625300   | SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE  | SM515T                   |
| 58627700   | SM515T 90S/830 WIA WB WH HE     | SM515T                   |
| 58629100   | SM515T 66S/830 WIA A20 WH HE    | SM515T                   |
| 58644400   | SM515T 90S/840 WIA WB WH HE     | SM515T                   |


| Order Code | Full Product Name               | Codice famiglia prodotto |
|------------|---------------------------------|--------------------------|
| 58693200   | SM515S 66S/830 DIA-VLC DA25N WH | SM515S                   |
| 58697000   | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH    | SM515S                   |
| 58701400   | SM515S 66S/840 DIA-VLC DA25N WH | SM515S                   |
| 58705200   | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH    | SM515S                   |
| 58709000   | SM515T 66S/830 PSU WB WH HE     | SM515T                   |
| 58711300   | SM515T 66S/840 PSU WB WH        | SM515T                   |

| Order Code | Full Product Name               | Codice famiglia prodotto |
|------------|---------------------------------|--------------------------|
| 58715100   | SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH   | SM515T                   |
| 58717500   | SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE  | SM515T                   |
| 58729800   | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH    | SM515T                   |
| 58762500   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH | SM515T                   |
| 58764900   | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH  | SM515T                   |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102665




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102662




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102663




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102671




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102664




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102674




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102670




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102669




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102676




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102666




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102675




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102668




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102673




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102672




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102667



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102703




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102725




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102709


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102679




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102720




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102710




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102708




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102714




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102691



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102728




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102712




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102707


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102694




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102723




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102693




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102716




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102695




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102715



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102726




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102701




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102698


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102721




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102697




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102692




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102711




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102690




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102727



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102696




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102713




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102724


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102702




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102706




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102699




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102722




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102719



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102718



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102717



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102704

