



StoreSet Evo: Bærekraftig belysning for fremtidens butikker

StoreSet Evo kombinerer slank, moderne design og jevn lysfordeling, med et bredt utvalg av OptiSuit-optikk til ulike bruksområder. Dette systemet oppfyller våre strenge Lighting for Circularity-kriterier, og skaper en hyggelig atmosfære i butikken samtidig som det bidrar til dine bærekraftsmål. StoreSet Evo kan brukes på tvers av et bredt spekter av bruksområder i butikker: kan enkelt kobles til strømskinner, Maxos fusjon-skinner eller innfelte tak.

Fordeler

- Tiltalende utseende og uttrykk StoreSet Evos slanke og moderne design passer diskret inn i butikkoppsettet
- Enkel montering: Ettpunkts sentralskinneoppheng med rotasjon gir deg full fleksibilitet når du monterer omplasserer og vedlikeholder lysarmaturene dine
- Fremtidssikker bruk: Modulkomponentene, driverne og lysmotorene er designet for enkelt vedlikehold og erstatning for å forlenge produktets levetid

Applications

- Dagligvare- og storhandel
- Supermarkeder og hypermarkeder

Funksjoner

- Slank og moderne design passer sømløst inn i butikkinteriør
- Enestående lyskvalitet med klasseledende effektivitet
- Bredt utvalg av OptiSuit-optikk til ulike bruksområder

- Gir jevn lysfordeling samtidig og redusert energiforbruk

- Enkelt vedlikehold med rask og verktøyløs tilgang til driveren
- Oppfyller Lighting for Circularity-kriteriene
- Baldakinen og de optiske overflatene skal kun rengjøres med en løfri klut og uten rengjøringsmidler. Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.

Versions




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

Målskisse



SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH



SM515T 80S/830 PSU WB BK HE

Produkt detaljer



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white





Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Lyskjevinkel for lyskilde	120 grad(er)
---------------------------	--------------

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Innebygd styring	Synlig lyskommunikasjon
------------------	-------------------------

Mekanikk og innfatning

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert far- getemperatur (nom.)	Lysutbytte (vur- dert) (Nom)	Fargegjengi- velsesindeks (CRI)	Optikktype
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	9 200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	9 200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	6 600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	6 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	6 600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	8 100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	8 000 lm	3000 K	154 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	8 100 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	8 300 lm	4000 K	156 lm/W	>90	Mellomstrålet
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	8 300 lm	4000 K	156 lm/W	>90	Bredstrålet
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, bredstrålet
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Bredstrålet

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert far- getemperatur (nom.)	Lysutbytte (vur- dert) (Nom)	Fargegjengi- velsesindeks (CRI)	Optikktype
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	9 200 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, smalstrålet
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	9 200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, bredstrålet
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	9 200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, smalstrålet
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk 45°
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	9 400 lm	4000 K	154 lm/W	>90	Bredstrålet
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	9 200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	6 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	9 200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	6 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	6 600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	6 600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	6 600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	8 100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	8 000 lm	3000 K	154 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, bredstrålet
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	8 100 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Bredstrålet
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	9 200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk, 25°, bredstrålet
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	9 200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Dobbel asymmetrisk optikk 45°

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	52 W
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	58 W
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	53 W
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	59 W
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	67 W
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	67 W
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	67 W
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	67 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Nei	Ikke relevant
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Nei	Ikke relevant
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Nei	Ikke relevant
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Nei	Ikke relevant
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Nei	Ikke relevant
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Nei	Ikke relevant
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Nei	Ikke relevant
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Nei	Ikke relevant
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Ja	1%
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Ja	1%
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Ja	1%
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Ja	1%
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Nei	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes	Maksimalt dimmenivå
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Nei	Ikke relevant
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Nei	Ikke relevant
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Nei	Ikke relevant
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Nei	Ikke relevant
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Nei	Ikke relevant
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Nei	Ikke relevant
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Nei	Ikke relevant
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Nei	Ikke relevant
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Ja	1%
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Nei	Ikke relevant
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Ja	1%
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Ja	1%

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Svart
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Svart
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Svart
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Svart
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Svart
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Svart
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Svart
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Svart
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Svart
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Svart
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Svart
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Svart
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Svart
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Svart
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Svart
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Svart
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Svart
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Svart
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Svart
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Svart
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Svart
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Hvit
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Hvit

Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Hvit
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Hvit
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Hvit
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Hvit
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Hvit
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Hvit
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Hvit
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Hvit
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Hvit
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Hvit

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	SM515T
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	SM515T
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	SM515T
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	SM515T
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	SM515T
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	SM515T
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	SM515T


Polarkoordinatsystem



SM515TI - 910505102665

SM515TI - 910505102662


SM515TI - 910505102663



SM515TI - 910505102664

SM515TI - 910505102669


SM515TI - 910505102666




SM515TI - 910505102668

SM515TI - 910505102667


SM515TI - 910505102703




SM515TI - 910505102725




SM515TI - 910505102709




SM515TI - 910505102710




SM515TI - 910505102708




SM515TI - 910505102714




SM515TI - 910505102728




SM515TI - 910505102712




SM515TI - 910505102723




SM515TI - 910505102705




SM515TI - 910505102716




SM515TI - 910505102715




SM515TI - 910505102698




SM515TI - 910505102721




SM515TI - 910505102697




SM515TI - 910505102692




SM515TI - 910505102711




SM515TI - 910505102696




SM515TI - 910505102713




SM515TI - 910505102702




SM515TI - 910505102706




SM515TI - 910505102699



SM515TI - 910505102719



SM515TI - 910505102718



SM515TI - 910505102717