



StoreSet Evo: Iluminat sustenabil pentru magazinele viitorului

StoreSet Evo

StoreSet Evo combină designul sub ire, contemporan și distribuția uniformă a luminii, cu o gamă largă de sisteme optice OptiSuit pentru diverse aplicații. Acest sistem îndeplinește criteriile noastre stricte de iluminat pentru circularitate, creând o ambianță plăcută în magazin și contribuind în același timp la obiectivele dumneavoastră de sustenabilitate. StoreSet Evo poate fi utilizat într-o gamă largă de aplicații de retail: poate fi conectat cu ușurință la șine electrice, la structura de bază Maxos fusion sau la tavane aparente.

Beneficii

- Aspect atrăgător: designul sub ire și contemporan al StoreSet Evo se îmbină discret cu aspectul magazinului dumneavoastră
- Ușor de instalat: Suspendarea cu un singur punct a șinei centrale cu rotație vă oferă o flexibilitate completă la instalarea, reparația și întreținerea aparatelor de iluminat.
- Aplicație pentru viitor: componentele modulare, balasturile și motoarele LED sunt proiectate pentru întreținere și înlocuire ușoară, pentru a prelungi durata de viață a produsului.

Caracteristici

- Designul sub ire și contemporan se îmbină perfect în interioarele magazinelor
- Calitate remarcabilă a luminii cu cea mai bună eficiență din clasa sa
- Gamă largă de sisteme optice OptiSuit potrivite pentru diverse aplicații
- Oferă o distribuție uniformă a luminii economisind în același timp energie
- Întreținere ușoară cu acces rapid și fără unelte la balast
- Îndeplinește criteriile de iluminat pentru circularitate

StoreSet Evo

Cerere

- Industria alimentară și magazinele mari
- Supermarketuri și hipermarketuri

Warnings and safety



- Carcasa și suprafețele optice trebuie curățate numai cu o lavetă fără scame și fără detergenți. În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească.

Versions



StoreSet Evo SM515T-SI

Cote



Detalii produs



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Detalii produs



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI05



StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

StoreSet Evo

Detalii produs



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, white



StoreSet Evo SM515T-SI02



StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

StoreSet Evo

Detalii produs



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Informații generale

Balast inclus	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Unghi de distribuție sursă de lumină	120°
--------------------------------------	------

Funcționare și sistem electric

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Sistem mecanic și carcasă

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
Cod protecție împotriva infiltrațiilor	IP20

Funcționare de urgență

Central de urgență	Nu
--------------------	----

Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
------------------------	--------

Date tehnice lumină (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	3000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	3000 K	>80	134 lm/W	6.700 lm
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	3000 K	>80	157 lm/W	6.600 lm
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	157 lm/W	6.600 lm
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	126 lm/W	8.100 lm
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8.300 lm
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	4000 K	>80	160 lm/W	9.200 lm
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>90	146 lm/W	9.500 lm
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	154 lm/W	9.400 lm
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	4000 K	>80	137 lm/W	9.200 lm
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	3000 K	>80	134 lm/W	6.700 lm
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	3000 K	>80	124 lm/W	9.200 lm
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	3000 K	>80	152 lm/W	8.700 lm
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	9.000 lm
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6.700 lm
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6.600 lm
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	3000 K	>80	157 lm/W	6.600 lm
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6.600 lm
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	3000 K	>80	126 lm/W	8.100 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorilor		
			(IRC)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	3000 K	>80	154 lm/W	8.000 lm
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	8.100 lm

Date tehnice lumină (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Sistem optic dublu asimetric cu fascicul luminos larg cu unghi de 35°
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20°
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Sistem optic dublu asimetric cu fascicul luminos larg cu unghi de 35°
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Fascicul luminos larg
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20°
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Fascicul luminos larg
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Fascicul luminos larg
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Fascicul luminos larg
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Fascicul luminos larg
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Sistem optic dublu asimetric 25° cu fascicul luminos îngust
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Fascicul luminos larg
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20°
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Fascicul luminos larg

Order Code	Full Product Name	Tip de sistem optic
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Fascicul luminos larg
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Fascicul luminos larg
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20°
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Sistem optic dublu asimetric cu fascicul luminos larg cu unghi de 35°
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Sistem optic dublu asimetric cu fascicul luminos larg cu unghi de 35°
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Fascicul luminos larg
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Fascicul luminos larg
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Fascicul luminos larg
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Fascicul luminos larg
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Fascicul luminos larg
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20°
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Sistem optic dublu asimetric cu fascicul luminos larg cu unghi de 25°
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Fascicul luminos larg

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	65 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	67 W
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	56 W
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Nu	Nu se aplică
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Nu	Nu se aplică
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Da	1%
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Da	1%
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Da	1%
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Nu	Nu se aplică
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Nu	Nu se aplică
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Da	1%
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Da	1%
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Da	1%
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Da	1%
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Nu	Nu se aplică
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Da	1%

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Da	1%
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Nu	Nu se aplică
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Nu	Nu se aplică
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Nu	Nu se aplică
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Da	1%
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Da	1%
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Da	1%
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Da	1%
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Nu	Nu se aplică
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Nu	Nu se aplică
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Da	1%
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Nu	Nu se aplică
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Da	1%

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Negru
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Negru
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Negru
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Negru
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Negru
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Negru
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Negru
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Negru
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Negru
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Negru
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Negru
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Negru
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Negru

Order Code	Full Product Name	Culoare carcasă
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Negru
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Argintiu
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Alb
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Alb
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Alb
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Alb
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Alb
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Alb
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Alb
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Alb
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Alb
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Alb
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Alb

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Date despre produs


Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	SM515T
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	SM515T
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
58711300	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102665




Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102663




Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102671



Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102674




Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102676




Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102666


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102675




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102668




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102703




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102709




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102679




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102714



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102728




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102705




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102726


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102698




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102697




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102692




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102711




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102727




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102696



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102713




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102702




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102699

Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102719**



**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102718**

