



StoreSet Evo: Udržateľné osvetlenie pre predajne budúcnosti

StoreSet Evo

StoreSet Evo spája tenký, moderný dizajn a rovnomerný rozptyl svetla so širokou škálou optiky OptiSuit na rôzne spôsoby použitia. Tento systém spĺňa naše prísne kritériá programu v oblasti cirkularity osvetlenia Lighting for Circularity, vytvára v obchode príjemné prostredie a súčasne prispieva k vašim cieľom v oblasti udržateľnosti. Produkty StoreSet Evo podporujú širokú škálu využitia v maloobchode: možno ich ľahko pripojiť k napájacím lištám alebo systému Maxos fusion alebo inštalovať do vstavaných stropov.

Výhody

- Atraktívny vzhľad: Tenký a moderný dizajn StoreSet Evo nenápadne zapadne do usporiadania vášho obchodu.
- Jednoduchá inštalácia: Jednobodové zavesenie na centrálnej lište s rotáciou ponúka plnú flexibilitu pri inštalácii, premiestňovaní a údržbe svietidiel.
- Pripravenosť na budúcnosť: Modulárne komponenty, napájacie a osvetľovacie systémy týchto produktov sú navrhnuté tak, aby podporovali jednoduchú údržbu a výmenu, čo predlžuje ich životnosť.

Vlastnosti

- Tenký a moderný dizajn, ktorý dokonale ladí s interiérom obchodov
- Vynikajúca kvalita svetla s tou najvyššou účinnosťou v danej triede
- Široká škála optiky OptiSuit na rôzne spôsoby použitia
- Rovnomerný rozptyl svetla a súčasne úspora energie
- Jednoduchá údržba s rýchlym prístupom k napájaniu bez použitia náradia
- Osvetlenie podporujúce cirkularitu

StoreSet Evo

Aplikácie

- Potraviny a veľké reťazce
- Supermarkety a hypermarkety

Varovanie a ochrana



- Kryt a optické povrchy možno čistiť iba handričkou nepúšťajúcou vlákna a bez čistiacich prostriedkov. Pred začiatkom údržby je nutné produkt vypnúť a nechať vychladnúť.

Versions



StoreSet Evo SM515T-SI

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Podrobnosti o produkte



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI05



StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

StoreSet Evo

Podrobnosti o produkte



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, white



StoreSet Evo SM515T-SI02



StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

Podrobnosti o produkte



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
------------------------------------	------------------------

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Mechanické časti a teleso

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20

Núdzová prevádzka

Centrálna núdzová prevádzka	Nie
-----------------------------	-----

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarne odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
----------------------------	--------

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8 700 lm
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8 700 lm
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	3000 K	>80	157 lm/W	6 600 lm
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	157 lm/W	6 600 lm
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	126 lm/W	8 100 lm
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8 300 lm
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8 700 lm
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	4000 K	>80	160 lm/W	9 200 lm
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>90	146 lm/W	9 500 lm
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	154 lm/W	9 400 lm
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	3000 K	>80	152 lm/W	8 700 lm
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	9 000 lm
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	3000 K	>80	157 lm/W	6 600 lm
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	3000 K	>80	126 lm/W	8 100 lm
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	3000 K	>80	154 lm/W	8 000 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Index podania	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
			fariieb (CRI)		
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	8 100 lm
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Dvojitá asymetrická optika 35°, široké vyžarovanie
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 20°
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Dvojitá asymetrická optika 35°, široké vyžarovanie
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Široké vyžarovanie
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 20°
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Široké vyžarovanie
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Široké vyžarovanie
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Široké vyžarovanie
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Široké vyžarovanie
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Dvojitá asymetrická optika, úzke vyžarovanie pod uhlom 25°
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Široké vyžarovanie
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 20°
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Široké vyžarovanie
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Široké vyžarovanie
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 20°
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Dvojitá asymetrická optika 35°, široké vyžarovanie
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Dvojitá asymetrická optika 35°, široké vyžarovanie
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Široké vyžarovanie
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Široké vyžarovanie
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Široké vyžarovanie
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Široké vyžarovanie
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Asymetrické zrkadlo, uhol osi 20°
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Dvojitá asymetrická optika 25°, široké vyžarovanie
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Široké vyžarovanie
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Dvojitá asymetrická optika 25°, široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	65 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	67 W
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	56 W
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Áno	1%
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Áno	1%
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Áno	1%
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Áno	1%
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Áno	1%
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Áno	1%
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Áno	1%
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Áno	1%
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Áno	1%

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Maximálna úroveň stmievania
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Áno	1%
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Áno	1%
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Áno	1%
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Áno	1%
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Áno	1%
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Áno	1%
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Áno	1%

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Čierna
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Čierna
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Čierna
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Čierna
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Čierna
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Čierna
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Čierna
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Čierna
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Čierna
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Čierna
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Čierna
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Čierna
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Čierna

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Čierna
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Strieborná
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Biela
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Biela
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Biela
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Biela
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Biela
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Biela
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Biela
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Biela
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Biela
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Biela
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Biela

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Údaje o produkte


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
58609300	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
58619200	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
58631400	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
58633800	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
58635200	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
58707600	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
58721200	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
58752600	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58756400	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58758800	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
58766300	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
58768700	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
58784700	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
58786100	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
58782300	SM515T 90S/840 PSU WB SI	SM515T
58613000	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
58615400	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
58625300	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
58644400	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	SM515T
58697000	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
58705200	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
58709000	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
58715100	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
58717500	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
58729800	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
58762500	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102665




Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102663




Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102671



Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102674




Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102676




Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102666


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102675




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102668




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102703




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102709




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102679




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102714



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102728




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102705




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102716


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102726




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102698




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102697




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102692




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102711




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102727



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102696




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102713




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102702

Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102719**



**Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102718**

