



## StoreSet Evo: Hållbar belysning för framtidens butiker

StoreSet Evo kombinerar smidig, modern design och enhetlig ljusfördelning med ett brett utbud av OptiSuit-optik för att passa olika användningsområden. Systemet uppfyller våra strikta kriterier för belysning för cirkuläritet, vilket skapar en behaglig miljö i butiken samtidigt som du bidrar till dina hållbarhetsmål. StoreSet Evo kan användas i ett brett utbud av butiksanvändningar: det kan enkelt anslutas till strömskenor, skensystemet Maxos fusion eller infällt montage i tak.

### Fördelar

- Tilltalande utseende och känsla: StoreSet Evos smidiga och moderna design smälter in i butiken nästan helt obemärkt
- Enkel installation: Enpunktsupphängning av central skena med rotation ger dig total flexibilitet vid installation, omplacering och underhåll av dina armaturer.
- Framtidssäkrad användning: Dess modulära komponenter, driftdon och ljusenheter är konstruerade för enkelt underhåll och utbyte för att förlänga produktens livslängd.

### Applications

- Livsmedelskedjor och stora butikskedjor
- Snabbköp och stormarknader

### Funktioner

- Smidig och modern design som sömlöst smälter in i butiksinteriörer
- Enastående ljuskvalitet med förstklassig effektivitet

- Brett urval av OptiSuit-optik för att passa olika användningsområden
- Ger enhetlig ljusfördelning och sparar samtidigt energi

- Enkelt underhåll med snabb åtkomst till driftdon utan verktyg
- Uppfyller kriterierna för belysning för cirkuläritet
- Skärmtaket och de optiska ytorna får endast rengöras med en luddfri traska och utan rengöringsmedel. Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned.

## Versions




Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white

## Måttskiss



SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH



SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH

## Produktinformation



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo trunking-  
mounted, SM515S, white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,  
SM515T white



Storeset Evo trunking-  
mounted, SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,  
SM515T black

### Allmän information

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Antal driftdonsenheter | 1 enhet |
| Driftdon ingår         | Ja      |
| Service tag            | Ja      |

### Ljusteknik

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Ljuskällans spridningsvinkel | 120 ° |
|------------------------------|-------|

### Drift och elektricitet

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Ingångsspänning                  | 220–240 V        |
| Line Frequency                   | 50 to 60 Hz      |
| Lämplig för slumpmässig brytning | Ja               |
| Skyddsklass IEC                  | Säkerhetsklass I |

### Styrenheter och dimring

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Inbyggd styrning | Visible light communication |
|------------------|-----------------------------|

Mekanik och armaturhus

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kod för kapslingsklass          | IP20 [Petsyddad]      |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK02 [0.2 J standard] |

Nöddrift

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Central nödbelysning | Nej |
|----------------------|-----|

Användning och godkännande

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Glödtrådtest                    | Temperatur 650 °C, under 30 s                |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalt lättantändliga ytor |
| CE-märkning                     | Ja                                           |
| ENEC-märkning                   | ENEC-märkning                                |
| Flimmervärde (PstLM)            | 1                                            |
| Stroboskopisk effekt            | 0,4                                          |
| Omgivningstemperatur            | +10 till +40 °C                              |

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Tolerans för ljusflöde | +/-10% |
|------------------------|--------|

Ljusteknik

| Order Code   | Full Product Name                  | Ljusflöde | Korrelerad färgtemperatur (Nom) | Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | Färgåtergivningsindex | Optiktyp                                                     |
|--------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 910505102662 | SM515T 90S/830 PSU WB BK           | 9 200 lm  | 3000 K                          | 124 lm/W                     | >80                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102663 | SM515T 90S/830 PSU DA35W BK        | 9 200 lm  | 3000 K                          | 124 lm/W                     | >80                   | Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning |
| 910505102667 | SM515T 66S/840 PSU A20 BK          | 6 600 lm  | 4000 K                          | 143 lm/W                     | >80                   | Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°                  |
| 910505102668 | SM515T 66S/830 PSU A20 BK          | 6 700 lm  | 3000 K                          | 134 lm/W                     | >80                   | Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°                  |
| 910505102669 | SM515T 90S/840 PSU DA35W BK        | 9 200 lm  | 4000 K                          | 137 lm/W                     | >80                   | Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning |
| 910505102697 | SM515T 66S/830 PSU WB BK HE        | 6 600 lm  | 3000 K                          | 157 lm/W                     | >80                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102701 | SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE    | 6 900 lm  | 3000 K                          | 153 lm/W                     | >90                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102705 | SM515T 80S/830 PSU WB BK           | 8 100 lm  | 3000 K                          | 126 lm/W                     | >80                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102706 | SM515T 80S/830 PSU WB BK HE        | 8 000 lm  | 3000 K                          | 154 lm/W                     | >80                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102708 | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK       | 8 100 lm  | 4000 K                          | 139 lm/W                     | >80                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102710 | SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE    | 8 300 lm  | 4000 K                          | 156 lm/W                     | >90                   | Medelstrålande spridningsvinkel                              |
| 910505102711 | SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE    | 8 300 lm  | 4000 K                          | 156 lm/W                     | >90                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102712 | SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE | 8 700 lm  | 3000 K                          | 152 lm/W                     | >80                   | Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning |

| Order Code   | Full Product Name               | Ljusflöde | Korrelerad färgtemperatur (Nom) | Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | Färgåtergivningsindex | Optiktyp                                                     |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 910505102713 | SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE | 8 700 lm  | 3000 K                          | 152 lm/W                     | >80                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102714 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK | 9 200 lm  | 4000 K                          | 160 lm/W                     | >80                   | Dubbelasymmetrisk optik 25°, smalstrålande ljusfördelning    |
| 910505102715 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK | 9 200 lm  | 4000 K                          | 124 lm/W                     | >80                   | Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning |
| 910505102718 | SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK    | 9 200 lm  | 4000 K                          | 124 lm/W                     | >80                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102719 | SM515T 90S/840 PSU A20 BK       | 9 200 lm  | 4000 K                          | 137 lm/W                     | >80                   | Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°                  |
| 910505102721 | SM515T 90S/840 PSU DA25N BK     | 9 200 lm  | 4000 K                          | 137 lm/W                     | >80                   | Dubbelasymmetrisk optik 25°, smalstrålande ljusfördelning    |
| 910505102723 | SM515T 90S/840 PSU DA45 BK      | 9 200 lm  | 4000 K                          | 137 lm/W                     | >80                   | Dubbelasymmetrisk optik 45°                                  |
| 910505102725 | SM515T 90S/840 PSU WB BK        | 9 200 lm  | 4000 K                          | 137 lm/W                     | >80                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102728 | SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE | 9 400 lm  | 4000 K                          | 154 lm/W                     | >90                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102664 | SM515T 90S/830 PSU WB WH        | 9 200 lm  | 3000 K                          | 124 lm/W                     | >80                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102665 | SM515T 66S/830 PSU A20 WH       | 6 700 lm  | 3000 K                          | 134 lm/W                     | >80                   | Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°                  |
| 910505102666 | SM515T 90S/830 PSU DA35W WH     | 9 200 lm  | 3000 K                          | 124 lm/W                     | >80                   | Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning |
| 910505102692 | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH    | 6 700 lm  | 3000 K                          | 134 lm/W                     | >80                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102696 | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH    | 6 600 lm  | 4000 K                          | 143 lm/W                     | >80                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102698 | SM515T 66S/830 PSU WB WH HE     | 6 600 lm  | 3000 K                          | 157 lm/W                     | >80                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102699 | SM515T 66S/840 PSU WB WH        | 6 600 lm  | 4000 K                          | 143 lm/W                     | >80                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102702 | SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH   | 8 100 lm  | 3000 K                          | 126 lm/W                     | >80                   | Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°                  |
| 910505102703 | SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE  | 8 000 lm  | 3000 K                          | 154 lm/W                     | >80                   | Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning |
| 910505102709 | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH    | 8 100 lm  | 4000 K                          | 139 lm/W                     | >80                   | Bredstrålande spridningsvinkel                               |
| 910505102716 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH | 9 200 lm  | 4000 K                          | 124 lm/W                     | >80                   | Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning |
| 910505102717 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH  | 9 200 lm  | 4000 K                          | 124 lm/W                     | >80                   | Dubbelasymmetrisk optik 45°                                  |

## Drift och elektricitet

| Order Code   | Full Product Name               | Strömförbrukning |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| 910505102662 | SM515T 90S/830 PSU WB BK        | 74 W             |
| 910505102663 | SM515T 90S/830 PSU DA35W BK     | 74 W             |
| 910505102667 | SM515T 66S/840 PSU A20 BK       | 46 W             |
| 910505102668 | SM515T 66S/830 PSU A20 BK       | 50 W             |
| 910505102669 | SM515T 90S/840 PSU DA35W BK     | 67 W             |
| 910505102697 | SM515T 66S/830 PSU WB BK HE     | 43 W             |
| 910505102701 | SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE | 45 W             |
| 910505102705 | SM515T 80S/830 PSU WB BK        | 64 W             |
| 910505102706 | SM515T 80S/830 PSU WB BK HE     | 52 W             |
| 910505102708 | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK    | 58 W             |
| 910505102710 | SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE | 53 W             |

| Order Code   | Full Product Name                  | Strömförbrukning |
|--------------|------------------------------------|------------------|
| 910505102711 | SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE    | 53 W             |
| 910505102712 | SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE | 59 W             |
| 910505102713 | SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE    | 59 W             |
| 910505102714 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK    | 67 W             |
| 910505102715 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK    | 67 W             |
| 910505102718 | SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK       | 67 W             |
| 910505102719 | SM515T 90S/840 PSU A20 BK          | 67 W             |
| 910505102721 | SM515T 90S/840 PSU DA25N BK        | 67 W             |
| 910505102723 | SM515T 90S/840 PSU DA45 BK         | 67 W             |
| 910505102725 | SM515T 90S/840 PSU WB BK           | 67 W             |
| 910505102728 | SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE    | 61 W             |
| 910505102664 | SM515T 90S/830 PSU WB WH           | 74 W             |
| 910505102665 | SM515T 66S/830 PSU A20 WH          | 50 W             |
| 910505102666 | SM515T 90S/830 PSU DA35W WH        | 74 W             |
| 910505102692 | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH       | 50 W             |
| 910505102696 | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH       | 46 W             |
| 910505102698 | SM515T 66S/830 PSU WB WH HE        | 43 W             |
| 910505102699 | SM515T 66S/840 PSU WB WH           | 46 W             |
| 910505102702 | SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH      | 64 W             |
| 910505102703 | SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE     | 52 W             |
| 910505102709 | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH       | 58 W             |
| 910505102716 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH    | 67 W             |
| 910505102717 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH     | 67 W             |

## Styrenheter och dimring

| Order Code   | Full Product Name                  | Dimbar | Max. dimringsnivå |
|--------------|------------------------------------|--------|-------------------|
| 910505102662 | SM515T 90S/830 PSU WB BK           | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102663 | SM515T 90S/830 PSU DA35W BK        | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102667 | SM515T 66S/840 PSU A20 BK          | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102668 | SM515T 66S/830 PSU A20 BK          | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102669 | SM515T 90S/840 PSU DA35W BK        | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102697 | SM515T 66S/830 PSU WB BK HE        | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102701 | SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE    | Ja     | 1%                |
| 910505102705 | SM515T 80S/830 PSU WB BK           | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102706 | SM515T 80S/830 PSU WB BK HE        | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102708 | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK       | Ja     | 1%                |
| 910505102710 | SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE    | Ja     | 1%                |
| 910505102711 | SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE    | Ja     | 1%                |
| 910505102712 | SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE | Ja     | 1%                |
| 910505102713 | SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE    | Ja     | 1%                |
| 910505102714 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK    | Ja     | 1%                |

| Order Code   | Full Product Name               | Dimbar | Max. dimringsnivå |
|--------------|---------------------------------|--------|-------------------|
| 910505102715 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK | Ja     | 1%                |
| 910505102718 | SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK    | Ja     | 1%                |
| 910505102719 | SM515T 90S/840 PSU A20 BK       | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102721 | SM515T 90S/840 PSU DA25N BK     | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102723 | SM515T 90S/840 PSU DA45 BK      | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102725 | SM515T 90S/840 PSU WB BK        | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102728 | SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE | Ja     | 1%                |
| 910505102664 | SM515T 90S/830 PSU WB WH        | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102665 | SM515T 66S/830 PSU A20 WH       | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102666 | SM515T 90S/830 PSU DA35W WH     | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102692 | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH    | Ja     | 1%                |
| 910505102696 | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH    | Ja     | 1%                |
| 910505102698 | SM515T 66S/830 PSU WB WH HE     | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102699 | SM515T 66S/840 PSU WB WH        | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102702 | SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH   | Ja     | 1%                |
| 910505102703 | SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE  | Nej    | Inte tillämpbar   |
| 910505102709 | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH    | Ja     | 1%                |
| 910505102716 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH | Ja     | 1%                |
| 910505102717 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH  | Ja     | 1%                |

## Mekanik och armaturhus

| Order Code   | Full Product Name                  | Armaturhusets färg |
|--------------|------------------------------------|--------------------|
| 910505102662 | SM515T 90S/830 PSU WB BK           | Svart              |
| 910505102663 | SM515T 90S/830 PSU DA35W BK        | Svart              |
| 910505102667 | SM515T 66S/840 PSU A20 BK          | Svart              |
| 910505102668 | SM515T 66S/830 PSU A20 BK          | Svart              |
| 910505102669 | SM515T 90S/840 PSU DA35W BK        | Svart              |
| 910505102697 | SM515T 66S/830 PSU WB BK HE        | Svart              |
| 910505102701 | SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE    | Svart              |
| 910505102705 | SM515T 80S/830 PSU WB BK           | Svart              |
| 910505102706 | SM515T 80S/830 PSU WB BK HE        | Svart              |
| 910505102708 | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK       | Svart              |
| 910505102710 | SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE    | Svart              |
| 910505102711 | SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE    | Svart              |
| 910505102712 | SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE | Svart              |
| 910505102713 | SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE    | Svart              |
| 910505102714 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK    | Svart              |
| 910505102715 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK    | Svart              |
| 910505102718 | SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK       | Svart              |
| 910505102719 | SM515T 90S/840 PSU A20 BK          | Svart              |
| 910505102721 | SM515T 90S/840 PSU DA25N BK        | Svart              |

| Order Code   | Full Product Name               | Armaturhusets färg |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| 910505102723 | SM515T 90S/840 PSU DA45 BK      | Svart              |
| 910505102725 | SM515T 90S/840 PSU WB BK        | Svart              |
| 910505102728 | SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE | Svart              |
| 910505102664 | SM515T 90S/830 PSU WB WH        | Vit                |
| 910505102665 | SM515T 66S/830 PSU A20 WH       | Vit                |
| 910505102666 | SM515T 90S/830 PSU DA35W WH     | Vit                |
| 910505102692 | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH    | Vit                |
| 910505102696 | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH    | Vit                |
| 910505102698 | SM515T 66S/830 PSU WB WH HE     | Vit                |
| 910505102699 | SM515T 66S/840 PSU WB WH        | Vit                |
| 910505102702 | SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH   | Vit                |
| 910505102703 | SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE  | Vit                |
| 910505102709 | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH    | Vit                |
| 910505102716 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH | Vit                |
| 910505102717 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH  | Vit                |

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

| Order Code   | Full Product Name                  | Initial kromaticitet |
|--------------|------------------------------------|----------------------|
| 910505102662 | SM515T 90S/830 PSU WB BK           | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 910505102663 | SM515T 90S/830 PSU DA35W BK        | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 910505102667 | SM515T 66S/840 PSU A20 BK          | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102668 | SM515T 66S/830 PSU A20 BK          | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 910505102669 | SM515T 90S/840 PSU DA35W BK        | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102697 | SM515T 66S/830 PSU WB BK HE        | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 910505102701 | SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE    | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 910505102705 | SM515T 80S/830 PSU WB BK           | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 910505102706 | SM515T 80S/830 PSU WB BK HE        | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 910505102708 | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK       | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102710 | SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102711 | SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102712 | SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 910505102713 | SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE    | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 910505102714 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102715 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102718 | SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK       | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102719 | SM515T 90S/840 PSU A20 BK          | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102721 | SM515T 90S/840 PSU DA25N BK        | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102723 | SM515T 90S/840 PSU DA45 BK         | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102725 | SM515T 90S/840 PSU WB BK           | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102728 | SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102664 | SM515T 90S/830 PSU WB WH           | (0.43, 0.40) SDCM<3  |


| Order Code   | Full Product Name               | Initial kromaticitet |
|--------------|---------------------------------|----------------------|
| 910505102665 | SM515T 66S/830 PSU A20 WH       | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 910505102666 | SM515T 90S/830 PSU DA35W WH     | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 910505102692 | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH    | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 910505102696 | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102698 | SM515T 66S/830 PSU WB WH HE     | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 910505102699 | SM515T 66S/840 PSU WB WH        | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102702 | SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH   | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 910505102703 | SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE  | (0.43, 0.40) SDCM<3  |
| 910505102709 | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH    | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102716 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH | (0.38, 0.38) SDCM<3  |
| 910505102717 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH  | (0.38, 0.38) SDCM<3  |

## Produktdata

| Order Code   | Full Product Name                  | Produktfamiljskod |
|--------------|------------------------------------|-------------------|
| 910505102662 | SM515T 90S/830 PSU WB BK           | SM515T            |
| 910505102663 | SM515T 90S/830 PSU DA35W BK        | SM515T            |
| 910505102667 | SM515T 66S/840 PSU A20 BK          | SM515T            |
| 910505102668 | SM515T 66S/830 PSU A20 BK          | SM515T            |
| 910505102669 | SM515T 90S/840 PSU DA35W BK        | SM515T            |
| 910505102697 | SM515T 66S/830 PSU WB BK HE        | SM515T            |
| 910505102701 | SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE    | SM515T            |
| 910505102705 | SM515T 80S/830 PSU WB BK           | SM515T            |
| 910505102706 | SM515T 80S/830 PSU WB BK HE        | SM515T            |
| 910505102708 | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK       | SM515T            |
| 910505102710 | SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE    | SM515T            |
| 910505102711 | SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE    | SM515T            |
| 910505102712 | SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE | SM515T            |
| 910505102713 | SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE    | SM515T            |
| 910505102714 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK    | SM515T            |
| 910505102715 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK    | SM515T            |
| 910505102718 | SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK       | SM515T            |
| 910505102719 | SM515T 90S/840 PSU A20 BK          | SM515T            |
| 910505102721 | SM515T 90S/840 PSU DA25N BK        | SM515T            |
| 910505102723 | SM515T 90S/840 PSU DA45 BK         | SM515T            |
| 910505102725 | SM515T 90S/840 PSU WB BK           | SM515T            |
| 910505102728 | SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE    | SM515T            |
| 910505102664 | SM515T 90S/830 PSU WB WH           | SM515T            |
| 910505102665 | SM515T 66S/830 PSU A20 WH          | SM515T            |
| 910505102666 | SM515T 90S/830 PSU DA35W WH        | SM515T            |
| 910505102692 | SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH       | SM515S            |
| 910505102696 | SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH       | SM515S            |

| Order Code   | Full Product Name               | Produktfamiljskod |
|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 910505102698 | SM515T 66S/830 PSU WB WH HE     | SM515T            |
| 910505102699 | SM515T 66S/840 PSU WB WH        | SM515T            |
| 910505102702 | SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH   | SM515T            |
| 910505102703 | SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE  | SM515T            |
| 910505102709 | SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH    | SM515T            |
| 910505102716 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH | SM515T            |
| 910505102717 | SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH  | SM515T            |


## Polar normal diagrams



SM515TI - 910505102665

SM515TI - 910505102662


SM515TI - 910505102663




SM515TI - 910505102664

SM515TI - 910505102669


SM515TI - 910505102666




SM515TI - 910505102668




SM515TI - 910505102667




SM515TI - 910505102703




SM515TI - 910505102725




SM515TI - 910505102709




SM515TI - 910505102710




SM515TI - 910505102708




SM515TI - 910505102714




SM515TI - 910505102728




SM515TI - 910505102712




SM515TI - 910505102723




SM515TI - 910505102705




SM515TI - 910505102716




SM515TI - 910505102715




SM515TI - 910505102701




SM515TI - 910505102698




SM515TI - 910505102721




SM515TI - 910505102697




SM515TI - 910505102692




SM515TI - 910505102711




SM515TI - 910505102696




SM515TI - 910505102713




SM515TI - 910505102702




SM515TI - 910505102706




SM515TI - 910505102699



SM515TI - 910505102719



SM515TI - 910505102718



SM515TI - 910505102717