



StoreSet Evo: Hållbar belysning för framtidens butiker

StoreSet Evo

StoreSet Evo kombinerar smidig, modern design och enhetlig ljusfördelning med ett brett utbud av OptiSuit-optik för att passa olika användningsområden. Systemet uppfyller våra strikta kriterier för belysning för cirkuläritet, vilket skapar en behaglig miljö i butiken samtidigt som du bidrar till dina hållbarhetsmål. StoreSet Evo kan användas i ett brett utbud av butiksanvändningar: det kan enkelt anslutas till strömskenor, skensystemet Maxos fusion eller infällt montage i tak.

Fördelar

- Tilltalande utseende och känsla: StoreSet Evos smidiga och moderna design smälter in i butiken nästan helt obemärkt
- Enkel installation: Enpunktsupphängning av central skena med rotation ger dig total flexibilitet vid installation, omplacering och underhåll av dina armaturer.
- Framtidssäkrad användning: Dess modulära komponenter, driftdon och ljusenheter är konstruerade för enkelt underhåll och utbyte för att förlänga produktens livslängd.

Funktioner

- Smidig och modern design som sömlöst smälter in i butiksinteriörer
- Enastående ljus kvalitet med förstklassig effektivitet
- Brett urval av OptiSuit-optik för att passa olika användningsområden
- Ger enhetlig ljusfördelning och sparar samtidigt energi
- Enkelt underhåll med snabb åtkomst till driftdon utan verktyg
- Uppfyller kriterierna för belysning för cirkuläritet



Användning

- Livsmedelskedjor och stora butiks kedjor
- Snabbköp och stormarknader

Varning och Säkerhet

- Skärmtaket och de optiska ytorna får endast rengöras med en luddfri traska och utan rengöringsmedel. Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned.

Måttskiss



Produktinformation



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

Produktinformation



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Produktinformation



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Mekanik och armaturhus	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP20
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	157 lm/W	6 600 lm
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>90	153 lm/W	6 900 lm
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	126 lm/W	8 100 lm
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	154 lm/W	8 000 lm
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	139 lm/W	8 100 lm
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8 300 lm
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8 300 lm
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8 700 lm
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8 700 lm
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	4000 K	>80	160 lm/W	9 200 lm
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	154 lm/W	9 400 lm
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte	Ljusflöde
		färgtemperatur (Nom)		(märkvärde) (nom)	
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	3000 K	>80	157 lm/W	6 600 lm
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	3000 K	>80	126 lm/W	8 100 lm
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	3000 K	>80	154 lm/W	8 000 lm
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	8 100 lm
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Medelstrålande spridningsvinkel
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Dubbelasymmetrisk optik 25°, smalstrålande ljusfördelning

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Dubbelasymmetrisk optik 25°, smalstrålande ljusfördelning
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Dubbelasymmetrisk optik 45°
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Dubbelasymmetrisk optik 35° med bredstrålande ljusfördelning
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Asymmetrisk spegelaxel med en vinkel på 20°
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Bredstrålande spridningsvinkel

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Dubbelasymmetrisk optik 25° med bredstrålande ljusfördelning

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	74 W
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	67 W
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	45 W
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	52 W
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	58 W
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	53 W
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	59 W
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	67 W
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Dubbelasymmetrisk optik 45°

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	67 W
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	67 W
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	74 W
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	67 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Nej	Inte tillämpbar
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Nej	Inte tillämpbar
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Ja	1%
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Ja	1%
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Ja	1%
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Ja	1%
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Ja	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Nej	Inte tillämpbar
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Ja	1%
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Nej	Inte tillämpbar
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Nej	Inte tillämpbar
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Ja	1%
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Nej	Inte tillämpbar
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Ja	1%
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Ja	1%
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Ja	1%

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	Svart
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Svart
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	Svart

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Svart
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	Svart
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Svart

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Svart
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Svart
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	Svart
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	Svart
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	Svart
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Svart
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	Svart
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Svart
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Svart
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	Svart
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Svart
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Svart
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	Svart
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	Svart

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Svart
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Svart
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	Vit
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Vit
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Vit
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Vit
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Vit
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Vit
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Vit
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Vit
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Vit
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Vit
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Vit
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	Vit

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102662	SM515T 90S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
910505102667	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	SM515T
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
910505102669	SM515T 90S/840 PSU DA35W BK	SM515T
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102706	SM515T 80S/830 PSU WB BK HE	SM515T
910505102708	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
910505102710	SM515T 80S/940 DIA-VLC MB BK HE	SM515T
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102712	SM515T 90S/830 DIA-VLC DA25W BK HE	SM515T
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
910505102715	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W BK	SM515T
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
910505102721	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	SM515T
910505102723	SM515T 90S/840 PSU DA45 BK	SM515T
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	SM515T
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102664	SM515T 90S/830 PSU WB WH	SM515T
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T
910505102717	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH	SM515T


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102665




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102662




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102663




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102664




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102669




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102666



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102668




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102667




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102703


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102725




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102709




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102710




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102708




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102714




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102728



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102712




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102723




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102705


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102716




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102715




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102701




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102698




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102721




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102697



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102692




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102711




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102696


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102713




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102702




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102706




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102699



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102719



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102718



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102717

