



StoreSet Evo: Geleceğin mağazaları için sürdürülebilir aydınlatma

StoreSet Evo

StoreSet Evo, çeşitli uygulamalarda kullanılabilmek üzere geniş OptiSuit optik yelpazesiyle ince, çağdaş tasarımı ve homojen ışık dağılımını bir araya getirir. Bu sistem, mağazanızda hoş bir ambiyans yaratırken sürdürülebilirlik hedeflerinize de katkıda bulunarak, sıkı "Döngüsellik İçin Aydınlatma" kriterlerimizi karşılar. StoreSet Evo, çok çeşitli perakende uygulamalarında kullanılabilir: Güç hatlarına, Maxos füzyon omurgasına veya gömme tavanlara kolayca bağlanabilir.

Faydaları

- Çekici görünüm ve his: StoreSet evo'nun ince ve çağdaş tasarımı, mağazanızın düzenine göze batmadan uyum sağlar
- Kurulum kolaylığı: Döndürme özelliğine sahip tek noktalı merkezi ray askısı, aydınlatma armatürlerinizi kurarken, yeniden konumlandırırken ve bakımını yaparken size tam esneklik sunar
- Geleceğe yönelik uygulama: Modüler bileşenleri, sürücüleri ve ışık motorları, ürün ömrünü uzatmak amacıyla kolay bakım ve değiştirme işlemleri için tasarlanmıştır

Özellikler

- İnce ve çağdaş tasarım, mağaza iç mekanlarına kusursuz bir şekilde uyum sağlar
- Sınıfının en iyisi verimlilikle olağanüstü kalitede ışık
- Çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek geniş OptiSuit optik yelpazesi
- Enerji tasarrufu sağlarken homojen aydınlatma dağılımı sağlar
- Sürücüye hızlı ve aletsiz erişim ile kolay bakım
- Döngüsellik için Aydınlatma kriterlerini karşılar

StoreSet Evo


Uygulama

- Gıda ve Büyük Perakendeciler
- Süpermarketler ve hipermarketler

Güvenlik ve uyarılar

- Saçak ve optik yüzeyler sadece tüy bırakmayan bir bezle ve deterjan kullanılmadan temizlenmelidir. Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



ÜRÜN BİLGİLERİ



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	120 °
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Evet

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Siyah
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Acil Durumda Çalıştırma

Merkezi Acil Durum	Hayır
--------------------	-------

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 - +40 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri	1
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	0,4

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM<3
Işık akısı toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	SM515T
------------------	--------



Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	143 lm/W	6.600 lm	20° eksen açılı asimetrik ayna
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	137 lm/W	9.200 lm	25° dar ışınli ikili asimetrik optik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
58617800	SM515T 66S/840 PSU A20 BK	46 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
58772400	SM515T 90S/840 PSU DA25N BK	67 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102667

Polar Normal (separate) - SM515TI -
910505102721

