



StoreSet Evo: Екологічне освітлення для магазинів майбутнього

StoreSet Evo поєднує в собі тонкий, сучасний дизайн та рівномірний розподіл світла з широким асортиментом оптики OptiSuit для задоволення потреб різних застосувань. Ця система відповідає нашим суворим критеріям «Освітлення для циркулярності», створюючи приємну атмосферу в магазині та водночас сприяючи досягненню ваших цілей сталого розвитку. StoreSet Evo можна використовувати в широкому спектрі застосувань у роздрібній торгівлі: його можна легко підключити до силових шин, магістральної мережі Maxos Fusion або вбудованих стель.

Переваги

- Привабливий зовнішній вигляд та відчуття: тонкий та сучасний дизайн StoreSet evo непомітно вписується в інтер'єр вашого магазину.
- Легкість встановлення: точкове центральне підвішування на рейці з можливістю обертання забезпечує повну гнучкість під час встановлення, переміщення та обслуговування світильників.
- Застосування, орієнтоване на майбутнє: його модульні компоненти, драйвери та світлові двигуни розроблені для легкого обслуговування та заміни, що подовжує термін служби виробу.
- Широкий асортимент оптики OptiSuit для різних застосувань
- Забезпечує рівномірний розподіл освітлення, водночас економлячи енергію
- Просте обслуговування завдяки швидкому доступу до драйвера без використання інструментів
- Відповідає критеріям «Освітлення для циркулярного розвитку»
- Тент та оптичні поверхні слід очищати лише безворсовою тканиною без використання миючих засобів. Під час технічного обслуговування виріб необхідно вимкнути та дати йому охолонути.

Applications

- Продовольчі крамниці та супермаркети
- Супермаркети та гіпермаркети

Характеристики

- Тонкий та сучасний дизайн бездоганно вписується в інтер'єри магазину
- Видатна якість світла з найкращою в своєму класі ефективністю

Версії



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black




Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



StoreSet Evo SM515T-SI

Розміри



SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH

SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE

Деталі по продукції



Storeset Evo track-mounted, SM515T black



Storeset Evo track-mounted, SM515T black



Storeset Evo track-mounted, SM515T black



Storeset Evo track-mounted, SM515T, silver




Storeset Evo track-mounted, SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI05

StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, white



StoreSet Evo SM515T-SI02



StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP





Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-
mounted, SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Загальна інформація

Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Service tag	Так

Світлотехнічні

Кут променю джерела світла	120 °
----------------------------	-------

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Так
Клас захисту IEC	Клас безпеки I

Елементи керування й затемнення

Вбудований контроль	Технологія обміну даними через видиме світло
---------------------	--

Механічні деталі й корпус

Код захисту від проникнення	IP20 [Захист пальців]
Код захисту від механічного впливу	IK02 [0,2 Дж стандарт]

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення	Ні
--------------------------------	----

Затвердження й застосування

Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +40 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку +/-10%

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Тип оптичного пристрою
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	9 200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	6 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Кут осі асиметричного дзеркала 20°
910505102674	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°
910505102675	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102676	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	6 600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Кут осі асиметричного дзеркала 20°
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	6 600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	6 900 lm	3000 K	153 lm/W	>90	Широкий промінь
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	8 100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	8 300 lm	4000 K	156 lm/W	>90	Широкий промінь
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	9 200 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Подвійна асиметрична оптика 25° вузького променя
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	9 200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Кут осі асиметричного дзеркала 20°
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102727	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	9 500 lm	3000 K	146 lm/W	>90	Широкий промінь
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	9 400 lm	4000 K	154 lm/W	>90	Широкий промінь
910505102722	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Подвійна асиметрична оптика 25° вузького променя

Order Code	Full Product Name	Світловий потік	Корельована колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Тип оптичного пристрою
910505102726	SM515T 90S/840 PSU WB SI	9 200 lm	4000 K	137 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	6 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Кут осі асиметричного дзеркала 20°
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	9 200 lm	3000 K	124 lm/W	>80	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°
910505102671	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	8 700 lm	3000 K	152 lm/W	>80	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°
910505102679	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	9 000 lm	4000 K	160 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	6 700 lm	3000 K	134 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	6 600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	6 600 lm	3000 K	157 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	6 600 lm	4000 K	143 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	8 100 lm	3000 K	126 lm/W	>80	Кут осі асиметричного дзеркала 20°
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	8 000 lm	3000 K	154 lm/W	>80	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 25°
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	8 100 lm	4000 K	139 lm/W	>80	Широкий промінь
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	9 200 lm	4000 K	124 lm/W	>80	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 25°

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
910505102674	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
910505102675	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
910505102676	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	45 W
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W
910505102727	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	65 W
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
910505102722	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	67 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102726	SM515T 90S/840 PSU WB SI	67 W
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
910505102671	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
910505102679	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	56 W
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Hi	Не застосовується
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Hi	Не застосовується
910505102674	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Так	1%
910505102675	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Так	1%
910505102676	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Так	1%
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Hi	Не застосовується
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Так	1%
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Hi	Не застосовується
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Так	1%
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Так	1%
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Так	1%
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Так	1%
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Hi	Не застосовується
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Hi	Не застосовується
910505102727	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Так	1%
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Так	1%
910505102722	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Hi	Не застосовується
910505102726	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Hi	Не застосовується
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Hi	Не застосовується
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Hi	Не застосовується
910505102671	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Так	1%
910505102679	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Так	1%
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Так	1%
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Так	1%
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Hi	Не застосовується

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Ні	Не застосовується
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Так	1%
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Ні	Не застосовується
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Так	1%
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Так	1%

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Чорний
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Чорний
910505102674	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Чорний
910505102675	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Чорний
910505102676	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Чорний
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Чорний
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Чорний
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Чорний
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Чорний
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Чорний
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Чорний
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Чорний
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Чорний
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Чорний
910505102727	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Чорний
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Чорний
910505102722	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Сріблястий
910505102726	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Сріблястий
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Білий
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Білий
910505102671	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Білий
910505102679	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Білий
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Білий
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Білий
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Білий
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Білий
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Білий
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Білий
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Білий
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Білий

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає ІЕС)


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102674	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102675	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102676	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102727	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102722	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102726	SM515T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102671	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102679	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Дані про виріб


Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
910505102674	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
910505102675	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
910505102676	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	SM515T
910505102727	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102722	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	SM515T
910505102726	SM515T 90S/840 PSU WB SI	SM515T
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
910505102671	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
910505102679	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	SM515T
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T


Polar normal diagrams




SM515TI - 910505102665




SM515TI - 910505102663




SM515TI - 910505102671




SM515TI - 910505102674




SM515TI - 910505102676




SM515TI - 910505102666




SM515TI - 910505102675




SM515TI - 910505102668




SM515TI - 910505102703




SM515TI - 910505102725




SM515TI - 910505102709




SM515TI - 910505102679




SM515TI - 910505102714




SM515TI - 910505102728




SM515TI - 910505102705




SM515TI - 910505102716




SM515TI - 910505102726




SM515TI - 910505102701




SM515TI - 910505102698




SM515TI - 910505102697




SM515TI - 910505102692




SM515TI - 910505102711




SM515TI - 910505102727




SM515TI - 910505102696




SM515TI - 910505102713




SM515TI - 910505102702




SM515TI - 910505102699



SM515TI - 910505102722



SM515TI - 910505102719



SM515TI - 910505102718