



StoreSet Evo: Екологічне освітлення для магазинів майбутнього

StoreSet Evo

StoreSet Evo поєднує в собі тонкий, сучасний дизайн та рівномірний розподіл світла з широким асортиментом оптики OptiSuit для задоволення потреб різних застосувань. Ця система відповідає нашим суворим критеріям «Освітлення для циркулярності», створюючи приємну атмосферу в магазині та водночас сприяючи досягненню ваших цілей сталого розвитку. StoreSet Evo можна використовувати в широкому спектрі застосувань у роздрібній торгівлі: його можна легко підключити до силових шин, магістральної мережі Maxos Fusion або вбудованих стель.

Переваги

- Привабливий зовнішній вигляд та відчуття: тонкий та сучасний дизайн StoreSet evo непомітно вписується в інтер'єр вашого магазину.
- Легкість встановлення: точкове центральне підвішування на рейці з можливістю обертання забезпечує повну гнучкість під час встановлення, переміщення та обслуговування світильників.
- Застосування, орієнтоване на майбутнє: його модульні компоненти, драйвери та світлові двигуни розроблені для легкого обслуговування та заміни, що подовжує термін служби виробу.

Характеристики

- Тонкий та сучасний дизайн бездоганно вписується в інтер'єри магазину
- Видатна якість світла з найкращою в своєму класі ефективністю
- Широкий асортимент оптики OptiSuit для різних застосувань
- Забезпечує рівномірний розподіл освітлення, водночас економлячи енергію
- Просте обслуговування завдяки швидкому доступу до драйвера без використання інструментів
- Відповідає критеріям «Освітлення для циркулярного розвитку»

Застосування

- Продовольчі крамниці та супермаркети
- Супермаркети та гіпермаркети

Попередження та безпека


- Тент та оптичні поверхні слід очищати лише безворсовою тканиною без використання миючих засобів. Під час технічного обслуговування виріб необхідно вимкнути та дати йому охолонути.

Версії



StoreSet Evo SM515T-SI

Розміри



StoreSet Evo

Деталі по продукції




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



StoreSet Evo SM515T SI05



StoreSet Evo SM515T-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white

StoreSet Evo

Деталі по продукції



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white




Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, white



StoreSet Evo SM515T-SI02



StoreSet Evo SM515S-SI-2DPP



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver

Деталі по продукції



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black



Storeset Evo track-mounted,
SM515T, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T white



Storeset Evo trunking-mounted,
SM515S, silver



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Деталі по продукції



StoreSet Evo SM515T SI04



Storeset Evo track-mounted,
SM515T black

Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так

Світлотехнічні

Кут променя джерела світла	120 °
----------------------------	-------

Експлуатаційні й електричні

Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Так

Механічні деталі й корпус

Код захисту від механічного впливу	IK02
Код захисту від проникнення	IP20

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення	Ні
--------------------------------	----

Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля	від +10 °C до +40 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3	1
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)	
Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%

Світлотехнічні (1/2)

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
910505102674	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8 700 lm
910505102675	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8 700 lm
910505102676	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	3000 K	>80	157 lm/W	6 600 lm
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	3000 K	>80	157 lm/W	6 600 lm
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>90	153 lm/W	6 900 lm
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	126 lm/W	8 100 lm
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	156 lm/W	8 300 lm
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>80	152 lm/W	8 700 lm
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	4000 K	>80	160 lm/W	9 200 lm
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102727	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	3000 K	>90	146 lm/W	9 500 lm
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	4000 K	>90	154 lm/W	9 400 lm
910505102722	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102726	SM515T 90S/840 PSU WB SI	4000 K	>80	137 lm/W	9 200 lm
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	3000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm
910505102671	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	3000 K	>80	152 lm/W	8 700 lm
910505102679	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	4000 K	>80	160 lm/W	9 000 lm
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	3000 K	>80	134 lm/W	6 700 lm
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована	Індекс якості	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
		колірної температура (ном.)	кольоропередачі (CRI)		
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	3000 K	>80	157 lm/W	6 600 lm
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	4000 K	>80	143 lm/W	6 600 lm
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	3000 K	>80	126 lm/W	8 100 lm
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	3000 K	>80	154 lm/W	8 000 lm
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	4000 K	>80	139 lm/W	8 100 lm
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	4000 K	>80	124 lm/W	9 200 lm

Світлотехнічні (2/2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою	Order Code	Full Product Name	Тип оптичного пристрою
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°	910505102722	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Подвійна асиметрична оптика 25° вузького променя
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Кут осі асиметричного дзеркала 20°	910505102726	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Широкий промінь
910505102674	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°	910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Кут осі асиметричного дзеркала 20°
910505102675	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Широкий промінь	910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°
910505102676	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Кут осі асиметричного дзеркала 20°	910505102671	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 35°
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Широкий промінь	910505102679	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Широкий промінь
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Широкий промінь	910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Широкий промінь
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Широкий промінь	910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Широкий промінь
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Широкий промінь	910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Широкий промінь
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Широкий промінь	910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Широкий промінь
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Подвійна асиметрична оптика 25° вузького променя	910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Кут осі асиметричного дзеркала 20°
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Широкий промінь	910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 25°
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Кут осі асиметричного дзеркала 20°	910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Широкий промінь
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Широкий промінь	910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Подвійний асиметричний оптичний пристрій із широким променем 25°
910505102727	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Широкий промінь			
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Широкий промінь			

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	74 W
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	50 W
910505102674	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	59 W
910505102675	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	59 W
910505102676	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	43 W
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	43 W
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	45 W
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	64 W
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	53 W
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	59 W
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	67 W
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	67 W
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	67 W
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	67 W
910505102727	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	65 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	61 W
910505102722	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	67 W
910505102726	SM515T 90S/840 PSU WB SI	67 W
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	50 W
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	74 W
910505102671	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	59 W
910505102679	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	56 W
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	50 W
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	46 W
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	43 W
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	46 W
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	64 W
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	52 W
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	58 W
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	67 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	3		Максимальний рівень зменшення яскравості
		регульованою яскравістю	Вбудований контроль	
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Hi	-	Не застосовується
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Hi	-	Не застосовується
910505102674	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Так	-	1%
910505102675	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Так	-	1%
910505102676	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Так	-	1%
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Hi	-	Не застосовується
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Hi	-	Не застосовується
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%

Order Code	Full Product Name	3		Максимальний рівень зменшення яскравості
		регульованою яскравістю	Вбудований контроль	
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Hi	-	Не застосовується
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Hi	-	Не застосовується
910505102727	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%
910505102722	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Hi	-	Не застосовується
910505102726	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Hi	-	Не застосовується
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Hi	-	Не застосовується
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Hi	-	Не застосовується

Order Code	Full Product Name	3 регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505102671	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Так	-	1%
910505102679	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Так	-	1%
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Hi	-	Не застосовується

Order Code	Full Product Name	3 регульованою яскравістю	Вбудований контроль	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Hi	-	Не застосовується
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Hi	-	Не застосовується
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Так	Технологія обміну даними через видиме світло	1%

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	Чорний
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	Чорний
910505102674	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	Чорний
910505102675	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	Чорний
910505102676	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	Чорний
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	Чорний
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	Чорний
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	Чорний
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	Чорний
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	Чорний
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	Чорний
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	Чорний
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	Чорний
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	Чорний
910505102727	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	Чорний

Order Code	Full Product Name	Колір корпусу
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	Чорний
910505102722	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	Сріблястий
910505102726	SM515T 90S/840 PSU WB SI	Сріблястий
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	Білий
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	Білий
910505102671	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	Білий
910505102679	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	Білий
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	Білий
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	Білий
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	Білий
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	Білий
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	Білий
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	Білий
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	Білий
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	Білий

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102674	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102675	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102676	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102727	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102722	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102726	SM515T 90S/840 PSU WB SI	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102671	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102679	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Дані про виріб


Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505102663	SM515T 90S/830 PSU DA35W BK	SM515T
910505102668	SM515T 66S/830 PSU A20 BK	SM515T
910505102674	SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE	SM515T
910505102675	SM515T 90S/830 WIA WB BK HE	SM515T
910505102676	SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE	SM515T
910505102697	SM515T 66S/830 PSU WB BK HE	SM515T
910505102701	SM515T 66S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102705	SM515T 80S/830 PSU WB BK	SM515T
910505102711	SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102713	SM515T 90S/830 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102714	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25N BK	SM515T
910505102718	SM515T 90S/840 DIA-VLC WB BK	SM515T
910505102719	SM515T 90S/840 PSU A20 BK	SM515T
910505102725	SM515T 90S/840 PSU WB BK	SM515T
910505102727	SM515T 90S/930 DIA-VLC WB BK HE	SM515T

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505102728	SM515T 90S/940 DIA-VLC WB BK HE	SM515T
910505102722	SM515T 90S/840 PSU DA25N SI	SM515T
910505102726	SM515T 90S/840 PSU WB SI	SM515T
910505102665	SM515T 66S/830 PSU A20 WH	SM515T
910505102666	SM515T 90S/830 PSU DA35W WH	SM515T
910505102671	SM515T 90S/830 WIA DA35W WH HE	SM515T
910505102679	SM515T 90S/840 WIA WB WH HE	SM515T
910505102692	SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102696	SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH	SM515S
910505102698	SM515T 66S/830 PSU WB WH HE	SM515T
910505102699	SM515T 66S/840 PSU WB WH	SM515T
910505102702	SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH	SM515T
910505102703	SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE	SM515T
910505102709	SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH	SM515T
910505102716	SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH	SM515T


Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102665




Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102663




Polar Normal (separate) - SM515T1 - 910505102671


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102674




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102676




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102666




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102675




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102668




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102703



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102725




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102709




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102679


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102714




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102728




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102705




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102716




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102726




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102701



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102698




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102697




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102692


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102711




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102727




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102696




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102713




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102702




Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102699



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102722



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102719



Polar Normal (separate) - SM515TI - 910505102718

