



Philips TrueLine – laadukas ja energiatehokas valaisin, jolla voidaan luoda saumattomia valojojoja

TrueLine surface mounted

Pinta-asennettava Trueline on energiatehokas ja laadukas jonovalaisin. TrueLine tarjoaa miellyttävän ja tasaisen valaistuksen, joka sopii erinomaisesti muun muassa toimistotiloihin. TrueLinea on saatavana myös uppoasennettavana ja ripustettavana. Saatavilla on eri pituuksia ja valovirtavaihtoehtoja. TrueLine voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin.

Hyödyt

- Jonovalaisin, jossa on erittäin korkea valotehokkuus
- Mahdollistaa miellyttävän tasaisen valaistuksen, joka ei häikäise
- Tulevaisuuteen valmis, skaalautuva ratkaisu
- Voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin

TrueLine surface mounted

Ominaisuudet

- Korkea valotehokkuus, jopa 140 lm/W
- Toimistoyhteensopiva (UGR < 19)
- Voidaan asentaa yksittäin tai jonoon
- Saatavilla myös uppoasennettavat ja ripustettavat versiot
- Tasainen ja yhtenäinen valaistus suoralla ja epäsuoralla valolla
- Power over Ethernet -virransyöttö (PoE)
- Pitkä käyttöikä, 50 000 tuntia (L90)
- Ympäristöseloste (EPD) saatavilla

Käyttökohteet

- Toimistot
- Koulut
- Myymälät

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tämä tuote on IPX0-luokiteltu, eikä siten ole vesitiivis. Philips/Signify ei voi vastata tuotteen takuusta tai turvallisuudesta, mikäli tuote joutuu kosketuksiin veden kanssa.

Versions

TrueLine_surface_mounted-
SM531C_L1130_ALU-PP.tif



TrueLine surface mounted-
SM530C L1130 WH



TrueLine-SM530 L570 WH



TrueLine-SM530 L570 Alu



TrueLine-SM530 U3 SNS210
L2850 Alu



TrueLine-SM530 L2810 WH




TrueLine surface mounted

Versions




TrueLine Suspended-U3

Mittapiirros




TrueLine surface mounted

Mittapiirros



Tuotetiedot



TrueLine surface mounted

Tuotetiedot



TrueLine_SM_SP-line-connectio-
side-view-2

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokan koodi	IP20
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähde vaihdettavissa	Huoltotunniste
910505105968	SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH	-	-
910505103218	SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU	Ei	Kyllä
910505103219	SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU	Ei	Kyllä
910505103223	SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU	Ei	Kyllä
910505103224	SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU	Ei	Kyllä
910505103227	SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU	Ei	Kyllä
910505103228	SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU	Ei	Kyllä
910505103233	SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU	Ei	Kyllä
910505103275	SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU	Ei	Kyllä
910505105967	SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU	-	-
910505103230	SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH	Ei	Kyllä
910505103242	SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH	Ei	Kyllä
910505103250	SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU	Ei	Kyllä
910505103253	SM530C 50S/930 DEIA L2250 ALU	Ei	Kyllä
910505103254	SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU	Ei	Kyllä
910505103255	SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU	Ei	Kyllä
910505103264	SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU	Ei	Kyllä
910505103267	SM530C 38S/940 DEIA LN L2810 ALU	Ei	Kyllä
910505103241	SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU	Ei	Kyllä
910505103268	SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU	Ei	Kyllä
910505103237	SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU	Ei	Kyllä
910505103238	SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU	Ei	Kyllä
910505103239	SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU	Ei	Kyllä
910505103240	SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU	Ei	Kyllä
910505103278	SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU	Ei	Kyllä
910505103266	SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH	Ei	Kyllä
910505105971	SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU	-	-

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Full						Full					
Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505105968	SM530C 50S/UE840	-	4000 K	80	179 lm/W		DEIA L1410 WH				

TrueLine surface mounted

Order Code	Full					Order Code	Full				
	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)		Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505103218	SM530C 40S/94 0 DEIA L1130 ALU	120 °	4000 K	>90	138 lm/W		L1410 WH				
910505103219	SM530C 34S/94 0 DEIA L1130 ALU	120 °	4000 K	>90	143 lm/W	910505103242	SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH	120 °	4000 K	>90	103 lm/W
910505103223	SM531C 19S/94 0 DEIA L1410 ALU	120 °	4000 K	>90	110 lm/W	910505103250	SM530C 30S/94 0 DEIA L2250 ALU	120 °	4000 K	>90	136 lm/W
910505103224	SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU	120 °	3000 K	>90	104 lm/W	910505103253	SM530C 50S/93 0 DEIA L2250 ALU	120 °	3000 K	>90	141 lm/W
910505103227	SM530C 43S/94 0 DEIA L1410 ALU	120 °	4000 K	>90	144 lm/W	910505103254	SM530C 30S/94 0 DEIA LN L2250 ALU	120 °	4000 K	>90	136 lm/W
910505103228	SM530C 34S/93 0 DEIA L1130 ALU	120 °	3000 K	>90	131 lm/W	910505103255	SM530C 68S/94 0 DEIA L2250 ALU	120 °	4000 K	>90	146 lm/W
910505103233	SM530C 50S/94 0 DEIA L1410 ALU	120 °	4000 K	>90	139 lm/W	910505103264	SM530C 62S/93 0 DEIA L2810 ALU	120 °	3000 K	>90	138 lm/W
910505103275	SM530C 40S/TW 9 DEIA L1130 ALU	120 °	Tunable white 2700–6500 K	>90	121 lm/W	910505103267	SM530C 38S/94 0 DEIA LN L2810 ALU	120 °	4000 K	>90	153 lm/W
910505105967	SM530C 40S/ UE840 SEIA U4 L1170 ALU	–	4000 K	80	174 lm/W	910505103241	SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU	120 °	4000 K	>90	143 lm/W
910505103230	SM530C 31S/940 DEIA	120 °	4000 K	>90	148 lm/W	910505103268	SM530C 86S/94 0 SEIA LN U4 L2850 ALU	120 °	4000 K	>90	141 lm/W

TrueLine surface mounted

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505103237	SM530C 40S/94 0 SEIA U4 L1170 ALU	120 °	4000 K	>90	143 lm/W
910505103238	SM530C 34S/93 0 SEIA U4 L1170 ALU	120 °	3000 K	>90	131 lm/W
910505103239	SM530C 43S/94 0 SEIA U4 L1450 ALU	120 °	4000 K	>90	141 lm/W
910505103240	SM530C 31S/940	120 °	4000 K	>90	144 lm/W
Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505103278	SEIA U4 L1450 ALU				
910505103278	SM530C 43S/TW 9 SEIA U4 L1450 ALU	120 °	Tunable white 2700-6500 K	>90	121 lm/W
910505103266	SM531C 62S/94 0 DEIA L2810 WH	120 °	4000 K	>90	112 lm/W
910505105971	SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU	-	4000 K	80	138 lm/W

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505105968	SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH	5 000 lm	Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva
910505103218	SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU	4 000 lm	Leveä valokeila
910505103219	SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU	3 400 lm	Leveä valokeila
910505103223	SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU	1 900 lm	Leveä valokeila
910505103224	SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU	1 900 lm	Leveä valokeila
910505103227	SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU	4 300 lm	Leveä valokeila
910505103228	SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU	3 400 lm	Leveä valokeila
910505103233	SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU	5 000 lm	Leveä valokeila
910505103275	SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU	4 000 lm	Leveä valokeila
910505105967	SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU	4 000 lm	Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva
910505103230	SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH	3 100 lm	Leveä valokeila
910505103242	SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH	1 200 lm	Leveä valokeila
910505103250	SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU	3 000 lm	Leveä valokeila
Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505103253	SM530C 50S/930 DEIA L2250 ALU	5 000 lm	Leveä valokeila
910505103254	SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU	3 000 lm	Leveä valokeila
910505103255	SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU	6 800 lm	Leveä valokeila
910505103264	SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU	6 200 lm	Leveä valokeila
910505103267	SM530C 38S/940 DEIA LN L2810 ALU	3 800 lm	Leveä valokeila
910505103241	SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU	1 200 lm	Leveä valokeila
910505103268	SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU	8 600 lm	Leveä valokeila
910505103237	SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU	4 000 lm	Leveä valokeila
910505103238	SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU	3 400 lm	Leveä valokeila
910505103239	SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU	4 300 lm	Leveä valokeila
910505103240	SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU	3 100 lm	Leveä valokeila
910505103278	SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU	4 300 lm	Leveä valokeila
910505103266	SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH	6 200 lm	Leveä valokeila

TrueLine surface mounted

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505105971	SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU	4 000 lm	Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505105968	SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH	28 W
910505103218	SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU	28,5 W
910505103219	SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU	24,5 W
910505103223	SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU	17,8 W
910505103224	SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU	18,6 W
910505103227	SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU	30,5 W
910505103228	SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU	26 W
910505103233	SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU	36 W
910505103275	SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU	33 W
910505105967	SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU	23 W
910505103230	SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH	22 W
910505103242	SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH	11,8 W
910505103250	SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU	22 W
910505103253	SM530C 50S/930 DEIA L2250 ALU	37,5 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Integroitu ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505105968	SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH	-	-
910505103218	SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU	-	1%
910505103219	SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU	-	1%
910505103223	SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU	-	1%
910505103224	SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU	-	1%
910505103227	SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU	-	1%
910505103228	SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU	-	1%
910505103233	SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU	-	1%
910505103275	SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU	-	1%
910505105967	SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU	Interact SNS210 - sensori	-
910505103230	SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH	-	1%
910505103242	SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH	-	1%
910505103250	SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU	-	1%

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505103254	SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU	22 W
910505103255	SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU	48,5 W
910505103264	SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU	46 W
910505103267	SM530C 38S/940 DEIA LN L2810 ALU	27 W
910505103241	SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU	9,1 W
910505103268	SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU	61 W
910505103237	SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU	28,5 W
910505103238	SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU	25,5 W
910505103239	SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU	30,5 W
910505103240	SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU	21,5 W
910505103278	SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU	35,5 W
910505103266	SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH	56 W
910505105971	SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU	29 W

Order Code	Full Product Name	Integroitu ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505103253	SM530C 50S/930 DEIA L2250 ALU	-	1%
910505103254	SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU	-	1%
910505103255	SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU	-	1%
910505103264	SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU	-	1%
910505103267	SM530C 38S/940 DEIA LN L2810 ALU	-	1%
910505103241	SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU	-	1%
910505103268	SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505103237	SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505103238	SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505103239	SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505103240	SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%

TrueLine surface mounted

Order Code	Full Product Name	Integroitu ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505103278	SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU	Päivitettävä sensoripaikka ja SNS210-sensori	1%
910505103266	SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH	-	1%

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505105968	SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH	Valkoinen
910505103218	SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU	Alumiini
910505103219	SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU	Alumiini
910505103223	SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU	Alumiini
910505103224	SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU	Alumiini
910505103227	SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU	Alumiini
910505103228	SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU	Alumiini
910505103233	SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU	Alumiini
910505103275	SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU	Alumiini
910505105967	SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU	Alumiini
910505103230	SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH	Valkoinen
910505103242	SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH	Valkoinen
910505103250	SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU	Alumiini
910505103253	SM530C 50S/930 DEIA L2250 ALU	Alumiini

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505105968	SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103218	SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103219	SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103223	SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103224	SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103227	SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103228	SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Order Code	Full Product Name	Integroitu ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505105971	SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU	Interact SNS210 - sensori	-

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505103254	SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU	Alumiini
910505103255	SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU	Alumiini
910505103264	SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU	Alumiini
910505103267	SM530C 38S/940 DEIA LN L2810 ALU	Alumiini
910505103241	SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU	Alumiini
910505103268	SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU	Alumiini
910505103237	SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU	Alumiini
910505103238	SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU	Alumiini
910505103239	SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU	Alumiini
910505103240	SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU	Alumiini
910505103278	SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU	Alumiini
910505103266	SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH	Valkoinen
910505105971	SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU	Alumiini

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505103233	SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103275	SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU	-	-
910505105967	SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103230	SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103242	SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103250	SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103253	SM530C 50S/930 DEIA L2250 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
910505103254	SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

TrueLine surface mounted

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505103255	SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505103264	SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505103267	SM530C 38S/940 DEIA LN L2810 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505103241	SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505103268	SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU	-	-
910505103237	SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU	-	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
910505103238	SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU	-	-
910505103239	SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU	-	-
910505103240	SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU	-	-
910505103278	SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU	-	-
910505103266	SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö
910505105971	SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU	Kyllä	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC- virransyöttö

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila- alue	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppi- ilmiön arvo (SVM)
910505105968	SM530C 50S/ UE840 DEIA L1410 WH	+10...+35 °C	-	-
910505103218	SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103219	SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103223	SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103224	SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103227	SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103228	SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103233	SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103275	SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU	+10...+40 °C	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila- alue	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppi- ilmiön arvo (SVM)
910505105967	SM530C 40S/ UE840 SEIA U4 L1170 ALU	+10...+35 °C	-	-
910505103230	SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH	+10...+40 °C	1	0,4
910505103242	SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH	+10...+40 °C	1	0,4
910505103250	SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103253	SM530C 50S/930 DEIA L2250 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103254	SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103255	SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103264	SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103267	SM530C 38S/940 DEIA LN L2810 ALU	+10...+40 °C	1	0,4

TrueLine surface mounted

	Full Product	Käyttölämpötila-	Välkyntäarvo	Stroboskooppi-
Order Code	Name	alue	(PstLM)	ilmiön arvo (SVM)
910505103241	SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103268	SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103237	SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103238	SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103239	SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU	+10...+40 °C	1	0,4

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505105968	SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103218	SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103219	SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103223	SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103224	SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103227	SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103228	SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103233	SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103275	SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505105967	SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505103230	SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103242	SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103250	SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103253	SM530C 50S/930 DEIA L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505105968	SM530C 50S/UE840 DEIA L1410 WH	SM530C
910505103218	SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU	SM530C
910505103219	SM530C 34S/940 DEIA L1130 ALU	SM530C
910505103223	SM531C 19S/940 DEIA L1410 ALU	SM531C
910505103224	SM531C 19S/930 DEIA L1410 ALU	SM531C
910505103227	SM530C 43S/940 DEIA L1410 ALU	SM530C
910505103228	SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU	SM530C
910505103233	SM530C 50S/940 DEIA L1410 ALU	SM530C
910505103275	SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU	SM530C
910505105967	SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU	SM530C
910505103230	SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH	SM530C

	Full Product	Käyttölämpötila-	Välkyntäarvo	Stroboskooppi-
Order Code	Name	alue	(PstLM)	ilmiön arvo (SVM)
910505103240	SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103278	SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU	+10...+40 °C	1	0,4
910505103266	SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH	+10...+40 °C	1	0,4
910505105971	SM530C 40S/ BU840 SEIA U4 L1170 ALU	+10...+35 °C	-	-

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505103254	SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103255	SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103264	SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103267	SM530C 38S/940 DEIA LN L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103241	SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103268	SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103237	SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103238	SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103239	SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103240	SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103278	SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505103266	SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505105971	SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3




Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505103242	SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH	SM531C
910505103250	SM530C 30S/940 DEIA L2250 ALU	SM530C
910505103253	SM530C 50S/930 DEIA L2250 ALU	SM530C
910505103254	SM530C 30S/940 DEIA LN L2250 ALU	SM530C
910505103255	SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU	SM530C
910505103264	SM530C 62S/930 DEIA L2810 ALU	SM530C
910505103267	SM530C 38S/940 DEIA LN L2810 ALU	SM530C
910505103241	SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU	SM530C
910505103268	SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU	SM530C
910505103237	SM530C 40S/940 SEIA U4 L1170 ALU	SM530C
910505103238	SM530C 34S/930 SEIA U4 L1170 ALU	SM530C

TrueLine surface mounted


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505103239	SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU	SM530C
910505103240	SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU	SM530C
910505103278	SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU	SM530C

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505103266	SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH	SM531C
910505105971	SM530C 40S/BU840 SEIA U4 L1170 ALU	SM530C


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105967




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105968




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105971




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103239



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103223




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103224



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103237




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103228




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103278




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103267




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103264




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103255




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103230




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103238




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103250



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103227




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103218




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103275


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103254




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103240




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103266




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103268




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103242




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103253



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103233



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103219



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103241

TrueLine surface mounted

