



Maxos fusion office: flexibilné riešenie poskytuje ideálny svetelný výkon

Maxos fusion Office

Maxos fusion je prispôsobiteľné LED svetidlo určené na montáž na lištu, ktoré ponúka vynikajúcu kvalitu svetla. Ide o efektívne a flexibilné riešenie osvetlenia, ktoré možno použiť v rôznych aplikáciách vrátane priemyselných, obchodných a kancelárskych prostredí, pričom ponúka celý rad možností osvetlenia na splnenie rôznych požiadaviek. Vďaka slobode umiestnenia týchto svetidiel podľa potreby a integrácii ďalších služieb/hardvéru tretích strán vám systém umožňuje znížiť neporiadok na stropoch. Takisto umožňuje jednoduchú zmenu konfigurácie v prípade zmeny technického rozloženia. Infraštruktúra umožňuje integráciu senzorov na zber údajov, vďaka čomu môžete využiť štruktúrované informácie na podporu vášho podnikania.

Výhody

- Flexibilné kancelárie – vďaka výberu svetidiel možno flexibilne využiť v rade rôznych kancelárskych priestorov.
- Pripravené na budúcnosť: škálovateľné a pripravené na pripojenie k ovládacím a osvetľovacím systémom.
- Homogénny a jednotný svetelný efekt

Vlastnosti

- Úroveň osvetlenia plne v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií (UGR <19, L65 < 3 000 cd/m²)
- Najlepšia účinnosť vo svojej triede > 140 lm/W
- Pripravené na pripojenie k systémom osvetlenia, ako je napríklad Interact Office
- Jednoduché objednávanie, montáž a inštalácia.
- Konzistentná kvalita svetla s priamym aj nepriamym širokým vyžadovaním
- Dodáva sa s environmentálnou deklaráciou produktu (EPD)


Aplikácie

- Kancelárie
- Priestory na vzdelávanie
- Obchod

Varovanie a ochrana

- Produkt má IP20 a ako taký nie je chránený proti vniknutiu vody. Preto dôrazne odporúčame vhodne skontrolovať prostredie, v ktorom má byť svietidlo inštalované.
- Ak nedodržíte vyššie uvedené rady a svietidlá sú vystavené vniknutiu vody, spoločnosť Philips / Signify nemôže zaručiť bezpečnú poruchu a záruka na produkt stratí platnosť.

Versions



Maxos fusion Office RTP

Maxos fusion Office RTP 2

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Maxos fusion Office DPP optics



Maxos fusion Office DPP optics



Maxos fusion Office DPP 1



Maxos fusion Office DPP 2

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	>80
Typ optiky	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Maximálna úroveň stmievania	1%

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03
Krytie IP	IP20

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	0 až +35 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatočná chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Údaje o produkte

Kód radu produktov	SM970X
--------------------	--------

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
62222700	SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH	141 lm/W	4 500 lm
62223400	SM970X 56S/840 DIA D/I MXO W19L152 WH	144 lm/W	5 600 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Order Code	Full Product Name	Spotreba
62222700	SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH	32 W	62223400	SM970X 56S/840 DIA D/I MXO W19L152 WH	39 W

