



靈活彈性，全方位，穩定可靠

GreenUp Linear Flex

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenUp Linear Flex 是全方位線型產品系列，提供種類多樣的各種可能組合，包括裝飾性和功能性照明單元。可採用包括懸掛和嵌入式安裝的彈性線型產品系列，將會滿足您的各種需求。

优点

- 種類多樣的各種可能組合，包括裝飾性和功能性照明單元，以及控制性。
- 保證品質和可靠性。

特点

- 漫射照明和網格照明，同一單元就可全部辦到。
- 多種安裝解決方案，包括懸掛式和嵌入式。
- 多種控制可用性，包括開/關和 1-10v。

应用

- 商店照明
- 旅館照明
- 時尚照明

Versions



GreenUp Linear Flex SP309P W40
HD 4



GreenUp Linear Flex SP309P
RS309 W50 HD 1







GreenUp Linear Flex

Versions



GreenUp Linear Flex SP309P W40
HD 1

二维绘图



照明技術

演色性指數 (CRI) >80

運轉與電力

輸入電壓 220-240 V

線路頻率 50 or 60 Hz

機械與外罩

光學罩類型 透鏡陣列橢圓形

外罩色彩 黑色

機械衝擊保護規範 IK03

防水防塵規範 (IP) IP20

認證與應用

環境溫度範圍 -20 至 +40 °C

CE 標誌 無

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限 +/-10%

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401500732	SP309P P48UD/830 L120W5 PSR 1-10V HD 2	3000 K	85 lm/W	4,100 lm
911401500932	SP309P P48UD/857 L120W5 PSR 1-10V HD 2	5700 K	93 lm/W	4,500 lm
911401590322	SP309P P55UD/830 L120W5 PSU HD 2 BK	3000 K	80 lm/W	4,400 lm
911401590422	SP309P P55UD/840 L120W5 PSU HD 2 BK	4000 K	90 lm/W	4,950 lm
911401599422	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 2	5700 K	70 lm/W	2,100 lm
911401500032	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 4	5700 K	70 lm/W	2,100 lm
911401589522	SP309P P30/840 L120W4 PSU HD 4 BK	4000 K	70 lm/W	2,100 lm
911401590122	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 1 BK	4000 K	70 lm/W	2,100 lm
911401589722	RS309B P30/830 L120W5 PSU-E HD 2 BK	3000 K	65 lm/W	1,950 lm
911401589822	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 2 BK	4000 K	70 lm/W	2,100 lm
911401589122	SP309P P30/830 L120W4 PSU HD 1 BK	3000 K	65 lm/W	1,950 lm
911401599722	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 1	5700 K	70 lm/W	2,100 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	保護等級 IEC	耗電量	Order Code	Full Product Name	保護等級 IEC	耗電量
911401500732	SP309P P48UD/830 L120W5 PSR 1-10V HD 2	安全等級 I	48 W	911401589522	SP309P P30/840 L120W4 PSU HD 4 BK	安全等級 II	30 W
911401500932	SP309P P48UD/857 L120W5 PSR 1-10V HD 2	安全等級 I	48 W	911401590122	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 1 BK	安全等級 II	30 W
911401590322	SP309P P55UD/830 L120W5 PSU HD 2 BK	安全等級 II	55 W	911401589722	RS309B P30/830 L120W5 PSU-E HD 2 BK	安全等級 II	30 W
911401590422	SP309P P55UD/840 L120W5 PSU HD 2 BK	安全等級 II	55 W	911401589822	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 2 BK	安全等級 II	30 W
911401599422	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 2	安全等級 I	30 W	911401589122	SP309P P30/830 L120W4 PSU HD 1 BK	安全等級 II	30 W
911401500032	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 4	安全等級 I	30 W	911401599722	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 1	安全等級 I	30 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	Order Code	Full Product Name	可調光
911401500732	SP309P P48UD/830 L120W5 PSR 1-10V HD 2	是	911401589522	SP309P P30/840 L120W4 PSU HD 4 BK	否
911401500932	SP309P P48UD/857 L120W5 PSR 1-10V HD 2	是	911401590122	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 1 BK	否
911401590322	SP309P P55UD/830 L120W5 PSU HD 2 BK	否	911401589722	RS309B P30/830 L120W5 PSU-E HD 2 BK	否
911401590422	SP309P P55UD/840 L120W5 PSU HD 2 BK	否	911401589822	RS309B P30/840 L120W5 PSU-E HD 2 BK	否
911401599422	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 2	是	911401589122	SP309P P30/830 L120W4 PSU HD 1 BK	否
911401500032	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 4	是	911401599722	SP309P P30/857 L120W4 PSR 1-10V HD 1	是

