



TrueLine, závěsné – ryzí linie světla: elegantní, energeticky účinné a v souladu s normami pro osvětlení kanceláří

Závěsné svítidlo TrueLine

Architekti potřebují osvětlovací řešení, které odpovídá architektuře interiéru nemovitosti, na které pracují. Chtějí světelnou řadu s elegantním designem a vysokou úrovní osvětlení. Tvůrci osvětlení potřebují svítidla, která jim umožní šetřit energii a zároveň poskytovat správnou úroveň osvětlení v souladu s normami pro osvětlení kanceláří. Závěsné svítidlo TrueLine splňuje obě skupiny požadavků. TrueLine je také k dispozici v zapuštěné a přisazené verzi.

Výhody

- Rovnoměrný výstup světla
- Extrémně vysoká účinnost pro řadové svítidlo
- Rozměry těla svítidla, které jsou v největší oblibě architektů

Závěsné svítidlo TrueLine

Vlastnosti

- Vysoce rovnoměrné osvětlení s vynikající regulací oslnění (UGR<19, L65<3 000 cd/m²)
- Naše ultra účinná řada s nejvyšším měrným výkonem v dané třídě až 174 lm/W
- Verze 3000 K, 4000 K a nastavitelná bílá, všechny s CRI > 90, BioUP a ultra vysoká účinnost s CRI > 80
- Dlouhá životnost: 50 000 hodin při L90
- Integrovaná čidla / bezdrátové předřadníky pro shromažďování dat, detekci přítomnosti osob, regulaci s využitím denního světla a možnosti navigace
- Environmentální prohlášení o výrobku (EPD)
- Možnosti zapuštěné, zavěšené i přisazené montáže včetně veškerého příslušenství

Aplikace

- Celkové osvětlení pro kancelářské budovy střední a vysoké úrovně

Varování a bezpečnost

- Výrobek má IPX0 a jako takový není chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.
- Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify nemůže v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Versions



TrueLine-SP534P



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L570 WH



TrueLine-SP530 L2810 BK



TrueLine-SP530 U3 SNS210 L2850 Alu




TrueLine-SP530 L570 Alu




TrueLine-SP530 L2810 WH

Rozměrové výkresy



Závěsné svítidlo TrueLine

Rozměrové výkresy



Závěsné svítidlo TrueLine

Detaily o výrobku



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3

Závěsné svítidlo TrueLine

Detaily o výrobku



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-
side-view-2

Závěsné svítidlo TrueLine

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Index podání barev (CRI)	>90
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ne
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Maximální úroveň ztlumení	1%
Mechanické a materiály	
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03
Kód ochrany proti vniknutí	IP20
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Počáteční parametry (podle IEC)	
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance světelného toku	+/-10%

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Počet předřadниковých jednotek
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	1 jednotka
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	1 jednotka
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	1 jednotka
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	1 jednotka
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	1 jednotka
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	1 jednotka
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	1 jednotka
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	2 jednotky
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	1 jednotka
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	1 jednotka
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	1 jednotka
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	2 jednotky
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	2 jednotky
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	1 jednotka
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	1 jednotka
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	1 jednotka
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	1 jednotka
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	1 jednotka
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	1 jednotka
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	1 jednotka
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	1 jednotka
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	1 jednotka
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	1 jednotka
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 jednotka
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 jednotka

Závěsné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Počet předřadnickových jednotek
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	1 jednotka
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	1 jednotka
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	1 jednotka
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	1 jednotka
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	1 jednotka
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	1 jednotka
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	1 jednotka
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	1 jednotka
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	1 jednotka
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	1 jednotka
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	1 jednotka
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	1 jednotka
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	1 jednotka
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	1 jednotka
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	1 jednotka
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	2 jednotky
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	1 jednotka
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	1 jednotka
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	1 jednotka

Světelně technické

		Měrný			
		Náhradní teplota	výkon		
Order Code	Full Product Name	chromatičnosti (jmen.)	(jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké vyzařování
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Asymetrický reflektor
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké vyzařování
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	132 lm/W	4 300 lm	Asymetrický reflektor
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	4000 K	139 lm/W	1 700 lm	Široké vyzařování
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	3000 K	125 lm/W	2 400 lm	Široké vyzařování
		Měrný			
		Náhradní teplota	výkon		
Order Code	Full Product Name	chromatičnosti (jmen.)	(jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	115 lm/W	4 100 lm	Široké vyzařování
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké vyzařování
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	139 lm/W	5 000 lm	Široké vyzařování
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké vyzařování
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Široké vyzařování
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	141 lm/W	4 300 lm	Široké vyzařování
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	135 lm/W	7 700 lm	Široké vyzařování
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Široké vyzařování

Závěsné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota	Měrný výkon		Typ optiky
		chromatičnosti (jmen.)	(jmen.) (nom.)	Světelný tok	
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	133 lm/W	5 800 lm	Široké vyzařování
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Široké vyzařování
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	3000 K	112 lm/W	3 300 lm	Široké vyzařování
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	3000 K	134 lm/W	4 900 lm	Široké vyzařování
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	3000 K	128 lm/W	7 700 lm	Široké vyzařování
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Široké vyzařování
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	3000 K	112 lm/W	3 300 lm	Široké vyzařování
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	129 lm/W	4 000 lm	Asymetrický reflektor
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	114 lm/W	2 400 lm	Široké vyzařování
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	141 lm/W	2 100 lm	Široké vyzařování
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	118 lm/W	3 300 lm	Široké vyzařování
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké vyzařování
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	6 600 lm	Široké vyzařování
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	116 lm/W	5 400 lm	Široké vyzařování
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	4 900 lm	Široké vyzařování
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	6 600 lm	Široké vyzařování

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon		
			(jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké vyzařování
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Široké vyzařování
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	130 lm/W	5 000 lm	Asymetrický reflektor
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Tunable white 2700–6500 K	116 lm/W	6 600 lm	Široké vyzařování
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	4000 K	103 lm/W	700 lm	Široké vyzařování
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	3000 K	109 lm/W	1 200 lm	Široké vyzařování
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	3000 K	130 lm/W	3 000 lm	Široké vyzařování
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Tunable white 2700–6500 K	125 lm/W	5 000 lm	Široké vyzařování
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Tunable white 2700–6500 K	121 lm/W	8 600 lm	Široké vyzařování
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	3000 K	103 lm/W	3 000 lm	Široké vyzařování
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	4000 K	138 lm/W	7 200 lm	Široké vyzařování
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	4000 K	122 lm/W	4 800 lm	Široké vyzařování
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	4000 K	119 lm/W	8 200 lm	Široké vyzařování
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	3000 K	136 lm/W	3 800 lm	Široké vyzařování

Závěsné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Měrný				Typ optiky
		Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok		
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	3000 K	132 lm/W	5 800 lm	Široké	vyzařování
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	3000 K	114 lm/W	6 600 lm	Široké	vyzařování
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	4000 K	139 lm/W	5 000 lm	Široké	vyzařování
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	4000 K	138 lm/W	9 800 lm	Široké	vyzařování
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	4000 K	141 lm/W	6 200 lm	Široké	vyzařování
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	4000 K	133 lm/W	700 lm	Široké	vyzařování
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	3000 K	127 lm/W	1 000 lm	Široké	vyzařování
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	3000 K	133 lm/W	5 000 lm	Široké	vyzařování
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	3000 K	135 lm/W	6 200 lm	Široké	vyzařování
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	4000 K	140 lm/W	9 400 lm	Široké	vyzařování
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké	vyzařování
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Široké	vyzařování
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Široké	vyzařování
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	3000 K	132 lm/W	2 900 lm	Široké	vyzařování

Order Code	Full Product Name	Měrný				Typ optiky
		Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok		
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké	vyzařování
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Široké	vyzařování
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké	vyzařování
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Široké	vyzařování
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké	vyzařování
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	4000 K	132 lm/W	4 300 lm	Asymetrický reflektor	
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké	vyzařování
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Široké	vyzařování
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Tunable white 2700–6500 K	124 lm/W	3 600 lm	Široké	vyzařování
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Tunable white 2700–6500 K	100 lm/W	3 300 lm	Široké	vyzařování
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké	vyzařování
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4 000 lm	Široké	vyzařování

Závěsné svítidlo TrueLine

		Měrný			
Full Product		Náhradní teplota	výkon		
Order Code	Name	chromatičnosti	(jmen.)	Světelný	
		(jmen.)	(nom.)	tok	Typ optiky
97263600	SP532P	4000 K	139 lm/W	6 600 lm	Široké
	66S/940 SEIA				vyzařování

		Měrný			
Full Product		Náhradní teplota	výkon		
Order Code	Name	chromatičnosti	(jmen.)	Světelný	
		(jmen.)	(nom.)	tok	Typ optiky
	U4 SM2 L1450				
	ALU				

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	34 W
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	26 W
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	21 W
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	32,5 W
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	12,2 W
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	18,6 W
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	35,5 W
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	21 W
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	36 W
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	14,4 W
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	30,5 W
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	57 W
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	26,5 W
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	44 W
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	24,5 W
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	29,5 W
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	38,5 W
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	60 W
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	26,5 W
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	29,5 W
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	31 W
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	21 W
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	16,4 W
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	28 W
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	21 W
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	48 W
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	46,5 W
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	36,5 W
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	48 W
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	34 W
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	28,5 W
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	38,5 W
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	57 W
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	7,2 W
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	11 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	23 W
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	40 W
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	71 W
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	29 W
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	52 W
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	39,5 W
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	69 W
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	28 W
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	44 W
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	58 W
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	36 W
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	71 W
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	44 W
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	6 W
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	8,5 W
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	37,5 W
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	46 W
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	67 W
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	34 W
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	14,4 W
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	24,5 W
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	22 W
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	21 W
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	26,5 W
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	21 W
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	26,5 W
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	21 W
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	32,5 W
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	34 W
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	26,5 W
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	29 W
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	33 W
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	28 W
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47,5 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Vestavěné ovládání
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	-

Order Code	Full Product Name	Vestavěné ovládání
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-

Závěsné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Vestavěné ovládání
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	-
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	-
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	-
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	-
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	-
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	-
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	-
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Hliník
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	Hliník
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Hliník
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Hliník

Order Code	Full Product Name	Vestavěné ovládání
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	-
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	-
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	-
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	-
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	-
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	-
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	-
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	-
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	-
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	-
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	-
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	-
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	-
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	-
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	-
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	-
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210

Závěsné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Barva těla
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	Bílá
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	Bílá
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Bílá
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Bílá
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Černá
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Bílá
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Bílá
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	Černá
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Hliník
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Hliník
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Hliník

Order Code	Full Product Name	Barva těla
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Hliník
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Hliník
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Hliník
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Hliník
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Hliník
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Hliník
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Černá
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Černá
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	Černá
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Hliník
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Hliník
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Bílá
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Bílá
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Bílá
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Černá
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Černá
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Černá
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Černá
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Černá
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	Černá
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Hliník
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	Hliník
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Hliník
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Hliník
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Hliník
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Hliník
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Hliník
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Hliník
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Hliník
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Hliník
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Hliník

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Závěsné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	-	-
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	-	-
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	-	-
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	-	-
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Závěsné svítidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	-	-
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	-	-
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	-	-
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	SP534P
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP534P

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Ano	Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	-	-
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-	-
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	SP530P
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	SP532P
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P

Závěsné svítidlo TrueLine


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP531P
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	SP532P
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	SP533P
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP534P
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP534P
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	SP532P
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	SP531P
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	SP533P
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	SP530P
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	SP530P
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	SP532P
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	SP531P

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP532P
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP530P
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	SP532P
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP533P
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	SP530P
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	SP532P
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	SP530P
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP530P
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP532P
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	SP530P
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	SP531P
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	SP532P
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	SP532P
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	SP531P
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	SP530P
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	SP532P
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	SP532P
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	SP532P
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	SP532P
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	SP532P
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP534P
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	SP532P
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	SP532P
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP533P
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103202




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103257




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103162


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103262




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103197




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103203




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103205




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103214




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103249



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103283




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103189




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103248


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103207




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103183




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103206




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103247




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103180




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103273



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103161




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103201




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103263


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103212




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103172




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103208




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103246




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103177




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103174



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103245




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103279




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103199


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103261




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103274




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103169




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103166




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103184




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103216



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103271




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103280




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103210


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103211




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103256




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103281




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103244




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103173




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103258



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103259






Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103182



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103196




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103209

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103188




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103186



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103215

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103187

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103163




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103204

Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103185


Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103176

Závěsné svítidlo TrueLine


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103260




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103269




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103282




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103164




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103167




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103168



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103170




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103171




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103181

Závěsné svítidlo TrueLine


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103175




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103198



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103213



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103270



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103272

