

TrueLine suspended

SP530P



Philips TrueLine – näyttävä valaistusratkaisu, jolla voidaan luoda saumattomia valojonoja

Ripustettava Trueline on energiatehokas ja laadukas jonovalaisin. TrueLine tarjoaa miellyttävän ja tasaisen valaistuksen, joka sopii erinomaisesti muun muassa toimistotiloihin. TrueLinea on saatavana myös pinta- ja uppoasennettavana. Saatavilla on eri pituuksia ja valovirtavaihtoehtoja. TrueLine voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin.

Hyödyt

- Jonovalaisin, jossa on erittäin korkea valotehokkuus
- Toimistoyhteensopiva
- Tulevaisuuteen valmis, skaalautuva valaistusratkaisu
- Voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin

Applications

- Toimistot
- Koulut ja oppilaitokset
- Myymälät

Ominaisuudet

- Miellyttävän tasainen valaistus, joka ei häikäise (UGR < 19, L65, <3 000 cd/m²)
- Korkea valotehokkuus, jopa 140 lm/W

- 3 000 ja 4 000 K, Tunable white, CRI > 90
- Pitkä käyttöikä, 50 000 tuntia (L90)
- Valaisimeen voidaan liittää sensoreita ja ohjainlaitteita, sopii älykkääseen valaistukseen
- Ympäristöseloste (EPD) saatavilla
- Saatavilla uppo- ja pinta-asennettava sekä ripustettava versio
- Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu vettä vastaan. Tämä on otettava huomioon asennuspaikkaa valitessa.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat vedelle, Philips/Signify ei voi taata turvallisuutta, ja tuotetakuu raukeaa.

Versions



TrueLine suspended-SP530P
SP532P L1130 ALU



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L570 WH



TrueLine-SP530 U3 SNS210
L2850 Alu



TrueLine-SP530 L2810 Alu



TrueLine-SP530 L570 Alu




TrueLine-SP530 L2810 WH




TrueLine Suspended-U3


Mittapiirros




SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU




SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU




SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU




SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU




SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU




SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH




SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU



SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU



SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU



SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU

Tuotetiedot



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connectio-side-view-2

Yleistä tietoa

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	120 °
-------------------------	-------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Enimmäishimmennystaso	1%
Integroitu ohjaus	Päivitettävä sensoripaikka ja SC200-sensori

Mekaaniset tiedot ja runko

Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK03 [0.35 J Vahvistettu]

Hätätilakäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Kyllä
Turvavalaistus	Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Liitälaitteiden lukumäärä
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	1 yksikkö
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	1 yksikkö
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	1 yksikkö
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 yksikkö
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 yksikkö
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 yksikkö
910505106148	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 yksikkö
910505106150	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	1 yksikkö
910505106151	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 yksikkö
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 yksikkö
910505106154	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	1 yksikkö
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 yksikkö
910505106166	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 yksikkö
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	2 yksikköä
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	1 yksikkö
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	1 yksikkö
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	1 yksikkö
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	2 yksikköä
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	2 yksikköä
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	1 yksikkö
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	1 yksikkö
910505106207	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	1 yksikkö
910505106208	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	1 yksikkö
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	1 yksikkö
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	1 yksikkö
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 yksikkö
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 yksikkö
910505106203	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	1 yksikkö
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	1 yksikkö
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	1 yksikkö
910505106190	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	1 yksikkö
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	1 yksikkö
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Värintoistoindeksi (CRI)	Optiikan tyyppi
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	3 400 lm	4000 K	173 lm/W	>80	Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Värintoistoindeksi (CRI)	Optiikan tyyppi
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	4 300 lm	4000 K	176 lm/W	>80	Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	4 300 lm	4000 K	141 lm/W	>80	Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4 100 lm	4000 K	115 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4 700 lm	4000 K	138 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 500 lm	4000 K	104 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106148	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4 300 lm	4000 K	141 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106150	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	3 600 lm	4000 K	136 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106151	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	5 800 lm	4000 K	141 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	3 400 lm	4000 K	139 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106154	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	4 900 lm	3000 K	134 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4 000 lm	4000 K	129 lm/W	>90	Epäsymmetrinen heijastin
910505106166	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4 900 lm	4000 K	143 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	6 600 lm	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	700 lm	4000 K	103 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	1 200 lm	3000 K	109 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	3 000 lm	3000 K	103 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	5 000 lm	Tunable white 2700-6500 K	125 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	8 600 lm	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	7 200 lm	4000 K	138 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	4 800 lm	4000 K	122 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106207	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	8 200 lm	4000 K	119 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106208	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	3 800 lm	3000 K	136 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	5 800 lm	3000 K	132 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	6 600 lm	3000 K	114 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	700 lm	4000 K	133 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 000 lm	3000 K	127 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106203	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	5 000 lm	3000 K	133 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	6 200 lm	3000 K	135 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	9 400 lm	4000 K	140 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106190	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4 700 lm	4000 K	138 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4 000 lm	4000 K	143 lm/W	>90	Leveä valokeila
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	6 600 lm	4000 K	139 lm/W	>90	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	19,6 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	24,5 W
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	31 W
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	35,5 W
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	14,4 W
910505106148	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	30,5 W
910505106150	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	26,5 W
910505106151	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	44 W
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	24,5 W
910505106154	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	38,5 W
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	31 W
910505106166	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	36,5 W
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	57 W
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	7,2 W
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	11 W
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	29 W
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	40 W
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	71 W
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	52 W
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	39,5 W
910505106207	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	69 W
910505106208	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	28 W
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	44 W
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	58 W
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	6 W
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	8,5 W
910505106203	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	37,5 W
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	46 W
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	67 W
910505106190	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	28 W
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47,5 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	Alumiini
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	Alumiini
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	Alumiini
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumiini
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505106148	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Alumiini

Order Code	Full Product Name	Rungon väri
910505106150	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	Alumiini
910505106151	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505106154	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505106166	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Alumiini
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Musta
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Valkoinen
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Valkoinen
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Alumiini
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Alumiini
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Alumiini
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Alumiini
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Alumiini
910505106207	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Alumiini
910505106208	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Alumiini
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Alumiini
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Alumiini
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Alumiini
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Alumiini
910505106203	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Valkoinen
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Valkoinen
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Valkoinen
910505106190	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Alumiini
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Alumiini
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Alumiini

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	+10...+35 °C
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	+10...+35 °C
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	+10...+35 °C
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	+10...+40 °C
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C
910505106148	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	+10...+40 °C
910505106150	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	+10...+40 °C
910505106151	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C
910505106154	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C
910505106166	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	+10...+40 °C

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	+10...+40 °C
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	+10...+40 °C
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	+10...+40 °C
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	+10...+40 °C
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	+10...+40 °C
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	+10...+40 °C
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10...+40 °C
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10...+40 °C
910505106207	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	+10...+40 °C
910505106208	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	+10...+40 °C
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	+10...+40 °C
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	+10...+40 °C
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10...+40 °C
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	+10...+40 °C
910505106203	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	+10...+40 °C
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	+10...+40 °C
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	+10...+40 °C
910505106190	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	+10...+40 °C
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	+10...+40 °C
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	+10...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	(0.39, 0.38) SDCM <3
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106148	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106150	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106151	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106154	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106166	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3


Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106207	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106208	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106203	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106190	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505105969	SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU	SP530P
910505105970	SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU	SP530P
910505105972	SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU	SP530P
910505106142	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
910505106145	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
910505106147	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP531P
910505106148	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P
910505106150	SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU	SP532P
910505106151	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505106152	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
910505106154	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505106158	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP534P
910505106166	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
910505106216	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	SP532P
910505106194	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	SP531P
910505106198	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	SP533P
910505106201	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	SP531P
910505106217	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	SP530P
910505106218	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	SP530P
910505106204	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP532P
910505106205	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
910505106207	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
910505106208	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP530P
910505106212	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	SP532P
910505106213	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP533P

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505106193	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP530P
910505106196	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP532P
910505106203	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	SP530P
910505106210	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	SP531P
910505106211	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	SP532P
910505106190	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
910505106191	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
910505106192	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P


Polar normal diagrams



910505105972

910505105970


910505105969




SP530PI - 910505106205

SP530PI - 910505106218


SP530PI - 910505106198




SP530PI - 910505106148




SP530PI - 910505106217




SP530PI - 910505106193




SP530PI - 910505106145




SP530PI - 910505106150




SP530PI - 910505106203




SP530PI - 910505106152




SP530PI - 910505106201




SP530PI - 910505106196




SP530PI - 910505106212




SP530PI - 910505106191




SP530PI - 910505106158




SP530PI - 910505106207




SP530PI - 910505106147




SP530PI - 910505106216




SP530PI - 910505106166




SP530PI - 910505106194




SP530PI - 910505106192




SP530PI - 910505106151




SP530PI - 910505106211




SP530PI - 910505106204




SP530PI - 910505106142




SP530PI - 910505106208




SP530PI - 910505106213



SP530PI - 910505106210



SP530PI - 910505106154



SP530PI - 910505106190