



Philips TrueLine suspendu : une vraie ligne lumineuse

TrueLine Suspension

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage qui correspondent à l'architecture intérieure du bâtiment sur laquelle ils travaillent. Ils veulent une ligne de lumière au design élégant et une qualité d'éclairage très élevée. Les fournisseurs de service nécessitent des luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine suspendus répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions encastrée et montée en surface.

Avantages

- Optique hautement uniforme
- Efficacité très élevée pour une ligne lumineuse
- Dimensions de luminaire conçues en collaboration avec des architectes reconnus

Fonctions

- Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
- Conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Lignes autonomes et continues
- Versions encastrée et suspendue également disponibles
- Lumière directe et indirecte
- Fenêtre de sortie de lumière homogène
- Prêt pour le futur : PoE

Application

- Eclairage général de bureaux milieu et haut de gamme

Mises en garde et sécurité

- Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont sujets à une infiltration d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir une panne sûre et la garantie du produit deviendra nulle.

Versions



TrueLine-SP534P



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L2810 BK



TrueLine-SP530 U3 SNS210 L2850 Alu



TrueLine-SP530 L2810 Alu



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L570 Alu

Schéma dimensionnel




Schéma dimensionnel





Schéma dimensionnel



Détails sur le produit



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view

Détails sur le produit



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-
power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP

Détails sur le produit



TrueLine_SM_SP-line-connectio-
side-view-2

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Service Tag	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Commandes et gradation	
Niveau de gradation maximal	1%
Mécanique et boîtier	
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Indice de protection	IP20
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable	Nombre d'appareillages
8719514972520	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972728	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	Non	1 unité
8719514972407	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972742	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972827	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	Non	1 unité
8719514972841	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	Non	1 unité
8719514972704	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité
8719514972469	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Non	1 unité
8719514972360	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972544	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972261	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	Non	1 unité
8719514972377	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité
8719514972339	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972650	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972506	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité
8719514972605	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité
8719514972278	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité
8719514972674	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972582	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité
8719514972643	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972513	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	Non	1 unité
8719514972681	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	Non	1 unité
8719514972735	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité
8719514972667	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité
8719514972391	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité
8719514972698	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972452	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972612	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972711	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972599	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité
8719514972629	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Non	1 unité
8719514972568	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Non	1 unité
8719514972353	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	Non	1 unité
8719514972308	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	Non	1 unité
8719514972292	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	Non	1 unité
8719514972346	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	Non	1 unité

Order Code	Full Product Name	Source lumineuse remplaçable	Nombre d'appareillages
8719514972315	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Non	1 unité
8719514972766	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514973176	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Non	2 unités
8719514972810	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Non	1 unité
8719514972858	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Non	1 unité
8719514972926	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	Non	1 unité
8720169626898	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	1 unité
8720169626904	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	1 unité
8720169626911	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	1 unité
8720169626928	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	1 unité
8720169626973	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	1 unité
8720169626980	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	1 unité
8720169626997	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	1 unité
8720169627000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	1 unité
8719514973183	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Non	2 unités
8719514973190	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Non	2 unités
8719514972933	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Non	1 unité
8719514972964	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Non	1 unité
8719514972971	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Non	1 unité
8719514972995	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Non	1 unité
8719514973053	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Non	1 unité
8719514973091	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Non	1 unité
8719514973107	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Non	1 unité
8719514972940	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Non	1 unité
8719514972988	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Non	1 unité
8719514973060	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	Non	1 unité
8719514972803	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Non	1 unité
8719514972834	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Non	1 unité
8719514972957	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Non	1 unité
8719514973077	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Non	1 unité
8719514973084	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Non	1 unité
8719514972551	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Non	1 unité
8719514972384	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Non	1 unité
8719514972285	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Non	1 unité
8719514972438	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Non	1 unité
8719514972445	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Non	1 unité
8719514972490	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	Non	1 unité
8719514972414	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972483	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	Non	1 unité
8719514972421	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972759	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972537	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Non	1 unité
8719514972476	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Non	1 unité
8719514973152	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Non	1 unité
8719514973169	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Non	2 unités
8719514972575	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Non	1 unité
8719514972322	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Non	1 unité
8719514972636	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Non	1 unité

Données techniques de l'éclairage

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8719514972520	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Faisceau extensif
8719514972728	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Miroir asymétrique
8719514972407	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Faisceau extensif
8719514972742	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	132 lm/W	4.300 lm	Miroir asymétrique
8719514972827	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	4000 K	139 lm/W	1.700 lm	Faisceau extensif
8719514972841	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	3000 K	125 lm/W	2.400 lm	Faisceau extensif
8719514972704	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	115 lm/W	4.100 lm	Faisceau extensif
8719514972469	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Faisceau extensif
8719514972360	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	139 lm/W	5.000 lm	Faisceau extensif
8719514972544	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Faisceau extensif
8719514972261	SP530P 25S/940	4000 K	149 lm/W	2.500 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
	POE SW2 L1130 ALU				
8719514972377	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	104 lm/W	1.500 lm	Faisceau extensif
8719514972339	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	141 lm/W	4.300 lm	Faisceau extensif
8719514972650	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	135 lm/W	7.700 lm	Faisceau extensif
8719514972506	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Faisceau extensif
8719514972605	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	133 lm/W	5.800 lm	Faisceau extensif
8719514972278	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	139 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
8719514972674	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	3000 K	112 lm/W	3.300 lm	Faisceau extensif
8719514972582	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	3000 K	134 lm/W	4.900 lm	Faisceau extensif
8719514972643	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	3000 K	128 lm/W	7.700 lm	Faisceau extensif
8719514972513	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Faisceau extensif
8719514972681	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	3000 K	112 lm/W	3.300 lm	Faisceau extensif
8719514972735	SP534P 40S/940	4000 K	129 lm/W	4.000 lm	Miroir asymétrique

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
	DEIA SM2 L1130 ALU				
8719514972667	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	114 lm/W	2.400 lm	Faisceau extensif
8719514972391	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	141 lm/W	2.100 lm	Faisceau extensif
8719514972698	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	118 lm/W	3.300 lm	Faisceau extensif
8719514972452	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Faisceau extensif
8719514972612	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	6.600 lm	Faisceau extensif
8719514972711	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	116 lm/W	5.400 lm	Faisceau extensif
8719514972599	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	4.900 lm	Faisceau extensif
8719514972629	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	6.600 lm	Faisceau extensif
8719514972568	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Faisceau extensif
8719514972353	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	4000 K	148 lm/W	3.100 lm	Faisceau extensif
8719514972308	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	4000 K	149 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8719514972292	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	4000 K	149 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8719514972346	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	4000 K	143 lm/W	4.300 lm	Faisceau extensif
8719514972315	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	140 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
8719514972766	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	130 lm/W	5.000 lm	Miroir asymétrique
8719514973176	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	6.600 lm	Faisceau extensif
8719514972810	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	4000 K	103 lm/W	700 lm	Faisceau extensif
8719514972858	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	3000 K	109 lm/W	1.200 lm	Faisceau extensif
8719514972926	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	3000 K	130 lm/W	3.000 lm	Faisceau extensif
8720169626898	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	7.700 lm	Conformité aux normes d'éclairage de bureau à faisceau extensif
8720169626904	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable white 2700-6500 K	159 lm/W	5.400 lm	Faisceau extensif

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8720169626911	SP530P	Tunable white	121 lm/W	5.000 lm	Conformité
	50S/TW9	2700-6500 K			aux normes
	SEIA U4				d'éclairage
	SM2 L1450				de bureau à
	ALU				faisceau extensif
8720169626928	SP531P	Tunable white	91 lm/W	3.100 lm	Faisceau
	31S/TW9	2700-6500 K			extensif
	SEIA U4				
	SM2 L1450				
	ALU				
8720169626973	SP532P	Tunable white	116 lm/W	5.800 lm	Conformité
	58S/TW9	2700-6500 K			aux normes
	SEIA U4				d'éclairage
	SM2 L1170				de bureau à
	ALU				faisceau extensif
8720169626980	SP533P	Tunable white	100 lm/W	4.100 lm	Faisceau
	41S/TW9	2700-6500 K			extensif
	SEIA U4				
	SM2 L1170				
	ALU				
8720169626997	SP530P	Tunable white	121 lm/W	4.000 lm	Conformité
	40S/TW9	2700-6500 K			aux normes
	SEIA U4				d'éclairage
	SM2 L1170				de bureau à
	ALU				faisceau extensif
8720169627000	SP531P	Tunable white	93 lm/W	2.500 lm	Faisceau
	25S/TW9	2700-6500 K			extensif
	SEIA U4				
	SM2 L1170				
	ALU				
8719514973183	SP530P	Tunable white	125 lm/W	5.000 lm	Faisceau
	50S/TW9	2700-6500 K			extensif
	SEIA SM2				
	U4 L2290				
	ALU				
8719514973190	SP530P	Tunable white	121 lm/W	8.600 lm	Faisceau
	86S/TW9	2700-6500 K			extensif
	SEIA U4				
	SM2 L2850				
	ALU				
8719514972933	SP531P	3000 K	103 lm/W	3.000 lm	Faisceau
	30S/930				extensif
	SEIA LN U4				
	SW2 L2290				
	ALU				

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8719514972964	SP532P	4000 K	138 lm/W	7.200 lm	Faisceau
	72S/940				extensif
	DEIA SM2				
	L2250 ALU				
8719514972971	SP533P	4000 K	122 lm/W	4.800 lm	Faisceau
	48S/940				extensif
	DEIA SM2				
	L2250 ALU				
8719514972995	SP533P	4000 K	119 lm/W	8.200 lm	Faisceau
	82S/940				extensif
	DEIA SM2				
	L2250 ALU				
8719514973053	SP530P	3000 K	136 lm/W	3.800 lm	Faisceau
	38S/930				extensif
	DEIA LN				
	SW2 L2810 ALU				
8719514973091	SP532P	3000 K	132 lm/W	5.800 lm	Faisceau
	58S/930				extensif
	DEIA LN				
	SM2 L2810 ALU				
8719514973107	SP533P	3000 K	114 lm/W	6.600 lm	Faisceau
	66S/930				extensif
	DEIA LN				
	SW2 L2810 ALU				
8719514972940	SP530P	4000 K	139 lm/W	5.000 lm	Faisceau
	50S/940				extensif
	SEIA U4				
	SM2 L2290 BK				
8719514972988	SP532P	4000 K	138 lm/W	9.800 lm	Faisceau
	98S/940				extensif
	SEIA U4				
	SM2 L2290 BK				
8719514973060	SP530P	4000 K	141 lm/W	6.200 lm	Faisceau
	62S/940				extensif
	SEIA U4				
	SM2 L2850 BK				
8719514972803	SP530P	4000 K	133 lm/W	700 lm	Faisceau
	7S/940				extensif
	DEIA LE				
	SM2 L570 ALU				
8719514972834	SP532P	3000 K	127 lm/W	1.000 lm	Faisceau
	10S/930				extensif

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8719514972957	DEIA LE SM2 L570 ALU	3000 K	133 lm/W	5.000 lm	Faisceau extensif
	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH				
	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH				
8719514973084	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	4000 K	140 lm/W	9.400 lm	Faisceau extensif
	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK				
	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK				
8719514972285	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	4000 K	139 lm/W	3.400 lm	Faisceau extensif
	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK				
	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK				
8719514972438	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Faisceau extensif
	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU				
	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU				
8719514972414	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2.900 lm	Faisceau extensif
	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU				
	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU				

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	Efficacité	Flux lumineux	Type d'optique
		corrélée (nom.)	lumineuse (nominale)		
8719514972483	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Faisceau extensif
	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU				
	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU				
8719514972537	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Faisceau extensif
	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU				
	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU				
8719514972476	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3.600 lm	Faisceau extensif
	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU				
	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU				
8719514973152	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3.600 lm	Faisceau extensif
	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU				
	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU				
8719514973169	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Tunable white 2700-6500 K	100 lm/W	3.300 lm	Faisceau extensif
	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU				
	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU				
8719514972575	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	138 lm/W	4.700 lm	Faisceau extensif
	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU				
	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU				
8719514972322	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4.000 lm	Faisceau extensif
	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU				
	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU				
8719514972636	SP532P 66S/940 SEIA U4	4000 K	139 lm/W	6.600 lm	Faisceau extensif
	SP532P 66S/940 SEIA U4				
	SP532P 66S/940 SEIA U4				

Order Code	Full Product Name	Température	Efficacité	Flux	Type
		de couleur	lumineuse		
		corrélée	lumineuse		
		(nom.)	(nominale)	lumineux	d'optique
	SM2 L1450				
	ALU				

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8719514972520	SP532P	Classe	220 à 240	34 W	Non
	47S/940	électrique I	V		
	DEIA LS				
	SM2 L1410				
	ALU				
8719514972728	SP534P	Classe	220 à 240	26 W	Non
	34S/940	électrique I	V		
	DEIA LS				
	SM2 L1130				
	ALU				
8719514972407	SP532P	Classe	220 à 240	21 W	Non
	29S/940	électrique I	V		
	DEIA LS				
	SM2 L1410				
	ALU				
8719514972742	SP534P	Classe	220 à 240	32,5 W	Non
	43S/940	électrique I	V		
	DEIA LS				
	SM2 L1410				
	ALU				
8719514972827	SP530P	Classe	220 à 240	12,2 W	Non
	17S/940	électrique I	V		
	DEIA LE				
	SM2 L570				
	BK				
8719514972841	SP532P	Classe	220 à 240	18,6 W	Non
	24S/930	électrique I	V		
	DEIA LE				
	SM2 L570				
	BK				
8719514972704	SP533P	Classe	220 à 240	35,5 W	Non
	41S/940	électrique I	V		
	DEIA SM2				
	L1130 ALU				
8719514972469	SP532P	Classe	220 à 240	21 W	Non
	29S/940	électrique I	V		
	DEIA SM2				
	L1410 WH				
8719514972360	SP530P	Classe	220 à 240	36 W	Non
	50S/940	électrique I	V		

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8719514972544	DEIA SM2				Non
	L1410 ALU				
	SP532P	Classe	220 à 240	34 W	
	47S/940	électrique I	V		
	DEIA SM2				
8719514972261	SP530P	Classe de	51 à 54 V	16,8 W	Non
	25S/940	sécurité III			
	POE SW2				
	L1130 ALU				
8719514972377	SP531P	Classe	220 à 240	14,4 W	Non
	15S/940	électrique I	V		
	DEIA SM2				
	L1130 ALU				
8719514972339	SP530P	Classe	220 à 240	30,5 W	Non
	43S/940	électrique I	V		
	DEIA SM2				
	L1410 ALU				
8719514972650	SP532P	Classe	220 à 240	57 W	Non
	77S/940	électrique I	V		
	DEIA SM2				
	L1410 ALU				
8719514972506	SP532P	Classe	220 à 240	26,5 W	Non
	36S/940	électrique I	V		
	DEIA SM2				
	L1130 ALU				
8719514972605	SP532P	Classe	220 à 240	44 W	Non
	58S/940	électrique I	V		
	DEIA SM2				
	L1130 ALU				
8719514972278	SP530P	Classe	220 à 240	24,5 W	Non
	34S/940	électrique I	V		
	DEIA SM2				
	L1130 ALU				
8719514972674	SP533P	Classe	220 à 240	29,5 W	Non
	33S/930	électrique I	V		
	DEIA SM2				
	L1410 ALU				

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8719514972582	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	38,5 W	Non
8719514972643	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	60 W	Non
8719514972513	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	Classe électrique I	220 à 240 V	26,5 W	Non
8719514972681	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	Classe électrique I	220 à 240 V	29,5 W	Non
8719514972735	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	31 W	Non
8719514972667	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	21 W	Non
8719514972391	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	16,4 W	Non
8719514972698	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	28 W	Non
8719514972452	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	21 W	Non
8719514972612	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	48 W	Non
8719514972711	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	46,5 W	Non
8719514972599	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	36,5 W	Non

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8719514972629	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Classe électrique I	220 à 240 V	48 W	Non
8719514972568	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Classe électrique I	220 à 240 V	34 W	Non
8719514972353	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	Classe de sécurité III	51 à 54 V	21 W	Non
8719514972308	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	Classe de sécurité III	51 à 54 V	28 W	Non
8719514972292	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	Classe de sécurité III	51 à 54 V	28 W	Non
8719514972346	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	Classe de sécurité III	51 à 54 V	30 W	Non
8719514972315	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	28,5 W	Non
8719514972766	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	38,5 W	Non
8719514973176	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Classe électrique I	220 à 240 V	57 W	Non
8719514972810	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Classe électrique I	220 à 240 V	7,2 W	Non
8719514972858	SP533P 12S/930 DEIA LE	Classe électrique I	220 à 240 V	11 W	Non

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
	SM2 L570 WH				
8719514972926	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	Classe électrique I	220 à 240 V	23 W	Non
8720169626898	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	67 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169626904	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	34 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169626911	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	41,5 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169626928	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	34 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169626973	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	49 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169626980	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	41 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8720169626997	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	33 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8720169627000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	27 W	Oui (relatif à la détection de présence/ mouvement et à la collecte de la lumière du jour)
8719514973183	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	40 W	Non
8719514973190	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	71 W	Non
8719514972933	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	29 W	Non
8719514972964	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	52 W	Non
8719514972971	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	39,5 W	Non
8719514972995	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	69 W	Non
8719514973053	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	28 W	Non
8719514973091	SP532P 58S/930 DEIA LN	Classe électrique I	220 à 240 V	44 W	Non

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
	SM2 L2810 ALU				
8719514973107	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	58 W	Non
8719514972940	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Classe électrique I	220 à 240 V	36 W	Non
8719514972988	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Classe électrique I	220 à 240 V	71 W	Non
8719514973060	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	Classe électrique I	220 à 240 V	44 W	Non
8719514972803	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	6 W	Non
8719514972834	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	8,5 W	Non
8719514972957	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Classe électrique I	220 à 240 V	37,5 W	Non
8719514973077	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Classe électrique I	220 à 240 V	46 W	Non
8719514973084	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Classe électrique I	220 à 240 V	67 W	Non
8719514972551	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Classe électrique I	220 à 240 V	34 W	Non

Order Code	Full Product Name	Classe de protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	Convient pour la commutation aléatoire
8719514972384	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Classe électrique I	220 à 240 V	14,4 W	Non
8719514972285	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Classe électrique I	220 à 240 V	24,5 W	Non
8719514972438	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Classe électrique I	220 à 240 V	22 W	Non
8719514972445	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Classe électrique I	220 à 240 V	21 W	Non
8719514972490	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	Classe électrique I	220 à 240 V	26,5 W	Non
8719514972414	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	21 W	Non
8719514972483	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	26,5 W	Non
8719514972421	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	21 W	Non
8719514972759	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	32,5 W	Non
8719514972537	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	34 W	Non

	Full	Classe de			Convient pour
Order Code	Product Name	protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	la commutation aléatoire
8719514972476	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	26,5 W	Non
8719514973152	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	29 W	Non
8719514973169	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	33 W	Non

	Full	Classe de			Convient pour
Order Code	Product Name	protection CEI	Tension d'entrée	Consommation électrique	la commutation aléatoire
8719514972575	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	34 W	Non
8719514972322	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	28 W	Non
8719514972636	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Classe électrique I	220 à 240 V	47,5 W	Non

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée
8719514972520	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Oui	-
8719514972728	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	Oui	-
8719514972407	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Oui	-
8719514972742	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Oui	-
8719514972827	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	Oui	-
8719514972841	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	Oui	-
8719514972704	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	-
8719514972469	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	-
8719514972360	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	-
8719514972544	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	-
8719514972261	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	Non	-
8719514972377	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	-
8719514972339	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	-
8719514972650	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	-

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	Commande intégrée
8719514972506	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	-
8719514972605	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	-
8719514972278	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	-
8719514972674	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	-
8719514972582	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	-
8719514972643	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	-
8719514972513	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	Oui	-
8719514972681	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	-
8719514972735	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	-
8719514972667	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	-
8719514972391	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	-
8719514972698	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	-
8719514972452	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	-
8719514972612	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	-

TrueLine Suspension

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse		Commande intégrée
		Oui	Non	
8719514972711	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	-	
8719514972599	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	-	
8719514972629	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	-	
8719514972568	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	-	
8719514972353	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	Non	-	
8719514972308	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	Non	-	
8719514972292	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	Non	-	
8719514972346	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	Non	-	
8719514972315	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	-	
8719514972766	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	-	
8719514973176	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Oui	-	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514972810	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Oui	-	
8719514972858	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Oui	-	
8719514972926	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	Oui	-	
8720169626898	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Oui	-	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8720169626904	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Oui	-	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8720169626911	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Oui	-	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8720169626928	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Oui	-	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8720169626973	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Oui	-	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8720169626980	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Oui	-	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8720169626997	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Oui	-	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse		Commande intégrée
		Oui	Non	
8720169627000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Oui	-	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514973183	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Oui	-	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514973190	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Oui	-	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514972933	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Oui	-	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514972964	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Oui	-	
8719514972971	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Oui	-	
8719514972995	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Oui	-	
8719514973053	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Oui	-	
8719514973091	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Oui	-	
8719514973107	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Oui	-	
8719514972940	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Oui	-	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514972988	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Oui	-	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514973060	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	Oui	-	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514972803	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Oui	-	
8719514972834	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Oui	-	
8719514972957	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Oui	-	
8719514973077	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Oui	-	
8719514973084	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Oui	-	
8719514972551	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Oui	-	
8719514972384	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Oui	-	
8719514972285	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Oui	-	

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	
		Commande intégrée	
8719514972438	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Oui	-
8719514972445	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Oui	-
8719514972490	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	Oui	-
8719514972414	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Oui	-
8719514972483	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	Oui	-
8719514972421	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Oui	-
8719514972759	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Oui	-
8719514972537	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Oui	-

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514972520	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972728	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972407	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972742	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972827	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	Noir
8719514972841	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	Noir
8719514972704	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972469	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
8719514972360	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972544	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972261	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972377	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972339	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972650	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972506	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972605	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972278	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972674	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972582	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972643	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972513	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	Blanc
8719514972681	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
8719514972735	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972667	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972391	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972698	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972452	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972612	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972711	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972599	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse	
		Commande intégrée	
8719514972476	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Oui	-
8719514973152	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Oui	-
8719514973169	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Oui	-
8719514972575	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Oui	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514972322	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Oui	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210
8719514972636	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Oui	Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514972629	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
8719514972568	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Blanc
8719514972353	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	Aluminium
8719514972308	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	Aluminium
8719514972292	SP530P 40S/940 POE UO SW2 L1170 ALU	Aluminium
8719514972346	SP530P 43S/940 POE UO SW2 L1450 ALU	Aluminium
8719514972315	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Aluminium
8719514972766	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514973176	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Noir
8719514972810	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Blanc
8719514972858	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Blanc
8719514972926	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	Noir
8720169626898	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
8720169626904	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
8720169626911	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
8720169626928	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
8720169626973	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
8720169626980	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
8720169626997	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
8720169627000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
8719514973183	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Aluminium
8719514973190	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Aluminium
8719514972933	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Aluminium
8719514972964	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
8719514972971	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
8719514972995	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Aluminium
8719514973053	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Aluminium
8719514973091	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Aluminium
8719514973107	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Aluminium
8719514972940	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514972988	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Noir
8719514973060	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	Noir
8719514972803	SP530P 75S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Aluminium
8719514972834	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Aluminium
8719514972957	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Blanc
8719514973077	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Blanc
8719514973084	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Blanc
8719514972551	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Noir
8719514972384	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Noir
8719514972285	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Noir
8719514972438	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Noir
8719514972445	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Noir

Order Code	Full Product Name	Couleur du corps
8719514972490	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	Noir
8719514972414	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972483	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	Aluminium
8719514972421	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972759	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972537	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972476	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Aluminium
8719514973152	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Aluminium
8719514973169	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Aluminium
8719514972575	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium
8719514972322	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Aluminium
8719514972636	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Aluminium

Fonctionnement de secours

Order Code	Full Product Name	Secours	
		centralisé	Eclairage de secours
8719514972520	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972728	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972407	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972742	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972827	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972841	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972704	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972469	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972360	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972544	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972261	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	-	-
8719514972377	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu

Order Code	Full Product Name	Secours	
		centralisé	Eclairage de secours
8719514972339	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972650	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972506	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972605	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972278	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972674	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972582	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972643	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972513	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972681	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972735	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu

Order Code	Full Product Name	Secours	
		centralisé	Éclairage de secours
8719514972667	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972391	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972698	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972452	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972612	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972711	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972599	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972629	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972568	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972353	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	-	-
8719514972308	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	-	-
8719514972292	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	-	-
8719514972346	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	-	-
8719514972315	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972766	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514973176	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	-	-
8719514972810	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972858	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu

Order Code	Full Product Name	Secours	
		centralisé	Éclairage de secours
8719514972926	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8720169626898	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
8720169626904	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
8720169626911	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
8720169626928	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
8720169626973	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
8720169626980	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
8720169626997	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
8720169627000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
8719514973183	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	-	-
8719514973190	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	-	-
8719514972933	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	-	-
8719514972964	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972971	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972995	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514973053	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514973091	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514973107	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972940	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	-	-
8719514972988	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	-	-
8719514973060	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	-	-

Order Code	Full Product Name	Secours	
		centralisé	Eclairage de secours
8719514972803	SP530P 75/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972834	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972957	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514973077	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514973084	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972551	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972384	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972285	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972438	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972445	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972490	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	Oui	Éclairage de secours central à courant continu

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514972520	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972728	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972407	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972742	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972827	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972841	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972704	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972469	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972360	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972544	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972261	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972377	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972339	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972650	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Secours	
		centralisé	Eclairage de secours
8719514972414	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972483	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972421	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972759	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972537	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514972476	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Oui	Éclairage de secours central à courant continu
8719514973152	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	-	-
8719514973169	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-	-
8719514972575	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
8719514972322	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-
8719514972636	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514972506	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972605	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972278	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972674	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972582	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972643	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972513	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972681	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972735	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972667	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972391	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972698	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972452	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972612	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514972711	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972599	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972629	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972568	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972353	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972308	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972292	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972346	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972315	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972766	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973176	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972810	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972858	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972926	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8720169626898	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169626904	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169626911	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169626928	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169626973	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169626980	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169626997	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8720169627000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Tunable, SDCM ≤3
8719514973183	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973190	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972933	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972964	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972971	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972995	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8719514973053	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973091	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973107	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972940	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972988	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973060	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972803	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972834	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972957	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973077	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973084	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972551	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972384	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972285	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972438	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972445	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972490	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972414	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972483	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972421	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972759	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972537	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972476	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973152	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514973169	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972575	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972322	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3
8719514972636	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	(0.38, 0.38) SDCM <3

Données du produit


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514972520	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P
8719514972728	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	SP534P
8719514972407	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P
8719514972742	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP534P
8719514972827	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	SP530P
8719514972841	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	SP532P
8719514972704	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
8719514972469	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
8719514972360	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P
8719514972544	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
8719514972261	SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU	SP530P
8719514972377	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP531P
8719514972339	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P
8719514972650	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
8719514972506	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
8719514972605	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
8719514972278	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
8719514972674	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
8719514972582	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514972643	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
8719514972513	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	SP532P
8719514972681	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	SP533P
8719514972735	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP534P
8719514972667	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
8719514972391	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
8719514972698	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
8719514972452	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
8719514972612	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
8719514972711	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
8719514972599	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
8719514972629	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
8719514972568	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
8719514972353	SP530P 31S/940 POE U3 SW2 L1450 ALU	SP530P
8719514972308	SP530P 40S/940 POE U3 SW2 L1170 ALU	SP530P
8719514972292	SP530P 40S/940 POE U0 SW2 L1170 ALU	SP530P
8719514972346	SP530P 43S/940 POE U0 SW2 L1450 ALU	SP530P
8719514972315	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
8719514972766	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP534P


Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514973176	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	SP532P
8719514972810	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	SP531P
8719514972858	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	SP533P
8719514972926	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	SP530P
8720169626898	SP532P 77S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
8720169626904	SP533P 54S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP533P
8720169626911	SP530P 50S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP530P
8720169626928	SP531P 31S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP531P
8720169626973	SP532P 58S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP532P
8720169626980	SP533P 41S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP533P
8720169626997	SP530P 40S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
8720169627000	SP531P 25S/TW9 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP531P
8719514973183	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	SP530P
8719514973190	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	SP532P
8719514972933	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	SP531P
8719514972964	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP532P
8719514972971	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
8719514972995	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
8719514973053	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP530P
8719514973091	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	SP532P
8719514973107	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP533P
8719514972940	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	SP530P
8719514972988	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	SP532P

Order Code	Full Product Name	Code famille de produits
8719514973060	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	SP530P
8719514972803	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP530P
8719514972834	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP532P
8719514972957	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	SP530P
8719514973077	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	SP531P
8719514973084	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	SP532P
8719514972551	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	SP532P
8719514972384	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	SP531P
8719514972285	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	SP530P
8719514972438	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	SP532P
8719514972445	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	SP532P
8719514972490	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	SP532P
8719514972414	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
8719514972483	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	SP532P
8719514972421	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	SP532P
8719514972759	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP534P
8719514972537	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
8719514972476	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	SP532P
8719514973152	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	SP532P
8719514973169	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP533P
8719514972575	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
8719514972322	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
8719514972636	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103202




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103257




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103162


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103262




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103197




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103203




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103205




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103214




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103249



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103194




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103283




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103189


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103248




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103207




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103183




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103206




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103247




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103193



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103180




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103192




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103273


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103161




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103201




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103263




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103212




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103172




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103208



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103246




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103177




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103174


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103245




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103279




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103199




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103261




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103274




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103169



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103166




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103184




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103216


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103271




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103280




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103210




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103211




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103256




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103281



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103244




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103173




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103258


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103259




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103182




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103196




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103209




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103188




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103186



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103215




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103187




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103163


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103204




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103185




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103176




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103260




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103269




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103282



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103164




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103165




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103167


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103168




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103170




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103171




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103181




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103175




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103191



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103198




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103213




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103270


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103272




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105671




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105666




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105663




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105665




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105664



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105674



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105673



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505105672

