



TrueLine, függesztett – valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai megvilágításra vonatkozó szabványoknak

TrueLine, függesztett

Az építészeknek olyan világítástechnikai megoldásra van szükségük, amely megfelel az ingatlan belső kialakításának. Elegáns kialakítású, nagy fényerejű fénysávot szeretnének. A tervezők az energiamegtakarítást elősegítő, ugyanakkor a megfelelő megvilágítást biztosító, és az irodai világításra vonatkozó szabványoknak megfelelő lámpatesteket szeretnének. A függesztett TrueLine a fenti követelmények mindegyikét kielégíti. A TrueLine süllyesztett, függesztett és felületre szerelt változatban is kapható.

Előnyök

- Homogén világító felület
- Fénysávhoz képest rendkívül magas hatásfok
- Az építészek körében legnépszerűbb lámpatest méretek

TrueLine, függesztett

Szolgáltatások

- Fényhasznosítás 100 lm/W
- Megfelel az irodai világítási szabványoknak
- Különálló lámpatestek és folyamatos fénysávok
- Süllyesztett, függesztett és felületre szerelt változatban is kapható
- Direkt vagy direkt-indirekt fény
- Homogén világító felület
- Időtálló: PoE

Alkalmazás

- Irodák
- Oktatás
- Üzletek

Figyelmeztetések és biztonság


- A termék IPX0-as, ezért nem védett a víz behatolása ellen. Ezért nyomtatékosan javasoljuk, hogy megfelelően ellenőrizze azt a környezetet, amelyben a lámpatestet fel fogják szerelni.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és víz jut a lámpatestbe, akkor a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és semmissé válik a termékre vonatkozó jótállás.

Versions



TrueLinesuspended-4FTWH

Méretezett rajza



TrueLine, függesztett

Termék részletei



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U0




TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine_SM_SP-line-connection-side-view-2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - SP530PI - 910505106156

