



TrueLine, závesné – skutočná svetelná lína: elegantné, energeticky účinné a v súlade s normami pre osvetlenie vnútorných pracovných miest

TrueLine, závesné

Architekti potrebujú riešenie osvetlenia, ktoré zodpovedá architektúre interiéru, na ktorom pracujú. Hľadajú svetelný pás elegantného tvaru poskytujúci vysokú intenzitu osvetlenia. Svetelný technik požaduje parametre svietidiel, ktoré umožnia ušetriť energiu a pritom poskytnú správnu hladinu osvetlenia v súlade s normami pre kancelárske osvetlenie. Závesné svietidlo TrueLine spĺňa obe požiadavky. TrueLine je k dispozícii aj vo vsadenej alebo stropnej verzii.

Výhody

- Najrovnomernejšie vyžarovanie svetla
- Mimoriadne vysoká účinnosť v kategórii lineárnych svietidiel
- Medzi architektmi najobľúbenejšie rozmery telesa svietidla

Vlastnosti

- Merná svetelná účinnosť > 100 lm/W
- V súlade s normami pre osvetlenie kancelárií
- Samostatné svietidlá a súvislé rady
- K dispozícii je aj vstavaná verzia
- Priame a nepriame vyžarovanie
- Homogénne vyžarovanie svetla
- Pripravené na budúce zmeny: PoE

Aplikácie

- Všeobecné osvetlenie pre administratívne budovy strednej a vyššej kategórie

Varovanie a ochrana

- Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať
- V prípade neuposlúchnutia vyššie uvedeného odporúčania a vystavenia svietidiel vniknutiu vody spoločnosť Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

Versions



TrueLine-SP530 L570 BK



TrueLine-SP534P



SP530P with U4 BK sensor



TrueLine-SP530 L2810 BK




TrueLine-SP530 U3 SNS210 L2850 Alu




SP530P with U4 BK sensor

Rozmerový obrázok



Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



TrueLine_Suspended-line-side-view



TrueLine_Suspended-line-top-view



TrueLine Suspended black housing



TrueLine_Suspended-top-view



TrueLine_Suspended-U3



TrueLine_Suspended-U0



TrueLine Suspended-SP530P-LF-power-cable-03



TrueLine-SP-line-U3

Podrobnosti o produkte



TrueLine Suspended black housing



SP530P U4 BK DPP



TrueLine_SM_SP-line-connection-
side-view-2

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Servisná značka	Áno
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	>90
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Maximálna úroveň stmievania	1%
Mechanické časti a teleso	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03
Krytie IP	IP20
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Počiatočný výkon (súlád s požiadavkami IEC)	
Počiatočná chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	1 jednotka
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	1 jednotka
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	1 jednotka
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	1 jednotka
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	1 jednotka
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	1 jednotka
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	1 jednotka
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	1 jednotka
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	2 jednotky
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	1 jednotka
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	1 jednotka
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	1 jednotka
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	2 jednotky
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	2 jednotky
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	1 jednotka
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	1 jednotka
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	1 jednotka
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	1 jednotka
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	1 jednotka
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	1 jednotka
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	1 jednotka
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	1 jednotka
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	1 jednotka
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	1 jednotka
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 jednotka
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	1 jednotka

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	1 jednotka
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	1 jednotka
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	1 jednotka
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	1 jednotka
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	1 jednotka
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	1 jednotka
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	1 jednotka
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	1 jednotka
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	1 jednotka
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	1 jednotka
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	1 jednotka
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	1 jednotka
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	1 jednotka
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	1 jednotka
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	1 jednotka
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	1 jednotka
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	2 jednotky
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	1 jednotka
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	1 jednotka
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	1 jednotka

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)		Svetelný tok	Typ optiky
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké vyžarovanie	
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Asymetrické zrkadlo	
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké vyžarovanie	
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	4000 K	132 lm/W	4 300 lm	Asymetrické zrkadlo	
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	4000 K	139 lm/W	1 700 lm	Široké vyžarovanie	
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	3000 K	125 lm/W	2 400 lm	Široké vyžarovanie	
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	115 lm/W	4 100 lm	Široké vyžarovanie	
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké vyžarovanie	
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	139 lm/W	5 000 lm	Široké vyžarovanie	
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké vyžarovanie	
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Široké vyžarovanie	
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	141 lm/W	4 300 lm	Široké vyžarovanie	

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	135 lm/W	7 700 lm	Široké vyžarovanie
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Široké vyžarovanie
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	133 lm/W	5 800 lm	Široké vyžarovanie
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Široké vyžarovanie
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	3000 K	112 lm/W	3 300 lm	Široké vyžarovanie
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	3000 K	134 lm/W	4 900 lm	Široké vyžarovanie
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	3000 K	128 lm/W	7 700 lm	Široké vyžarovanie
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Široké vyžarovanie
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	3000 K	112 lm/W	3 300 lm	Široké vyžarovanie
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	129 lm/W	4 000 lm	Asymetrické zrkadlo
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	114 lm/W	2 400 lm	Široké vyžarovanie
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	141 lm/W	2 100 lm	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	118 lm/W	3 300 lm	Široké vyžarovanie
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké vyžarovanie
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	6 600 lm	Široké vyžarovanie
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	116 lm/W	5 400 lm	Široké vyžarovanie
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	143 lm/W	4 900 lm	Široké vyžarovanie
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	6 600 lm	Široké vyžarovanie
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké vyžarovanie
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	4000 K	130 lm/W	5 000 lm	Asymetrické zrkadlo
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Tunable white 2700-6500 K	116 lm/W	6 600 lm	Široké vyžarovanie
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	4000 K	103 lm/W	700 lm	Široké vyžarovanie
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	3000 K	109 lm/W	1 200 lm	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	3000 K	130 lm/W	3 000 lm	Široké vyžarovanie
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Tunable white 2700-6500 K	125 lm/W	5 000 lm	Široké vyžarovanie
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	8 600 lm	Široké vyžarovanie
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	3000 K	103 lm/W	3 000 lm	Široké vyžarovanie
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	4000 K	138 lm/W	7 200 lm	Široké vyžarovanie
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	4000 K	122 lm/W	4 800 lm	Široké vyžarovanie
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	4000 K	119 lm/W	8 200 lm	Široké vyžarovanie
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	3000 K	136 lm/W	3 800 lm	Široké vyžarovanie
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	3000 K	132 lm/W	5 800 lm	Široké vyžarovanie
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	3000 K	114 lm/W	6 600 lm	Široké vyžarovanie
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	4000 K	139 lm/W	5 000 lm	Široké vyžarovanie
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	4000 K	138 lm/W	9 800 lm	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	4000 K	141 lm/W	6 200 lm	Široké vyžarovanie
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	4000 K	133 lm/W	700 lm	Široké vyžarovanie
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	3000 K	127 lm/W	1 000 lm	Široké vyžarovanie
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	3000 K	133 lm/W	5 000 lm	Široké vyžarovanie
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	3000 K	135 lm/W	6 200 lm	Široké vyžarovanie
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	4000 K	140 lm/W	9 400 lm	Široké vyžarovanie
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké vyžarovanie
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	4000 K	104 lm/W	1 500 lm	Široké vyžarovanie
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	4000 K	139 lm/W	3 400 lm	Široké vyžarovanie
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	3000 K	132 lm/W	2 900 lm	Široké vyžarovanie
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké vyžarovanie
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Široké vyžarovanie
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Široké vyžarovanie
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	2 900 lm	Široké vyžarovanie
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	4000 K	132 lm/W	4 300 lm	Asymetrické zrkadlo
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké vyžarovanie
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	4000 K	136 lm/W	3 600 lm	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 600 lm	Široké vyžarovanie
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Tunable white 2700-6500 K	100 lm/W	3 300 lm	Široké vyžarovanie
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	138 lm/W	4 700 lm	Široké vyžarovanie
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	4000 K	143 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	4000 K	139 lm/W	6 600 lm	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	34 W
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	26 W
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	21 W
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	32,5 W
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	12,2 W
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	18,6 W
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	35,5 W
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	21 W
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	36 W
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	34 W
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	14,4 W
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	30,5 W
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	57 W
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	26,5 W
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	44 W
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	24,5 W
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	29,5 W
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	38,5 W
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	60 W
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	26,5 W
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	29,5 W
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	31 W
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	21 W
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	16,4 W
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	28 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	21 W
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	48 W
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	46,5 W
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	36,5 W
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	48 W
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	34 W
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	28,5 W
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	38,5 W
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	57 W
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	7,2 W
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	11 W
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	23 W
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	40 W
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	71 W
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	29 W
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	52 W
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	39,5 W
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	69 W
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	28 W
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	44 W
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	58 W
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	36 W
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	71 W
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	44 W
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	6 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	8,5 W
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	37,5 W
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	46 W
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	67 W
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	34 W
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	14,4 W
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	24,5 W
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	22 W
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	21 W
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	26,5 W
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	21 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Vstavané riadenie
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	-
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	-
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	-
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	-
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	-
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	-
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	-
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	-
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	-
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	-

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	26,5 W
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	21 W
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	32,5 W
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	34 W
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	26,5 W
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	29 W
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	33 W
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	34 W
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	28 W
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	47,5 W

Order Code	Full Product Name	Vstavané riadenie
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	-
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	-
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	-
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	-
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	-
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	-
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	-
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	-
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	-
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	-
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	-
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	-
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	-
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	-
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	-
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	-

Order Code	Full Product Name	Vstavané riadenie
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	-
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	-
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	-
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	-
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210

Order Code	Full Product Name	Vstavané riadenie
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Hliník
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	Hliník
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Hliník
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Hliník
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	Čierna
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	Čierna
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Biela
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	Biela
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	Biela
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Biela
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Biela
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Hliník
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Hliník
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	Čierna
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Biela
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Biela

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	Čierna
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	Hliník
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	Hliník
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	Hliník
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Hliník
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Hliník
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Hliník
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Hliník
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Hliník
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Hliník
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Čierna
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	Čierna
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	Čierna
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Hliník
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Hliník
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Biela
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Biela
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Biela
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Čierna
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Čierna
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Čierna
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Čierna
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Čierna
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	Čierna
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Hliník
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	Hliník
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Hliník
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Hliník
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Hliník
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Hliník
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Hliník
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Hliník
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Hliník
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	Hliník
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	Hliník

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	-	-
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	-	-
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	-	-
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	-	-
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	-	-
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	-	-
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	-	-
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	Áno	Centrálné núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	-	-
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová	
		prevádzka	Núdzové osvetlenie
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	-	-


Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
97252000	SP532P 47S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P
97272800	SP534P 34S/940 DEIA LS SM2 L1130 ALU	SP534P
97240700	SP532P 29S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP532P
97274200	SP534P 43S/940 DEIA LS SM2 L1410 ALU	SP534P
97282700	SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK	SP530P
97284100	SP532P 24S/930 DEIA LE SM2 L570 BK	SP532P
97270400	SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
97246900	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97236000	SP530P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P
97254400	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97237700	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP531P
97233900	SP530P 43S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP530P
97265000	SP532P 77S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97250600	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97260500	SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97227800	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
97267400	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
97258200	SP532P 49S/930 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97264300	SP532P 77S/930 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97251300	SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH	SP532P
97268100	SP533P 33S/930 DEIA SM2 L1410 WH	SP533P
97273500	SP534P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP534P
97266700	SP533P 24S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP533P
97239100	SP532P 21S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97269800	SP533P 33S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
97245200	SP532P 29S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97261200	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP532P
97271100	SP533P 54S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP533P
97259900	SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP532P
97262900	SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97256800	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 WH	SP532P
97231500	SP530P 40S/940 DEIA SM2 L1130 ALU	SP530P
97276600	SP534P 50S/940 DEIA SM2 L1410 ALU	SP534P
97317600	SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK	SP532P
97281000	SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH	SP531P
97285800	SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH	SP533P


Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová	
		prevádzka	Núdzové osvetlenie
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	-	-

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
97292600	SP530P 30S/930 DEIA LN SM2 L2250 BK	SP530P
97318300	SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU	SP530P
97319000	SP530P 86S/TW9 SEIA U4 SM2 L2850 ALU	SP532P
97293300	SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU	SP531P
97296400	SP532P 72S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP532P
97297100	SP533P 48S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
97299500	SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU	SP533P
97305300	SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP530P
97309100	SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU	SP532P
97310700	SP533P 66S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU	SP533P
97294000	SP530P 50S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	SP530P
97298800	SP532P 98S/940 SEIA U4 SM2 L2290 BK	SP532P
97306000	SP530P 62S/940 SEIA U4 SM2 L2850 BK	SP530P
97280300	SP530P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP530P
97283400	SP532P 10S/930 DEIA LE SM2 L570 ALU	SP532P
97295700	SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH	SP530P
97307700	SP531P 62S/930 DEIA SM2 L2810 WH	SP531P
97308400	SP532P 94S/940 DEIA SM2 L2810 WH	SP532P
97255100	SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK	SP532P
97238400	SP531P 15S/940 DEIA SM2 L1130 BK	SP531P
97228500	SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK	SP530P
97243800	SP532P 29S/930 DEIA LNP SM2 L1410 BK	SP532P
97244500	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 BK	SP532P
97249000	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 BK	SP532P
97241400	SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
97248300	SP532P 36S/940 DEIA LNP SM2T L1130 ALU	SP532P
97242100	SP532P 29S/940 DEIA LNP SM2 L1410 ALU	SP532P
97275900	SP534P 43S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP534P
97253700	SP532P 47S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP532P
97247600	SP532P 36S/940 DEIA LN SW2 L1130 ALU	SP532P
97315200	SP532P 36S/TW9 DEIA LN SW2 L1130 ALU	SP532P
97316900	SP533P 33S/TW9 DEIA LN SW2 L1410 ALU	SP533P
97257500	SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P
97232200	SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU	SP530P
97263600	SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU	SP532P


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103202




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103257




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103162




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103262




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103197




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103203



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103205




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103214




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103249


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103283




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103189




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103248




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103207




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103183




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103206



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103247




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103180




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103273


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103161




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103201




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103263




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103212




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103172




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103208



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103246




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103177




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103174


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103245




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103279




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103199




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103261




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103274




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103169



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103166




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103184




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103216


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103271




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103280




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103210




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103211




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103256




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103281



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103244




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103173




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103258


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103259




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103182




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103196




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103209




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103188




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103186



Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103215




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103187




Polar Normal (separate) - SM530CI -
910505103163


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103204




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103185




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103176




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103260




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103269




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103282



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103164




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103167




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103168


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103170




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103171




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103181




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103175




Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103198



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103213



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103270



Polar Normal (separate) - SM530CI - 910505103272

